

Produktdatenblatt

TAROX ECO 44 G8 - Mini-PC - Core i5 8259U 2.3 GHz - 8 GB - 240 GB

Produktbeschreibung: TAROX ECO 44 G8 - Mini-PC - 1 x Core i5 8259U / 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 240 GB
 - Iris Plus Graphics 655 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN: 802.11ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro - Monitor: keiner

Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: TAROX
 Hersteller Artikel Nr: 1808965
 EAN: 4250154110834

Marketing:

Der TAROX ECO 44 ist mit modernster Notebook-Technologie ausgerüstet und eignet sich als vollwertiger und platzsparender Arbeitsplatzrechner wie für den Einsatz in den Bereichen Digital Signage Lösungen, Retail Kiosks und Home Entertainment.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	TAROX ECO 44 G8 - Mini-PC - Core i5 8259U 2.3 GHz - 8 GB - 240 GB
Typ	Personal-Computer - Mini-PC
Prozessor	1 x Intel Core i5 (8. Gen.) 8259U / 2.3 GHz (3.8 GHz) (Quad-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale	Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology
Cache-Speicher	6 MB
Cache pro Prozessor	6 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	1 x SSD 240 GB - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Grafik-Controller	Intel Iris Plus Graphics 655
Netzwerk	GigE, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 11.1 cm x 3.5 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mini-PC
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Core i5 (8. Gen.) 8259U / 2.3 GHz

Produktdatenblatt

Max. Turbo-Taktfrequenz	3.8 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology
Cache-Speicher	
Installierte Größe	6 MB
Cache pro Prozessor	6 MB
RAM	
Installierte Anzahl	8 GB / 32 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 240 GB
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDXC
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Intel Iris Plus Graphics 655
Videoschnittstellen	HDMI
Audioausgang	
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11ac
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (2 vorn, 2 hinten) 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer (Vorderseite: 1)
Verschiedenes	
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 9001, WEEE
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Gestellte Leistung	65 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze

Produktdatenblatt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro Englisch / Französisch / Deutsch
---------------------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	11.5 cm
Tiefe	11.1 cm
Höhe	3.5 cm