

Produktdatenblatt

BenQ GW2480E - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: BenQ GW2480E - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LHELA.FBE

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ GW2480E - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.3 cm x 18.9 cm x 42.5 cm
Gewicht	3.84 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Bauart, DisplayPort 1.2

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh

Produktdatenblatt

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Brightness Intelligence Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.3 cm x 18.9 cm x 42.5 cm - mit Fuß
Gewicht	3.84 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DisplayPort HDMI Audio Line-In Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 90 - 264 V (47 - 63 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 18.9 cm - Höhe: 42.5 cm - Gewicht: 3.84 kg Ohne Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 32.9 cm
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C

Produktdatenblatt

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%