



Der Alleskönner unter den Klebebändern!

NEU!

3M™ Allzweck-Klebeband 4828

- Stark klebend
- Flexibel
- Transparent
- Wetterfest und Alterungsbeständig

Erfahren Sie mehr – direkt auf der Rückseite!



Einseitiges Klebeband für vielseitige Einsätze.

Das neue 3M™ Allzweck-Klebeband 4828 ist ein echter Allrounder.

Denn dank starken Acrylatklebstoffs auf dehnbarem Polyethylen-Träger kann es auf unzähligen Oberflächen eingesetzt werden – zum Verbinden von Folien-übergängen, zur schnellen Reparatur unterschiedlichster Kunststoffe u. v. m.

- Hervorragend für den Außeneinsatz geeignet
- Einsetzbar von -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- Dehnbar bis zu 450 %

3M™ Allzweck-Klebeband 4828	
Trägermaterial	Polyethylen
Klebstoff	Acrylat
Gesamtdicke	0,15 mm
Reißkraft	23 N/cm
Bruchdehnung	450 %
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
Farbe	transparent
Lieferbare Abmessungen	1.372 mm x 55 m / 48 mm x 25 m*

* siehe Abbildung rechts



Erhältlich ist dieses neue Klebeband in zwei Varianten:
Als Breitrolle zur industriellen Weiterverarbeitung oder
einzeln und verkaufsfördernd verpackt für den Handel.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen 3M Außendienstmitarbeiter!

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131 / 143330
Fax: 02131 / 143200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3m-klebertechnik.de

November 2011, CJ/Graphix
© 3M 2011. All rights reserved
KIV035