

► AUSBAU

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



**Die besten Oszillierer. Seit 1967 und in Zukunft.**

Die Nr. 1 in Ausbau und Renovierung.

**NEU!**  
**Starlock**

**Das Original**  
Seit 1967





# „Ich arbeite aus Überzeugung nur mit dem Original“

Josche Frankenberger, Requisitenbauer und Möbeldesigner

Mehr erfahren unter: [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## Das Oszilliersystem

Das Original .....	S. 3
Das System .....	S. 4
Starlock-Werkzeugaufnahme .....	S. 5
Anti-Vibrationssystem .....	S. 6
Das FEIN Oszillierer-Programm .....	S. 8
FEIN MULTITALENT .....	S. 10
FEIN MULTIMASTER .....	S. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION .....	S. 22

## Das Original FEIN Zubehör

FEIN Zubehör .....	S. 32
Zubehör Sägen .....	S. 34
Zubehör Schleifen .....	S. 40
Zubehör Trennen, Feilen .....	S. 46
Zubehör Schneiden, Schaben .....	S. 50
Zubehör Reinigen, Polieren .....	S. 52
Allgemeines Zubehör .....	S. 54



## Eine geniale Idee, immer wieder verbessert. Der Ursprung des Originals.

1967 erfanden wir das oszillierende Elektrowerkzeug. 50 Jahre lang entwickeln wir jetzt schon Maschinen und Zubehöre konsequent weiter und können so heute das umfassendste System für Ausbau und Renovierung am Markt anbieten. Zahlreiche Patente, wie zum Beispiel das für die Vibrations-Entkopplung, stehen für unsere einzigartige Kompetenz in der Fertigung von Elektrowerkzeugen.

Mit der neuen Werkzeugaufnahme Starlock untermauern wir unseren Anspruch als Nr. 1 im Oszillierer-Bereich erneut – und setzen wieder Maßstäbe.



Das erste Original: Die FEIN Säge mit oszillierendem Sägeblatt von 1967.



### Wie wird aus einem Werkzeug ein Original?

Seit 150 Jahren wird der Erfolg von FEIN durch ein klares Prinzip geprägt: Wir verstehen die täglichen Herausforderungen unserer Kunden und entwickeln davon ausgehend Anwendungslösungen, die das Arbeiten schneller, einfacher und sicherer machen. Im Mittelpunkt steht dabei das Bestreben, unverwüsthliche Elektrowerkzeuge

„Made in Germany“ herzustellen. Und wenn diesen Produkten dann über Jahrzehnte hinweg millionenfach auf der ganzen Welt vertraut wird und sie diesem Vertrauen in jeder Situation gerecht werden – dann werden daraus Originale.



## Die besten Maschinen. Das beste Zubehör. Erfolg mit System.

Wir sehen Maschinen und Zubehör nicht als einzelne Elemente. Eines kann ohne das andere nicht seine volle Leistung erzielen. Darum haben wir ein System entwickelt, das deren Stärken ideal kombiniert. Auf der einen Seite stehen unsere leistungsstarken Oszillierer, auf der anderen das umfangreichste Zubehör-

Sortiment am Markt, das ein außerordentlich breites Einsatzspektrum eröffnet. Im Zusammenspiel bietet das System höchste Präzision, maximalen Komfort, größten Arbeitsfortschritt und ein perfektes Ergebnis. Oder kurz: Es bietet immer genau die richtige Lösung für tausende von Profi-Anwendungen.

**Das Original**

Seit 1967



### Die Vorteile der FEIN Maschinen:

- ▶ Entwickelt und gefertigt für maximale Leistung und extreme Belastbarkeit im professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.
- ▶ Größtes Produktsortiment am Markt in leistungsstarker Netz- und Akku-Ausführung.
- ▶ Spürbarer Anwendungsvorsprung durch zahlreiche patentierte Produktmerkmale wie das Anti-Vibrations-System.

### Die Vorteile des FEIN Original-Zubehörs:

- ▶ Größtes Zubehör-Programm am Markt in allen 3 Starlock-Leistungsklassen, dem neuen Standard für oszillierende Elektrowerkzeuge.
- ▶ Herausragende FEIN Qualität für überragende Standzeit, höchsten Arbeitsfortschritt und perfekte Arbeitsergebnisse.
- ▶ Zahlreiche exklusive FEIN Zubehöre für einzigartige Anwendungslösungen.



**Optimale  
Funktionalität**

**Bester  
Arbeitsfortschritt**

**Perfekte  
Ergebnisse**

**Qualität  
Made in Germany**

# Starlock: Der neue Werkzeugaufnahme-Standard für oszillierende Elektrowerkzeuge.

Technologie erleben unter:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## FEIN Vorteile mit Starlock:

- ▶ Schneller, sicherer und komfortabler Werkzeugwechsel in Rekordzeit unter 3 Sekunden.
- ▶ 100% verlustfreie Kraftübertragung durch 3D-Form der Werkzeugaufnahme für höchsten Arbeitsfortschritt.
- ▶ Präzise Arbeitsergebnisse durch extrem biegesteife FEIN Original-Zubehöre.



3D-FORM FÜR

**100%**

Kraftübertragung

UNTER

**3s**

Werkzeugwechsel



Einfach Zubehör in der Starlock-Aufnahme positionieren und einklicken.



Zum Lösen den Spannhebel öffnen ...



... Zubehör auswerfen und fertig!

**STARLOCK**

**Starlock.** Manchmal machen die Details den Unterschied. Wie bei Starlock, der neuen innovativen Werkzeugaufnahme. Sie ermöglicht einen Werkzeugwechsel in nur 3 Sekunden. Gleichzeitig garantiert sie den perfekten Sitz des Zubehörs und damit eine maximale Kraftübertragung. Das Ergebnis: noch mehr Arbeitsfortschritt bei jeder Anwendung.

## Innovativ und einzigartig: das FEIN Anti-Vibrationssystem.



Das Anti-Vibrationssystem der FEIN Oszillierer verringert durch die Entkopplung von Gehäuse und Motor einerseits Vibrationen und Laufgeräusche, was das Arbeiten deutlich komfortabler macht.

Auf der anderen Seite führt das neue Starlock-Werkzeugaufnahmesystem dazu, dass die Motorleistung verlustfrei am Werkzeug ankommt. So wird der Arbeitsfortschritt maximiert und gleichzeitig die Belastung für den Anwender minimiert.

### Nur von FEIN:

- ▶ Vom Motor durch elastische Dämpfungselemente vollständig entkoppeltes Gehäuse.
- ▶ Effektive Vibrations-Reduzierung für minimale Körperbelastungen und sicheres Arbeiten – auch im Dauerbetrieb.
- ▶ Hervorragende Geräuschdämpfung. Angenehmeres Arbeiten für Sie und Ihre Umgebung.



BIS ZU

**70%****weniger Vibration**

Je nach Anwendung und eingesetztem Zubehör wird in den allermeisten Fällen lediglich Vibrationsklasse 1 erreicht. Damit kann rund 8 mal länger gearbeitet werden\*, bis der in Deutschland und den meisten EU-Ländern zulässige Tagesgrenzwert für die Vibrationsbelastung erreicht wird.

\* im Vergleich zu FMT 250 und vielen Wettbewerbsprodukten

BIS ZU

**50%****geringeres Laufgeräusch\*\***

Lärm kann krank machen. Mit dem FEIN Anti-Vibrationssystem wurde der Schalldruck bei den FEIN Oszillierern\*\* nahezu halbiert. Das beeindruckt nicht nur Anwender bei dauerhaften Arbeiten wie beim Schleifen oder bei umfassenden Sanierungsarbeiten, sondern in gleichem Maße deren Umfeld.

\*\* Schalldruck, gemessen an der eingeschalteten Maschine bei höchster Drehzahl, ohne Werkzeug

BIS ZU

**35%****höherer Arbeitsfortschritt**

Die neuen FEIN Oszillierer sägen bis zu 35% schneller als ihre Vorgänger. Mit ihrem ohnehin schon beeindruckenden Leistungsvermögen sind FEIN Oszillierer mit Starlock-Werkzeugaufnahme und Anti-Vibrationssystem die perfekte Antwort auf tausende von Profi-Herausforderungen.

## Für jede Anforderung das richtige Werkzeug. Die innovativsten FEIN Oszillierer.



Das FEIN Oszillierer-Programm bietet professionellen Anwendern ein leistungsstarkes System. Es besteht aus den millionenfach bewährten FEIN Elektrowerkzeugen und dem dazu passenden Original-Zubehör für die Herausforderungen in Ausbau und Renovierung.

Die kompromisslose FEIN Qualität, das überragende Leistungsvermögen und das äußerst umfangreiche Zubehör-Programm des Systems lassen keine Wünsche offen.

### FEIN MULTITALENT

Der beste Einstieg in die Profiklasse.

Die wirtschaftliche Alternative für alle, die auf Qualität und Leistung nicht verzichten können, aber weniger Wert auf höchsten Bedienkomfort legen.



**250W/12V**

**2 x 1,6°**

**STARLOCK PLUS**

Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre.

**ANTI-VIBRATION\***

### FEIN MULTIMASTER

Die Referenz unter den Oszillierern.

Bewährt bei Profis auf der ganzen Welt und die erste Wahl für den universellen Einsatz in Ausbau und Renovierung in beispielhafter Qualität.



**350W/18V**

**2 x 1,7°**

**STARLOCK PLUS**

Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre.

**ANTI-VIBRATION**





## FEIN SUPERCUT

Das leistungsstärkste System für Spezialanwendungen.

Unverzichtbar in Branchen, die spezielles Zubehör für besondere Anwendungs-lösungen sowie maximale Leistung und Standzeit erfordern. Der FEIN SUPERCUT ist mit dem kompletten FEIN Zubehör-Sortiment kombinierbar.



Direkt bestellen auf:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

**450 W / 18 V**

**2 x 2,0°**

**STARLOCK MAX**

Geeignet für Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre.

**ANTI-VIBRATION**

### Ihre Vorteile:

- ▶ 50 Jahre Erfahrung in der Oszillationstechnologie.
- ▶ Gewohnt hohe Qualität „Made in Germany“.
- ▶ Unschlagbar in Leistung und Anwendungsvielfalt.
- ▶ FEIN Original-Zubehör für beste Arbeitsergebnisse und maximale Standzeit.

## Das neue FEIN MULTITALENT. Der beste Einstieg in die Profiklasse.

Das FEIN MULTITALENT ist die erste Wahl für alle, die ein wirtschaftliches Profi-Werkzeug mit einem idealen Preis-/Leistungsverhältnis suchen, gleichzeitig aber keine Kompromisse in puncto Qualität und Leistung eingehen wollen. Dieses universelle Werk-

zeugsystem für Ausbau und Renovierung bietet einen nahezu kompletten Zugriff auf das Starlock- und StarlockPlus-Zubehörsortiment und setzt mit seinem breiten Angebot an Original-Zubehör Maßstäbe für alle Oszillierer am Markt.

**NEU!**

### STARLOCK PLUS

#### Ihre Vorteile mit dem FEIN MULTITALENT:

- ▶ **StarlockPlus-Werkzeugaufnahme.** Perfekter Sitz der Zubehöre durch 3D-Form. 100% verlustfreie Kraftübertragung für bis zu 35% mehr Arbeitsfortschritt und gleichzeitig erhöhter Präzision.
- ▶ **QuickIN.** Patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. In Verbindung mit Starlock schnellster Werkzeugwechsel unter 3 Sekunden, sicher und komfortabel.
- ▶ **Metall-Getriebe.** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer. Alle Getriebeteile sind aus Metall gefertigt.
- ▶ **Netz- und Akku-Ausführung.** Nahezu identische Leistung bei allen FEIN MULTITALENT.



Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre.



# 250 W

## Vorteile FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Hochleistungsmotor.** Dauer- und überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für maximale Leistung. Höchste Laufruhe durch beidseitige Kugellagerung. Topfbauweise für maximale Stabilität.
- ▶ **Industriekabel.** Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrähtigen Gummikabel in Industriequalität.



# 12V

## ANTI-VIBRATION

## Vorteile AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:



- ▶ **Anti-Vibrationssystem.** Effektive Reduzierung von Vibrationen dank selbsttragendem Motor mit vollständiger Gehäuse-Entkopplung. Für sicheres und angenehmes Arbeiten bei minimaler Körperbelastung und hervorragender Geräuschkämpfung.
- ▶ **Tachogenerator.** Hochwertige Elektronik für konstante Drehzahlen auch unter Last. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- ▶ **DC-Motor.** Bewährte Motoren-Technologie. Geringe Baugröße, effektiv und drehmomentstark.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung. Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Ladestandsanzeige an jedem Akku.

NEU!



# Das neue FEIN MULTITALENT. Die Sets im Überblick.





	FEIN MULTITALENT START		FEIN MULTITALENT QUICKSTART	
Bauart	FMT 250 SL		FMT 250 QSL	
				
	Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen und Sägen.			
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus*		StarlockPlus*	
Werkzeugwechsel	Schraube/Innensechskant		QuickIN	
Vibrations-Entkopplung	-		-	
Elektronische Drehzahlstellung	●		●	
Tachogenerator	-		-	
Softgrip-Zone	●		●	
Nennaufnahme	W	250	W	250
Schwingungen	1/min	11 000–20 000	1/min	11 000–20 000
Amplitude		2 x 1,6°		2 x 1,6°
Gewicht [nach EPTA]	kg	1,3	kg	1,4
Kabellänge	m	5	m	5
Akku-Spannung	V	-	V	-
Akku-Kapazität	Ah	-	Ah	-
<b>Bestellnummer</b>	<b>7 229 54 61</b>		<b>7 229 53 61</b>	
<b>Im Set enthalten:</b>	1 FEIN FMT 250 SL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer		1 FEIN FMT 250 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	

\*geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre



### FEIN Akku MULTITALENT START

### FEIN Akku MULTITALENT QUICKSTART

Bauart	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
		
	Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen und Sägen.	
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Werkzeugwechsel	Schraube/Innensechskant	QuickIN
Vibrations-Entkopplung	●	●
Elektronische Drehzahlstellung	●	●
Tachogenerator	●	●
Softgrip-Zone	●	●
Nennaufnahme	W	–
Schwingungen	1/min	11 000 – 18 000
Amplitude	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Gewicht [nach EPTA]	kg	1,4
Kabellänge	m	–
Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
<b>Bestellnummer</b>	<b>7 129 26 61</b>	<b>7 129 25 61</b>
<b>Im Set enthalten:</b>	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm) 2 Li-Ionen-Akkus (2,5 Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm) 2 Li-Ionen-Akkus (2,5 Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Emissionswerte (Schall/Vibration) finden Sie unter [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

## Der neue FEIN MULTIMASTER. Die Referenz unter den Oszillierern.

Der FEIN MULTIMASTER bewährt sich seit 50 Jahren millionenfach auf der ganzen Welt und wird auch höchsten Ansprüchen gerecht. Er ist mit allem ausgestattet, was die tägliche harte Arbeit ein Stück einfacher, sicherer und besser macht und besticht durch seine überragende

Qualität, Belastbarkeit und Lebensdauer. Dank seiner innovativen Anti-Vibrationstechnologie ist er lauffruhiger, leistungsstärker und leiser als all seine Vorgänger und bietet Ihnen Zugriff auf das komplette Starlock und StarlockPlus Zubehör-Sortiment.

**NEU!**

### ANTI-VIBRATION

### STARLOCK PLUS

#### Ihre Vorteile mit dem FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Anti-Vibrationssystem.** Effektive Reduzierung von Vibrationen dank selbsttragendem Motor mit vollständiger Gehäuse-Entkopplung. Für sicheres und angenehmes Arbeiten bei minimaler Körperbelastung und hervorragender Geräuschkämpfung.
- ▶ **StarlockPlus-Werkzeugaufnahme.** Perfekter Sitz der Zubehöre durch 3D-Form. 100% verlustfreie Kraftübertragung für bis zu 35% mehr Arbeitsfortschritt und gleichzeitig erhöhte Präzision.
- ▶ **QuickIN.** Patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. In Verbindung mit Starlock schnellster Werkzeugwechsel unter 3 Sekunden, sicher und komfortabel.
- ▶ **Tachogenerator.** Hochwertige Elektronik für konstante Drehzahlen auch unter Last. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- ▶ **Schnittstelle.** Mechanische Schnittstelle zum stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags.
- ▶ **Metall-Getriebe.** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer. Alle Getriebeteile sind aus Metall gefertigt.
- ▶ **Netz- und Akku-Ausführung.** Nahezu identische Leistung bei allen FEIN MULTIMASTER.



Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre.

# 350 W

## Vorteile FMM 350 QSL:

- ▶ **Hochleistungsmotor.** Dauer- und überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für maximale Leistung. Höchste Lauf-ruhe durch beidseitige Kugellagerung.
- ▶ **Industriekabel.** Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrähtigen Gummikabel in Industriequalität.



**NEU!**





# 18 V

## Vorteile AFMM 18 QSL:

- ▶ **DC-Motor.** Bewährte Motoren-Technologie. Geringe Baugröße, effektiv und drehmomentstark.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung. Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Ladestandsanzeige an jedem Akku.

# Der neue FEIN MULTIMASTER. Die Sets im Überblick.



		FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
<b>Bauart</b>		<b>FMM 350 QSL</b>	<b>FMM 350 QSL</b>
		 <p>Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.</p>	 <p>Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt.</p>
Werkzeugaufnahme		StarLockPlus*	StarLockPlus*
Werkzeugwechsel		QuickIN	QuickIN
Vibrations-Entkopplung		•	•
Elektronische Drehzahlstellung		•	•
Tachogenerator		•	•
Softgrip-Zone		•	•
Nennaufnahme	W	350	350
Schwingungen	1/min	10 000 – 19 500	10 000 – 19 500
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht [nach EPTA]	kg	1,4	1,4
Kabellänge	m	5	5
Akku-Spannung	V	-	-
Akku-Kapazität	Ah	-	-
<b>Bestellnummer</b>		<b>7 229 52 62</b>	<b>7 229 52 61</b>
<b>Im Set enthalten:</b>		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 E-CUT Long-Life-Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller gelocht Ø 115 mm, je 2 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, 1 HSS-Segmentsägeblatt, je 1 E-CUT Long-Life-Sägeblatt (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

\*geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre





## FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA

### FMM 350 QSL



Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt inklusive vielseitig einsetzbarem Sauger.

StarlockPlus\*

QuickIN

- 
- 
- 
- 

350

10 000 – 19 500

2 x 1,7°

1,4

5

-

-

7 229 52 63

1 FEIN FMM 350 QSL, je 1 Dreiecksschleifplatte gelocht und ungelocht mit je 3 Schleifblättern (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller gelocht Ø 115 mm, je 2 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, je 1 E-CUT Long-Life-Sägeblatt (35 mm, 65 mm), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel, 1 FEIN DUSTEX 25 L Staubsauger, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

## FEIN MULTIMASTER MARINE

### FMM 350 QSL



Das leistungsstarke und universell einsetzbare System mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung für Ausbau, Instandhaltung und Reparatur von Yachten.

StarlockPlus\*

QuickIN

- 
- 
- 
- 

350

10 000 – 19 500

2 x 1,7°

1,4

5

-

-

7 229 52 66

1 FEIN FMM 350 QSL, je 1 Dreiecksschleifplatte gelocht + ungelocht mit je 3 Schleifblättern (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 180), 1 fester Spachtel, 2 Filzpolierpads Dreieck-form, 2 Filzpolierpads Ø 115 mm, 1 Absaugvorrichtung, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Feile, je 1 E-CUT Long-Life Sägeblätter (10 mm, 35 mm), je 1 Schneidmesser Stabdeck (4 mm, 5 mm), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 HSS-Sägeblatt (Ø 85 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

## FEIN Akku MULTIMASTER

### AFMM 18 QSL



Das leistungsstarke, netzunabhängige und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.

StarlockPlus\*

QuickIN

- 
- 
- 
- 

-

11 000 – 18 500

2 x 1,7°

1,8

-

18

2,5

7 129 22 61

1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 E-CUT Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 2 Li-Ionen-Akkus (2,5 Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

## Ein System, 1000 Möglichkeiten: Sägen.



E-CUT Sägeblätter für nahezu alle Werkstoffe.



Arbeitswinkel einstellbar für Sägearbeiten an Ecken und Kanten.



Kleinste Aussparungen ab 10 mm.



Durch Oszillationsbewegung keine Glasbruchgefahr.



Plan zur Oberfläche arbeiten.



Kein Freiraum hinter dem Werkstück erforderlich.



Ausreichend Leistung für alle Anforderungen.



Exaktes randnahes Arbeiten auch mit Tiefenanschlag.



Verzugsfrei Sägen, saubere Schnittkanten, dünne Schnittlinie – bei Karosseriearbeiten ein Vorteil.

## Schleifen.



Mit oder ohne Staubabsaugung – hohe Zeitersparnis auch bei großen Flächen.



Schleifen an Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekte.



Komplette Fensterrenovierung – überall, auch netzunabhängig.



Flache Schleifplatte für enge Zwischenräume.



Der große runde Schleifteller ersetzt zusätzliche Schleifmaschinen wie Exzenter- oder Schwingschleifer.

## Trennen und Feilen.



Exakte Ergebnisse ohne Überschneidung.



Höchste Standzeit mit Diamantwerkzeugen.



Verschmutzte Fliesenfugen mit minimalem Aufwand effektiv reinigen.



Fliesenkleber plan raspeln.



Mit den nur 1,2 mm breiten Sägeblättern lassen sich auch sehr schmale Fugen austrennen.



Aussparungen sauber und präzise ausfeilen.

## Schneiden und Schaben.



Alte Bodenbeläge schnell, einfach und restlos entfernen.



Bis zu 80% Zeitersparnis beim Erneuern von Teak-Stabdecks.



Anschlussfugen entfernen.



Spachteln in unterschiedlichen Ausführungen für universelle Einsatzmöglichkeiten.

## Reinigen und Polieren.



Hochglanz-Oberflächen aufpolieren.



Wertsteigerung und Erhalt von Fahrzeugen.



Acryl und Polycarbonat aufarbeiten.



FEIN Original-Zubehör zum Reinigen und Polieren unterschiedlichster Oberflächen.

## Der neue FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Das leistungsstärkste System für Spezialanwendungen.

Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION ist der Spezialist unter den oszillierenden Elektrowerkzeugen. Er ist unverzichtbar in Branchen, die ein spezielles Zubehör für besondere Anwendungslösungen und gleichzeitig ein Maximum an Leistung und Standzeit erfordern.

Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION mit StarlockMax-Aufnahme ist uneingeschränkt mit dem kompletten FEIN Zubehör-Sortiment kombinierbar und bietet Ihnen alle Freiheiten, die Sie sich wünschen.

**NEU!**

### ANTI-VIBRATION

### STARLOCK MAX

#### Ihre Vorteile mit dem FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Anti-Vibrationssystem.** Effektive Reduzierung von Vibrationen dank selbsttragendem Motor mit vollständiger Gehäuse-Entkopplung. Für sicheres und angenehmes Arbeiten bei minimaler Körperbelastung und hervorragender Geräuschdämpfung.
- ▶ **StarlockMax Werkzeugaufnahme.** Perfekter Sitz der Zuhöhre durch 3D-Form. 100% verlustfreie Kraftübertragung für bis zu 35% mehr Arbeitsfortschritt und gleichzeitig erhöhter Präzision. Unbegrenzte Anwendungsvielfalt. Zugriff auf das komplette Original FEIN Zubehör-Sortiment.
- ▶ **QuickIN.** Patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. In Verbindung mit Starlock schnellster Werkzeugwechsel unter 3 Sekunden, sicher und komfortabel.
- ▶ **Tachogenerator.** Hochwertige Elektronik für konstante Drehzahlen auch unter Last. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- ▶ **Schnittstelle.** Mechanische Schnittstelle zum stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags.
- ▶ **Metall-Getriebe.** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer. Alle Getriebeteile sind aus Metall gefertigt.
- ▶ **Netz- und Akku-Ausführung.** Nahezu identische Leistung bei allen FEIN SUPERCUT.



Geeignet für Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre.

# 450 W

## Vorteile FSC 500 QSL:

- ▶ **Hochleistungsmotor.** Dauer- und überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für maximale Leistung. Höchste Lauf-ruhe durch beidseitige Kugellagerung.
- ▶ **Industriekabel.** Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrähtigen Gummikabel in Industriequalität.



**NEU!**

# 18 V

**NEU!**




## Vorteile AFSC 18 QSL:

- ▶ **FEIN PowerDrive Motor.** Besonders leistungsstarker, nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit sehr hohem Wirkungsgrad. Robuste Antriebswelle und staubgeschütztes Gehäuse für eine extreme Belastbarkeit und Lebensdauer.
- ▶ **SafetyCell Technology.** Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung. Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Ladestandsanzeige an jedem Akku.



# Der neue FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Maschinen und Profi-Sets im Überblick.

## FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Bauart	FSC 500 QSL	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Der leistungsstärkste Oszillierer mit FEIN Anti-Vibrationssystem und StarlockMax-Werkzeugaufnahme für überragende Anwendungsvielfalt im Bereich Ausbau und Renovierung.	Der leistungsstärkste netzunabhängige Oszillierer mit FEIN Anti-Vibrationssystem und StarlockMax-Werkzeugaufnahme für überragende Anwendungsvielfalt im Bereich Ausbau und Renovierung.	
Werkzeugaufnahme	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Vibrations-Entkopplung	•	•	•
Elektronische Drehzahlstellung	•	•	•
Tachogenerator	•	-	-
Mechanische Schnittstelle	•	•	•
Softgrip-Zone	•	•	•
Nennaufnahme	W	450	-
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Amplitude		2 x 2,0°	2 x 2,0°
Gewicht [nach EPTA]	kg	1,6	1,8
Kabellänge	m	5	-
Akku-Spannung	V	-	18
Akku-Kapazität	Ah	-	5
<b>Bestellnummer</b>	<b>7 229 46 61</b>	<b>7 129 27 61</b>	<b>7 129 27 62</b>
<b>Im Set enthalten:</b>	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 Akku-Packs (Li-Ionen, 18 V, 5 Ah), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 Akku-Packs (Li-Ionen, 18 V, 2,5 Ah), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Emissionswerte (Schall/Vibration) finden Sie unter [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\*geeignet für Starlock, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre





### FEIN Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.

<b>Lieferumfang</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 Akku-Packs (Li-Ionen, 18 V, 5 Ah) 1 Schnellladegerät ALG 50
	1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, 2 E-CUT Precision BIM-Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-CUT Long-Life-Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-CUT Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	



<b>Bestellnummer</b>	7 229 46 62	7 129 27 64
----------------------	-------------	-------------



### FEIN Profi-Set Fensterreparatur /-austausch

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben.

<b>Lieferumfang</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 Akku-Packs (Li-Ionen, 18 V, 5 Ah) 1 Schnellladegerät ALG 50
	1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), 1 E-CUT Long-Life-Sägeblatt (Form 203), 1 E-CUT Universal Sägeblatt (Form 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Segmentsägeblatt (Form 244), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	



<b>Bestellnummer</b>	7 229 46 63	7 129 27 66
----------------------	-------------	-------------



### FEIN Profi-Set Fliesen- / Badsanierung

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.

<b>Lieferumfang</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 Akku-Packs (Li-Ionen, 18 V, 5 Ah) 1 Schnellladegerät ALG 50
	1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-CUT Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	



<b>Bestellnummer</b>	7 229 46 64	7 129 27 67
----------------------	-------------	-------------



### FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitärinstallation

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen.

	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 Akku-Packs (Li-Ionen, 18 V, 5 Ah) 1 Schnellladegerät ALG 50
<b>Lieferumfang</b>	1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 3 Aussparwerkzeuge (12, 13 u. 22 mm), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 239), 2 E-CUT Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Spachtel, 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	



<b>Bestellnummer</b>	7 229 46 65	7 129 27 68
----------------------	-------------	-------------



### FEIN Profi-Set Fugensanierung

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Fugensanierung.

### FEIN Profi-Set Composite

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für alle wichtigsten Anwendungen bei der Bearbeitung von CFK- und GFK-Bauteilen.

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN FSC 500 QSL

#### Lieferumfang

1 Absaugvorrichtung, 1 vibrationsdämpfender Bügelhandgriff, 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 239), 5 Schneidmesser, gerade (Form 236), 1 Reinigungsmesser, diamantbeschichtet, gerade (Form 237), 1 Reinigungsblock, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

E-CUT Universal-Sägeblatt (Form 152), 1 Diamant-Sägeblatt Ø 105 mm, 1 E-CUT Hartmetall-Sägeblatt (Form 191), 1 Hartmetall-Feile, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (Korn 80, 120, 180), 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



Bestellnummer

7 229 46 70

7 229 46 67

## Die FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION Profi-Sets: Innenausbau Holz.



Aussparungen an Möbeln an schwer zugänglichen Stellen.



Höchster Arbeitsfortschritt. Ideal bei größeren Einpassarbeiten.



Tiefe Schnitte sind überall vor Ort schnell und einfach hergestellt.



Dehnfugen lassen sich hervorragend nachschneiden.



Türstöcke kürzen gelingt perfekt.



Vielseitig einsetzbar, auch mit Staubabsaugung.



Auch starkes Konstruktionsholz lässt sich mit dem SUPERCUT problemlos ablängen.

## Fensterreparatur / -austausch.



Fensterrahmen durchtrennen.



Schleifen an Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekte.



Metall-Befestigungsbänder bei der Altfenster-Demontage durchtrennen.



Nägel an Glasleisten durchtrennen.



Kittbettverlegte Isolierglasscheiben austrennen.



Restaurieren alter Fenster.



Isolierglasscheiben separieren.



Rolladenkasten-Abdeckungen auftrennen.

## Fliesen- / Badsanierung.



Diamant-Werkzeuge mit hoher Standzeit.



Fliesenkleber vor der Neuverfugung plan schleifen.



Das nur 1,2 mm breite Hartmetall-Sägeblatt für sehr schmale Fugen.



Elastische Fugendichtstoffe entfernen.



Wandbündig sägen auf kleinstem Raum.

## Heizungs- / Sanitärinstallation.



Kanäle für Warmwasser-Fußbodenheizung schneiden.



Alt-Installationen problemlos entfernen.



Zuschneiden von Bauplatten.



Elektro-Installation vorbereiten.



Diamant-Segmentmesser für Schnitte im Eckbereich.

## Fugensanierung.



Bei gefährlichen Fugematerialien (z.B. PCB) kommt die Staubabsaugung zum Einsatz.



Entfernen von elastischen Fugendichtstoffen im Hoch- und Tiefbau.

## Composite.



Gerade Schnitte bei sehr geringem Staubanfall.



Perfekte Staubbeseitigung mit der Absaugvorrichtung.



Fugenflanken vor der Neuverfugung aufräumen.



Lange Schneidmesser für sehr tiefe Fugen.



Ausschnitte in Kohlefaserwerkstoffe.



„Qualität, Präzision,  
Verlässlichkeit – das ist  
für mich ein Original.“

Tobias Abele, Zimmermeister und Restaurator

## Der neue Werkzeugaufnahme-Standard für oszillierende Werkzeuge.



### STARLOCK

Universelle Zubehör-Werkzeugaufnahme für alle FEIN Oszillierer und die gängigsten Multifunktionsgeräte am Markt.

#### Starlock passend für:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee u.v.m.

### STARLOCK PLUS

Zubehör-Werkzeugaufnahme für alle FEIN Oszillierer und sonstigen Multifunktionsgeräte mit StarlockPlus-Werkzeugaufnahme.

#### StarlockPlus passend für:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch

### STARLOCK MAX

Zubehör-Werkzeugaufnahme für FEIN SUPERCUT und sonstige Oszillierer mit StarlockMax-Werkzeugaufnahme.

#### StarlockMax passend für:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

#### FEIN Vorteile Starlock:

- ▶ 3 Leistungsklassen für zuverlässigen Schutz der Elektrowerkzeuge vor Überlastung und Beschädigung.
- ▶ Perfekter, spielfreier Sitz der Zubehöre mit verlustfreier Kraftübertragung für überragenden Arbeitsfortschritt.
- ▶ Besonders biegesteife 3D-Form aus Edelstahl für deutlich bessere Präzision und Arbeitsergebnisse.
- ▶ Passend zu allen bisherigen FEIN Oszillierern.



## Genau die richtige Lösung für tausende von Profi- und Spezialanwendungen.

Vertrauen Sie auf FEIN Original-Zubehör mit der neuen Werkzeugaufnahme Starlock. Es wurde speziell für den Einsatz mit FEIN Oszillierern entwickelt und wird in Kombination mit den neuen Maschinen zu einem umfassenden System, das für nahezu jede Aufgabe die ideale Lösung bietet. Sie profitieren von einem absolut sicheren, komfortablen und schnellen Zubehörwechsel in Rekordzeit unter 3 Sekunden. Gleichzeitig garantiert das System einen perfekten Sitz – und dadurch die optimale Kraftübertragung.

### Ihre Vorteile:

- ▶ Beste Materialeigenschaften.
- ▶ Geprüfte und bewährte FEIN Qualität seit 50 Jahren.
- ▶ Maximaler Arbeitsfortschritt und überragende Standzeit.
- ▶ Einzigartige Sortimentsvielfalt.
- ▶ Maximale Performance nur mit dem FEIN System.



 **MADE BY FEIN**

### Made by FEIN

Das ist für uns nicht nur ein Qualitätsmerkmal sondern gleichzeitig auch ein Versprechen: Von FEIN entwickelt und größtenteils am Standort Deutschland mit modernsten Fertigungsanlagen produziert. Das bedeutet sorgfältigste Materialauswahl, perfekte Verarbeitung und garantiert maximale Standzeiten und größtmögliche Präzision.

**Mehr Informationen zum Zubehör unter:**  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)



## FEIN Zubehöre zum Sägen.

Das FEIN Original-Zubehör zum Sägen setzt Maßstäbe. Es umfasst Anwendungslösungen, für die es keine gleichwertige Alternative gibt und bietet selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen die größtmögliche Präzision. Das einzigartige Zubehör ermöglicht ein Sägen plan zur Oberfläche und ermöglicht auch das problemlose Eintauchen in Vollmaterial. Es lässt sich in 12 verschiedenen Positionen rund um die Werkzeugachse des Oszillierers aufspannen, so dass selbst an beengten Stellen die beste Leistung erzielt wird.

### Ihre Vorteile:

- ▶ Größte Auswahl an Formen, Größen und Qualitäten für unbegrenzte Anwendungsvielfalt.
- ▶ Biegesteife Edelstahl-Halter für höchste Laufruhe und präzise Arbeitsergebnisse.
- ▶ Einzigartige Anwendungslösungen, wie stationärer Einsatz im Bohrstander und Sägen mit Tiefenanschlag.



#### Plan zur Oberfläche

Eine Anwendungslösung, die alternativ nur von Hand und mit Spezialwerkzeug zu meistern ist. FEIN Oszillierer erledigen das schneller, präziser und einfacher.



#### E-CUT-Sägeblätter

Das erfolgreichste Sortiment für nahezu alle Werkstoffe und Anforderungen.



#### HSS-Sägeblätter

Als Voll-HSS- oder BiMetall-Sägeblätter mit Metall- oder Holzverzahnung und extra hoher Standzeit.



#### Das Plus von FEIN

Stationär oder vor Ort – grenzenlose Einsatzmöglichkeiten durch spezielles FEIN Zubehör.

**FEIN Original-Zubehör zum Sägen\***



**Sägeblatt**  
Für alle weichen Werkstoffe.  
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
85	1	SL	6 35 02 113 21 0



**HSS-Sägeblatt**  
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



**HSS-Sägeblatt**  
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



**HSS-Sägeblatt**  
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



**HSS-Sägeblatt**  
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



**HSS-Sägeblatt**  
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



**HSS-Sägeblatt**  
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



**HSS-Sägeblatt Set**  
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. StarlockPlus-Aufnahme. Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag. Nur verwendbar mit (A)FMM und (A)FSC

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0



**Berührschutz**  
Ersatz-Berührschutz für HSS-Sägeblatt 6 35 02 176 21 0.

Bestellnummer
3 43 00 000 00 1



**Tiefenanschlag**  
Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine, 360° frei drehbar. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten. Nur verwendbar mit (A)FMM oder (A)FSC.

Bestellnummer
3 21 27 069 01 0



**Schneidpaste**  
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer
3 21 32 020 12 9



\* FEIN Original-Zubehör passt auch für viele weitere Multifunktionsgeräte am Markt. Weitere Informationen auf: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax



**Die FEIN Zubehör Highlights:**



**FEIN E-Cut Precision BIM-Sägeblätter:**

Doppelreihige Japan-Verzahnung für hervorragende Schnittqualität. 3 x längere Standzeit durch Bi-Metall mit HSS-Schneidezähnen. Äußerst robust durch kürzere und speziell geschliffene Zähne an den Außenseiten.



**FEIN E-Cut Long-Life-Sägeblätter:**

FEIN E-Cut Long-Life-Sägeblätter sind durch die Bi-Metall-Verzahnung besonders robust mit überragender Standzeit. Selbst im Holz befindliche Nägel lassen sich damit mühelos durchtrennen. FEIN Long-Life-Sägeblätter sind bereits ab 10 mm Breite erhältlich.



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	50	1	SL	6 35 02 221 21 0
50	50	3	SL	6 35 02 221 22 0
50	50	5	SL	6 35 02 221 23 0
50	50	10	SL	6 35 02 221 24 0
50	50	50	SL	6 35 02 221 25 0



50	65	1	SL	6 35 02 228 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 228 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 228 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 228 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 228 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



**E-Cut Standard-Sägeblatt**

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



**E-Cut Standard-Sägeblatt curved HCS**

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gebogene Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten besonders auf glatten Oberflächen.

Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
55	35	1	SL	6 35 02 227 21 0
55	35	3	SL	6 35 02 227 22 0
55	35	5	SL	6 35 02 227 23 0
55	35	10	SL	6 35 02 227 24 0
55	35	50	SL	6 35 02 227 25 0



**E-Cut Long-Life-Sägeblatt**

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0



34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	50	1	SL	6 35 02 226 21 0
50	50	3	SL	6 35 02 226 22 0
50	50	5	SL	6 35 02 226 23 0
50	50	10	SL	6 35 02 226 24 0
50	50	50	SL	6 35 02 226 25 0



50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	65	1	SL	6 35 02 225 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 225 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 225 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 225 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 225 25 0



**E-Cut Precision-Sägeblatt**

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



**E-Cut Precision BIM-Sägeblatt**

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



Breite Form für effektives Sägen.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



Breite Form für effektives Sägen.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	65	1	SL	6 35 02 229 21 0
50	65	3	SL	6 35 02 229 22 0
50	65	5	SL	6 35 02 229 23 0
50	65	10	SL	6 35 02 229 24 0
50	65	50	SL	6 35 02 229 25 0



50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0

## ZUBEHÖR SÄGEN



### E-Cut Universal-Sägeblatt

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
55	28	1	SL	6 35 02 222 21 0
55	28	3	SL	6 35 02 222 22 0
55	28	5	SL	6 35 02 222 23 0
55	28	10	SL	6 35 02 222 24 0
55	28	50	SL	6 35 02 222 25 0



Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
55	44	1	SL	6 35 02 223 21 0
55	44	3	SL	6 35 02 223 22 0
55	44	5	SL	6 35 02 223 23 0
55	44	10	SL	6 35 02 223 24 0
55	44	50	SL	6 35 02 223 25 0



Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



### E-Cut Fine-Sägeblatt

Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0



### Hartmetall-Sägeblatt

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



### Diamant-Sägeblatt

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0



### E-Cut Hartmetall-Sägeblatt

Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



### E-Cut Diamant-Sägeblatt

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



### Zubehörsatz Best of Renovation

34-teiliges Zubehörsatz für zahlreiche Renovierungsarbeiten zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Universell einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen u.v.m. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 1 E-CUT Long-Life-Sägeblatt 10 und 20 mm, je 3 E-CUT Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm, je 1 E-CUT Universal Sägeblatt 28 und 44 mm, 1 HSS-Sägeblatt, segmentiert Ø 85 mm, 1 Hartmetall-Sägeblatt, segmentiert Ø 90 mm, 1 Hartmetallfeile 10 mm, 1 fester, kurzer Spachtel, 1 Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht, mit je 3 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, 1 Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern Korn 60, 80, 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 942 06 0



### Zubehörsatz Best of E-CUT

Bestehend aus 6 verschiedenen E-CUT Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Inhalt: je 1 x E-CUT Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit sowie je 2 E-CUT Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 942 05 0



### Zubehörsatz Best of E-CUT SL

Bestehend aus 6 verschiedenen E-CUT Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis. Mit Starlock-Aufnahme passend für allen gängigen Oszillierer am Markt. Auch kompatibel zu Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil u.v.a. Inhalt: 2 E-CUT Universal-Sägeblatt 28 mm breit, je 2 E-CUT Long-Life-Sägeblatt 35 mm und 50 mm breit.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 952 30 0



### E-Cut Sägeblatt Combo

Zusammenstellung der 3 wichtigsten FEIN E-CUT Sägeblätter für den universellen Einsatz. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Für alle Säge-Anwendungen perfekt ausgestattet. Lieferumfang: je 1 E-CUT Long-Life Sägeblatt 35 mm und 65 mm breit und 1 E-CUT Universal-Sägeblatt 44 mm breit.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 952 03 0

**FEIN Original-Zubehör zum Sägen\***

**STARLOCK MAX**



**E-Cut Standard-Sägeblatt**

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
90	32	1	SLM	6 35 02 231 21 0
90	32	3	SLM	6 35 02 231 22 0
90	32	5	SLM	6 35 02 231 23 0
90	32	10	SLM	6 35 02 231 24 0
90	32	50	SLM	6 35 02 231 25 0



**E-Cut Long-Life-Sägeblatt**

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
90	32	1	SLM	6 35 02 224 21 0
90	32	3	SLM	6 35 02 224 22 0
90	32	5	SLM	6 35 02 224 23 0
90	32	10	SLM	6 35 02 224 24 0
90	32	50	SLM	6 35 02 224 25 0



**Hartmetall-Sägeblatt**

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
105	SLM	6 35 02 215 21 0



**Diamant-Sägeblatt**

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
105	SLM	6 35 02 220 21 0



**E-Cut Diamant-Sägeblatt**

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



**Segmentsägeblatt**

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SLM	6 39 03 244 22 0



**Zubehör-Set Innenausbau Holz**

27-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung, speziell für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Innenausbau Holz. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: 5 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (je 1 x Form 183, 160, 1, 203), 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblätter (je 1 x Form 205, 208), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (je 1 x Form 151, 152), 1 HSS-Sägeblatt Holz, Bi-Metall, Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, einsetzbar für alle Sägeblätter, 1 Schleifplatte, ungelocht, Dreiecksform, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 946 01 0



**Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch**

23-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung, speziell für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Fensterreparatur/-austausch. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 152), 1 HSS-Sägeblatt Holz, Bi-Metall, Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Metall, Bi-Metall, Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, einsetzbar für alle Sägeblätter, 1 Schneidmesser, Pilzform (Form 245), 1 Segmentsägeblatt (Form 244), 1 Schleifplatte, ungelocht, Dreiecksform, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 946 02 0

\* FEIN Original-Zubehör passt auch für viele weitere Multifunktionsgeräte am Markt. Weitere Informationen auf: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## FEIN Zubehöre zum Schleifen.

Das umfangreiche FEIN Zubehör-Sortiment an Schleifplatten und Schleifmitteln machen zusätzliche Schleifmaschinen überflüssig. Dank der Oszillationsbewegung entsteht kein Rückschlageffekt an Ecken und Kanten. Die Maschinen lassen sich leicht führen. Von der Bearbeitung kleinster Aussparungen bis hin zu großen Flächen finden Sie immer das passende Zubehör. Vom Grob- bis zum Feinstschliff, von der alltäglichen Anwendung bis hin zu Spezialaufgaben.

### Ihre Vorteile:

- ▶ Von kleinsten Aussparungen bis hin zu großen Flächen – Schleifen mit nur einem Elektrowerkzeug.
- ▶ Umfangreiches Zubehör-Sortiment für alle Einsatzgebiete und Werkstoffe.
- ▶ Hohe Abtragsleistung, sehr gutes Schliffbild, geringes Zusetzen, beste Standzeiten.
- ▶ Auch mit Staubabsaugung einsetzbar.



### Flächen schleifen

Ohne Kraftaufwand mit sehr gutem Schliffbild und hoher Abtragsleistung – der runde Schleifteller ersetzt zusätzliche Schleifmaschinen wie Exzenter- oder Schwing-schleifer.



### Staubfrei arbeiten

Hochwirksame Absaugvorrichtungen und passende FEIN Staubsauger nehmen den Staub sicher auf.



### Lackfehler/Fehlstellen

Spezialpapiere in sehr feinen Körnungen eignen sich perfekt zum Ausbessern von Lackfehlern und Fehlstellen.



### Enge Zwischenräume

Unterschiedlichste Schleifplatten erreichen auch schwierige Schleifstellen.



**FEIN Original-Zubehör zum Schleifen\***



**Schleifplatte**  
Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhafterteil.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SL	6 38 06 129 22 0



**Schleifplatte**  
Für sehr schmale, flache Öffnungen (z.B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhafterteil.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SL	6 38 06 142 22 0



**Schleifplatte**  
Für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden. Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhafterteil.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SL	6 38 06 141 22 0



**Schleifblatt-Set**  
50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, ungelocht, mit Klettschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 082 03 3



**Schleifblätter, Zirkon**  
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0



**Schleifblätter, superweich**  
Spezielle Schleifblätter zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen, Ausbesserungsarbeiten bei Staubeinschlüssen, Lackläufern, Overspray auf Holz, Kunststoff, Metall etc. Nur in Verbindung mit Schleifplatte 6 38 06 141 22 0 einsetzbar. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6



**Schleifblätter**  
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6

36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8



**Schleifblätter, Stein**  
Speziell für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Für perfektes Oberflächen-Finish im Feinschliff bis Korn 800 erhältlich. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0



**Profil-Schleifset**  
22-teiliges Set zum Schleifen in Nuten und an Außenradien. Inhalt: 1 Halter mit 6 unterschiedliche Profil-Einsätzen. 1× V-Form für 90°-Winkel, 1× Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1× gerade Form für Profile, 1× konvexe Form (groß), je 1× konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 38 10 031 01 0



**Schleifpapier für Profil-Schleifset**  
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht.

Korn	St.	Bestellnummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8

## ZUBEHÖR SCHLEIFEN



### Schleiffinger

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Fingerform, Klettenschnellbefestigung.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SL	6 38 06 159 22 0



### Schleifblätter für Schleiffinger

Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder.

Korn	St	Bestellnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



### Absaug-Set

2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 1 Adapter; 2 Filzdichtungen. Für MULTIMASTER FMM 350 Q/QLS.

Bestellnummer  
9 26 02 091 00 0



### Absaug-Set

2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchverschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber. FMM 250/250 Q, FMT 250/250Q, FMT 250 SL/250 QSL.

Bestellnummer  
9 26 02 092 00 0



### Schleifplatte

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenschnellbefestigung.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SL	6 38 06 136 22 0



### Schleifblatt-Set

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer  
6 37 17 109 03 5



### Schleifblätter, gelocht

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4

36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



### Schleifblätter, Zirkon

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



### Schleifset

Zum wirtschaftlichen Schleifen von Rand- und Eckbereichen, sowie mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Lieferumfang: 1 große gelochte Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 38 06 204 21 0



### Schleifblätter, gelocht

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm.

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	16	6 37 17 292 02 0
60	16	6 37 17 293 02 0
80	16	6 37 17 294 02 0
120	16	6 37 17 295 02 0
180	16	6 37 17 296 02 0
240	16	6 37 17 297 02 0



**Schleifblatt-Set**

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
3 52 22 952 10 0



**Schleifblätter, Zirkon**

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130mm.

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	12	6 37 17 298 01 0
60	12	6 37 17 299 01 0
80	12	6 37 17 300 01 0



**Schleifblatt-Set, Zirkon**

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
3 52 22 952 11 0



**Schleifset**

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhafterteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



**Schleifblatt-Set**

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 227 01 0



**Schleifblätter**

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



**Schleifblätter, Zirkon**

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	St	Bestellnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



**Schleifblatt-Set, Zirkon**

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 233 02 0



**Zubehörset Best of Sanding**

61-teiliges Zubehörset für alle Schleifarbeiten an Ecken und Kanten sowie für mittlere bis große Flächen in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht, mit je 10 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, 1 Schleifteller Ø 115 mm mit je 6 Schleifblättern Korn 60, 80, 180, 1 Hartmetall-Raspel, Dreiecksform.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 942 04 0

**FEIN Original-Zubehör zum Schleifen\***



**Absaug-Set**

2 Schleifplatten gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 120), 1 Absaughaube mit Saugrohr, 1 Filzdichtung. Für FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	9 26 02 095 00 0

\* FEIN Original-Zubehör passt auch für viele weitere Multifunktionsgeräte am Markt. Weitere Informationen auf: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
 SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

# FEIN DUSTEX: leistungsstark, sicher, mobil.

Der neue Standard in der Absaugung.



Mit den Saugern der DUSTEX Premiumklasse haben wir ein System entwickelt, das auf die FEIN Elektrowerkzeuge perfekt abgestimmt ist. Die hochwertigen Filter werden mit dem AutoClean-System AC vollautomatisch gereinigt und sind einfach von außen zugänglich. Die neue Ablage ist für alle gängigen Koffersysteme geeignet.



Kompaktklasse



Premiumklasse

Leistungsdaten	Kompaktklasse		Premiumklasse			
Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Vollautom. Filterabreinigung			-	●	-	●
Gewicht nach EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. Aufnahmeleistung	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Luftmenge (am Gebläse)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
Unterdruck	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Behälterinhalt	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Schalldruckpegel	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Im Set enthalten:	1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfilter Zellulose	1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfilter Zellulose	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch 4 m Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch 4 m Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch ES 4 m Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel	1 Schubbügel, 1 Flachfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch ES 4 m Ø 3 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 1 Krümmer, 2 Saugrohre, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel
Bestellnummer	9 20 27 223	9 20 28 223	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

Anwendungsbereiche	Kompaktklasse		Premiumklasse			
Modell	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Staubklasse	L	L	L	L	M	M
Flüssigkeiten	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Grobschmutz	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Feinstaub	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Gesundheitsgefährdende Stäube	-	-	-	-	●●	●●●

● kleine Mengen ●● große Mengen ●●● größte Mengen



In die Staubklasse L fallen nach Norm EN 60335-2-69 unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Gips oder Sand. Sie haben einen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von > 1mg/m<sup>3</sup>. Bei Staubsaugern der Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft und es gibt keine Vorschriften für die Entsorgung. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von ≤ 1,0 % aufweisen.



Die Staubklasse M enthält nach Norm EN 60335-2-69 z. B. Stäube von Holz (Buche, Eiche), Lack, Keramik, Spachtel, Füller, Zement, Beton, Fliesenkleber, aber auch von Latex- und Ölfarben oder quarzhaltigen Materialien. Diese Stoffe haben einen AGW von ≥ 0,1mg/m<sup>3</sup>, daher wird das gesamte Gerät überprüft. Da die Stäube der Klasse M gefährlich für die Atemwege sind, muss die Entsorgung staubarm erfolgen. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von < 0,1 % aufweisen.



**Flachfaltenfilter Zellulose**  
nanobeschichtet, vorzugsweise trockene Stäube,  
Staubklasse M

Bestellnummer 3 13 45 012 01 0



**Flachfaltenfilter PES**  
nanobeschichtet, für Nass- und Trockeneinsätze,  
Zertifizierung Staubklasse M

Bestellnummer 3 13 45 059 01 0



**Permanentfilter**  
zur Verwendung anstelle des Vliesfiltersacks.  
Für DUSTEX 25 L/35 L

Bestellnummer 3 13 45 064 01 0



**Vliesfiltersack**  
Besonders reißfester Vliesstoff. 2–3 fach höhere  
effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken

passend für	Volumen l	St	Bestellnummer
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 061 01 0
DUSTEX 35 L	35	5	3 13 45 062 01 0



**Vliesfiltersack Premium**  
Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zu-  
sätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive  
Stäube. 2–3 fach höhere effektive Kapazität ge-  
genüber Papierfiltersäcken.

passend für	Volumen l	St	Bestellnummer
DUSTEX 25 L	25	5	3 13 45 273 01 0
alle DUSTEX 35	35	5	3 13 45 251 01 0



**Krümmer**  
mit Clip-System, passt direkt auf den Saugschlauch  
Ø 27 mm und Ø 35 mm

Bestellnummer 3 13 45 070 01 0



**Krümmer**  
mit Falschluföffnung

Bestellnummer 3 13 45 263 01 0



**Saugrohr**  
2-teilig, aus verchromtem Metall

Bestellnummer 3 13 45 071 01 0



**Bodendüse**  
umschaltbar, mit Edelstahlgleitfläche und  
umlaufenden Borsten

Bestellnummer 3 13 45 072 01 0



**Kombidüse**  
für Nass- und Trockenarbeiten mit Wechseleinsät-  
zen, Gummilippen, Bürstenstreifen, 300 mm

Bestellnummer 3 13 45 073 01 0



**Fugendüse**  
für Ecken und Fugen, 250 mm

Bestellnummer 3 13 45 074 01 0



**Polsterdüse**  
mit Bürstenstreifen, 128 mm

Bestellnummer 3 13 45 075 01 0



**Saugpinsel**  
drehbar, mit Naturborsten, Borstenbesatz  
70 x 45 mm

Bestellnummer 3 13 45 076 01 0



**Saugbürste**  
Naturborsten, Borstenbesatz  
120 x 45 mm

Bestellnummer 3 13 45 077 01 0



**Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung**  
EW-seitig, Ø 38 mm

Bestellnummer 3 13 45 123 01 0



**Stufenmuffe**  
4-stufig, zum Anpassen auf den erforderlichen  
Durchmesser mit Clip-System

Bestellnummer 3 13 45 079 01 0



**Zubehörsatz für FEIN Staubsauger**  
bestehend aus: 2 Saugrohren, 1 Kombidüse,  
1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Bestellnummer 3 13 45 071 02 0

## FEIN Zubehöre zum Trennen und Feilen.

Für viele Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich bietet das FEIN Zubehör-Sortiment zum Trennen und Feilen alles aus einer Hand. Bodenbeläge erneuern, Fliesen austauschen, Neuverfugen oder Reinigen – zahlreiche, speziell auf diese Anwendungen ausgerichtete Zubehöre ermöglichen effektives Arbeiten. Das erspart zeit- und kraftaufwendige Handarbeit. Das Plus gegenüber anderen üblichen Methoden: Durch die Oszillationsbewegung wird weniger Schmutz erzeugt.

### Ihre Vorteile:

- ▶ Höchste Materialqualität für überragende Standzeiten und perfekte Ergebnisse.
- ▶ Leistungsstarkes System, geeignet auch für harte Fugematerialien und anspruchsvolle Aufgaben.
- ▶ Ermöglicht effektive Komplett-Sanierungen genauso wie sehr wirtschaftliche Teilreparaturen.



### Fliesen austauschen

Mit den Hartmetall- und Diamant-Sägeblättern lassen sich Fliesenfugen effektiv austrennen. Für Teilreparaturen einzelner beschädigter Fliesen bis in den Eckbereich oder bei der Komplett-Sanierung größerer Flächen.



### Fugen reinigen

Die wirtschaftliche Alternative gegenüber Neuverfugung. Schnell, effektiv und ohne großen Schmutz.



### Für enge Stellen

Die Hartmetall-Feile ist ideal für den Grobschliff von Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen.



### Untergründe schleifen

Das Allround-Talent: Die Hartmetall-Raspel glättet Fliesenkleber und sorgt für einen planen Untergrund.

FEIN Original-Zubehör zum Trennen und Feilen\*



**Hartmetall-Sägeblatt**

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzten in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0



**Hartmetall-Sägeblatt**

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzten in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0



**Diamant-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0



**Diamant-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0



**Hartmetall-Raspel**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 37 31 001 21 0



**Hartmetall-Raspel**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten. Fingerform, beidseitige Beschichtung.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



**Fliesenfugen-Reiniger**

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SLP	6 37 19 011 22 0



**Reinigungsblock**

Rhomb zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer
6 37 19 007 01 0



**Zubehörset Best of Tileworking**

3-teiliges Zubehörset für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Hartmetall-Raspel Dreiecksform, 1 Diamant-Sägeblatt, segmentiert, Ø 90 mm, 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 90 mm, segmentiert, extra dünn.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 942 07 0



**Hartmetall-Feile**

Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0



**Säge- und Feil-Set**

Ideale Kombination für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Lieferumfang: je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 mm und 20 mm, 1 Hartmetall-Feile 10 mm.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 952 02 0

FEIN Original-Zubehör zum Trennen und Feilen\*

**STARLOCK MAX**



**Hartmetall-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



**Hartmetall-Sägeblatt**

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



**Hartmetall-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschritt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0



**Hartmetall-Sägeblatt**

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschritt.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0



**Diamant-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



**Diamant-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	St	Aufnahme	Bestellnummer
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



**Diamant-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschritt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0



**Diamant-Sägeblatt**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschritt.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

**Die FEIN Zubehör Highlights:**



**Segmentierte Sägeblätter:**

Spezielles Zubehör für den FEIN SUPERCUT, ideal bei Teilreparaturen. Durch die Segmentierung eignen sie sich hervorragend zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen im Eckbereich ohne Überschritt. Erhältlich in unterschiedlichen Breiten, auch für sehr dünne Fliesenfugen.

In Diamant-Qualität mit hoher Standzeit und für sehr harte Fugenmaterialien wie zum Beispiel unbegrenzt wasserfesten Epoxidharzfugen in Schwimmbädern.

Das segmentierte Hartmetall-Sägeblatt ist die wirtschaftliche Alternative zum einfachen Austrennen schadhafter Fliesenfugen, zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien.







**Reinigungsblock**

Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer  
6 37 19 007 01 0



**Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung**

8-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung, speziell für perfektes Austrennen von Fliesen und das Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Fliesen- /Badsanierung. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: je 1 E-CUT Universal-Sägeblatt (Form 151, 152), 1 Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm (Form 214), 1 Diamant-Sägeblatt segmentiert (Form 243), 1 Schneidmesser, Pilzform (Form 245), 1 Spachtel, lang, fest, je 1 Hartmetall-Raspel Dreiecksform (80 mm, 110 mm).

Aufnahme Bestellnummer  
SLM 3 52 22 946 03 0



**Hartmetall-Raspel**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Aufnahme Bestellnummer  
SLM 6 37 31 006 21 0



**Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installation**

9-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Heizungs- / Sanitärinstallation. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: je 1 E-CUT Universal-Sägeblatt (Form 151, 152), 1 Diamant-Sägeblatt segmentiert (Form 243), 1 Schneidmesser, 1 Spachtel, lang, fest, 1 Hartmetall-Raspel Dreiecksform (110 mm), je 1 Aussparwerkzeug (Form 246, 247, 248), 1 Schneidmesser (Form 239).

Aufnahme Bestellnummer  
SLM 3 52 22 946 04 0



**Aussparwerkzeug**

Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für 1/2 in und 3/4 in Warmwasserrohre sowie für Leerrohre für die Elektroinstallation. Automatische Fixierung der eingelegten Rohre. Einfache schnelle und sichere Anwendung. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SUPERCUT vor 04/16.

St	Breite mm	Eintauchdurchmesser mm	Bestellnummer
2	50	22	6 39 03 248 22 0



**Aussparwerkzeug**

Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektro-, Wand- und Fußbodenheizung. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SUPERCUT vor 04/16.

St	Breite mm	Schnittbreite mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer
2	50	13	6,5	6 39 03 246 22 0



**Aussparwerkzeug**

Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektrokabel. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SUPERCUT vor 04/16.

St	Breite mm	Eintauchdurchmesser mm	Bestellnummer
2	50	12	6 39 03 247 22 0

## FEIN Zubehöre zum Schneiden und Schaben.

Kleberückstände, alte Bodenbeläge, Beschichtungen wie zum Beispiel Unterbodenschutz, weicher Kitt, dauerelastisches Fugenmaterial – das sind nur einige der vielen Materialien, bei denen zur Entfernung und Erneuerung das FEIN System sein Potenzial perfekt ausspielen kann. FEIN Zubehöre zum Schneiden und Schaben sind wie alle FEIN Original-Zubehöre perfekt auf die Aufgabenstellung entwickelt und sorgen in Kombination mit FEIN Oszillierern für schnelle effektive Anwendungslösungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Bei einfachen Aufgaben genauso wie im täglichen harten Dauereinsatz.

### Ihre Vorteile:

- ▶ FEIN Original-Zubehör für beste Arbeitsergebnisse und maximale Standzeit.
- ▶ Perfekte Abstimmung von leistungsstarken hoch belastbaren Oszillierern sowie passendem Zubehör für effektives Arbeiten unter allen Bedingungen.
- ▶ Einzigartige FEIN Zubehöre für den universellen Einsatz genauso wie für ganz spezielle Anwendungslösungen.



### Schaben

Klebstoffreste und Beschichtungen schnell, effektiv und rückstandslos entfernen.

### Stabdecks aufarbeiten

Stabdeck-Fugenmaterialien werden mit dem Schneidmesser gründlich und bis zu 80% schneller ausgetrennt.

### Bodenbeläge schneiden

Das HSS-Kreismesser ist ideal für lange, gerade Schnitte zum Entfernen von alten Bodenbelägen.

### Dichtstoffe entfernen

Elastische Dichtstoffe lassen sich vor der Neuverfugung perfekt herauslösen.

FEIN Original-Zubehör zum Schneiden und Schaben\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Fester Spachtel**

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 39 03 226 21 0



**Fester Spachtel**

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 39 03 234 21 0



**Flexibler Spachtel**

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 39 03 165 21 0



**Schneidmesser**

Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.

Messerbreite mm	Aufnahme	Bestellnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



**Schneidmesser**

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.

St	Aufnahme	Bestellnummer
5	SL	6 39 03 245 23 0



**HSS-Kreismesser**

Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
100	SLP	6 39 03 235 21 0



**Multimesser**

Mit drei Schneidflächen zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SL	6 39 03 251 21 0
5	SL	6 39 03 251 23 0

FEIN Original-Zubehör zum Schneiden und Schaben\*

**STARLOCK MAX**



**Schneidmesser**

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen. Gerade Form. Breite 30 mm, Schnitttiefe 60 mm.

St	Aufnahme	Bestellnummer
5	SLM	6 39 03 236 23 0



**Diamant-Reinigungsmesser**

Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung. Gerade Form. Breite 31 mm, Schnitttiefe 60 mm.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



**Schneidmesser**

Gerade, sehr lange Form, bei sehr tiefen Fugen.

St	Aufnahme	Bestellnummer
1	SLM	6 39 03 238 21 0



**Schneidmesser**

Gerade, lange Form, bei tiefen Fugen.

St	Aufnahme	Bestellnummer
5	SLM	6 39 03 239 23 0



**Reinigungsblock**

Rhombus zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer
6 37 19 007 01 0



**Absaugvorrichtung**

Für Schneid- und Sägeanwendungen mit diamantbesetzten Werkzeugen oder E-CUT-Sägeblättern. Passend für FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL und AFSC 18 QSL.

Bestellnummer
3 21 33 021 01 0



**Zusatzhandgriff**

Zur besseren Handhabung des FSC 500 QSL bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit Absaugvorrichtung 3 21 33 021 01 0 einsetzbar.

Bestellnummer
3 21 19 148 02 0



## FEIN Zubehöre zum Reinigen und Polieren.

Reinigen, aufbereiten, polieren und schützen – das FEIN Zubehörsortiment zur Oberflächenbearbeitung bietet vom Feinstschliff bis zum Spiegelglanz alles, um Möbeln, Booten und Kraftfahrzeugen wieder neuen Glanz zu schenken. In Verbindung mit den FEIN Oszillierern besitzt das System den idealen Drehzahlbereich und die höchste Drehzahlstabilität für die effektive Rundum-Aufbereitung und Instandhaltung von Metallen, Lacken, Gelcoat-Beschichtungen, Kunststoffen und Steinerzeugnissen und vielen weiteren, glatten Oberflächen.

### Ihre Vorteile:

- ▶ Professionelle Instandhaltung und Restaurierung von nahezu allen glatten Oberflächen.
- ▶ Extrem leistungsstark und ergonomisch – auch im Dauerbetrieb.
- ▶ Umfangreiches Sortiment an Zubehören für unterschiedlichste Aufgaben.



### Polieren

Mit dem Filzpolierpad oder der Filzpolierplatte und FEIN Poliermittel kehrt alter Glanz zurück.



### Kratzer entfernen

Spezielle Schleifblätter schaffen die Basis für perfekte Oberflächen.



### Reinigen

Das Borstenfließ sorgt in Kombination mit einem Yachtreiniger auf GFK-Oberflächen mit Anti-Slip-Strukturen für eine gründliche Reinigung.

FEIN Original-Zubehör zum Reinigen und Polieren\*

**STARLOCK**

**STARLOCK PLUS**



**Borstenvlies**

Borstenvlies zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/ Politur von Anti-Slip-Strukturen. Mit Klettschnellbefestigung.

St	Bestellnummer
2	6 37 23 031 01 0



**Filzpolierplatte**

Zum Aufpolieren von Metallteilen sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen. Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Materialbezogene Poliermittel erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

St	Aufnahme	Bestellnummer
2	SL	6 38 06 140 22 0



**Filzpolierpad**

Filzpolierpad zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle. Mit Klettschnellbefestigung.

St	Bestellnummer
5	6 37 23 032 01 0



**Filzpolierpad**

Ø 115 mm, mit Klettschnellbefestigung. Vielseitig einsetzbar, zum Polieren von Chrom, Edelstahl, Polycarbonatmaterialien sowie Gelcoat-Bootsdecks, zum Auspolieren von Lackkratzern und Entfernen von Anlaufarben an Auspuffanlagen.

St	Bestellnummer
5	6 37 23 036 01 0



**Schleifblätter, Schaumrücken**

zum Entfernen von Kratzern aus Lacken, Gelcoat, Acryl- und Polycarbonat-Gläsern, Lacken, klar-lackiertem Holz, Möbel u.v.m. Für beste Oberflächenqualität. Ø 115 mm mit Schaumstoff-Kaschierung, Klettschnellbefestigung. Perfekt als Vorstufe zum Polieren mit Filzpolierpad und FEIN Politur EXTRA.

St	Korn	Bestellnummer
5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0



**Poliermittel**

FEIN Politur EXTRA auf Aluminium-Oxyd Basis zum Polieren von Gelcoat sowie zum Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken.

Inhalt ml	Bestellnummer
250	6 37 26 030 01 0



\* FEIN Original-Zubehör passt auch für viele weitere Multifunktionsgeräte am Markt. Weitere Informationen auf: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
 SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## Das Plus von FEIN: die FEIN Zubehörerweiterungen.

FEIN bietet für nahezu jede Anwendung die richtige Lösung. Unsere zusätzlichen Zubehöre erweitern das ohnehin schon enorme Einsatzspektrum noch einmal und machen die Arbeit mit dem FEIN System noch effizienter. Egal, ob vor Ort auf der Baustelle oder stationär in der Werkstatt.





**Allgemeines Zubehör**



**Tisch- und Bohrständhalterung**

Perfekt für Präzisionsausschnitte: das Elektrowerkzeug kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständ mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden. Passend für FEIN MULTIMASTER und FEIN SUPERCUT.

Bestellnummer 9 26 02 083 01 0



**Upgrade Kit für FEIN Oszillierer (bis 2004)**

Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte FEIN MULTIMASTER Modelle MSx 636, MSx 636-1 und MSxe 636 II. Durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40% bessere Drehmomentübertragung. Flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche.

Bestellnummer 3 52 22 927 05 0



**Adapter für FEIN SUPERCUT mit QuickIN**

Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SUPERCUT mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer 3 52 22 952 05 0



**Arbeitshandschuhe**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Werkzeugkoffer**



**Systemkoffer unbefüllt**

Kunststoffkoffer mit praktischer Inneneinteilung, ohne Maschine und Zubehör.  
FMM 250/250 Q, FMT 250/250Q, FMT 250 SL/250 QSL

Bestellnummer 3 39 01 144 01 0



**Systemkoffer unbefüllt**

Kunststoffkoffer mit praktischer Inneneinteilung, ohne Maschine und Zubehör.  
FMM 350 Q/ QSL

Bestellnummer 3 39 01 131 98 0



**Systainer Sys 1**

Kunststoff, Innenmaße: H 75 x B 383 x T 273 mm  
Der maschinenspezifische Systainer-Einsatz muss separat dazu bestellt werden.

Bestellnummer 3 39 01 146 00 0

**Systainer-Einsatz für FMM 350 Q / QSL, FSC 500, FMT 250 Q / QSL**

Bestellnummer 3 39 04 587 00 0



**Akkus und Ladegeräte**



**Schnellladegerät ALG 50**

Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer 9 26 04 129 01 0



**Schnellladegerät ALG 30**

Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer 9 26 04 096 01 0



**Akku Pack**

Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer
12	2,5	9 26 04 168 02 0
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0

**FEIN. Unverwüsthche  
Elektrowerkzeuge.**



## **FEIN – Spezialist für unverwüsthche Elektrowerkzeuge.**

FEIN ist der Spezialist, wenn es um professionelle und extrem zuverlässige Elektrowerkzeuge und spezielle Anwendungslösungen in den Bereichen Metall sowie Holz- und Verbundwerkstoffe geht. Als Erfinder der elektrischen Handbohrmaschine entwickelt FEIN seit über 150 Jahren innovative und unschlagbar effiziente Lösungen für die Praxis, die sich auch im härtesten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk bewähren.

Alle Werkzeuge, Zubehöre und Anwendungslösungen für die FEIN Oszillierer finden Sie auf [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)



### **Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung: die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie.**

Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty) registrieren.

**Ihr Fachhändler berät Sie gerne:**