

Teilnahmebedingungen:

1. Veranstalter

Veranstalter der „Rabatt auf unsere Nachwuchsstars“ - Aktion ist die Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken.

Die Abwicklung dieser Aktion erfolgt über die vom Veranstalter beauftragte Agentur „Die Direkten GmbH“, Goldbachstraße 9, 22765 Hamburg („Agentur“) und den Dienstleister „secupay AG“, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Endverbraucher ab 18 Jahre, wohnhaft in Deutschland.

Ausgeschlossen als Teilnehmer sind:

Mitarbeiter des Veranstalters, der Lieferanten und Kunden des Veranstalters sowie der mit diesen verbundenen Unternehmen sowie der leitenden Angestellten und Vertreter vorgenannter Gruppen, weiterhin durch den Veranstalter, dessen Lieferanten und Kunden beauftragte Berater und Werbeagenturen. Ausgeschlossen sind ebenfalls die jeweiligen Familien- und Haushaltsangehörigen aller vorgenannten Gruppen.

3. Gegenstand der Aktion:

Der Teilnehmer erhält für die im Aktionszeitraum (01.04. – 31.05.2024) gekauften WOLF-Garten Saatgut & Dünger Produkte aus dem nachfolgenden Aktionssortiment 25% des Kaufpreises inkl. MwSt., als Cashback-Zahlung erstattet. Es zählt das Datum des Kaufbelegs.

Aktionssortiment

ART.NR.:	BEZEICHNUNG	EAN
3830046	LE 450 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/A (40% LZA)	4008423859645
3840710	SQ 50 /D UNKRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER	4008423859706
3840720	SQ 120 /D UNKRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER	4008423859720
3840746	SQ 450 /D UNKRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER	4008423859768
3842015	L-PM 100 D/A RASENDÜNGER PLUS EISEN	4008423859799
3836188	LD 300 A RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/NL/B/DK/S	4008423859836
3835040	LK-MU 400 RASEN-HERBST-DÜNGER /D/A/CH/I/LUX/NL/B/S/CZ/SK/UK	4008423863628
3824630	L-TP 50 D/A TROCKEN-RASEN PREMIUM	4008423865912
3826610	LR-S 10 TURBO-NACHSAAT SCHATTEN D/A/CH/I/LUX/DK/S	4008423866018
3826625	LR-S 25 TURBO-NACHSAAT SCHATTEN D/A	4008423866032
3826636	LR-S 50 TURBO-NACHSAAT SCHATTEN D/A	4008423866056
3826645	LR-S 100 TURBO-NACHSAAT SCHATTEN D/A	4008423866070
3851620	V-MIX 125 D/A VERTIKUTIER-MIX	4008423867251
3835050	LK-S 125 RASEN-SAMEN HERBST	4008423868418
3826647	LR-S 120 TURBO NACHSAAT SCHATTEN	4008423872880
385202	NR 10,8 D/A NATURA RASENDÜNGER FÜR 160 M ²	4008423873078

ART.NR.:	BEZEICHNUNG	EAN
3852030	NR 18,9 /D/A NATURA RASENDÜNGER FÜR 280 M ²	4008423873108
3827045	RO-SA 100 /D/A ROBO-SPEZIAL RASENSAMEN	4008423873283
3827075	RO-SA 500 /D/A/CH/I/LUX/NL/B ROBO-SPEZIAL RASENSAMEN	4008423873306
3852620	NR-H 10,8 D/A NATURA HERBST RASENDÜNGER FÜR 160 m ²	4008423873566
3852630	NR-H 18,9 D/A NATURA HERBST RASENDÜNGER FÜR 280 m ²	4008423873573
3852720	NG 10,8 D/A NATURA GARTENDÜNGER Für 160 m ²	4008423873627
3852730	NG 18,9 D/A NATURA GARTENDÜNGER FÜR 280 m ²	4008423873634
3836651	RG-K 200 D/A RASEN- UND GARTENKALK FÜR 200 m ²	4008423873849
3841010	SW 50 D/A MOOSVERNICHTER + RASENDÜNGER 1,75 KG FÜR 50 M ²	4008423875546
3841020	SW 100 D/A MOOSVERNICHTER + RASENDÜNGER 3,5 KG FÜR 100 M ²	4008423875560
3841030	SW 250 D/A MOOSVERNICHTER + RASENDÜNGER 8,75 KG FÜR 250 M ²	4008423875584
3841040	SW 400 D/A MOOSVERNICHTER + RASENDÜNGER 14 KG FÜR 400 M ²	4008423875607
3850040	N-BW 75 D/A BIENENWEIDE FÜR 75 M ²	4008423882919
3850045	N-SW 75 D/A SCHMETTERLINGSWEIDE FÜR 75 M ²	4008423882933
3810007	L 20 SM /D/A PREMIUM-RASEN MIT STARTER-DÜNGER	4008423891348
3850050	N-KSO 6 D/A SAATKUGELN	4008423891669
3840751	SQ 500 /D UNKRAUTVERNICHTER + RASENDÜNGER	4008423894769
3850055	N-BW 30 BIENENWEIDE "PLUS" FÜR 30 M ² D/A	4008423913194
3871010	N-BA 5 D/A / NATURA BIO BODENAKTIVATOR 5 KG FÜR 60 M ²	4008423913255
3871020	N-BA 10 D/A / NATURA BIO BODENAKTIVATOR 10 KG FÜR 120 M ²	4008423913279
3824650	L-TP 200 D/A TROCKEN-RASEN PREMIUM FÜR 200 QM	4008423916102
3826650	LR-S 250 D/A TURBO-NACHSAAT SCHATTEN FÜR 250 QM	4008423916119
3810016	L 50 SM /D/A PREMIUM-RASEN MIT STARTER-DÜNGER	4008423916171
3810026	L 100 SM /D/A PREMIUM-RASEN MIT STARTER-DÜNGER	4008423916195
3810036	L 200 SM /D/A PREMIUM-RASEN MIT STARTER-DÜNGER	4008423916218
3852006	NR 1,7 D/A NATURA RASENDÜNGER FÜR 25 M ²	4008423916300
3852012	NR 3,4 D/A NATURA RASENDÜNGER FÜR 50 M ²	4008423916324
3852612	NR-H 3,4 D/A NATURA HERBST RASENDÜNGER FÜR 50 M ²	4008423916348
3852706	NG 1,7 D/A NATURA Gartendünger FÜR 25 M ²	4008423916362
3852712	NG 3,4 D/A NATURA BIO GARTENDÜNGER FÜR 50 M ²	4008423916386
3853006	N-TO 0,85 D/A NATURA BIO TOMATENDÜNGER 0,85 KG	4008423916423
3853011	N-TO 1,9 D/A NATURA BIO TOMATENDÜNGER 1,9 KG	4008423916447
3854006	N-RO 0,85 D/A NATURA BIO ROSENDÜNGER 0,85 KG	4008423916485
3854011	N-RO 1,9 D/A NATURA BIO ROSENDÜNGER 1,9 KG	4008423916508
3855006	N-BE 0,85 D/A NATURA BIO BEERENDÜNGER 0,85 KG	4008423916522
3855011	N-BE 1,9 D/A NATURA BIO BEERENDÜNGER 1,9 KG	4008423916546
3856006	N-BK 0,85 D/A NATURA BIO BALKON -UND KÜBELPFLANZENDÜNGER 0,85 KG	4008423916584
3856011	N-BK 1,9 D/A NATURA BIO BALKON -UND KÜBELPFLANZENDÜNGER 1,9 KG	4008423916607
3857006	N-HB 0,85 D/A NATURA BIO HOCHBEETDÜNGER 0,85 KG	4008423916621
3857011	N-HB 1,9 D/A NATURA BIO HOCHBEETDÜNGER 1,9 KG	4008423916645
3838025	LT 100 B D/A FLÜSSIG-RASENDÜNGER TURBO GRÜN FÜR 100 QM	4008423917154
3826648	LR-S 120 D/A TURBO NACHSAAT SCHATTEN 120 QM / PAPPEIMER	4008423917536

ART.NR.:	BEZEICHNUNG	EAN
3851610	V-MIX 75 D/A VERTIKUTIER-MIX	4008423921168
76AH1001650	L-MI 50 D/A RASEN MIT MIKROKLEE 1,25 KG FÜR 50 QM	4008423921175
3851630	V-MIX 200 D/A VERTIKUTIER-MIX	4008423921182
76AH1002650	L-MI 200 D/A RASEN MIT MIKROKLEE 5 KG FÜR 200 QM	4008423921526
77AR1001650	LU-L 110 D/A LUPIGREEN HYBRID RASENDÜNGER LANGZEIT 5 KG	4008423921564
77AR1002650	LU-L 220 D/A LUPIGREEN HYBRID RASENDÜNGER LANGZEIT 10 KG	4008423921588
3836055	RO-S 500 D/A ROBO-SPEZIAL-RASEN-LANGZEITDÜNGER	4008423921595
77AR1003650	LU-L 55 D/A LUPIGREEN HYBRID RASENDÜNGER LANGZEIT 2,5 KG	4008423921908
77AR1011650	LU-H 110 D/A LUPIGREEN HYBRID HERBST-RASENDÜNGER 5 KG	4008423921939
77AR1012650	LU-H 220 D/A LUPIGREEN HYBRID HERBST-RASENDÜNGER 10 KG	4008423921953
3824641	L-TP 100 D/A TROCKEN-RASEN PREMIUM	4008423921977
3840726	SQ 200 /D UNKRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER	4008423924541
3845630	LL 300 R FLÜSSIG-RASENDÜNGER "LANGZEIT" REFILL /D/A/I/ AKTION	4008423924640
3831015	R-LD 50 RASEN-LANGZEITDUENGER 100 TAGE FUER 50 QM	4008423925395
3831025	R-LD 100 RASEN-LANGZEITDUENGER 100 TAGE FUER 100 QM	4008423925418
3831035	R-LD 250 RASEN-LANGZEITDUENGER 100 TAGE FUER 250 QM	4008423925432
3825026	R-LD 450 RASEN-LANGZEITDUENGER 100 TAGE FUER 450 QM	4008423925456
3826010	LR 10 »TURBO« NACHSAAT /D/A/CH/I/LUX/NL/DK/S	4009269362610
3820010	LP 10 PREMIUM-RASEN /D/A/CH/I/LUX/NL/DK/S	4009269382014
3820020	LP 25 PREMIUM-RASEN /D/A	4009269382021
3820031	LP 50 D/A PREMIUM-RASEN /D/A	4009269382038
3820040	LP 100 PREMIUM-RASEN /D/A	4009269382045
3821010	LJ 10 STRAPAZIER-RASEN /D/A/CH/I/LUX/NL	4009269382052
3821020	LJ 25 STRAPAZIER-RASEN /D/A	4009269382069
3821031	LJ 50 STRAPAZIER-RASEN /D/A	4009269382076
3821040	LJ 100 STRAPAZIER-RASEN /D/A	4009269382083
3821050	LJ 200 STRAPAZIER-RASEN /D/A	4009269382090
3820050	LP 200 PREMIUM-RASEN /D/A	4009269382656
3825020	LG 125 SPORT UND SPIELRASEN /D/A/CH/I/LUX/DK/S	4009269382793
3833020	LH 50 RASEN-STARTER-DÜNGER /D/A	4009269383028
3833030	LH 100 RASEN-STARTER-DÜNGER /D/A	4009269383035
3830010	LE 50 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/A (40 % LZA)	4009269383059
3830020	LE 100 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/A (40% LZA)	4009269383066
3830030	LE 250 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/A (40% LZA)	4009269383073
3733619	P 419 (20 X LE 300 /D/A 20% GRATIS) RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM	4009269383271
3825030	LG 250 SPORT- UND SPIELRASEN/ D/A/CH/I/LUX/NL/B/DK/S	4009269385022
3835020	LK-B 100 RASEN-HERBST-DÜNGER /D/A/CH/I/LUX/CZ/SK	4009269385039
3733665	P 465 20X PROFI-RASEN D/A/CH/I/LUX/NL/B/CEE GROßGEBINDE 500 qm	4009269385398
3826020	LR 25 »TURBO« NACHSAAT /D/A	4009269385428
3826031	LR 50 »TURBO« NACHSAAT /D/A	4009269385435
3826040	LR 100 »TURBO« NACHSAAT /D/A	4009269385442
3826050	LR 250 TURBO-NACHSAAT FÜR 250 m²	4009269385640

ART.NR.:	BEZEICHNUNG	EAN
3825041	LG 500 SPORT- UND SPIELRASEN /D/A/CH/I/LUX/NL/B/S	4009269385886
3826042	LR 120 /D/A TURBO-NACHSAAT	4009269387460
3835430	LK-B 250 RASENDÜNGER HERBST FÜR 250 m ²	4009269387873
3842030	L-PM 300 D/A RASENDÜNGER PLUS EISEN	4009269388269
3845010	LL 100 B FLÜSSIG-RASENDÜNGER "LANGZEIT" /D/A	4009269388283
3824010	LU-TR 35 D/A/CH/I/LUX TROCKEN-RASEN	4009269388672
3824045	LU-TR 165 TROCKENRASEN "MEDITERRANEO" /D/A/CH/I/LUX	4009269388689
3848010	LV 100 B FLÜSSIG-RASENDÜNGER "VITAL" SOMMER & HERBST /D/A	4009269388795
3825162	L 120 G RASEN-REPARATUR-SET	4009269388825
3833035	LH 240 RASEN-STARTERDÜNGER /D/A	4009269388832
3836341	LD 700 A RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/NL/B/DK/S	4009269388849
3846015	LM 100 B FLÜSSIG-RASENDÜNGER "PLUS EISENCHELAT" /D/A	4009269388924
3820070	SCR 500 SCHATTEN 10 KG /D/A/CH/I/LUX/NL/B	4009269389464
3836030	RO-S 300 /D/A ROBO-SPEZIAL-RASEN-LANGZEITDÜNGER	4009269389556
3825070	U-RS 500 UNIVERSALRASEN 10 KG /D/A/CH/I/LUX/NL/B	4009269389570
3734652	P 652 (16 X L 120 G) RASEN-REPARATUR-SET /D/A/CH	
3732739	P 339 (36 X LG 250) SPORT- UND SPIELRASEN /D/A/CH/I/LUX/DK/S	
3733782	P 582 (20 X LG 500) SPORT- UND SPIELRASEN /D/A/CH/I/LUX/NL/B/DK/S	
3734633	P 633 (24 X LG 125) SPORT- UND SPIELRASEN /D/A/CH/I/LUX /DK/S	
3734651	P 651 (60X LU-TR 35) UNIVERSAL-RASEN /D/A/CH/I/LUX	
3733725	P 525 (20 X LR 120 /D/A) TURBO-NACHSAAT	
3734760	P 760 (36 x LR 250 D/A TURBO-NACHSAAT)	
3734759	P 759 (20 X LR-S 120 TURBO NACHSAAT SCHATTEN)	
3734841	P 841 (20x LR-S 120) TURBO-NACHSAAT SCHATTEN	
3734730	P 730 (24x V-MIX 125 D/A VERTIKUTIER-MIX)	
3734814	P 814 (24 X LD 300 A) RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/NL/B/DK/S	
3734654	P 654 (30 X LD 700 A) RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/DK/S/CZ/SK/PL/RO	
3734746	P 746 (27 x NR 10,8) D/A NATURA RASENDÜNGER FÜR 160 m ²	
3734653	P 653 (20 X LH 240) RASEN-STARTER-DÜNGER /D/A	
3733797	P 597 (20 X LK-B 250) RASEN-HERBSTDÜNGER /D/A/CH/I/LUX/CZ/SK	
3734744	P 744 (24 X RG-K 200) D/A RASEN- UND GARTENKALK	
3734713	P 713 (20 X SQ 450 D) UNRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER	
3734622	P 622 (16 X L-PM 300 /D/A) RASENDÜNGER PLUS EISEN	
77ARP001650	P 001 (20 x LU-L 110 D/A) LUPIGREEN HYBRID RASENDÜNGER LANGZEIT 5 KG	
77ARP002650	P 002 (20 x LU-H 110 D/A) LUPIGREEN HYBRID HERBST-RASENDÜNGER 5 KG	
3825625	L 120 G RASEN-REPARATUR-SET	4009269388825
3852119	NG 18,9 D/A NATURA GARTENDÜNGER FÜR 280 m ²	4008423873634
3852114	NR-H 10,8 D/A NATURA HERBST RASENDÜNGER FÜR 160 m ²	4008423873566
3852118	NG 10,8 D/A NATURA GARTENDÜNGER Für 160 m ²	4008423873627
3836172	RG-K 200 D/A RASEN- UND GARTENKALK FÜR 200 m ²	4008423873849
3840745	SQ 450 /D UNKRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER	4008423859768

4. Teilnahme an der Aktion

4.1 Um an der Aktion teilzunehmen, muss der Teilnehmer:

- Mindestens ein WOLF-Garten Produkt aus dem oben aufgeführten Aktionsassortiment innerhalb des Aktionszeitraums gekauft haben.
- Bis spätestens 30.06.2024 das Teilnahmeformular auf [WOLF-Garten.de/cashback](https://www.wolf-garten.de/cashback) ausfüllen und ein Foto des Kaufbelegs hochladen.

Alternativ:

Per Post (Datum des Poststempels) an:

Cashback c/o Die Direkten GmbH
Goldbachstraße 9
22765 Hamburg

Mit der Teilnahme an der Aktion erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. Nach Eingang der Teilnahmeunterlagen erhält der Teilnehmer von der Agentur eine Eingangsbestätigung. Die Agentur ist berechtigt, den Teilnehmer bei etwaigen Rückfragen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Aktion telefonisch, per E-Mail oder Brief zu kontaktieren.

Der Cashback kann nur einmal pro Artikel und Teilnehmer im Rahmen dieser Aktion geltend gemacht werden. Es findet ein Abgleich von E-Mail Adressen und Dubletten-Adressen statt.

Mehrfachteilnahmen unter Angabe unterschiedlicher oder mehrerer Adressdaten sowie sonstige manipulative Maßnahmen führen zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der Aktion.

Nicht ausreichend frankierte, nicht fristgerecht eingereichte, unleserliche, unvollständige oder sonst fehlerhafte Einsendungen/Eingaben haben keinen Anspruch auf Teilnahme.

5. Auszahlung des Cashback

5.1 Die Auszahlung des Cashbacks erfolgt durch den Dienstleister secupay AG, Pulsnitz per Überweisung auf das vom Teilnehmer angegebene Konto. Die Auszahlung erfolgt frühestens sechs (6) Wochen nach Eingang der vollständigen und fristgerecht eingereichten Teilnahmeunterlagen bei der Agentur.

5.2 Bei Fehlern in den vom Teilnehmer angegebenen Bankdaten besteht kein Anspruch auf eine erneute Überweisung.

5.3 Der Anspruch auf Auszahlung des Cashbacks ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung oder Auszahlung in Sachwerten ist ausgeschlossen.

5.4 Bei Rückgabe des Aktionsproduktes und Rückzahlung des Kaufpreises ist auch die Cashback-Prämie an Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zurückzuerstatten. Der Rückerstattungsanspruch wird rechtlich geltend gemacht.

6. Datenschutz

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, Tel.: +49 6805 79-0,
E-Mail: emeaoutdoor@sbdinc.com

Datenschutzbeauftragter:

Henning Welz
GDS Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
Auf der Appeling 8, 35043 Marburg-Cappel

Fon +49 6421 8041310
Fax +49 6421 8041318
Mail: welz@gdsm.de
Web: <https://www.gdsm.de>

Zweck der Datenverarbeitung

Die Daten, die bei der Teilnahme an der Cashback-Aktion erhoben werden, werden zum Zweck der Durchführung dieser Aktion verwendet. Die angegebenen Daten werden durch die Agentur im Auftrag der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zu diesem Zweck gespeichert und verarbeitet. Der Teilnehmer kann zur Abwicklung der Cashback-Aktion per E-Mail oder auf dem Postweg kontaktiert werden kann.

Zur Teilnahme ist die Angabe von Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse des Kunden sowie dessen Bankverbindung erforderlich. Ohne Bereitstellung der Daten ist die Teilnahme an der Cashback-Aktion nicht möglich.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung). Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt eine Verwendung über diesen Zweck hinaus, z. B. für den Newsletter-Versand.

Nach Abwicklung der Aktion werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn eine weitere Speicherung ist zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund Ihrer Einwilligung in den Empfang von Werbung erforderlich.

Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerruf einer erteilten Einwilligung zu, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung berührt wird (Betroffenenrechte nach Art. 12-22 DSGVO). Weiterhin besteht das Recht auf Beschwerde gegenüber einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO.

7. Sonstiges

7.1 Eine möglicherweise anfallende Versteuerung des Cashbacks hat jeder Teilnehmer in eigener Verantwortung durchzuführen. Teilnehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, werden hinsichtlich des Cashbacks auf Ihre Verpflichtung gem. § 17 Abs. 1 UStG hingewiesen.

7.2 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Aktion ohne vorherige Ankündigung und ohne Zuteilung von Cashback zu ändern, zu ergänzen oder vorzeitig zu beenden.

7.3 Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit der Aktionsartikel innerhalb des Aktionszeitraums.

7.4 Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts. Der originale Kaufbeleg muss bis zum Erhalt der Prämie aufbewahrt werden. Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt zum Datenabgleich die Vorlage des Originalkaufbelegs zu verlangen.

Kontaktdaten:

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstraße 9
66129 Saarbrücken

emeaoutdoor@sbdinc.com

Tel: 0049 (0) 6805 / 79-0