KATALOG 2021



FEIN.DE

FEIN


MADE
FOR METAL.
MADE
FOR YOU.



Sie sind Profi im Bereich Metall, Ausbau oder industrielle Verschraubungen? FEIN ist Ihr zuverlässigster Partner, damit Sie täglich Qualitätsarbeit leisten und Ihre Produktivität steigern können.

Wir sind – wie Sie – Meister unseres Fachs und leben in unserem Familienunternehmen den Erfindergeist unseres Gründers. Ausgehend von Ihren Anforderungen finden wir immer bessere Lösungen, die Mensch, Maschine und Prozesse zu erstklassigen Elektrowerkzeug-Systemen verbinden. Gemeinsam streben wir konsequent danach, einen Mehrwert für Sie zu schaffen: Ihr nachhaltiger Erfolg, die Wertschätzung Ihrer Arbeit und der Schutz Ihrer Gesundheit sind unser Antrieb – seit über 150 Jahren und auch in Zukunft.


WIR ENTWICKELN ZUKUNFT. **SEIT ÜBER 150 JAHREN.**



80 % „Made in Germany" mit Produktion und Entwicklung in Schwäbisch Gmünd.



Globales und unabhängiges Familienunternehmen mit deutschen Wurzeln.



Ideale Problemlöser in der Verarbeitung und Bearbeitung von Metall und Ausbau.

1867



Firmen-gründung durch Wilhelm Emil Fein

1890

1895



Das erste Elektrowerkzeug der Welt – die FEIN Bohrmaschine

1910

1925



Die 100.000. Maschine ist ein FEIN Hammer

1932

1933



Stichsäge zur beschleunigten Blech-bearbeitung für die Automobilindustrie

1867 GEGRÜNDET

850 MITARBEITER WELTWEIT

1 FIRMENSITZ IN SCHWÄBISCH GMÜND

4 PRODUKTIONSSTANDORTE DEU / USA / IND / CHN

700 AKTIVE SCHUTZRECHTE

66 STANDORTE WELTWEIT

500 PATENTE UND PATENTANMELDUNGEN

80% „MADE IN GERMANY“ AM FIRMENSITZ



Legt großen Wert auf das menschliche Miteinander und Freiraum für innovative Ideen.



Bietet vielfältige Servicelösungen rund um die Produkte.



Geeignet für die härtesten Arbeitseinsätze in Industrie und Handwerk.

FEIN

1956 Erste Bohrmaschine mit patentierter Kunststoffhalbschale



1967 Die Gipssäge ist das erste oszillierende Werkzeug



1985 Erfindung des MULTIMASTERS



1986 Erster Winkelschleifer mit Bremse



2009 Der erste 4-Gang-Bohrschrauber



2013 Die Starlock-Schnittstelle wird neuer Standard



2016 Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine




2017 Staubresistenter Akku-Winkelschleifer



AUF FEIN SERVICE **IST VERLASS.**



Bei FEIN sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen. Wir haben unsere Elektrowerkzeuge auf maximale Belastung und Überlast ausgelegt – auch im Dauerbetrieb. Wenn Sie doch einmal unsere Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen schnell, professionell und engagiert. Darauf können Sie sich verlassen.



MY.FEIN APP UND ONLINE-PORTAL

Ein Log-in – und die FEIN Servicewelt steht Ihnen offen. Mit my.FEIN machen wir es Ihnen einfach, bündeln Serviceleistungen an einem Ort und sorgen dafür, dass Sie diese immer zur Hand haben. Entweder komfortabel per App oder online unter **my.FEIN.com**

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung: Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter **www.fein.com/warranty** registrieren. Dort finden Sie auch die teilnehmenden Länder und weitere Informationen.

FEIN REPARATUR-SERVICE

Ob Reparatur, Wartung oder Garantiefall – Ihre Aufträge wickeln wir schnell und effizient über unsere FEIN Vertragswerkstätten ab. Sie haben die passenden FEIN Original Ersatzteile auf Lager – auch für viele ältere Maschinen. Damit Ihr Werkzeug in kürzester Zeit wieder im Einsatz ist.

FEIN ERSATZTEIL-KATALOG

Finden Sie die passenden FEIN Ersatzteile für Ihr FEIN Elektrowerkzeug ganz einfach online – über den FEIN Ersatzteilkatalog mit intuitiver Suchfunktion und Explosionszeichnungen der Produkte.

WEITERE FEIN SERVICES ONLINE

Auf der Website **www.fein.de** finden Sie viele weitere Informationen und Serviceangebote:

+ FEIN Leasing **www.fein.de/leasing**
+ FEIN Premium Service
+ Betriebsanleitungen und Broschüren zum Download
+ FAQ
+ Wartungshinweise

Darüber hinaus finden Sie auf der Website auch Services, die speziell in Ihrem Land angeboten werden.

DIE FEIN AKKU-WELT **MADE FOR METAL.**

Akku-Plattformen gibt es viele. Aber nur eine, die FEIN Maschinen mit Energie versorgt. Willkommen in der FEIN Akku-Welt. Sie steckt voller robuster Technik, die sich einem großen Ziel unterordnet: Den Alltag unserer Kunden und Anwender so einfach und produktiv wie möglich zu machen. Und zwar langfristig. Ob beim Schleifen, Schrauben, Bohren, Kernbohren, Trennen, Fräsen oder Oszillieren – FEIN bietet für jede Anwendung eine kraftvolle und effiziente Akku-Lösung. Jetzt einsteigen und für immer begeistert sein. Mehr erfahren Sie hier: **www.fein.de/akku**

FEIN Akku-Produkte für Metall-Profis.



VOLLE POWER
OHNE KABEL.

Härteste Anwendungen kabellos meistern: Möglich wird das durch die perfekte Kombination aus Motor, Akku, Getriebe und Elektronik. Die langlebigen, leistungsstarken und präzisen Akku-Maschinen in FEIN Qualität machen die Arbeit für Profis im Metallbereich einfacher, effizienter und sicherer.



30 % HÖHERER WIRKUNGSGRAD

Der bürstenlose FEIN PowerDrive-Motor arbeitet mit hohen Drehzahlen und ohne Kohlebürsten. Er ist deshalb besonders effizient und nahezu verschleißfrei. Durch einen 30 % höheren Wirkungsgrad gegenüber konventioneller Technik können Handwerker pro Akkuladung doppelt so lange arbeiten. Die geringe Stromaufnahme führt zu einer verlängerten Akkustandzeit.

VOLL GEKAPSELT GEGEN STAUB

Das geschlossene Motorenkonzept von FEIN ist die ideale Lösung für Anwendungen mit Staubentwicklung. Beim Akku-Winkelschleifer schützt ein komplett gekapselter PowerDrive Motor vor keramischen und mineralischen Schleifstäuben und verlängert damit die Lebensdauer. Ein geringes Gewicht sowie innovative Kühlrippen für eine optimale Entwärmung unterstreichen die Technologieführerschaft von FEIN.



LANGE LEBENSDAUER

Die SafetyCell Technology schützt Maschine und Akku vor Überlastung, Überhitzung sowie Tiefentladung. Die separate Kommunikationsleitung zwischen beiden Komponenten schaltet die Maschine bei Überlastung ab. Beim Laden verhindert die Einzelzellenüberwachung ein Überladen des Akkus.

VOLLE FLEXIBILITÄT. **GROßE AUSDAUER.**



100 % KOMPATIBILITÄT

zwischen FEIN Li-Ionen-Akku, Maschine und Ladegerät. Die Akkus sind kompakt, robust und extrem belastbar. Der Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Die FEIN SafetyCell Technology sorgt für eine lange Lebensdauer.

NOCH MEHR FREIHEIT

Die meisten 18-V-Produkte sind mit der FEIN MultiVolt-Schnittstelle ausgestattet und lassen sich auch mit 12-V-Akkus betreiben. Akkus und Maschinen lassen sich so nach Belieben miteinander kombinieren. Die maximale Leistung erreichen die Akku-Produkte mit 18 V. Bei Verwendung von Akkus mit niedriger Spannung passt sich die Leistung entsprechend an.

75 % HÖHERE STROMABGABE

Die FEIN HighPower Akkus sind leistungsstarke Leichtgewichte mit hochstromfähigen Zellen für gleichbleibend schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Drehzahlstabilität. Die kompakten Kraftpakete bieten eine 75 % höhere Stromabgabe gegenüber vergleichbaren Akkus – bei einem Gewicht von nur 750 g. Ein 25 % niedrigerer Innenwiderstand sorgt für eine geringere Erwärmung.

Wichtiger Hinweis: Nur mit den FEIN HighPower-Akkus 18 V / 5,2 Ah erreichen Akku-Winkelschleifer, Akku-Kantenfräse und Akku-Kernbohrmaschinen die maximale Leistung.

SCHNELL UND **SCHONEND LADEN.**


Großes LED-Display
mit Ladestandanzeige zur vollen Kontrolle des Akku-Ladestands.



USB-Anschluss
zum mobilen Laden weiterer Geräte, beispielsweise Smartphones.

MAXIMALER LADESTROM BIS 80 % KAPAZITÄT

Das Schnellladegerät ALG 80 (BC) ermöglicht ein schnelles und zugleich schonendes Laden der FEIN Akkus mit hohem Ladestrom von 8 A nach dem CCCV-Ladeverfahren (Constant Current Constant Voltage). Zunächst wird bis 80 % der Kapazität mit dem maximalen Ladestrom geladen und danach mit konstanter Spannung und niedrigerem Ladestrom bis 100 %. Das verhindert eine Überladung und schont somit die Akkus für eine noch längere Lebensdauer.



NOCH MEHR VORTEILE MIT BLUETOOTH®-LADEGERÄT ALG 80 BC UND MY.FEIN APP

Durch Bluetooth®-Konnektivität lässt sich das Ladegerät ALG 80 BC mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Mit Nutzung der my.FEIN App übermittelt es Informationen zum aufgesteckten Akku an das mobile Endgerät.

my.FEIN App gleich installieren

iPhone / iPad*

Android®**

+

FEIN VORTEILE

ALG 80 BC und my.FEIN App:
+ Anzeige des aktuellen Ladestands von aufgesteckten Akkus
+ Sofortige Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku
+ Anzeige der Anzahl der bisherigen Ladezyklen


Die my.FEIN App ermöglicht darüber hinaus:
+ Einfache und schnelle Registrierung der FEIN Produkte zur 3 Jahre FEIN PLUS Garantie
+ Verwaltung von bestehenden und neuen FEIN Produkten
+ Und vieles mehr

Weitere Informationen zu my.FEIN finden Sie unter www.fein.com

* iPhone und iPad sind Marken von Apple Inc. ** Android ist eine Marke von Google LLC.


CLEVER KOMBINIEREN **MIT SELECT**

1. FEIN SELECT MASCHINE AUSWÄHLEN



+

2. FEIN AKKU UND LADEGERÄT FLEXIBEL KOMBINIEREN



Maschine, Akkus und Ladegerät flexibel je nach Bedarf miteinander kombinieren – und immer nur das kaufen, was benötigt wird.

(Alle Select-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät.)



18 V	18 V
4-Gang-Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select	**4-Gang-Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select**
Leerlaufdrehzahl 400 / 800 / 1950 / 3 850 1/min (Seite 41)	Leerlaufdrehzahl 400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min (Seite 41)



18 V	18 V
2-Gang-Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q Select	**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q Select**
Leerlaufdrehzahl 450 / 2 000 1/min (Seite 42)	Leerlaufdrehzahl 450 / 2 000 1/min (Seite 42)



18 V	18 V
Akku-Bohrhammer ABH 18 Select	**Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 Select**
Schlagenergie 2 J (Seite 29)	Max. Drehmoment 1 050 Nm (Seite 50)



18 V	18 V
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select	**Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 Select**
Max. Drehmoment 290 Nm (Seite 50)	Max. Drehmoment 210 Nm (Seite 50)



18 V

Akku-Metallschrauber
ASCS 6.3 Select

Leerlaufdrehzahl 1 700 1/min

(Seite 58)



18 V

Akku-Magazinschrauber
ASCT 18 M Select

Leerlaufdrehzahl 4 000 1/min

(Seite 61)



18 V

Akku-Trockenbauschrauber
ASCT 18 Select

Leerlaufdrehzahl 4 000 1/min

(Seite 61)



18 V

2-Gang-Akku-Bohrmaschine
ABOP 13-2 Select

Bohr-Ø Stahl 13 mm

(Seite 20)



18 V

Akku-Bohrmaschine
ABOP 10 Select

Bohr-Ø Stahl 10 mm

(Seite 20)



18 V

Akku-Bohrmaschine
ABOP 6 Select

Bohr-Ø Stahl 6 mm

(Seite 20)



18 V

Akku-Kernbohrmaschine
AKBU 35 PMQ Select

Kernbohrer max. Ø 35 mm
QuickIN
(Seite 169)



18 V

Akku-Kernbohrmaschine
AKBU 35 PMQW Select

Kernbohrer max. Ø 35 mm
3/4 in Weldon
(Seite 169)



18 V

Akku-Winkelbohrmaschine
AWBP 10 Select

Bohr-Ø Stahl 10 mm

(Seite 30)



18 V

Akku-Gewindebohrer
AGWP 10 Select

Gewinde in Stahl bis M10

(Seite 32)



18 V

Akku-Winkelschleifer
CCG 18-125 BL Select

Schleifscheibe Ø 125 mm
Schaltschieber
(Seite 67)



18 V

Akku-Winkelschleifer
CCG 18-125 BLPD Select

Schleifscheibe Ø 125 mm
Totmannschalter „AutoStop"
(Seite 68)



18 V

Akku-Winkelschleifer
CCG 18-115 BL Select

Schleifscheibe Ø 115 mm
Schaltschieber
(Seite 67)



18 V

Akku-Winkelschleifer
CCG 18-115 BLPD Select

Schleifscheibe Ø 115 mm
Totmannschalter "AutoStop"
(Seite 68)



18 V

Akku-Geradschleifer
AGSZ 18-280 BL Select

Leerlaufdrehzahl 9 000-28 000 1/min

(Seite 92)



18 V

Akku-Geradschleifer
AGSZ 18-280 LBL Select

Leerlaufdrehzahl 9 000-28 000 1/min

(Seite 92)



18 V

Akku-Geradschleifer
AGSZ 18-90 LBL Select

Leerlaufdrehzahl 2 900-9 000 1/min

(Seite 92)



18 V

Akku-Kantenfräse
AKFH 18-5 Select

Fasenlänge bis 5 mm

(Seite 145)



18 V

Akku-Knabber
ABLK 18 1.6 E Select

Bis zu 1,6 mm Materialstärke

(Seite 127)



18 V

Akku-Knabber
ABLK 18 1.3 CSE Select

Wellblech bis zu 1,3 mm Materialstärke

(Seite 126)



18 V

Akku-Knabber
ABLK 18 1.3 TE Select

Trapezblech bis zu 1,3 mm Materialstärke

(Seite 126)



18 V

Akku-Blechschere
ABLS 18 1.6 E Select

Bis zu 1,6 mm Materialstärke

(Seite 121)



18 V

Akku-Schlitzschere
ABSS 18 1.6 E Select

Bis zu 1,6 mm Materialstärke

(Seite 117)



18 V

Akku MULTIMASTER
AMM 700 Max Select

Amplitude 2 x 2,0°

(Seite 229)



18 V

Akku MULTIMASTER
AMM 500 Plus Select

Amplitude 2 x 1,7°

(Seite 227)



12 V

4-Gang-Akku-Bohrschrauber
ASCM 12 Q Select

Leerlaufdrehzahl
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min

(Seite 43)



12 V

2-Gang-Akku-Bohrschrauber
ABSU 12 Select

Leerlaufdrehzahl 400 / 1 300 1/min

(Seite 44)



12 V

2-Gang-Akku-Bohrschrauber
ABSU 12 W4 Select

Leerlaufdrehzahl 400 / 1 300 1/min

(Seite 44)



12 V

Akku-Schlagschrauber
ASCD 12-150 W8 Select

Max. Drehmoment 135 Nm

(Seite 51)



12 V

Akku-Schlagschrauber
ASCD 12-150 W4 Select

Max. Drehmoment 135 Nm

(Seite 51)



12 V

Akku-Schlagschrauber
ASCD 12-100 W4 Select

Max. Drehmoment 100 Nm

(Seite 51)



12 V

Akku MULTIMASTER
AMM 300 Plus Select

Amplitude 2 x 1,6°

(Seite 226)






18 V	18 V	18 V	18 V
Akku 18 V / 3 Ah	**Akku 18 V / 6 Ah**	**HighPower-Akku 18 V / 5,2 Ah**	**Schnellladegerät ALG 80 BC**
Gewicht 0,45 kg	Gewicht 0,70 kg	Gewicht 0,75 kg	8 Ampere Ladestrom mit Bluetooth®
(Seite 118)	(Seite 118)	(Seite 146)	(Seite 118)






18 V	18 V	18 V	12 V
Akku-Starter-Set 18 V / 3 Ah	**Akku-Starter-Set 18 V / 6 Ah**	**HighPower-Akku-Starter-Set 18 V / 5,2 Ah**	**Akku 12 V / 3 Ah**
2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC	2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC	2 HighPower-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC	Gewicht 0,25 kg
(Seite 119)	(Seite 119)	(Seite 146)	(Seite 243)






12 V	12 V	12 V	12 V
Akku 12 V / 6 Ah	**Schnellladegerät ALG 80**	**Akku-Starter-Set 12 V / 3 Ah**	**Akku-Starter-Set 12 V / 6 Ah**
Gewicht 0,45 kg	8 Ampere Ladestrom	2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80	2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80
(Seite 243)	(Seite 243)	(Seite 243)	(Seite 243)




Zubehör	Zubehör
Akku LED-Lampe ALED 12-18 V	**USB-Akku-Adapter AUSB 12-18 V**
Helligkeit 900 Lux	Ladeanschluss 2 x 1,2 Ampere
(Seite 118)	(Seite 118)

ÜBER 4 500 ZUBEHÖRE FÜR IHRE AUFGABEN.

Das FEIN Zubehörsortiment wächst seit über 150 Jahren mit Ihren Anforderungen – perfekt abgestimmt auf unsere Maschinen und Ihre speziellen Anwendungen. Von Sägen, Schleifen, Trennen und Polieren bis Bohren und Schrauben.





BOHREN 16

Bohrmaschinen 18
Bohrhammer 29
Winkelbohrmaschinen 30
Gewindebohrer 32
Magnet-Bohrständer 34

SCHRAUBEN 38

Akku-Bohrschrauber 40
Akku-Schlagschrauber 49
AccuTec Mittelhandgriff-Schrauber 53
AccuTec Stab-Winkelschrauber 54
Metallschrauber 58
Trockenbauschrauber 60

SCHLEIFEN 64

Akku-Winkelschleifer 66
Compact-Winkelschleifer 69
Langhals-Winkelschleifer 81
Winkelschleifer 82
Geradschleifer 90
HF-Winkelschleifer 98
HF-Geradschleifer 104
Frequenz-Umformer 109

BLECHBEARBEITUNG 114

Schlitzscheren 116
Blechscheren 120
Knabber 124

SÄGEN UND FRÄSEN 134

Stichsägen 136
Rohrstichsägen 140
Kantenfräsen 144
Rohrfräsen 148

KERNBOHREN METALL 150

Mobile 152
Economical 156
Compact 160
Universal 166
Automatic 188

NASS-/TROCKENSAUGER 190

Nass-/ Trockensauger 192

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG 200

Schleifer 202
Polierer 215

OSZILLIEREN 222

MULTIMASTER 224
Starlock Zubehör 231
12-Kant Zubehör 245
MULTIMASTER Automotive 250

BANDSCHLEIFMASCHINEN 258

GRIT GHB Handgeführte Bandschleifer 260
GRIT GX Handwerk Basisbandschleifer 263
GRIT GX Handwerk Zusatzmodule 265
GRIT GI Industrie Basisbandschleifer 266
GRIT GI Industrie Zusatzmodule 270
GRIT GKS Kompakt-Bandschleifer 274

ZUBEHÖR 284

Balancer 286

ZUBEHÖR NUMERISCHER TEIL

Maschinen in numerischer Reihenfolge 289
Zubehör in numerischer Reihenfolge 295
Vibrations- und Schallemissionswerte 344



BOHREN

BOHRMASCHINEN 18

Optimal auf die jeweilige Aufgabenstellung abgestimmt. Präzise, leistungsstark, handlich.

BOHRHAMMER 29

Unschlagbar bei Stein, Beton, Mauerwerk. Universell einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen.

WINKELBOHRMASCHINEN 30

Ganz einfach um die Ecke gebohrt. Kompakt, wendig und kraftvoll, für schwierige, beengte Platzverhältnisse.

GEWINDEBOHRER 32

Wirtschaftlich, präzise und zuverlässig. Die Alternative zur Handarbeit.

MAGNET-BOHRSTÄNDER 34

Horizontal, vertikal und über Kopf: Handlich und flexibel vor Ort und in der Werkstatt.



ABOP 6 SELECT

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.



ABOP 10 SELECT

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.



ABOP 13-2 SELECT

Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.



BOP 6

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.




BOP 10


Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.

SEITE		20	20	20	21	22
Spiralbohren		++	++	++	++	++
Gewindebohren			+	++		+
Lochsägen in Metallblech						
Senken			+	++		+
Reiben						
Rechts- /Linkslauf		•	•	•	•	•
Gasgebeelektronik		•	•	•	•	•
Drehmoment-Rutschkupplung						
Drehzahlvorwahl						
Nennaufnahme	W				500	500
Leistungsabgabe	W				270	270
Akku-Spannung	V	18	18	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Akku-Schnittstelle		18 V	18 V	18 V		
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 900	0 - 1 100	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700	0 - 900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 3 350	0 - 1 250	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000	0 - 1 500
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	4	11	24 / 8	3,5	9
Stillstandsmoment	Nm	7	19	39 / 13	9	24
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13	0,5 - 10	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	6	10	13	6	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6	10	13	6	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10	15	16	10	15
Bohr-Ø Holz	mm	20	30	37	20	30
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm					
Gewindebohren			M 6	M 10		M 6
Senken max. Ø	mm					
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43	43	43	43
Eckmaß	mm	23	23	23	23	23
Kabel mit Stecker	m				5	5
Gewicht nach EPTA	kg				1,70	1,80
Gewicht ohne Akku	kg	1,40	1,50	1,70		


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten ** Drehmoment-Rutschkupplung.




ABOP 6




ABOP 10



ABOP 13-2



BOP 6




BOP 10









BOP 10-2	**BOP 13-2**	**BOS 16**	**BOS 16-2**	**BOZ 32-4 M**
Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.	Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.	Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.	Leistungsstarke Zweigang Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.	Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.
23	24	25	25	26
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
		+	+	+
++	++	++	++	++
		+	+	++
•	•	•	•	•
•	•	•	•	
		•	•	•
		•	•	•
500	550	1 200	1 200	1 800
270	300	680	680	1 100
0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
20 / 7	20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
10	13	16	16	32
10	13	16	16	20
16	16	20	20	60
35	37	50	50	70
		80	80	
M 10	M 10	M 12	M 12	M 24
		31	31	50
1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	
43	43	43	43	65
23	23	27	27	38
5	5	4	4	3,1
2,00	2,00	3,50	3,70	7,50




BOP 10-2




BOP 13-2



BOS 16



BOS 16-2



BOZ 32-4 M

		ABOP 6 SELECT	ABOP 10 SELECT	ABOP 13-2 SELECT
				
		Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.	Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.	Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.
Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V	18 V	18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 900	0 - 1 100	0 - 500 / 0 - 1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 3 350	0 - 1 250	0 - 580 / 0 - 1 760
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	4	11	24 / 8
Stillstandsmoment	Nm	7	19	39 / 13
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	6	10	13
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6	10	13
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10	15	16
Bohr-Ø Holz	mm	20	30	37
Gewindebohren		--	M 6	M 10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43	43
Eckmaß	mm	23	23	23
Gewicht ohne Akku	kg	1,40	1,50	1,70
FEIN VORTEILE		+ Optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.	+ Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.	+ Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
		+ Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse. + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer. + Rechts-/Linkslauf. + Metall-Getriebekopf. + Präzisions-Bohrfutter aus Metall. + Hohe Rundlaufgenauigkeit. + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. + Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter. + FEIN Sensitiv-Griff. + Gasgebeelektronik. + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer. + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.		
LIEFERUMFANG		1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer		

Bestellnummer	7 105 01 62 00 0	7 105 02 62 00 0	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881744	4014586881751	4014586881768
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	268,00	268,00	322,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	318,92	318,92	383,18

Zubehör ab Seite 27

BOP 6



BOP 6 SET



Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Nennaufnahme	W	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	3,5	3,5
Stillstandsmoment	Nm	9	9
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Bohr-Ø Stahl	mm	6	6
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6	6
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10	10
Bohr-Ø Holz	mm	20	20
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,70	1,70
FEIN VORTEILE		+ Optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine. + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer. + Rechts-/Linkslauf. + Präzisions-Bohrfutter aus Metall. + Hohe Rundlaufgenauigkeit. + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. + FEIN Sensitiv-Griff. + Gasgebeelektronik. + 5 Meter Kabel. + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.	
LIEFERUMFANG		1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff	1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	276,00	300,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	328,44	357,00

Zubehör ab Seite 27

BOP 10



BOP 10 SET



Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.

Nennaufnahme	W	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 900	0 - 900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 500	0 - 1 500
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9	9
Stillstandsmoment	Nm	24	24
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	10	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15	15
Bohr-Ø Holz	mm	30	30
Gewindebohren		M 6	M 6
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80	1,80

FEIN VORTEILE

+ Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
+ Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
+ Rechts-/Linkslauf.
+ Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
+ Hohe Rundlaufgenauigkeit.
+ Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
+ FEIN Sensitiv-Griff.
+ Gasgebeelektronik.
+ 5 Meter Kabel.
+ Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

LIEFERUMFANG	1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff	1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bestellnummer	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	276,00	300,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	328,44	357,00

Zubehör ab Seite 27

BOP 10-2



BOP 10-2 SET



Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Nennaufnahme	W	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20 / 7	20 / 7
Stillstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	10	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16	16
Bohr-Ø Holz	mm	35	35
Gewindebohren		M 10	M 10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,00	2,00
FEIN VORTEILE		+ Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke. + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer. + Rechts-/Linkslauf. + Präzisions-Bohrfutter aus Metall. + Hohe Rundlaufgenauigkeit. + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. + FEIN Sensitiv-Griff. + Gasgebeelektronik. + 5 Meter Kabel. + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.	
LIEFERUMFANG		1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff	1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	337,00	360,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	401,03	428,40

Zubehör ab Seite 27

BOP 13-2



BOP 13-2 SET



Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Nennaufnahme	W	550	550
Leistungsabgabe	W	300	300
Lastdrehzahl	1/min	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20 / 7	20 / 7
Stillstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	13	13
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13	13
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16	16
Bohr-Ø Holz	mm	37	37
Gewindebohren		M 10	M 10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,00	2,00

FEIN VORTEILE

+ Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
+ Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
+ Rechts-/Linkslauf.
+ Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
+ Hohe Rundlaufgenauigkeit.
+ Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
+ FEIN Sensitiv-Griff.
+ Gasgebeelektronik.
+ 5 Meter Kabel.
+ Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

LIEFERUMFANG	1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff	1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bestellnummer	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	351,00	378,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	417,69	449,82

Zubehör ab Seite 27

		BOS 16	BOS 16-2
			
		Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.	Leistungsstarke Zweigang Bohrmaschine mit Drehzahl-einstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.
Nennaufnahme	W	1 200	1 200
Leistungsabgabe	W	680	680
Lastdrehzahl	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50	50 / 16
Stillstandsmoment	Nm	50 **	50 / 16 **
Bohrfutter-Spannweite	mm	3 - 16	3 - 16
Bohr-Ø Stahl	mm	16	16
Bohr-Ø Edelstahl	mm	16	16
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	20	20
Bohr-Ø Holz	mm	50	50
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	80	80
Gewindebohren		M 12	M 12
Senken max. Ø	mm	31	31
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	27	27
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,50	3,70
FEIN VORTEILE		+ Optimale Drehzahl für den oberen Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.	+ Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
		+ FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer. + Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahlvorwahl. + Drehzahlgeregelte Tachoelektronik. + Präzisions-Bohrfutter aus Metall. + Hohe Rundlaufgenauigkeit. + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. + Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung. + Gasgebeelektronik. + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer. + ** Drehmoment-Rutschkupplung.	
LIEFERUMFANG		1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE, 1 Zusatz-Handgriff	

Bestellnummer	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	444,00	512,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	528,36	609,28

Zubehör ab Seite 27

BOZ 32-4 M

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.



LIEFERUMFANG

1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

Zubehör ab Seite 27

Nennaufnahme	W	1 800
Leistungsabgabe	W	1 100
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	60 - 140
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	95 - 220
Lastdrehzahl 3. Gang	1/min	135 - 310
Lastdrehzahl 4. Gang	1/min	210 - 480
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	60 - 140
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	95 - 220
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	1/min	135 - 310
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	1/min	210 - 480
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Stillstandsmoment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Edelstahl	mm	20
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	60
Bohr-Ø Holz	mm	70
Gewindebohren		M 24
Senken max. Ø	mm	50
Spannhals-Ø	mm	65
Eckmaß	mm	38
Kabel mit Stecker	m	3,1
Gewicht nach EPTA	kg	7,50

Bestellnummer	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.087,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.293,53

FEIN VORTEILE

+ FEIN 1 800 W Hochleistungsmotor und mechanisches 4-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment bei schweren Bohrarbeiten.
+ Maschine mit Rechts-/Linkslauf und elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
+ Extrem belastbare Konstruktion für den harten Einsatz dank höchster Material- und Verarbeitungsqualität.
+ MK3-Werkzeugaufnahme.
+ Elektronische Drehmomentabschaltung.
+ Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
+ Extrem belastbar.
+ Metall-Getriebekopf.
+ Kreuzgriff.
+ Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ ** Drehmoment-Rutschkupplung.

ZUBEHÖR (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2



WERKZEUGKOFFER
Mit Koffereinsatz und Kunststoffbox.
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 48 0	49,30	58,67



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0	68,30	81,28



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1.5-13	6 32 05 035 01 0	70,80	84,25

MAULSCHLÜSSEL SW17

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 03 002 00 9	5,70	6,78

AUFHÄNGEVORRICHTUNG
Für die Aufhängung an einem Balancer.
Senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 32 046 00 8	3,05	3,63



AUFHÄNGEVORRICHTUNG
Für die Aufhängung an einem Balancer.
Waagrecht und senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	9,90	11,78



TIEFENANSCHLAG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	5,60	6,66

SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
BOP 10	3 14 20 131 01 0	14,30	17,02
BOP 10-2/13-2	3 14 20 132 01 0	14,30	17,02



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26

ZUBEHÖR BOS 16, BOS 16-2



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



RÜHRWERK
600 mm lang, Ø 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 02 002 01 3	82,40	98,06



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	104,00	123,76

SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.
Spitze Form R.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-13	0,54	6 32 05 033 01 0	83,20	99,01



ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-10	0,3	6 32 03 034 01 0	31,30	37,25
1.5-13	0,38	6 32 03 041 01 4	40,10	47,72

ZUBEHÖR BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



WERKZEUGKOFFER
Metall 400 x 400 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 032 01 3	51,30	61,05



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 16.
Spitze Form R.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0-10	0,61	6 32 04 016 00 7	64,40	76,64
1-13	0,88	6 32 04 017 00 1	76,40	90,92
3-16	1,14	6 32 04 025 00 3	90,10	107,22



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 16.
Spitze Form R, mit Spannkraftsicherung.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6	82,10	97,70



ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 16.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1.5-13	0,41	6 32 02 030 01 5	43,30	51,53
3-16	0,64	6 32 02 037 01 0	61,10	72,71



BOHRFUTTERKEGEL
Für Bohrmaschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	12,50	14,88
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	16,90	20,11



ERWEITERUNGSKEGEL
Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/MK 4	6 33 04 004 00 0	97,50	116,03



REDUZIERHÜLSE
Für Morsekegel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 33 02 003 00 4	14,90	17,73



AUSTREIBKEIL

Aufnahme	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	5,90	7,02
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	6,10	7,26

ZUBEHÖR ASQ 672-1



ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 22.

Spann-weite mm	Außen-Ø mm	Bohrfutter-Aufnahme	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5-20	75	B 22	1,55	6 32 02 022 01 8	99,20	118,05



BOHRFUTTERKEGEL
Für Maschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	33,00	39,27



REDUZIERHÜLSE
Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	21,90	26,06

ABH 18 SELECT


Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2 J für das Bohren in Beton bis 20 mm.



LIEFERUMFANG

1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 29



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Motor		bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 200
Schlagzahl	1/min	0 - 4 400
Schlagenergie	J	2
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Bohr-Ø Beton	mm	20
Bohr-Ø Mauerwerk	mm	68
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	22
Gewicht ohne Akku	kg	2,30

Bestellnummer	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	331,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	393,89

FEIN VORTEILE

+ Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie.
+ Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen.
+ Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz.
+ Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
+ Bürstenloser Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ 100 Bohrungen (10 x 75 mm in Beton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Setzen von 68-mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkrone in Mauerwerk.
+ Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse.
+ Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s².
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



BOHRSTAUBDÜSE
Bohrstaubdüse für Nass-/Trockensauger. Staubarmes Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Für Saugschlauch mit Durchmesser 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 101 01 0	51,80	61,64

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

AWBP 10 SELECT


Extrem kleine Winkelbohrmaschine (Akku) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



LIEFERUMFANG

1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, 1 Bohrfutterschlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 31



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 1 260
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 370
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9,5
Stillstandsmoment	Nm	17
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8 - 10
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Eckmaß	mm	17
Getriebekopfhöhe		96
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	333,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	396,27

FEIN VORTEILE

+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
+ Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
+ Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
+ Metall-Getriebekopf.
+ Bohrwellen-Kegelaufnahme.
+ Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
+ Hohe Rundlaufgenauigkeit.
+ FEIN Sensitiv-Griff.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

WBP 10


Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



LIEFERUMFANG

1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, 1 Bohrfutterschlüssel

Zubehör ab Seite 31



Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 1 030
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 830
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	8
Stillstandsmoment	Nm	21
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8 - 10
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Eckmaß	mm	17
Getriebekopfhöhe		96
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50

Bestellnummer	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	338,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	402,22

FEIN VORTEILE

+ FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
+ Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
+ Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
+ Metall-Getriebekopf.
+ Bohrwellen-Kegelaufnahme.
+ Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
+ Hohe Rundlaufgenauigkeit.
+ Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
+ FEIN Sensitiv-Griff.
+ 5 Meter Kabel.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 10.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0.8-10	0,22	6 32 02 044 01 8	32,70	38,91
0.5-8	0,14	6 32 02 043 01 0	37,00	44,03

ZUBEHÖR AWBP 10



WERKZEUGKOFFER
Mit Koffereinsatz und Kunststoffbox.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 94 0	45,80	54,50



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

ZUBEHÖR WBP 10



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88

AGWP 10 SELECT


Schneller, präziser Akku-Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.



LIEFERUMFANG

1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, **Lieferumfang ohne Gewindefutter**

Zubehör ab Seite 32



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 760
Lastdrehzahl beim Schneiden	1/min	0 - 440
Lastdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 670
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	26
Stillstandsmoment	Nm	41
Gewinde in Stahl bis		M 10
Gewinde in Edelstahl		M 10
Kegel an der Bohrwelle		B 12
Spannhals-Ø	mm	43
Eckmaß	mm	23
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	418,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	497,42

FEIN VORTEILE

+ Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 670 U/min für kürzere Taktzeiten.
+ Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
+ FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
+ Metall-Getriebekopf.
+ Geringes Eckmaß von 23 mm.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

GWP 10


Schneller, präziser Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.



LIEFERUMFANG

1 Zusatz-Handgriff, **Lieferumfang ohne Gewindefutter**

Zubehör ab Seite 32



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 1 000
Lastdrehzahl beim Schneiden	1/min	0 - 450
Lastdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 680
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	21
Stillstandsmoment	Nm	53
Gewinde in Stahl bis		M 10
Gewinde in Edelstahl		M 10
Kegel an der Bohrwelle		B 12
Spannhals-Ø	mm	43
Eckmaß	mm	23
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	552,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	656,88

FEIN VORTEILE

+ Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 680 U/min für kürzere Taktzeiten.
+ Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
+ FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
+ Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
+ Geringes Eckmaß von 23 mm.
+ Metall-Getriebekopf.
+ Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Mit Koffereinsatz und Kunststoffbox.
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 08 0	48,20	57,36



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75



ZANGENFUTTER
Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 063 01 2	83,90	99,84



PENDELZANGENFUTTER
Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 076 02 2	131,50	156,49



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 066 00 8	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 070 00 6	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
8	6,2	6 32 06 078 00 9	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M10 (DIN 371).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	8	6 32 06 079 00 3	22,60	26,89



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 075 00 4	23,30	27,73



BACKENFUTTER
Für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 019 00 9	85,50	101,75



PENDELBACKENFUTTER
Für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 041 00 8	126,20	150,18



ABTREIBKEILE
Für Bohrfutter, 2er-Pack.

Aufnahme	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
B 12	125	6 33 05 009 01 3	28,30	33,68



TIEFENANSCHLAG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	5,60	6,66



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26

ZUBEHÖR GWP 10




AUFHÄNGEVORRICHTUNG
Für die Aufhängung an einem Balancer.
Waagrecht und senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	9,90	11,78








		IBS 16	**MBS 16 X**	**MBS 25 F**	**MBS 32 F**
		Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.
SEITE		35	35	35	36
Nennaufnahme	W		100	100	130
Steckdose max.	A		16	16	16
Für Spannhals-Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16	25	32
Gewindebohren		M 12	M 12	M 20	M 24
Senken max. Ø	mm	50	50	50	60
Reiben max. Ø	mm	16	16	25	40
Hub	mm	145	145	145	178
Gesamter Hubbereich	mm	295	325	290	365
Justierbereich Bohrständer	mm			6	10
Schwenkbereich Bohrständer				7°	350°
Magnet-Haltekraft	N		12 500	14 000	18 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kabel mit Stecker	m		4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	8,00	9,50	12,50	21,80




IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F

IBS 16

Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.



Für Spannhals-Ø	mm	53
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	16
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	295
Gewicht nach EPTA	kg	8,00

Bestellnummer	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	447,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	531,93

FEIN VORTEILE

+ Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken.
+ Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
+ Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28.
+ Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank,
1 Flex-Gelenkschlauch,
1 Reduzierring Ø 43 mm

Zubehör ab Seite 37

MBS 16 X

Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.



Nennaufnahme	W	100
Steckdose max.	A	16
Für Spannhals-Ø	mm	43
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	16
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	325
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	9,50

Bestellnummer	9 03 18 223 00 0
EAN	4014586878034
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	951,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.131,69

FEIN VORTEILE

+ Leichter, kompakter Magnetbohrständer für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
+ Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
+ Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
+ Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Berührschutz

Zubehör ab Seite 37

MBS 25 F

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.



Nennaufnahme	W	100
Steckdose max.	A	16
Für Spannhals-Ø	mm	53
Spiralbohrer max. Ø	mm	25
Gewindebohren		M 20
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	25
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	290
Justierbereich Bohrständer	mm	6
Schwenkbereich Bohrständer		7°
Magnet-Haltekraft	N	14 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	205 x 95
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	12,50

Bestellnummer	9 03 19 223 00 0
EAN	4014586878041
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.342,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.596,98

FEIN VORTEILE

+ Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
+ Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
+ Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Berührschutz, 1 Reduzierring
Ø 43 mm

Zubehör ab Seite 37

MBS 32 F

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.



Nennaufnahme	W	130
Steckdose max.	A	16
Für Spannhals-Ø	mm	63 / 65
Spiralbohrer max. Ø	mm	32
Gewindebohren		M 24
Senken max. Ø	mm	60
Reiben max. Ø	mm	40
Hub	mm	178
Gesamter Hubbereich	mm	365
Justierbereich Bohrständer	mm	10
Schwenkbereich Bohrständer		350°
Magnet-Haltekraft	N	18 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	220 x 100
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	21,80

LIEFERUMFANG

1 Spanngurt, 1 Spänehaken,
1 Späneschutz, 2 Schlüssel

Zubehör ab Seite 37

Bestellnummer	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.524,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	3.003,56

FEIN VORTEILE

+ Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
+ Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine ohne erneutes Ab- und Ansetzen des Magnets.
+ Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
+ Stufenlose Hubbereichseinstellung.
+ Kompakte Bauweise.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Robuste und präzise doppelte Schwalbenschwanzführung.
+ Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals.

ZUBEHÖR IBS 16



REDUZIERRINGE
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.
FEIN BOS, KBH.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 014 01 0	33,60	39,98

PRISMENSCHRAUBSTOCK

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 01 002 01 0	106,50	126,74

MONTAGESET SCHRAUBSTOCK

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 41 31 019 01 0	26,80	31,89

ADAPTER-PLATTE FÜR MAGNET-KERNBOHRMASCHINEN

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 24 22 326 01 0	43,70	52,00

ZUBEHÖR MBS 16 X



REDUZIERRINGE
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 33 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
43 / 33	3 26 23 012 01 9	33,60	39,98



REDUZIERRINGE
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 38 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
43 / 38	3 26 23 013 00 4	33,60	39,98

ZUBEHÖR MBS 25 F



REDUZIERRINGE
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 38 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 38	3 26 23 010 00 8	33,60	39,98



REDUZIERRINGE
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 009 00 6	33,60	39,98



REDUZIERRINGE
Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.
FEIN BOS, KBH.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 014 01 0	33,60	39,98

ZUBEHÖR MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F



ANSAUGPLATTE
Für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	477,50	568,23



VAKUUMPLATTE
Für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
Vakuumplatte 396 x 200 x 95 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	496,10	590,36



ROHRBOHRVORRICHTUNG
Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	260,10	309,52



VAKUUMPUMPE
Ansaugmenge 0,015 m^3/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	511,50	608,69


18 V
Li-Ion

SCHRAUBEN

AKKU-BOHRSCHRAUBER 40

Die optimale Kombination aus Flexibilität, Kraft und Zuverlässigkeit. Konzipiert für Bohren, Gewindebohren und Schrauben in Metall.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 49

Unschlagbar effizient und immer zuverlässig. Vielseitig einsetzbar und dauerhaft belastbar.

ACCUTEC MITTELHANDGRIFF-SCHRAUBER 53

Langlebige Präzisions-Akku-Schrauber für weiche und harte Schraubverbindungen in der industriellen Serienfertigung.

ACCUTEC STAB-WINKELSCHRAUBER 54

Langlebige Präzisions-Akku-Schrauber für weiche und harte Schraubverbindungen in der industriellen Serienfertigung.

METALLSCHRAUBER 58

Für sicheres, fehlerfreies Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben im Dach- und Fassadenbau sowie in den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung.

TROCKENBAUSCHRAUBER 60

Die Spezialisten für Trocken- und Innenausbau. Leicht, ergonomisch, kompakt für optimale Schraubergebnisse.











		ASCM 18 QM SELECT	**ASCM 18 QSW SELECT**	**ABS 18 Q SELECT**	**ASB 18 Q SELECT**	**ASCM 12 Q SELECT**	**ABSU 12 SELECT**	**ABSU 12 W4 SELECT**
		4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.	Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.	2-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 10 mm.	2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 10 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.	4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 8 mm und Schrauben.	2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Vollmetall-Bohrfutter. Perfekt für universelle Bohr- und Schraubarbeiten bis 6 mm.	2-Gang Akku-Schrauber mit 1/4 in Werkzeugaufnahme. Kraftvolles Drehmoment für Verschraubungen bis 6 x 200 mm.
SEITE		41	41	42	42	43	44	44
Abnehmbares Bohrfutter		•	•	•	•	•		
Elektronische Drehmomentabschaltung		•						
Akku-Spannung	V	18	18	18	18	12	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	2-pol. DC	2-pol. DC
Getriebe		4-Gang	4-Gang	2-Gang	2-Gang	4-Gang	2-Gang	2-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN		
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300	400 / 1 300
Schlagzahl	1/min				7 360 / 32 000			
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14	20 / 14
Drehmomentstufen		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10	
Schrauben	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200	6 x 200
Werkzeugaufnahme								1/4 in Sechskantaufnahme
Bohr-Ø Stahl	mm	25	13	13	13	13	10	
Bohr-Ø Holz	mm	50	40	50	50	40	30	
Bohr-Ø Stein	mm				13			
Gewindebohren		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6	
Gewicht ohne Akku	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00	0,80


• enthalten




ASCM 18 QM




ABS 18 Q




ASB 18 Q



ASCM 12 Q



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QM SELECT

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.



LIEFERUMFANG

1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm),
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,
1 Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 45

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN MAX
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 45
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben	mm	10 x 400
Bohr-Ø Stahl	mm	25
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewindebohren		M 12
Gewicht ohne Akku	kg	1,50

Bestellnummer	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	264,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	314,16

FEIN VORTEILE

+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
+ 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
+ QuickIN MAX Zubehörschnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
+ Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
+ Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
+ Im 4. Gang optimale Drehzahlen (3 850 1/min) für kleine Durchmesser.
+ Im 3. Gang optimale Drehzahlen (1 950 1/min) für Durchmesser 8 mm.
+ Kraftvoll im 1. Gang Gewinde schneiden.
+ Elektronische Drehmomenteinstellung.
+ Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
+ 2.500 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

ASCM 18 QSW SELECT

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.



LIEFERUMFANG

1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm),
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 45

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	40 / 20
Drehmomentstufen		20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben	mm	8 x 200
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	40
Gewindebohren		M 8
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	207,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	246,33

FEIN VORTEILE

+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
+ QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
+ Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
+ Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
+ Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
+ Mechanische Drehmomenteinstellung.
+ Kompakte und leichte Bauweise.
+ 550 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
+ Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Bestimmung des Gangs anhand der Schnittgeschwindigkeit und des Bohrdurchmessers

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18QM

Bohr-Ø	Schnittgeschwindigkeit (m/min)			
mm	15	30	40	50
2	3. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
4	2. Gang	3. Gang	4. Gang	4. Gang
6	2. Gang	3. Gang	3. Gang	3. Gang
8	1. Gang	2. Gang	3. Gang	3. Gang
10	1. Gang	2. Gang	2. Gang	3. Gang
12	1. Gang	2. Gang	2. Gang	2. Gang

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW / ASCM 12 Q

Bohr-Ø	Schnittgeschwindigkeit (m/min)			
mm	15	30	40	50
2	4. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
4	3. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
6	2. Gang	3. Gang	4. Gang	4. Gang
8	1. Gang	3. Gang	3. Gang	3. Gang
10	–	–	–	–
12	–	–	–	–

		ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT
			
		2-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 10 mm.	2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 10 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.
Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Getriebe		2-Gang	2-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN	QuickIN
Leerlaufdrehzahl	1/min	450 / 2 000	450 / 2 000
Schlagzahl	1/min	--	7 360 / 32 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	60 / 32	60 / 32
Drehmomentstufen		22 + 1	22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Schrauben	mm	8 x 300	8 x 300
Bohr-Ø Stahl	mm	13	13
Bohr-Ø Holz	mm	50	50
Bohr-Ø Stein	mm	--	13
Gewindebohren		M 10	M 10
Gewicht ohne Akku	kg	1,30	1,30
FEIN VORTEILE		+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. + QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen. + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar. + 2-Gang Vollmetall-Getriebe für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.	+ 2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
		+ Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften. + Mechanische Drehmomenteinstellung. + Kompakte Bauweise. + 900 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah). + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.	
LIEFERUMFANG		1 Akku-Bohrschrauber, 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 Akku-Schlagbohrschrauber, 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	221,00	241,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	262,99	286,79

Zubehör ab Seite 45

ASCM 12 Q SELECT

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 8 mm und Schrauben.



LIEFERUMFANG

1 Akku-Bohrschrauber,
1 QuickIN Bohrfutter (60 Nm),
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 45

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	40 / 20
Drehmomentstufen		20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben	mm	8 x 200
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	40
Gewindebohren		M 8
Gewicht ohne Akku	kg	1,10

Bestellnummer	7 116 10 64 00 0
EAN	4014586885698
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	174,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	207,06

FEIN VORTEILE

+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
+ QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
+ Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
+ Inkl. kleinem QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (60 Nm) mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
+ Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
+ Mechanische Drehmomenteinstellung.
+ Sicher auf Akku abstellbar.
+ Schmales Griffmaß.
+ 450 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

		ABSU 12 SELECT	ABSU 12 W4 SELECT
			
		2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Vollmetall-Bohrfutter. Perfekt für universelle Bohr- und Schraubarbeiten bis 6 mm.	2-Gang Akku-Schrauber mit 1/4 in Werkzeugaufnahme. Kraftvolles Drehmoment für Verschraubungen bis 6 x 200 mm.
Akku-Spannung	V	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V	12 V
Motor		2-pol. DC	2-pol. DC
Getriebe		2-Gang	2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 1 300	400 / 1 300
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	20 / 14	20 / 14
Drehmomentstufen		17 + 1	17 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1 - 10	--
Schrauben	mm	6 x 200	6 x 200
Werkzeugaufnahme		--	1/4 in Sechskantaufnahme
Bohr-Ø Stahl	mm	10	--
Bohr-Ø Holz	mm	30	--
Gewindebohren		M 6	--
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	0,80
FEIN VORTEILE		+ Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung. + 2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Bohr- und Schraubarbeiten. + Robustes Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung. + Mechanische Drehmomenteinstellung. + Sicher auf Akku abstellbar. + Schmales Griffmaß. + Kompakte Bauweise. + 400 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah). + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.	+ 2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Schraubarbeiten. + Kurz und leicht durch 1/4 in Werkzeugaufnahme und Verzicht auf Bohrfutter. + Sehr kurze Bauform von 155 mm.
LIEFERUMFANG		1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	

Bestellnummer	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	82,00	77,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	97,58	91,63

Zubehör ab Seite 45

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



WERKZEUGKOFFER
Passend für ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 157 32 0	46,80	55,69



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.
Mit Schnellwechselfutter.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	18,60	22,13

AKKU 18 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

AKKU 12 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80
Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 180 01 0	59,00	70,21



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	75,00	89,25
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	35,00	41,65



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	9 26 04 327 01 0	209,00	248,71
12	3	9 26 04 326 01 0	129,00	153,51

QUICKIN-ZUBEHÖR



BOHRFUTTER
Kleines Vollmetall Bohrfutter aus dem Hause Röhm, maximales Drehmoment 60 Nm.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 32 08 002 01 0	31,70	37,72



BOHRFUTTER
Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften. Schrauber-Bit kann in der Antriebswelle bleiben, das Bohrfutter schiebt sich über den Bit. Maximales Drehmoment 120 Nm.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 32 08 005 01 0	42,80	50,93



BOHRFUTTER
Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall von Röhm. Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer. Spannbereich 1,5 - 13 mm. Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 006 01 0	83,60	99,48



BITHALTER
1/4 in Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 05 10 222 01 0	31,80	37,84



STECKNUSSADAPTER
Stecknussadapter zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2 in Vierkantaufnahme.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 002 01 0	31,80	37,84



WINKELKOPF
Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können alle FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 008 01 0	92,20	109,72



GEWINDEBOHR-ADAPTER
Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 003 01 0	75,70	90,08



GEWINDEBOHR-ADAPTER
Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Kompatibel mit allen FEIN Spannzangen und allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 003 02 0	29,60	35,22



GEWINDEBOHR-SPANNZANGE
Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	45,60	54,26
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	45,60	54,26
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	45,60	54,26
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	45,60	54,26
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	45,60	54,26
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	45,60	54,26
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	45,60	54,26
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	45,60	54,26



QUICKIN-ZUBEHÖR-SET METALL
QuickIN-Zubehör-Set für Akku-Bohrschrauber zur effizienten Metallbearbeitung. Bestehend aus Bithalter (1/4 in), Stecknuss-Adapter (1/2 in) und Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm.
Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 017 02 0	106,90	127,21



LOCHSÄGE-ADAPTER
Zum Bohren großer Löcher in Metall. Passend für alle FEIN HM-Lochsägen und Kernbohrer mit QuickIN PLUS Aufnahme. Optimal geeignet bis Durchmesser 40 mm. Lieferumfang inkl. Zentrierbohrer, ohne Lochsäge. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 007 01 0	71,50	85,09

SONSTIGES ZUBEHÖR



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 066 00 8	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 070 00 6	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
8	6,2	6 32 06 078 00 9	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 075 00 4	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M10 (DIN 371).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	8	6 32 06 079 00 3	22,60	26,89



HM-LOCHSÄGE MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	14	6 31 31 014 01 0	33,80	40,22
4	15	6 31 31 015 01 0	33,80	40,22
4	16	6 31 31 016 01 0	33,80	40,22
4	17	6 31 31 017 01 0	33,80	40,22
4	18	6 31 31 018 01 0	33,80	40,22
4	19	6 31 31 019 01 0	33,80	40,22
4	20	6 31 31 020 01 0	38,00	45,22
4	21	6 31 31 021 01 0	38,00	45,22
4	22	6 31 31 022 01 0	38,00	45,22
4	23	6 31 31 023 01 0	38,00	45,22
4	24	6 31 31 024 01 0	38,00	45,22
4	25	6 31 31 025 01 0	38,00	45,22
4	26	6 31 31 026 01 0	38,00	45,22
4	27	6 31 31 027 01 0	38,00	45,22
4	28	6 31 31 028 01 0	38,00	45,22
4	29	6 31 31 029 01 0	40,90	48,67
4	30	6 31 31 030 01 0	40,90	48,67
4	31	6 31 31 031 01 0	44,00	52,36
4	32	6 31 31 032 01 0	44,00	52,36
4	33	6 31 31 033 01 0	44,00	52,36
4	34	6 31 31 034 01 0	47,40	56,41
4	35	6 31 31 035 01 0	47,40	56,41
4	36	6 31 31 036 01 0	52,00	61,88
4	37	6 31 31 037 01 0	52,00	61,88
4	38	6 31 31 038 01 0	52,00	61,88
4	39	6 31 31 039 01 0	52,00	61,88
4	40	6 31 31 040 01 0	52,00	61,88



HM-LOCHSÄGE FÜR ROHRE MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	21	6 31 31 421 01 0	42,80	50,93
4	22	6 31 31 422 01 0	42,80	50,93
4	23	6 31 31 423 01 0	42,80	50,93
4	24	6 31 31 424 01 0	42,80	50,93
4	25	6 31 31 425 01 0	42,80	50,93
4	26	6 31 31 426 01 0	42,80	50,93
4	27	6 31 31 427 01 0	42,80	50,93
4	28	6 31 31 428 01 0	42,80	50,93
4	29	6 31 31 429 01 0	45,80	54,50
4	30	6 31 31 430 01 0	45,80	54,50
4	31	6 31 31 431 01 0	51,70	61,52
4	32	6 31 31 432 01 0	51,70	61,52
4	33	6 31 31 433 01 0	51,70	61,52
4	34	6 31 31 434 01 0	54,70	65,09
4	35	6 31 31 435 01 0	54,70	65,09
4	36	6 31 31 436 01 0	61,40	73,07
4	37	6 31 31 437 01 0	61,40	73,07
4	38	6 31 31 438 01 0	61,40	73,07
4	39	6 31 31 439 01 0	61,40	73,07
4	40	6 31 31 440 01 0	61,40	73,07



HM-KERNBOHRER MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	14	6 31 30 014 01 0	43,40	51,65
20	15	6 31 30 015 01 0	43,40	51,65
20	16	6 31 30 016 01 0	43,40	51,65
20	17	6 31 30 017 01 0	43,40	51,65
20	18	6 31 30 018 01 0	43,40	51,65
20	19	6 31 30 019 01 0	43,40	51,65
20	20	6 31 30 020 01 0	43,40	51,65
20	21	6 31 30 021 01 0	43,40	51,65
20	22	6 31 30 022 01 0	43,40	51,65
20	23	6 31 30 023 01 0	43,40	51,65
20	24	6 31 30 024 01 0	45,20	53,79
20	25	6 31 30 025 01 0	45,20	53,79
20	26	6 31 30 026 01 0	45,20	53,79
20	27	6 31 30 027 01 0	45,20	53,79
20	28	6 31 30 028 01 0	45,20	53,79
20	29	6 31 30 029 01 0	48,20	57,36
20	30	6 31 30 030 01 0	48,20	57,36



HM-KERNBOHRER TIAIN-BESCHICHTET, MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME

Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen, 20 % höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubskräfte durch TiAlN-Beschichtung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	14	6 31 30 114 01 0	55,30	65,81
20	15	6 31 30 115 01 0	55,30	65,81
20	16	6 31 30 116 01 0	55,30	65,81
20	17	6 31 30 117 01 0	55,30	65,81
20	18	6 31 30 118 01 0	58,30	69,38
20	19	6 31 30 119 01 0	58,30	69,38
20	20	6 31 30 120 01 0	58,30	69,38
20	21	6 31 30 121 01 0	58,30	69,38
20	22	6 31 30 122 01 0	58,30	69,38
20	23	6 31 30 123 01 0	58,30	69,38
20	24	6 31 30 124 01 0	62,00	73,78
20	25	6 31 30 125 01 0	62,00	73,78
20	26	6 31 30 126 01 0	62,00	73,78
20	27	6 31 30 127 01 0	62,00	73,78
20	28	6 31 30 128 01 0	62,00	73,78
20	29	6 31 30 129 01 0	62,00	73,78
20	30	6 31 30 130 01 0	62,00	73,78



ZENTRIERBOHRER


VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 31 14 038 01 0	14,90	17,73
5	6 31 14 038 02 0	67,00	79,73










		ASCD 18-1000 W34 SELECT	**ASCD 18-300 W2 SELECT**	**ASCD 18-200 W4 SELECT**	**ASCD 12-150 W8 SELECT**	**ASCD 12-150 W4 SELECT**	**ASCD 12-100 W4 SELECT**
		Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.	Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.	Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohrschrauben.	Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M14.	Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohrschrauben.	Akku-Schlagschrauber mit DC Motor. Für universelle Verschraubungen.
SEITE		50	50	50	51	51	51
Akku-Spannung	V	18	18	18	12	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	2-pol. DC
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 2 700
Schlagzahl	1/min	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400	0 - 3 450
max. Drehmoment	Nm	1 050	290	210	135	135	100
max. metrische Schraube		M27 (8.8)	M18 (8.8)		M14 (8.8)		
Drehmomentstufen		6	6	6	6	6	
Werkzeugaufnahme		3/4 in Außenvierkant	1/2 in Außenvierkant	1/4 in Innensechskant	3/8 in Außenvierkant	1/4 in Innensechskant	1/4 in Innensechskant
Gewicht ohne Akku	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85	0,90




ASCD 18-1000 W34




ASCD 18-300 W2




ASCD 18-200 W4



ASCD 12-150 W8C



ASCD 12-150 W4C



ASCD 12-100 W4C

ASCD 18-1000 W34 SELECT

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Motor		bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 800
Schlagzahl	1/min	0 - 2 200
max. Drehmoment	Nm	1 050
Drehmomentstufen		6
Werkzeugaufnahme		3/4 in Außenvierkant
max. metrische Schraube		M27 (8.8)
max. Ø Holzschraube	mm	12 x 600
Gewicht ohne Akku	kg	3,00

FEIN VORTEILE

+ Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
+ Hohes Drehmoment bis 1 050 Nm für Festziehen und Lösen von Schrauben bis M27.
+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ Maximales Lösemoment von 1 500 Nm im Linkslauf.
+ Sichere Verbindung der Schlagnuss am Abtriebsvierkant durch Kraft- und Formschluss.
+ 3/4 in Außenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
+ Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
+ MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
+ 130 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

LIEFERUMFANG

1 Akku-Schlagschrauber,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 52

Bestellnummer	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	358,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	426,62

ASCD 18-300 W2 SELECT



Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.

ASCD 18-200 W4 SELECT



Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohrschrauben.

Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 700	0 - 1 500
Schlagzahl	1/min	0 - 3 400	0 - 3 000
max. Drehmoment	Nm	290	210
Drehmomentstufen		6	6
Werkzeugaufnahme		1/2 in Außenvierkant	1/4 in Innensechskant
max. metrische Schraube		M18 (8.8)	--
max. Ø Holzschraube	mm	8 x 300	8 x 200
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	1,00

FEIN VORTEILE

+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
+ 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
+ MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
+ 1/2 in Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
+ 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.
+ Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
+ Berührschutz an Getriebekopf.
+ Kompakte Bauweise.
+ 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
+ Metrische Schrauben bis M18 (8.8).

LIEFERUMFANG

1 Akku-Schlagschrauber, 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	264,00	252,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	314,16	299,88

Zubehör ab Seite 52

ASCD 12-150 W8 SELECT



Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M14.

ASCD 12-150 W4 SELECT



Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohrschrauben.

Akku-Spannung	V	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V	12 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700
Schlagzahl	1/min	0 - 3 600	0 - 3 400
max. Drehmoment	Nm	135	135
Drehmomentstufen		6	6
Werkzeugaufnahme		3/8 in Außenvierkant	1/4 in Innensechskant
max. metrische Schraube		M14 (8.8)	--
max. Ø Holzschraube	mm	8 x 100	8 x 100
Gewicht ohne Akku	kg	0,85	0,85

FEIN VORTEILE

+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
+ 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
+ 3/8 in Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
+ 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.
+ Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
+ Berührschutz an Getriebekopf.
+ Sicher auf Akku abstellbar.
+ Schmales Griffmaß.
+ Kompakte Bauweise.
+ 400 Verschraubungen (M14) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
+ Metrische Schrauben bis M14 (8.8).

LIEFERUMFANG

1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN	4014586887388	4014586887401
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	171,00	161,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	203,49	191,59

Zubehör ab Seite 52

ASCD 12-100 W4 SELECT



Akku-Schlagschrauber mit DC Motor. Für universelle Verschraubungen.

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Motor		2-pol. DC
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Schlagzahl	1/min	0 - 3 450
max. Drehmoment	Nm	100
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
max. Ø Holzschraube	mm	8 x 80
Gewicht ohne Akku	kg	0,90

FEIN VORTEILE

+ Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
+ Bis 100 Nm Drehmoment - zieht problemlos Schrauben bis M12 an.
+ 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.
+ Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
+ Aluminium-Getriebegehäuse.
+ Sicher auf Akku abstellbar.
+ Schmales Griffmaß.
+ 220 Verschraubungen (M12) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
+ Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
+ FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Bestellnummer	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	131,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	155,89

LIEFERUMFANG

1 Akku-Schlagschrauber,
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 52

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



WERKZEUGKOFFER
Passend für ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 157 32 0	46,80	55,69



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



REDUZIERADAPTER
Adapter 3/4 in auf 1/2 in

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 24 15 002 01 0	23,40	27,85



KRAFTSTECKNUSS
Lang, 6-kant, 3/4 in Aufnahme.

Schlüsselweite mm	Gewinde	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	27,00	32,13
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	29,00	34,51
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	32,00	38,08
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	35,00	41,65
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	37,00	44,03
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	40,00	47,60
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	46,00	54,74



KRAFTSTECKNUSS-SET
Lang, 6-kant, 3/4 in Aufnahme, Inhalt: Schlüsselweiten 27, 30, 32, 36 und 41.

Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
95	6 24 05 323 02 0	159,00	189,21

AKKU 18 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

AKKU 12 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80
Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 180 01 0	59,00	70,21



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	75,00	89,25
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	35,00	41,65




AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	9 26 04 327 01 0	209,00	248,71
12	3	9 26 04 326 01 0	129,00	153,51

		ASM 18-3 PC	ASM 18-8 PC	ASM 18-12 PC
				
		Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.		
Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Drehmomentbereich	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Leerlaufdrehzahl	1/min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant	1/4 in Innensechskant	1/4 in Innensechskant
Gewicht ohne Akku	kg	0,80	0,80	0,80
FEIN VORTEILE		+ Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma). + Für weiche und harte Schraubfälle. + Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit. + Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden. + Stufenlose Drehzahleinstellung + Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer + Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt + Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment. + Extra kurze Bauweise für den Einsatz in beengten Arbeitsstellen. + Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance + Leichteste Maschine am Markt (mit 12 V / 3 Ah Akku) + Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht. + Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.). + Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle + Verschleißfreier Gasgebeschalter. + Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe. + Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer). + Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler + Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.		
LIEFERUMFANG		Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät und Drehmoment-Einstellschlüssel.		

Bestellnummer	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK05]	510,00	510,00	510,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK05]	606,90	606,90	606,90


Zubehör ab Seite 56




ASM 18-3 PC
ASM 18-8 PC
ASM 18-12 PC

		ASW 18-6 PC	ASW 18-12 PC	ASW 18-18 PC
				
		Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.		
Akku-Spannung	V	18	18	18
Drehmomentbereich	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Leerlaufdrehzahl	1/min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	1,00	1,20
FEIN VORTEILE		+ Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma). + Für weiche und harte Schraubfälle. + Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit. + Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden. + Stufenlose Drehzahleinstellung. + Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf. + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. + Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt. + Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment. + Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreißmaß und gute Balance. + Leichteste und kürzeste Maschine am Markt. + Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht. + Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.). + Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle. + Verschleißfreier Gasgebeschalter. + Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe. + Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer). + Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler. + Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine. + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar. + Winkelkopfausrichtung stufenlos einstellbar.		+ Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar.
LIEFERUMFANG		Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät, Winkelkopf und Drehmoment-Einstellschlüssel.		
Bestellnummer		7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN		4014586887920	4014586887968	4014586888002
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK05]		585,00	585,00	596,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK05]		696,15	696,15	709,24

Zubehör ab Seite 56



ASW 18-6 PC
ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC

ASW 18-30 PC



ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC



Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.

		ASW 18-30 PC	ASW 18-45 PC	ASW 18-60 PC
Akku-Spannung	V	18	18	18
Drehmomentbereich	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Leerlaufdrehzahl	1/min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Gewicht ohne Akku	kg	1,50	1,50	1,65

FEIN VORTEILE

+ Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).
+ Für weiche und harte Schraubfälle.
+ Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit.
+ Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden.
+ Stufenlose Drehzahleinstellung.
+ Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf.
+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
+ Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt.
+ Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment.
+ Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreißmaß und gute Balance.
+ Leichteste und kürzeste Maschine am Markt.
+ Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht.
+ Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.).
+ Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle.
+ Verschleißfreier Gasgebeschalter.
+ Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe.
+ Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer).
+ Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler.
+ Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine.
+ MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (14,4-18 V) betreibbar.
+ Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar.


+ Winkelkopf in 60° Schritten einstellbar.

LIEFERUMFANG


Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät, Winkelkopf und Drehmoment-Einstellschlüssel.

	ASW 18-30 PC	ASW 18-45 PC	ASW 18-60 PC
Bestellnummer	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK05]	1.111,00	1.163,00	1.215,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK05]	1.322,09	1.383,97	1.445,85

Zubehör ab Seite 56



ASW 18-30 PC
ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	VE St	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	1	0,45	9 26 04 184 02 0	75,00	89,25
12	6	15	0,45	9 26 04 184 03 0	1.076,50	1.281,04
12	3	1	0,25	9 26 04 183 02 0	35,00	41,65
12	3	25	0,25	9 26 04 183 03 0	850,00	1.011,50



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	VE St	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	6	12	0,7	9 26 04 175 03 0	1.228,00	1.461,32
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	875,70	1.042,08



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80
Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	9 26 04 180 01 0	59,00	70,21
25	9 26 04 180 02 0	1.199,00	1.426,81



DREHMOMENTEINSTELLSCHLÜSSEL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 23 002 00 6	8,20	9,76



AKKU-SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.
Für Akku Li-Ion 18 V 3 Ah.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 020 01 0	18,60	22,13



AKKU-SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.
Für Akku Li-Ion 18 V 6 Ah.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 019 01 0	19,70	23,44



AKKU-SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.
Für Akku Li-Ion 12 V 3 Ah.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 025 01 0	14,50	17,26



AKKU-SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.
Für Akku Li-Ion 12 V 6 Ah.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 029 01 0	14,30	17,02



MASCHINENHALTER
Maschinenablage für alle FEIN AccuTec Modelle.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 26 012 01 0	36,30	43,20



CODIER-HÜLSEN
Zur farblichen Kennung von Varianten.

Farbe	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
blau	10	3 05 01 355 01 0	14,39	17,12
rot	10	3 05 01 356 01 0	14,39	17,12
orange	10	3 05 01 357 01 0	14,39	17,12
gelb	10	3 05 01 358 01 0	14,39	17,12
grau	10	3 05 01 353 01 0	14,39	17,12
grün	10	3 05 01 354 01 0	14,39	17,12
schwarz	10	3 05 01 352 01 0	14,39	17,12
Farb-Mix	7	3 05 01 352 02 0	11,92	14,18

ZUBEHÖR ASM



AccuTec ASM SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
ASM 18	3 21 74 028 01 0	26,40	31,42

ZUBEHÖR ASW



AccuTec ASW SCHUTZHÜLLE
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
ASW 18	3 21 74 024 01 0	26,90	32,01



WINKELKOPF BASIC
ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC).

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN 1/4 in Innensechskant	9 01 02 012 01 0	437,00	520,03
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 013 01 0	437,00	520,03
1/4 in Außenvierkant	9 01 02 014 01 0	437,00	520,03



WINKELKOPF MIT ABTRIEB BIS 18 NM
ASW 18-18 (PC).

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 017 02 0	518,00	616,42



WINKELKOPF MIT ABTRIEB BIS 45 NM
ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 015 02 0	538,00	640,22



WINKELKOPF MIT ABTRIEB BIS 60 NM
ASW 18-60 PC.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1/2 in Außenvierkant	9 01 02 016 02 0	538,00	640,22



GERADABTRIEB
ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC),
ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC).
Anwendbar bis max. 9,9 Nm, abhängig vom Maschinentyp.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN 1/4 in Innensechskant	9 01 06 001 02 0	158,00	188,02
3/8 in Außenvierkant	9 01 06 002 02 0	158,00	188,02



KUNSTSTOFF-ÜBERZUG
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	12,70	15,11



KUNSTSTOFF-ÜBERZUG
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	13,80	16,42



KUNSTSTOFF-ÜBERZUG
Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	13,80	16,42



VERLÄNGERUNG
Zur Reduzierung des Reaktionsmoments und für bessere Zugänglichkeit.
100 mm, für ASW18-30 PC, ASW18-45 PC und ASW18-60 PC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 03 005 01 0	107,90	128,40



HANDGRIFF
Für ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC und ASW18-60 PC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 150 01 0	42,90	51,05



HAKENSCHLÜSSEL
Zur Befestigung des Winkelkopfs bei ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 08 014 00 0	8,47	10,08

ZUBEHÖR PARAMETER CONTROL MODELLE



PROGRAMMIERADAPTER
Für alle AccuTec ParameterControl Modelle. Lieferumfang: Software als USB Karte inkl. Bedienungsanleitung, Adapter und Anschlusskabel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 163 02 0	396,80	472,19

Weitere Informationen zum FEIN AccuTec Programm und den Download der PC-Software Parameter Control finden Sie unter **www.fein.com.**

ASCS 6.3 SELECT

Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.



LIEFERUMFANG

1 Gerüsthaken, 1 Tiefenanschlag, 1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 8, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 59



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 700
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	30 / 10
Schrauben Ø	mm	6,3
Schnellwechselfutter		1/4 in
Gewicht ohne Akku	kg	1,10

Bestellnummer	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	268,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	318,92

FEIN VORTEILE

+ 180 Verschraubungen (in Stahlblech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.
+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
+ Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
+ Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
+ Extrem leichtes Gewicht.
+ Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.
+ Leistungsstark bis 30 Nm.

SCS 4.8-25


Einer der leichtesten Bohrschrauber seiner Klasse für Dach- und Fassadenbau.



LIEFERUMFANG

1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) extra hart, 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip

Zubehör ab Seite 59



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	16
Schrauben Ø	mm	4,8
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,30

Bestellnummer	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	323,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	384,37

FEIN VORTEILE

+ Sicheres Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben bis 4,8 mm - mit oder ohne Dichtscheibe und auch für Flügelteks.
+ Leichter Bohrschrauber erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten im Dach- und Fassadenbau sowie bei Heizung, Klima, Lüftung.
+ Einstellbare, kraftsensitive FEIN Universalkupplung für optimale Vorwahl des Drehmoments bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag.
+ FEIN Hochleistungsmotor.
+ Praktischer Handgurt.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.
Mit Schnellwechselfutter.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	18,60	22,13



HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.
Mit Federring, magnetisch.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10,6	45	6 05 10 215 00 3	23,10	27,49

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.


Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75









		ASCT 18 SELECT	ASCT 18 M SELECT	SCT 5-40 X	SCT 5-40 UX	SCT 5-40 M
		Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.	Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.	Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.	Der Flexible für Trocken- und Innenausbau mit einstellbarer Kupplung.	Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung.
SEITE		61	61	61	62	62
Nennaufnahme	W			450	450	450
Akku-Spannung	V	18	18			
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen			
Akku-Schnittstelle		18 V	18 V			
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14 / 7	14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Schrauben Ø	mm	4,2	4,2	5	5	5
Schraubenlänge	mm					25 - 55
Schnellwechselfutter		1/4 in	1/4 in	1/4 in	1/4 in	1/4 in
Gewicht nach EPTA	kg			1,30	1,30	1,60
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	1,50			




ASCT 18



ASCT 18 M



SCT 5-40 X
SCT 5-40 UX



SCT 5-40 M

ASCT 18 SELECT

Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.



LIEFERUMFANG

1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 62

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14 / 7
Schrauben Ø	mm	4,2
Schnellwechselfutter		1/4 in
Gewicht ohne Akku	kg	1,00

Bestellnummer	7 113 16 65 00 0
EAN	4014586887562
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	283,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	336,77

FEIN VORTEILE

+ Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
+ Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
+ Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
+ 2.000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
+ 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
+ Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
+ Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
+ Schnelles Umrüsten auf Magazin.
+ Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
+ Staubgeschützte Anschlaghülse.

ASCT 18 M SELECT

Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.



LIEFERUMFANG

1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 62

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14 / 7
Schrauben Ø	mm	4,2
Schnellwechselfutter		1/4 in
Gewicht ohne Akku	kg	1,50

Bestellnummer	7 113 16 64 00 0
EAN	4014586887555
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	383,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	455,77

FEIN VORTEILE

+ Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
+ Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
+ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
+ Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
+ 2.000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
+ 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
+ Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
+ Besonders staubresistenes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen.
+ Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
+ Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
+ Staubgeschützte Anschlaghülse.

SCT 5-40 X

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.



LIEFERUMFANG

1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Zubehör ab Seite 62

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12 / -
Schrauben Ø	mm	5
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,30

Bestellnummer	7 213 13 00 23 0
EAN	4014586860923
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	256,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	304,64

FEIN VORTEILE

+ Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
+ Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
+ Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
+ Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
+ Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
+ Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
+ FEIN Hochleistungsmotor.
+ Vibrationsloses Abschalten.
+ Schnelles Umrüsten auf Magazin.
+ Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
+ Staubgeschützte Anschlaghülse.
+ Außerordentlich leicht.
+ Praktischer Handgurt.

SCT 5-40 UX

Der Flexible für Trocken- und Innenausbau mit einstellbarer Kupplung.



LIEFERUMFANG

1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits

Zubehör ab Seite 62

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12 / -
Schrauben Ø	mm	5
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,30

Bestellnummer	7 213 14 00 23 0
EAN	4014586860930
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	256,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	304,64

FEIN VORTEILE

+ Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
+ Optimales Drehmoment durch einstellbare Kupplung bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag.
+ Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
+ Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
+ FEIN Hochleistungsmotor.
+ Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
+ Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
+ Schnelles Umrüsten auf Magazin.
+ Außerordentlich leicht.
+ Staubgeschützte Anschlaghülse.
+ Praktischer Handgurt.
+ Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.

SCT 5-40 M

Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung.



LIEFERUMFANG

1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 Bit 1/4 in Gr. 2 / Phillips (Form H), lang, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring, 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 62

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12 / -
Schrauben Ø	mm	5
Schraubenlänge	mm	25 - 55
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 213 06 50 01 8
EAN	4014586854205
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	371,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	441,49

FEIN VORTEILE

+ Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X.
+ QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung.
+ Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
+ Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
+ Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung.
+ Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
+ Patentiertes Schraubentransportsystem.
+ Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben.
+ Ideal geeignet für Einhandbedienung.
+ Magazin um 360 Grad drehbar.
+ Robustes Schalengehäuse.
+ Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
+ FEIN Hochleistungsmotor.
+ Vibrationsloses Abschalten.
+ Praktischer Handgurt.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.
Mit Schnellwechselfutter.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	18,60	22,13



BIT 1/4 IN AUSSENSECHSKANT
Form H/Phillips (5er Pack) extra hart, mit Staubschutzring.

L mm	Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	2	6 27 12 109 03 4	8,20	9,76

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

ZUBEHÖR MAGAZINSCHRAUBER



MAGAZIN M55 X
Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar, Gewicht 0,4 kg.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 009 01 0	204,00	242,76



MAGAZINVERLÄNGERUNG M55 X MIT GURTFÜHRUNG
Länge 520 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 010 01 0	204,20	243,00

BIT 1/4 IN AUSSENSECHSKANT
Für Verschraubungen an Decke und Boden.
Form H/Phillips, Gr. 2.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 05 03 306 00 8	7,60	9,04




SCHNELLBAUSCHRAUBEN
Feingewinde, für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	46,10	54,86
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	272,20	323,92



SCHNELLBAUSCHRAUBEN
Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	46,10	54,86
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	272,20	323,92
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	46,10	54,86
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	272,20	323,92
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	59,90	71,28
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	354,40	421,74



SCHNELLBAUSCHRAUBEN
Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Fermacellplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	49,90	59,38
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	354,40	421,74



SCHNELLBAUSCHRAUBEN
Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	343,60	408,88



SCHLEIFEN

AKKU-WINKELSCHLEIFER 66

Staubresistente und leistungsstarke Maschinen für effektive Arbeiten im Montageeinsatz.

COMPACT-WINKELSCHLEIFER 69

Drei Ausstattungslinien, eine unschlagbare Qualität – für jeden Anspruch der richtige Winkelschleifer.

LANGHALS-WINKELSCHLEIFER 81

Langhals-Winkelschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

WINKELSCHLEIFER 82

Überragende Leistung, spürbarer Komfort und optimale Sicherheit: FEIN Winkelschleifer für schwere Schleif- und Trennarbeiten.

GERADSCHLEIFER 90

Die Spezialisten für den Einsatz in der Metallbearbeitung, zum Schleifen, Bürsten, Entgraten und Polieren.

HF-WINKELSCHLEIFER 98

Die Spezialisten für den Dauereinsatz beim Trennen oder Schruppen unter rauen Umgebungsbedingungen.

HF-GERADSCHLEIFER 104

Die Spezialisten für den Dauereinsatz beim Schleifen oder Entgraten unter rauen Umgebungsbedingungen.


FREQUENZ-UMFORMER 109







		CCG 18-115 BL SELECT	CCG 18-125 BL SELECT	CCG 18-115 BLPD SELECT	CCG 18-125 BLPD SELECT
		Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.		Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.	
SEITE		67	67	68	68
Schruppen		+	+	+	+
Entgraten		++	++	++	++
Trennen		++	++	++	++
Bürsten		+	+	+	+
Satinieren		++	++	++	++
Polieren		++	++	++	++
Bremse		•	•	•	•
Sanftanlauf		•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•
Blockierüberwachung		•	•	•	•
Elektronischer Überlastschutz		•	•	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl		•	•	•	•
Totmannschalter „AutoStop“				•	•
Akku-Spannung	V	18	18	18	18
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	115	125	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125	115	125
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



CCG 18-115 BL
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD
CCG 18-125 BLPD

CCG 18-115 BL SELECT



CCG 18-125 BL SELECT



Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.

Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	1,95

FEIN VORTEILE

+ Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
+ Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
+ Leistungsstark. 30 % höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt.
+ Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
+ Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
+ Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
+ Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
+ Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
+ Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
+ Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
+ Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
+ Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.
+ Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör.
+ ** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.

LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	298,00	298,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	354,62	354,62

Zubehör ab Seite 79

		CCG 18-115 BLPD SELECT	CCG 18-125 BLPD SELECT
			
		Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.	
Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	1,95
FEIN VORTEILE		+ Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. + Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl. + Leistungsstark. 30 % höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt. + Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung. + Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus. + Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer. + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse. + Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich. + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance. + Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. + Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar. + Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter. + Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte. + Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör. + ** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.	
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	


Bestellnummer	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	298,00	298,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	354,62	354,62

Zubehör ab Seite 79




	WSG 7-115	WSG 7-125	WSG 8-115	WSG 8-125	WSG 11-125	WSG 11-125 RT	WSG 12-125 P
	Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.		Handlicher 800 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.		Handlicher 1 100 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1 100 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.	Handlicher 1 200 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.
SEITE	72	72	73	73	74	74	74
Schruppen	+	+	+	+	++	++	++
Entgraten	+	+	++	++	+	+	+
Trennen	+	+	+	+	++	++	++
Bürsten			+	+	++	+	++
Tachoelektronik POWERtronic							•
Sanftanlauf							•
Wiederanlaufschutz	•	•	•	•	•	•	•
Blockierüberwachung							•
Elektronischer Überlastschutz							•
Totmannschalter „AutoStop"						•	
Nennaufnahme W	760	750	800	800	1 100	1 100	1 200
Leerlaufdrehzahl 1/min	12 500	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Schleifscheibe Ø mm	115	125	115	125	125	125	125
Elast. Schleifteller Ø mm	115	125	115	125	125	125	125
Gewicht nach EPTA kg	1,70	1,80	2,00	2,00	2,10	2,40	2,10

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



WSG 7-115
WSG 7-125



WSG 8-115
WSG 8-125
WSG 12-125 P
WSG 12-125 PQ











	WSG 15-125 P	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT	WSG 17-125 P	WSG 17-125 PS	WSG 17-150 P	WSG 17-70 INOX
	Handlicher 1 500 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.			Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungs-reserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit beson-ders hohem Drehmoment.	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungs-reserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Der Spezialist mit variabler Drehzahl für die Edelstahl-bearbeitung.
SEITE	75	75	75	76	76	77	78
Schruppen	++	++	++	++	++	++	++
Entgraten	+	+	+	+	+	+	+
Trennen	++	++	++	++	+	++	+
Bürsten	++	++	++	++	+	++	+
Satinieren							++
Polieren							++
Tachoelektronik POWERtronic	•	•	•	•	•	•	•
Sanftanlauf	•	•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz	•	•	•	•	•	•	•
Blockierüberwachung	•	•	•	•	•	•	•
Elektronischer Überlastschutz	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl							•
Totmannschalter „AutoStop"			•				
Nennaufnahme W	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
Leerlaufdrehzahl 1/min	11 000	11 000	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500
Schleifscheibe Ø mm	125	125	125	125	125	150	125
Elast. Schleifteller Ø mm	125	125	125	125	125	150	125
Gewicht nach EPTA kg	2,30	2,40	2,40	2,30	2,40	2,40	2,40


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten




WSG 11-125
WSG 15-125 P
WSG 15-125 PQ
WSG 17-125 P
WSG 17-125 PQ




WSG 11-125 RT
WSG 15-125 PR
WSG 15-125 PRT
WSG 17-125 PR
WSG 17-125 PRT



WSG 17-125 PS
WSG 17-70 Inox



WSG 17-125 PSQ
WSG 17-150 P
WSG 17-150 PQ



WSG 17-150 PR
WSG 17-150 PRT
WSG 17-70 Inox R
WSG 17-70 Inox RT








WSG 17-125 PR	WSG 17-125 PRT	WSG 17-150 PR	WSG 17-150 PRT	WSG 17-70 INOX R	WSG 17-70 INOX RT
Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.				Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten im Edelstahlbereich.	
76	76	77	77	78	78
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
++	++	++	++	+	+
++	++	++	++	+	+
				++	++
				+	+
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
				•	•
	•		•		•
1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
125	125	150	150	125	125
125	125	150	150	125	125
2,40	2,40	2,60	2,60	2,50	2,50

WSG 7-115



WSG 7-125



Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

Nennaufnahme	W	760	750
Leistungsabgabe	W	420	440
Leerlaufdrehzahl	1/min	12 500	12 000
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	2,5	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,70	1,80

FEIN VORTEILE

+ Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
+ Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
+ In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
+ Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Bestellnummer	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	81,00	81,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	96,39	96,39

Zubehör ab Seite 79

WSG 8-115



WSG 8-125



Handlicher 800 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

Nennaufnahme	W	800	800
Leistungsabgabe	W	520	520
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000	11 000
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,00	2,00
FEIN VORTEILE		+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer. + Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer. + Der Leichteste seiner Art. + H07 Industriekabel. + Beste Vibrationswerte seiner Klasse. + Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube. + Spindelarretierung. + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.	
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel	

Bestellnummer	7 221 73 60 00 0	7 221 74 60 00 0
EAN	4014586875033	4014586875125
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	111,00	111,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	132,09	132,09

Zubehör ab Seite 79

WSG 11-125



Handlicher 1 100 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

WSG 11-125 RT



Handlicher 1 100 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.

		WSG 11-125	WSG 11-125 RT
Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	650	700
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000	11 000
Schleifscheibe Ø	mm	125	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125	125
Flansche		M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10	2,40

FEIN VORTEILE

WSG 11-125:
+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
+ Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
+ Der Leichteste seiner Art.
+ H07 Industriekabel.
+ Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
+ Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

WSG 11-125 RT:
+ FEIN ErgoGrip - einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
+ Totmannschalter „AutoStop".

LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

	WSG 11-125	WSG 11-125 RT
Bestellnummer	7 221 77 60 00 0	7 221 87 60 00 0
EAN	4014586875316	4014586879888
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	124,00	167,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	147,56	198,73

Zubehör ab Seite 79

WSG 12-125 P

Handlicher 1 200 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.



LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche,
1 Anti-Vibrationshandgriff,
1 Schlüssel

Zubehör ab Seite 79

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	650
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 221 75 60 00 0
EAN	4014586875217
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	159,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	189,21

Q-Variante (Set mit Schnellspannmutter) der Maschine finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
+ POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
+ Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
+ Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
+ Vollmetall-Getriebekopf.
+ H07 Industriekabel.
+ Beste Vibrationswerte seiner Klasse.

		WSG 15-125 P	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT
				
		Handlicher 1 500 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.		
Nennaufnahme	W	1 500	1 500	1 500
Leistungsabgabe	W	900	900	900
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000	11 000	11 000
Schleifscheibe Ø	mm	125	125	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125	125	125
Flansche		M 14	M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,30	2,40	2,40
FEIN VORTEILE		+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer. + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Der Leichteste und Kürzeste seiner Art. + Vollmetall-Getriebekopf. + H07 Industriekabel. + Beste Vibrationswerte seiner Klasse.	+ FEIN ErgoGrip - einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten. + Der Leichteste seiner Art.	+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel		
Bestellnummer		7 221 78 60 00 0	7 221 90 60 00 0	7 221 91 60 00 0
EAN		4014586875323	4014586879970	4014586880020
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]		188,00	223,00	223,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]		223,72	265,37	265,37

Q-Variante (Set mit Schnellspannmutter) der Maschine finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 79

		WSG 17-125 P	WSG 17-125 PS	WSG 17-125 PR	WSG 17-125 PRT
					
		Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment.	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.	
Nennaufnahme	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000	1 000	1 000	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000	8 500	11 000	11 000
Schleifscheibe Ø	mm	125	125	125	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125	125	125	125
Flansche		M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,40
FEIN VORTEILE		+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer. + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Der Leichteste und Kürzeste seiner Art. + Vollmetall-Getriebekopf. + H07 Industriekabel. + Beste Vibrationswerte seiner Klasse.	+ Optimale Drehzahl und hohes Drehmoment, speziell zum Einsatz von Fächer- und Fiberscheiben.	+ FEIN ErgoGrip - einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten. + Der Leichteste seiner Art.	+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel			
Bestellnummer		7 222 07 60 00 0	7 222 09 60 00 0	7 222 18 60 00 0	7 222 19 60 00 0
EAN		4014586883120	4014586883236	4014586883571	4014586883618
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]		199,00	199,00	233,00	233,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]		236,81	236,81	277,27	277,27

Q-Variante (Set mit Schnellspannmutter) der Maschine finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 79

		WSG 17-150 P	WSG 17-150 PR	WSG 17-150 PRT
				
		Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.	
Nennaufnahme	W	1 700	1 700	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000	1 000	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500	8 500	8 500
Schleifscheibe Ø	mm	150	150	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150	150	150
Flansche		M 14	M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40	2,60	2,60
FEIN VORTEILE		+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer. + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Der Leichteste und Kürzeste seiner Art. + Vollmetall-Getriebekopf. + H07 Industriekabel. + Beste Vibrationswerte seiner Klasse.	+ FEIN ErgoGrip - einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten. + Der Leichteste seiner Art.	+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel		
Bestellnummer		7 222 11 60 00 0	7 222 20 60 00 0	7 222 21 60 00 0
EAN		4014586883366	4014586883656	4014586883694
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]		199,00	232,00	233,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]		236,81	276,08	277,27

Q-Variante (Set mit Schnellspannmutter) der Maschine finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 79

		WSG 17-70 INOX	WSG 17-70 INOX R	WSG 17-70 INOX RT
				
		Der Spezialist mit variabler Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung.	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten im Edelstahlbereich.	
Nennaufnahme	W	1 700	1 700	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000	1 000	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	125	125	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125	125	125
Flansche		M 14	M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40	2,50	2,50
FEIN VORTEILE		+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl. + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Der Leichteste und Kürzeste seiner Art. + Vollmetall-Getriebekopf. + H07 Industriekabel. + Beste Vibrationswerte seiner Klasse. + Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.	+ FEIN ErgoGrip - einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten. + Der Leichteste seiner Art.	+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel		

Bestellnummer	7 222 13 60 00 0	7 222 22 60 00 0	7 222 23 60 00 0
EAN	4014586883496	4014586883731	4014586883779
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	275,00	310,00	310,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	327,25	368,90	368,90

Zubehör ab Seite 79

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF
M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	8,70	10,35



SCHNELLSPANNMUTTER
Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 191 01 0	27,40	32,61



INNENFLANSCH

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 182 01 0	7,40	8,81



GEWINDEFLANSCH
M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	7,40	8,81



GEWINDEFLANSCH
M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	6,90	8,21



ELASTISCHER SCHLEIFTELLER
Mit Flansch M 14, für Fiber-Schleifblätter Ø 125 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 06 087 01 3	11,90	14,16



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25

AKKU 18 V



HIGHPOWER AKKU-PACK
HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	125,00	148,75



HIGHPOWER AKKU-STARTER-SET
2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	9 26 04 325 01 0	325,00	386,75

SCHUTZHAUBEN



SCHUTZHAUBE
Für Fächerschleif- und Schruppscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	3 18 10 299 00 0	7,94	9,45
125	3 18 10 300 00 0	8,46	10,07
150	3 18 10 301 00 0	8,69	10,34



SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN
Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 11 016 01 0	28,60	34,03
125	6 38 11 017 01 0	28,60	34,03
150	6 38 11 018 01 0	28,60	34,03

ZUBEHÖR WSG 7



SCHUTZHAUBE
Für Fächerschleif- und Schruppscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	3 13 48 073 01 0	4,51	5,37
125	3 13 48 134 01 0	4,34	5,16



SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN
Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	3 13 48 135 01 0	18,40	21,90

MSFV 649-1

Langhals-Winkelschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche,
1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 81

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Leerlaufdrehzahl	1/min	12 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	4,00

Bestellnummer	7 221 31 00 23 0
EAN	4014586858371
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	693,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	824,67

FEIN VORTEILE

+ Sehr flacher Getriebekopf, um tief in Werkstücke einzutauchen.
+ Sichere und bequeme Handhabung durch komfortable Griffpositionen.
+ Verdrehsichere Schutzhaube.
+ Totmannschalter „AutoStop".

ZUBEHÖR MSFV 649-1



WERKZEUGKOFFER
Metall 700 x 180 x 100 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 021 01 1	53,30	63,43

INNENFLANSCH
Für Scheiben Ø 125 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 079 00 9	7,40	8,81

GEWINDEFLANSCH
M 14, für Scheiben bis 6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 084 00 9	7,40	8,81












	WSG 20-180	WSG 20-180	WSB 20-180	WSB 20-180	WSG 20-230	WSG 20-230	WSB 20-230	WSB 20-230
	Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleifarbeiten.		Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleifarbeiten.		Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.		Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.	Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.
SEITE	84	84	84	84	85	85	85	85
Schruppen	++	++	++	++	++	++		
Entgraten	+	+	+	+	+	+		
Trennen	+	+			+	+		
Bürsten								
Bremse			•	•			•	•
Sanftanlauf	•	•	•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz	•	•	•	•	•	•	•	•
Totmannschalter „AutoStop"		•		•		•		•
FEIN Hochleistungsmotor	•	•	•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme W	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Leerlaufdrehzahl 1/min	8 500	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600
Schleifscheibe Ø mm	180	180	180	180	230	230	230	230
Werkzeugaufnahme			QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN
Elast. Schleifteller Ø mm	180	180	180	180	230	230	230	230
Flansche	M 14	M 14			M 14	M 14		
Gewicht nach EPTA kg	5,60	5,60	5,90	5,90	5,60	5,60	5,90	5,90


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten




WSG 20-180
WSG 25-180



WSB 20-180
WSB 25-180 X



WSG 20-230
WSG 25-230



WSB 20-230
WSB 25-230 X










WSG 25-180	WSG 25-180	WSB 25-180 X	WSB 25-180 X	WSG 25-230	WSG 25-230	WSB 25-230 X	WSB 25-230 X
Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.		Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.		Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.		Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.	
86	86	86	86	87	87	87	87
++	++	++	++	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
				++	++	++	++
+	+						
		•	•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	•
2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8 500	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600
180	180	180	180	230	230	230	230
		QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN
180	180	180	180	230	230	230	230
M 14	M 14			M 14	M 14		
6,30	6,30	6,50	6,50	6,30	6,30	6,70	6,70

		WSG 20-180	WSG 20-180	WSB 20-180	WSB 20-180
					
		Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleifarbeiten.		Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleifarbeiten.	
Nennaufnahme	W	2 000	2 000	2 000	2 000
Leistungsabgabe	W	1 250	1 250	1 250	1 250
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500	8 500	8 500	8 500
Schleifscheibe Ø	mm	180	180	180	180
Werkzeugaufnahme		--	--	QuickIN	QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Schleifteller Ø	mm	180	180	180	180
Flansche		M 14	M 14	--	--
Gewicht nach EPTA	kg	5,60	5,60	5,90	5,90
FEIN VORTEILE		+ FEIN Hochleistungsmotor - hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung. + Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke. + Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg. + Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar. + Staubgeschützte Kugellager. + Vergossene Elektronik-Bauteile. + Selbstabschaltende Kohlebürsten. + Wiederanlaufschutz.	+ Totmannschalter „AutoStop“.	+ FEIN Hochleistungsmotor - hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich. + Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. + Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.	+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel		1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff	
Bestellnummer		7 221 07 00 23 6	7 221 07 29 23 1	7 221 05 00 23 7	7 221 05 29 23 2
EAN		4014586851266	4014586851839	4014586851242	4014586851792
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		295,00	295,00	344,00	344,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		351,05	351,05	409,36	409,36

Zubehör ab Seite 88

		WSG 20-230	WSG 20-230	WSB 20-230	WSB 20-230
					
		Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.		Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.	
Nennaufnahme	W	2 000	2 000	2 000	2 000
Leistungsabgabe	W	1 250	1 250	1 250	1 250
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600	6 600	6 600	6 600
Schleifscheibe Ø	mm	230	230	230	230
Werkzeugaufnahme		--	--	QuickIN	QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Schleifteller Ø	mm	230	230	230	230
Flansche		M 14	M 14	--	--
Gewicht nach EPTA	kg	5,60	5,60	5,90	5,90
FEIN VORTEILE		+ FEIN Hochleistungsmotor - hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung. + Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke. + Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg. + Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar. + Staubgeschützte Kugellager. + Vergossene Elektronik-Bauteile. + Selbstabschaltende Kohlebürsten. + Wiederanlaufschutz.	+ Totmannschalter „AutoStop".	+ Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. + Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.	+ Totmannschalter „AutoStop".
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel		1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff	
Bestellnummer		7 221 08 00 23 2	7 221 08 29 23 7	7 221 06 00 23 0	7 221 06 29 23 5
EAN		4014586851273	4014586851853	4014586851259	4014586851815
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		299,00	299,00	344,00	344,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		355,81	355,81	409,36	409,36

Zubehör ab Seite 88

		WSG 25-180	WSG 25-180	WSB 25-180 X	WSB 25-180 X
					
		Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.		Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.	
Nennaufnahme	W	2 500	2 500	2 500	2 500
Leistungsabgabe	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500	8 500	8 500	8 500
Schleifscheibe Ø	mm	180	180	180	180
Werkzeugaufnahme		--	--	QuickIN	QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Schleifteller Ø	mm	180	180	180	180
Flansche		M 14	M 14	--	--
Gewicht nach EPTA	kg	6,30	6,30	6,50	6,50
FEIN VORTEILE		+ Mit dem 2 500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung. + Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke. + Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg. + Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar. + Staubgeschützte Kugellager. + Vergossene Elektronik-Bauteile. + Selbstabschaltende Kohlebürsten. + Wiederanlaufschutz.		+ Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. + Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.	
			+ Totmannschalter „AutoStop“.		+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel		1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff	

Bestellnummer	7 221 26 00 23 0	7 221 26 29 23 0	7 221 10 00 23 3	7 221 10 29 23 8
EAN	4014586856452	4014586856490	4014586853116	4014586853246
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	381,00	381,00	422,00	422,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	453,39	453,39	502,18	502,18

Zubehör ab Seite 88

		WSG 25-230	WSG 25-230	WSB 25-230 X	WSB 25-230 X
					
		Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.		Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.	
Nennaufnahme	W	2 500	2 500	2 500	2 500
Leistungsabgabe	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600	6 600	6 600	6 600
Schleifscheibe Ø	mm	230	230	230	230
Werkzeugaufnahme		--	--	QuickIN	QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Schleifteller Ø	mm	230	230	230	230
Flansche		M 14	M 14	--	--
Gewicht nach EPTA	kg	6,30	6,30	6,70	6,70
FEIN VORTEILE		+ Mit dem 2 500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung. + Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in komplexe Werkstücke. + Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg. + Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar. + Staubgeschützte Kugellager. + Vergossene Elektronik-Bauteile. + Selbstabschaltende Kohlebürsten. + Wiederanlaufschutz.		+ Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. + Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.	
			+ Totmannschalter „AutoStop“.		+ Totmannschalter „AutoStop“.
LIEFERUMFANG		1 Schlüssel, 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff		1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff	
Bestellnummer		7 221 27 00 23 0	7 221 27 29 23 0	7 221 11 00 23 2	7 221 11 29 23 7
EAN		4014586856506	4014586856544	4014586853123	4014586853314
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		381,00	381,00	422,00	422,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		453,39	453,39	502,18	502,18

Zubehör ab Seite 88

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Metall.

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
240	690	160	3 39 01 022 01 4	50,40	59,98



ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF
M 14, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 117 01 5	35,40	42,13



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



VERBINDUNGSSTÜCK
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	5,00	5,95

SCHUTZHAUBEN



SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 11 004 01 0	30,60	36,41
230	6 38 11 005 01 0	31,50	37,49



SAUGSCHUTZHAUBE
Mit Führungsschlitten für Trennscheiben Ø 180 mm, Schnitttiefe 40 mm, Anschluss Ø 32 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 04 008 01 3	234,10	278,58



SAUGSCHUTZHAUBE
Mit Führungsschlitten für Trennscheiben Ø 230 mm, Schnitttiefe 65 mm, Anschluss Ø 32 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 04 009 01 7	242,30	288,34

ZUBEHÖR WSB



SPANNEINHEIT
Für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 183 02 5	36,50	43,44



ELASTISCHER SCHLEIFTELLER
Mit Spanneinheit.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 06 174 02 8	47,00	55,93



ELASTISCHER SCHLEIFTELLER
Ohne Spanneinheit.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 06 174 01 2	16,50	19,64



SPANNEINHEIT
Für elastische Schleifteller.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 185 02 7	36,50	43,44

ZUBEHÖR WSG



GEWINDEFLANSCH
M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	7,40	8,81



INNENFLANSCH

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 182 01 0	7,40	8,81



ELASTISCHER SCHLEIFTELLER
Mit Flansch M 14.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 06 034 01 7	11,90	14,16



GEWINDEFLANSCH
M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	6,90	8,21



AGSZ 18-280 BL SELECT

Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.



AGSZ 18-280 LBL SELECT

Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.



AGSZ 18-90 LBL SELECT

Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten.



GSZ 4-280 EL

Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.




GSZ 4-90 EL


Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

SEITE		92	92	92	93	93
Fräsen		++	++		++	
Schruppen		++	++		++	++
Schleifen		++	++	++	++	
Entgraten		+	+		+	
Trennen		+	+			
Bürsten		+		++	+	++
Satinieren				++		++
Polieren				++		++
Langhals					•	•
Nennaufnahme	W				350	350
Akku-Spannung	V	18	18	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Schleifkörper max. Ø	mm	50	50	50	20	20
Spannzange max. Ø	mm	8	8	8	6	6
Gewicht nach EPTA	kg				1,50	1,50
Gewicht ohne Akku	kg	1,40	1,60	1,80		


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten




AGSZ 18-280 BL




AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL



GSZ 4-280 EL



GSZ 4-90 EL













GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.	Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.		Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.
94	94	95	95	95	96	96	96
++	++	++	++		++	++	
	++	++	++		++	++	
++	++	++	++	++	++	++	++
	+	+	+		+	+	
							+
	+		+	++	+	+	++
				++			++
				++			++
		•	•	•	•	•	•
750	750	750	750	710	1 010	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	45	50	50	45	45	50
8	8	8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	1,80	2,10	2,10	2,20




GSZ 8-280 P
GSZ 8-280 PE




GSZ 8-280 PL
GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



GSZ 11-320 PRL
GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL

		AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT
				
		Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.	Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.	Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten.
Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polierwerkzeug Ø	mm	--	--	80
Schleifkörper max. Ø	mm	50	50	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8	8
Fräser max. Ø	mm	12	12	12
Gewicht ohne Akku	kg	1,40	1,60	1,80
FEIN VORTEILE		+ Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. + Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl. + Leistungsstark. 30 % höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt. + Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung. + Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus. + Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer. + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischen Überlastschutz. + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern. + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance. + Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. + Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar. + Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.		+ Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren). + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
LIEFERUMFANG		1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer		
Bestellnummer		7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN		4014586888637	4014586888699	4014586888750
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		252,00	274,00	294,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		299,88	326,06	349,86

Zubehör ab Seite 97

GSZ 4-280 EL



Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

GSZ 4-90 EL



Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Nennaufnahme	W	350	350
Leistungsabgabe	W	170	170
Leerlaufdrehzahl	1/min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polierwerkzeug Ø	mm	--	50
Schleifkörper max. Ø	mm	20	20
Spannzange max. Ø	mm	6	6
Spannhals-Ø	mm	43	--
Fräser max. Ø	mm	12	12
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50	1,50

FEIN VORTEILE

+ Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
+ Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
+ Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
+ Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

LIEFERUMFANG	1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17	1 Gabelschlüssel SW17, 1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13
Bestellnummer	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	389,00	389,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	462,91	462,91

Zubehör ab Seite 97

		GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
			
		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.	
Nennaufnahme	W	750	750
Leistungsabgabe	W	400	400
Leerlaufdrehzahl	1/min	28 000	8 500 - 28 000
Schleifkörper max. Ø	mm	45	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8
Spannhals-Ø	mm	43	43
Fräser max. Ø	mm	12	12
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,40	1,40
FEIN VORTEILE		+ Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse). + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern. + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.	+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
LIEFERUMFANG		1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17	
Bestellnummer		7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN		4014586879505	4014586879437
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		223,00	245,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		265,37	291,55

Zubehör ab Seite 97

GSZ 8-280 PL



Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Nennaufnahme	W	750	750	710
Leistungsabgabe	W	410	410	410
Leerlaufdrehzahl	1/min	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Schleifkörper max. Ø	mm	45	50	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8	8
Spannhals-Ø	mm	43	43	43
Fräser max. Ø	mm	12	12	12
Kabel mit Stecker	m	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,80	1,80	1,80
FEIN VORTEILE		+ Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren). + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern. + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug. + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.		+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
LIEFERUMFANG		1 Gabelschlüssel SW13, 1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW17		1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

Bestellnummer	7 223 18 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879598	4014586879444	4014586879451
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	399,00	425,00	505,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	474,81	505,75	600,95

Zubehör ab Seite 97

		GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
				
		Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.		Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.
Nennaufnahme	W	1 010	1 010	1 010
Leistungsabgabe	W	620	620	620
Leerlaufdrehzahl	1/min	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polierwerkzeug Ø	mm	--	--	80
Schleifkörper max. Ø	mm	45	45	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8	8
Spannhals-Ø	mm	43	43	43
Fräser max. Ø	mm	12	12	12
Kabel mit Stecker	m	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10	2,10	2,20
FEIN VORTEILE		+ Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren). + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern. + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug. + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.		+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
LIEFERUMFANG		1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17		
Bestellnummer		7 223 21 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN		4014586880495	4014586880501	4014586880525
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		437,00	457,00	539,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		520,03	543,83	641,41

Zubehör ab Seite 97

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

SPANNZANGEN FÜR GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



SPANNZANGE
Mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 mm	6 32 07 130 00 0	21,30	25,35
6 mm	6 32 07 128 00 0	21,30	25,35
8 mm	6 32 07 129 00 0	21,30	25,35
1/4 in	6 32 07 131 00 0	21,30	25,35



SPANNZANGE INOX
In Edelstahlausführung, mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 mm	6 32 07 132 00 0	24,60	29,27
6 mm	6 32 07 133 00 0	24,60	29,27
8 mm	6 32 07 134 00 0	24,60	29,27
1/4 in	6 32 07 135 00 0	24,60	29,27

SPANNZANGEN FÜR MSH 635



SPANNZANGE

Ø	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 mm	6 32 07 097 00 0	23,30	27,73
6 mm	6 32 07 103 00 9	23,30	27,73

SPANNZANGEN FÜR MSH 636-1, MSH 648-1, MSHE 648-1, MSHY 648-1Z



SPANNZANGE
Einstecktiefe 30 mm.

Ø	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 mm	6 32 07 087 00 1	23,30	27,73
6 mm	6 32 07 059 00 6	23,30	27,73
8 mm	6 32 07 069 00 5	23,30	27,73
1/4 in	6 32 07 088 00 9	23,30	27,73








		HFW 9-125 300 HZ 200 V	**MSF 843-1C 300 HZ 200 V**	**MSFO 849-1C 300 HZ 200 V**	**MSFOV 852-1 300 HZ 200 V**	**MSFOV 852-1-180 300 HZ 200 V**
		Handlicher HF-Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Entgratarbeiten.	Leistungsstarker HF-Compact-Winkelschleifer für mittlere Schleif- und Entgratarbeiten.	Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere Schleifarbeiten.	Langhals-HF-Winkelschleifer für schwer zugängliche Stellen.	
SEITE		100	100	100	101	101
Schruppen			++		++	++
Entgraten			+		+	+
Trennen			+			
Motor Vollgekapselt				•	•	•
Nennaufnahme	W	900	1 100	1 500	1 900	1 900
Leistungsabgabe	W	690	700	1 075	1 400	1 400
Frequenz	Hz	300	300	300	300	300
Spannung/Stromart	V/3~	200	200	200	200	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	7 100	6 500	6 150	8 800	7 450
Schleifscheibe Ø	mm	125	125	180	125	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	125	125	180		
Flansche		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel	m	5	5	5	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,50	3,60	5,10	5,20	5,30


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



HFW 9-125



MSf 843-1c
MSfo 849-1c



MSfov 852-1
MSfov 852-1-180



MSfo 852-1c
MSfo 852-1d



MSfo 869-1c
MSfo 869-1d








MSFO 852-1C 300 HZ 200 V	MSFO 852-1D 300 HZ 200 V	MSFO 869-1C 300 HZ 200 V	MSFO 869-1D 300 HZ 200 V	MSFO 870-1C 300 HZ 200 V	MSFO 870-1D 300 HZ 200 V
Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere bis schwere Schleif- und Bürstarbeiten.		Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schleifarbeiten.	Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Schleifarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Schleif-arbeiten.
101	101	102	102	103	103
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
+	+	++	+	++	+
•	•	•	•	•	•
1 900	1 900	3 100	3 100	3 700	3 700
1 400	1 400	2 450	2 450	2 800	2 800
300	300	300	300	300	300
200	200	200	200	200	200
6 400	8 500	6 500	8 600	6 600	8 600
230	180	230	180	230	180
180	180	180	180	180	180
M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
5	5	5	5	5	5
6,30	5,90	7,70	7,40	8,50	8,20



MSfo 870-1c



MSfo 870-1d

HFW 9-125
300 HZ 200 V



Handlicher HF-Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Entgratarbeiten.

Nennaufnahme	W	900
Leistungsabgabe	W	690
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	7 100
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 820 86 60 00 0
EAN	4014586869513
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	793,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	943,67

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Hocheffizienter Compact-Winkelschleifer mit der höchsten Abtragsleistung im Markt.
+ Staubfester, vollgekapselter Schalter für maximale Lebensdauer.
+ Besonders dickwandiger Metall-Getriebekopf aus Alu-Guss für höchste Standfestigkeit und Lebensdauer.
+ Perfekte Ergonomie mit 2 Griffzonen und geringstem Griffmaß für optimales Handling auch im Dauerbetrieb.
+ Durchzugsbelüftung.
+ Luftaustritt nach unten.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.
+ Geringes Gewicht.

LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 112

MSF 843-1C
300 HZ 200 V



Leistungsstarker HF-Compact-Winkelschleifer für mittlere Schleif- und Entgratarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	700
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 500
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,60

Bestellnummer	7 820 85 00 26 0
EAN	4014586864402
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.000,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.190,00

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Durchzugsbelüftung für effektive Motorkühlung.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff

Zubehör ab Seite 112

MSFO 849-1C
300 HZ 200 V



Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere Schleifarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 075
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 150
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Flansche		M 14
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,10

Bestellnummer	7 820 80 00 26 0
EAN	4014586857145
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.089,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.295,91

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Satz Schlüssel, 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche

Zubehör ab Seite 112

MSFOV 852-1 300 HZ 200 V



MSFOV 852-1-180 300 HZ 200 V



Langhals-HF-Winkelschleifer für schwer zugängliche Stellen.

Nennaufnahme	W	1 900	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400	1 400
Frequenz	Hz	300	300
Spannung/Stromart	V/3~	200	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 800	7 450
Schleifscheibe Ø	mm	125	180
Flansche		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,20	5,30
FEIN VORTEILE		+ Besonders flacher Getriebekopf mit 65 mm Höhe einschl. Schleifscheibe. + Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz. + Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen. + Verschleiß- und wartungsarm. + Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer. + Hohe Effektiv-Leistung. + Enorme Drehzahl-Konstanz.	
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel	

Bestellnummer	7 820 83 00 26 0	7 820 87 60 00 0
EAN	4014586857336	4014586886022
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.374,00	1.585,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.635,06	1.886,15

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 112

MSFO 852-1C 300 HZ 200 V



MSFO 852-1D 300 HZ 200 V



Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere bis schwere Schleif- und Bürstarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 900	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400	1 400
Frequenz	Hz	300	300
Spannung/Stromart	V/3~	200	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 400	8 500
Schleifscheibe Ø	mm	230	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180	180
Flansche		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	6,30	5,90
FEIN VORTEILE		+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz. + Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen. + Verschleiß- und wartungsarm. + Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer. + Hohe Effektiv-Leistung. + Enorme Drehzahl-Konstanz.	
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff	

Bestellnummer	7 820 71 00 26 0	7 820 73 00 26 0
EAN	4014586856933	4014586856971
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.089,00	1.059,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.295,91	1.260,21

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 112

		MSFO 869-1C 300 HZ 200 V	MSFO 869-1D 300 HZ 200 V
			
		Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schleifarbeiten.	Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Schleifarbeiten.
Nennaufnahme	W	3 100	3 100
Leistungsabgabe	W	2 450	2 450
Frequenz	Hz	300	300
Spannung/Stromart	V/3~	200	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 500	8 600
Schleifscheibe Ø	mm	230	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180	180
Flansche		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	7,70	7,40
FEIN VORTEILE		+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz. + Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen. + Verschleiß- und wartungsarm. + Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer. + Hohe Effektiv-Leistung. + Enorme Drehzahl-Konstanz.	
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff	
Bestellnummer		7 820 62 00 26 0	7 820 65 00 26 0
EAN		4014586856759	4014586856834
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]		1.237,00	1.237,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]		1.472,03	1.472,03

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 112

		MSFO 870-1C 300 HZ 200 V	MSFO 870-1D 300 HZ 200 V
			
		Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.
Nennaufnahme	W	3 700	3 700
Leistungsabgabe	W	2 800	2 800
Frequenz	Hz	300	300
Spannung/Stromart	V/3~	200	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600	8 600
Schleifscheibe Ø	mm	230	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180	180
Flansche		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,50	8,20
FEIN VORTEILE		+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz. + Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen. + Verschleiß- und wartungsarm. + Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer. + Hohe Effektiv-Leistung. + Enorme Drehzahl-Konstanz.	
LIEFERUMFANG		1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff	
Bestellnummer		7 820 75 00 26 0	7 820 77 00 26 0
EAN		4014586857053	4014586857107
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]		1.430,00	1.430,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]		1.701,70	1.701,70

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

Zubehör ab Seite 112

					
		MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V	**MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V**	**MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V**	**MSHYO 852-3A 300 HZ 200 V**
		Leistungsstärkster FEIN HF-Geradschleifer für Satinierarbeiten mit großen Werkzeugen.	Leistungsstärkster FEIN HF-Geradschleifer für schwere Schleifarbeiten.	Leistungsstarker HF-Geradschleifer für Satinierarbeiten.	Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten.
SEITE		106	106	106	107
Fräsen					
Schruppen			++		++
Entgraten					
Satinieren		++		++	
Motor Vollgekapselt		•	•	•	•
Nennaufnahme	W	3 100	3 100	1 900	1 900
Leistungsabgabe	W	2 450	2 410	1 400	1 400
Frequenz	Hz	300	300	300	300
Spannung/Stromart	V/3~	200	200	200	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	5 000	10 200	5 800	10 200
Flansche		M 16	M 16	M 12	M 12
Schleifkörper max. Ø	mm				
Spannzange max. Ø	mm				
Kabel	m	5	5	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,90	8,90	5,70	5,20

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



MShyo 869-1a
MShyo 869-1d



MShyo 852-4a



MShyo 852-3a
MSho 852-1



MSho 840-2



MSh 843-1









MSHO 852-1 300 HZ 200 V	**MSHO 840-2 300 HZ 200 V**	**MSH 843-1 300 HZ 200 V**	**MSHO 849-1 Z 300 HZ 200 V**
Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten mit hoher Drehzahl.	Handlicher HF-Geradschleifer für leichte Schleifarbeiten.	Leichter und handlicher HF-Geradschleifer für Fräsarbeiten.	Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere Schleifarbeiten mit Stiftwerkzeugen.
107	107	108	108
	+	++	
++	++		++
+			
+			
•	•	•	•
1 900	410	1 100	1 500
1 400	290	700	1 075
300	300	300	300
200	200	200	200
18 000	18 000	18 000	18 000
M 12			
	50	40	50
	6	6	8
5	5	5	5
5,20	2,10	3,00	3,90



MSho 849-1z

MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V



LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

Zubehör ab Seite 112

Leistungsstärkster FEIN HF-Geradschleifer für Satinierarbeiten mit großen Werkzeugen.

Nennaufnahme	W	3 100
Leistungsabgabe	W	2 450
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	5 000
Flansche		M 16
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	175 x 40
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,90

Bestellnummer	7 824 37 00 26 0
EAN	4014586857633
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.618,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.925,42

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Ideales Leistungsgewicht und ausgezeichneter Wirkungsgrad.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Leistungs- und durchzugsstarker Motor.
+ Äußerst ruhiger Lauf.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V



LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

Zubehör ab Seite 112

Leistungsstärkster FEIN HF-Geradschleifer für schwere Schleifarbeiten.

Nennaufnahme	W	3 100
Leistungsabgabe	W	2 410
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 200
Flansche		M 16
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	150 x 32
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,90

Bestellnummer	7 824 38 00 26 0
EAN	4014586858111
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.618,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.925,42

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Ideales Leistungsgewicht und ausgezeichneter Wirkungsgrad.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Leistungs- und durchzugsstarker Motor.
+ Äußerst ruhiger Lauf.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V



LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 112

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für Satinierarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	5 800
Flansche		M 12
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	125 x 32/28
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,70

Bestellnummer	7 824 40 00 26 0
EAN	4014586858180
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.354,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.611,26

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Äußerst ruhiger Lauf.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

MSHYO 852-3A 300 HZ 200 V



Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 200
Flansche		M 12
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	125 x 32/28
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,20

Bestellnummer	7 824 39 00 26 0
EAN	4014586857657
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.131,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.345,89

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Äußerst ruhiger Lauf.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

LIEFERUMFANG

1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

Zubehör ab Seite 112

MSHO 852-1 300 HZ 200 V



Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten mit hoher Drehzahl.

Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Flansche		M 12
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	85 x 32/26
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,20

Bestellnummer	7 824 42 00 26 0
EAN	4014586858241
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.089,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.295,91

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Ideales Leistungsgewicht und ausgezeichneter Wirkungsgrad.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Äußerst ruhiger Lauf.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

LIEFERUMFANG

1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche, 1 Schutzhaube

Zubehör ab Seite 112

MSHO 840-2 300 HZ 200 V



Handlicher HF-Geradschleifer für leichte Schleifarbeiten.

Nennaufnahme	W	410
Leistungsabgabe	W	290
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Spannzange max. Ø	mm	6
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 823 03 00 26 0
EAN	4014586827636
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	793,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	943,67

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Vollgekapselter Motor, 100 % staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

LIEFERUMFANG

1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 112

MSH 843-1
300 HZ 200 V



LIEFERUMFANG

1 Spannzange Ø 6 mm,
1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 112

Leichter und handlicher HF-Geradschleifer für Fräsarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	700
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Schleifkörper max. Ø	mm	40
Spannzange max. Ø	mm	6
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,00

Bestellnummer	7 823 19 00 26 0
EAN	4014586857947
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	952,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.132,88

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Durchzugsbelüftung für effektive Motorkühlung.
+ Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.

MSHO 849-1 Z
300 HZ 200 V



LIEFERUMFANG

1 Spannzange Ø 8 mm,
1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 112

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere Schleifarbeiten mit Stiftwerkzeugen.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 075
Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Spannzange max. Ø	mm	8
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,90

Bestellnummer	7 823 20 00 26 0
EAN	4014586858012
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK09]	1.095,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK09]	1.303,05

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE

+ Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
+ Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
+ Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
+ Verschleiß- und wartungsarm.
+ Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
+ Hohe Effektiv-Leistung.
+ Enorme Drehzahl-Konstanz.









	MO83-7,5KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-11KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-15KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-20KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-25KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-30KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-45KSR 50400 300 HZ 200 V
SEITE	110	110	110	111	111	111	112
Spannung sekundärseitig V	200	200	200	200	200	200	200
Abgabeleistung kVA	7,5	11	15	20	25	30	45
Motorleistung kVA	8	11,6	15	20	24	28	41
Motorstrom (400 V) A	16	21,4	26,6	34,2	44,2	49,4	75,1

MO83-7,5KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	7,5
Motorleistung	kVA	8
Motorstrom (400 V)	A	16
Leistungsaufnahme	kVA	11,1
Leerlaufleistung	kVA	1,1
Länge x Höhe	mm	794 x 360
Gewicht	kg	75

Bestellnummer	9 28 19 340 26 4
EAN	4014586845494
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	9.284,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	11.047,96

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-11KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	11
Motorleistung	kVA	11,6
Motorstrom (400 V)	A	21,4
Leistungsaufnahme	kVA	14,9
Leerlaufleistung	kVA	1,4
Länge x Höhe	mm	844 x 360
Gewicht	kg	110

Bestellnummer	9 28 21 340 26 0
EAN	4014586845593
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	9.996,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	11.895,24

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-15KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	15
Motorleistung	kVA	15
Motorstrom (400 V)	A	26,6
Leistungsaufnahme	kVA	18,5
Leerlaufleistung	kVA	2,4
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Gewicht	kg	164

Bestellnummer	9 28 22 340 26 4
EAN	4014586845661
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	12.041,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	14.328,79

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-20KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	20
Motorleistung	kVA	20
Motorstrom (400 V)	A	34,2
Leistungsaufnahme	kVA	23,8
Leerlaufleistung	kVA	2,8
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Gewicht	kg	176

Bestellnummer	9 28 28 340 26 6
EAN	4014586845791
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	12.722,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	15.139,18

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-25KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	25
Motorleistung	kVA	24
Motorstrom (400 V)	A	44,2
Leistungsaufnahme	kVA	30,7
Leerlaufleistung	kVA	3,3
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Gewicht	kg	200

Bestellnummer	9 28 29 340 26 7
EAN	4014586845852
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	13.920,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	16.564,80

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-30KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	30
Motorleistung	kVA	28
Motorstrom (400 V)	A	49,4
Leistungsaufnahme	kVA	34,4
Leerlaufleistung	kVA	3,7
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Gewicht	kg	240

Bestellnummer	9 28 24 340 26 2
EAN	4014586845715
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	16.154,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	19.223,26

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-45KSR 50400 300 HZ 200 V



Zubehör ab Seite 112

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	45
Motorleistung	kVA	41
Motorstrom (400 V)	A	75,1
Leistungsaufnahme	kVA	52,1
Leerlaufleistung	kVA	5,4
Länge x Höhe	mm	1 252 x 463
Gewicht	kg	360

Bestellnummer	9 28 26 340 26 8
EAN	4014586845746
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK10]	19.299,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK10]	22.965,81

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR HF-MASCHINEN



ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF
M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	8,70	10,35



ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF
M 10, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 118 01 3	35,40	42,13



ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF
M 14, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 117 01 5	35,40	42,13



STIFTSTECKER
Über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 123 00 7	23,30	27,73



STIFTSTECKER
Über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 124 00 5	31,60	37,60



HÜLSENSTECKER
Über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 130 00 0	28,60	34,03



HÜLSENSTECKER
Über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 131 00 9	37,00	44,03



MOTORSCHUTZSTECKER
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
Passend zu Baureihe 840, Einstellbereich 1,6 - 2,5 A.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 085 00 2	179,40	213,49
32 A	3 07 56 093 00 9	186,80	222,29



MOTORSCHUTZSTECKER
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
Passend zu Baureihe HF 9, 843, 849, Einstellbereich 4 - 6,3 A.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 087 00 9	179,40	213,49
32 A	3 07 56 095 00 1	186,80	222,29



MOTORSCHUTZSTECKER
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
Passend zu Baureihe 852, Einstellbereich 6,3 - 9 A.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 088 00 7	201,60	239,90
32 A	3 07 56 096 00 4	210,60	250,61



MOTORSCHUTZSTECKER
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
Passend zu Baureihe 869, Einstellbereich 9 - 12,5 A.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 089 00 1	201,60	239,90
32 A	3 07 56 097 00 8	210,60	250,61



MOTORSCHUTZSTECKER
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
Passend zu Baureihe 870, Einstellbereich 12,5 - 16 A.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 090 00 3	201,60	239,90
32 A	3 07 56 098 00 6	210,60	250,61

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FREQUENZ-UMFORMER



ANBAUSTECKDOSE
Über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 141 00 8	45,40	54,03



WANDSTECKDOSE
Über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 137 00 5	32,20	38,32

WANDSTECKDOSE
Über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 138 00 3	43,00	51,17

GERÄTEKOMBINATION



GERÄTEKOMBINATION
Für MO 83 - 7,5 KSR.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 065 00 9	1.569,00	1.867,11



GERÄTEKOMBINATION
Für MO 83 - 11 KSR.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 073 00 6	2.029,00	2.414,51



GERÄTEKOMBINATION
Für MO 83 - 15 KSR.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 067 00 6	2.267,00	2.697,73



GERÄTEKOMBINATION
Für MO 83 - 20 KSR.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 068 00 4	2.685,00	3.195,15



GERÄTEKOMBINATION
Für MO 83 - 25 KSR / MO 83 - 30 KSR.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 069 00 8	2.805,00	3.337,95



GERÄTEKOMBINATION
Für MO 83 - 45 KSR.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 070 00 0	3.521,00	4.189,99

ZUBEHÖR MO 83 - 25 KSR, MO 83 - 30 KSR, MO 83 - 45 KSR

SCHWINGMETALL-PUFFER
4 Stück je Frequenzumformer erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 15 020 00 8	36,50	43,44

ZUBEHÖR MO 83 - 20 KSR, MO 83 - 7,5 KSR, MO 83 - 11 KSR, MO 83 - 15 KSR

SCHWINGMETALL-PUFFER
4 Stück je Frequenzumformer erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 15 081 00 1	15,90	18,92



BLECH-BEARBEITUNG

SCHLITZSCHEREN 116

Saubere, verwindungsfreie Ausschnitte bei Blechen, Profilen und Rohren – mit nur einem Fließspan.

BLECHSCHEREN 120

Die richtige Wahl für alle, die auf höchste Schneidleistung in Blechen und rostfreien Stählen Wert legen.

KNABBER 124


Extrem wendig und kurvengängig – für Trapezbleche, Wellbleche, Profile und gewölbte Tafelbleche besonders geeignet.







		ABSS 18 1.6 E SELECT	**BSS 1.6 E**	**BSS 1.6 CE**	**BSS 2.0 E**
		Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.	Handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt.	Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.	Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.
SEITE		117	117	117	118
Abschnitte		++	++	++	++
Kurvenschnitte		+	+	+	
Ausschnitte		++	++	++	
QuickIN		•			
Spanabschneider				•	
FEIN Hochleistungsmotor			•	•	•
Nennaufnahme	W		350	350	350
Akku-Spannung	V	18			
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen			
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*			
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6	1,6	1,6	2
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,8	1	1	1,3
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2	2	2	3
Schnittbreite	mm	5	5	5	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]	90 (30)[1]	90 (30)[1]	245
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]	15 (8)[1]	15 (8)[1]	12
Kabel mit Stecker	m		5	5	5
Gewicht nach EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Gewicht ohne Akku	kg	1,20			
Profile		+	+	+	+
Wickelfalzrohre		+	+	+	++
Tafelbleche		++	++	++	++
Tafelbleche - leicht gewölbt		++	++	++	++


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten [1] mit Kurvenmesser *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

ABSS 18 1.6 E SELECT

Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.



LIEFERUMFANG

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 118

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	5 - 8
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,8
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 130 03 61 00 0
EAN	4014586886640
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	535,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	636,65

FEIN VORTEILE

+ Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
+ Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
+ QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
+ *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
+ Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
+ Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
+ 140 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
+ Edelstahl bis 1,2 mm.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ [1] mit Kurvenmesser

BSS 1.6 E

Handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt.



LIEFERUMFANG

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel

Zubehör ab Seite 118

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 100 - 4 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 10
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50

Bestellnummer	7 230 31 61 00 0
EAN	4014586874661
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	564,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	671,16

FEIN VORTEILE

+ Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
+ Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
+ QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
+ Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
+ 5 Meter Kabel.
+ Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
+ Edelstahl bis 1,2 mm.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ [1] mit Kurvenmesser

BSS 1.6 CE

Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.



LIEFERUMFANG

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel

Zubehör ab Seite 118

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 100 - 4 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 10
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50

Bestellnummer	7 230 32 61 00 0
EAN	4014586874739
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	627,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	746,13

FEIN VORTEILE

+ Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle.
+ Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
+ Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
+ Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
+ 5 Meter Kabel.
+ Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
+ Edelstahl bis 1,2 mm.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ [1] mit Kurvenmesser

BSS 2.0 E

Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.



LIEFERUMFANG

1 Schneidmesser,
1 Paar Schneidbacken

Zubehör ab Seite 118

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 300 - 2 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2 - 4
Stahl bis 400 N/mm²	mm	2
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,5
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,3
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	3
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	245
Eintauchdurchmesser	mm	12
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,70

Bestellnummer	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	776,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	923,44

FEIN VORTEILE

+ Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau und Schnitte in Edelstahl.
+ Robuster Schneidkopf für stationären Einsatz. Maschine kann ganz einfach in den Schraubstock eingespannt werden.
+ Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
+ Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten. Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm.
+ Optimal zum Ablängen von Profilen.
+ Bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
+ 5 Meter Kabel.
+ Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
+ Edelstahl bis 1,5 mm.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

ZUBEHÖR ABSS



SCHNEIDMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	3 13 08 150 00 9	66,90	79,61



KURVENMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,0	3 13 08 151 00 8	71,10	84,61



SCHNEIDMESSER
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,8	3 13 08 152 00 1	80,40	95,68



SCHNEIDBACKEN
1 Paar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 01 4	72,00	85,68

ZUBEHÖR BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE



SCHNEIDMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	3 13 08 150 00 9	66,90	79,61



KURVENMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,0	3 13 08 151 00 8	71,10	84,61



SCHNEIDMESSER
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,8	3 13 08 152 00 1	80,40	95,68

ZUBEHÖR BSS 1.6 E



SCHNEIDBACKEN
1 Paar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 01 4	72,00	85,68

ZUBEHÖR BSS 1.6 CE



SCHNEIDBACKEN
1 Paar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 02 0	72,00	85,68

ZUBEHÖR BSS 2.0 E



SCHNEIDMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 110 00 3	93,00	110,67



SCHNEIDMESSER
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	3 13 08 123 00 8	146,10	173,86



SCHNEIDBACKEN
2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 113 00 9	99,10	117,93

MESSERBOLZEN

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 111 00 2	14,80	17,61









		ABLS 18 1.6 E SELECT	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
		Handliche, kurvengängige Akku-Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.	Handliche, kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.	Handliche, kurvengängige Blechschere für die Edelstahlbearbeitung.
SEITE		121	121	121
Abschnitte		++	++	++
Kurvenschnitte		+	+	+
Wendemesser			4x	4x
FEIN Hochleistungsmotor			•	•
Nennaufnahme	W		350	350
Leistungsabgabe	W		210	210
Akku-Spannung	V	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*		
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6	1,6	2,5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2	1,2	2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1	1	1,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2	2	3
Radius der kleinsten Kurve	mm	15	15	20
Kabel mit Stecker	m		5	5
Gewicht nach EPTA	kg		1,70	2,10
Gewicht ohne Akku	kg	1,40		
Tafelbleche		++	++	++
Tafelbleche - leicht wölbt		++	++	++


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).



ABLS 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

ABLS 18 1.6 E SELECT

Handliche, kurvengängige Akku-Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.



LIEFERUMFANG

1 ABLS 18 1.6 E, Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 122

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 9
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Radius der kleinsten Kurve	mm	15
Gewicht ohne Akku	kg	1,40

Bestellnummer	7 130 04 61 00 0
EAN	4014586886664
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	483,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	574,77

FEIN VORTEILE

+ Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
+ Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
+ Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
+ *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
+ Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
+ Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
+ Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ 160 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ Edelstahl bis 1,0 mm.

BLS 1.6 E

Handliche, kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.



LIEFERUMFANG

Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

Zubehör ab Seite 122

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 300 - 4 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	8 - 12
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Radius der kleinsten Kurve	mm	15
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,70

Bestellnummer	7 230 34 61 00 0
EAN	4014586874876
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	525,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	624,75

FEIN VORTEILE

+ Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
+ Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
+ Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
+ Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
+ Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 1,0 mm.

BLS 2.5 E

Handliche, kurvengängige Blechschere für die Edelstahlbearbeitung.



LIEFERUMFANG

Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

Zubehör ab Seite 122

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800 - 1 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	3 - 6
Stahl bis 400 N/mm²	mm	2,5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	3
Radius der kleinsten Kurve	mm	20
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 230 35 61 00 0
EAN	4014586874944
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	806,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	959,14

FEIN VORTEILE

+ Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten.
+ Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.
+ Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
+ Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
+ Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
+ Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 1,6 mm.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

ZUBEHÖR ABLS



STÖSSEL- UND TISCHMESSER
Für Blech bis 800 N/mm².

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 072 00 0	27,70	32,96

ZUBEHÖR BLS 1.6 E



STÖSSEL- UND TISCHMESSER
Für Blech bis 800 N/mm².

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 072 00 0	27,70	32,96

ZUBEHÖR BLS 2.5 E



STÖSSEL- UND TISCHMESSER
Für Blech bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	6 36 01 101 00 9	22,60	26,89

ZUBEHÖR BLS 3.5



TISCHMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	3 13 08 136 00 2	51,90	61,76



TISCHMESSER
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 143 00 6	59,70	71,04



STÖSSELMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	3 13 08 146 00 1	52,60	62,59



STÖSSELMESSER
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 147 00 5	62,80	74,73

ZUBEHÖR BLS 4.2



TISCHMESSER

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 092 00 8	62,00	73,78



STÖSSELMESSER
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	3 13 08 096 00 7	103,80	123,52



STÖSSELMESSER
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 098 00 9	161,80	192,54







		ABLK 18 1.3 CSE SELECT	**ABLK 18 1.3 TE SELECT**	**ABLK 18 1.6 E SELECT**	**BLK 1.3 CSE**	**BLK 1.3 TE**
		Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm.	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapezblech bis 1,3 mm.	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.	Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.	Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.
SEITE		126	126	127	127	128
Kurvenschnitte		++	++	++	++	++
Ausschnitte		+	+	++	+	+
QuickIN		•	•	•	•	•
Schneidrichtung		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Rotierender Rundstempel		•	•	•	•	•
Nennaufnahme	W				350	350
Leistungsabgabe	W				210	210
Akku-Spannung	V	18	18	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*		
Hubzahl	1/min	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9	1,9	1,5	2,3	2,3
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3	1,3	1,6	1,3	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8	0,8	1	0,8	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2	2	2,5	2	2
Schneidspurbreite	mm	4	4	5	4	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19	19	22	19	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20	25 / 30
Kabel mit Stecker	m				5	5
Gewicht nach EPTA	kg				1,80	1,80
Gewicht ohne Akku	kg	1,60	1,60	1,65		
Trapezblech bis 85 mm Sickentiefe		+	++	++	+	++
Wellblech		++	+	++	++	+
Profile						
Tafelbleche		++	++	++	++	++
Tafelbleche - leicht gewölbt		++	++	++	++	++
Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe		+	++	++	+	++


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).




ABLK 18 1.3 CSE
ABLK 18 1.3 TE




ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE



BLK 1.3 TE




BLK 1.6 E









BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.	Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.	Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten.	Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.	Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.
128	129	129	130	130
+	++	++	++	+
++	+	++	+	
•	•	•	•	
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
•	•			
350	350	350	1 200	1 200
210	210	210	750	750
800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
1,9	2,7	1	1,3	1,3
1,6	1,6	2	3,5	5
1	1	1,5	2,3	3,3
0,7	0,7	1	1,8	2,5
2,5	2,5	2,5	3,5	7
5	5	8	14	8
22	24	18	30	43
30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
5	5	5	5	5
1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
++	++			
++	++	+	+	+
	+			+
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++				




BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

ABLK 18 1.3 CSE SELECT

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm.



LIEFERUMFANG

1 Matrize für Wellblech
(3 01 09 169 00 9), 1 Stempel
(6 36 02 050 00 0),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 131

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	900 - 1 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15 / 20
Gewicht ohne Akku	kg	1,60

Bestellnummer	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	483,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	574,77

FEIN VORTEILE

+ 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
+ Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
+ *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
+ Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
+ Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ Angenehm leichtes Gewicht.
+ QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
+ Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

ABLK 18 1.3 TE SELECT

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapezblech bis 1,3 mm.



LIEFERUMFANG

1 Matrize für Trapezblech
(3 01 09 170 00 1), 1 Stempel
(6 36 02 050 00 0),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 131

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	900 - 1 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	25 / 30
Gewicht ohne Akku	kg	1,60

Bestellnummer	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	483,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	574,77

FEIN VORTEILE

+ 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
+ Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
+ *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
+ Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
+ Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ Angenehm leichtes Gewicht.
+ QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
+ Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

ABLK 18 1.6 E SELECT

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.



LIEFERUMFANG

1 Matrize (3 01 09 141 00 3),
1 Stempel (6 36 02 048 00 4),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 131

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	800 - 1 300
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,5
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	22
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	30 / 35
Gewicht ohne Akku	kg	1,65

Bestellnummer	7 132 04 61 00 0
EAN	4014586886688
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	483,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	574,77

FEIN VORTEILE

+ 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
+ 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
+ Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
+ *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
+ Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
+ Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ Angenehm leichtes Gewicht.
+ QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
+ Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.

BLK 1.3 CSE

Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.



LIEFERUMFANG

1 Matrize für Wellblech
(3 01 09 169 00 9), 1 Stempel
(6 36 02 050 00 0)

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 000 - 1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,3
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15 / 20
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

Bestellnummer	7 232 42 60 00 0
EAN	4014586870137
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	550,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	654,50

FEIN VORTEILE

+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
+ Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
+ Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
+ QuickIN Schnellwechselsystem.
+ Edelstahl bis 0,6 mm.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ 5 Meter Kabel.

BLK 1.3 TE

Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.



LIEFERUMFANG

1 Matrize für Trapezblech
(3 01 09 170 00 1),
1 Stempel (6 36 02 050 00 0)

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 000 - 1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,3
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	25 / 30
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

Bestellnummer	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	550,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	654,50

FEIN VORTEILE

+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
+ Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
+ Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
+ Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
+ QuickIN Schnellwechselsystem.
+ Edelstahl bis 0,6 mm.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ 5 Meter Kabel.

BLK 1.6 E

Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.



LIEFERUMFANG

1 Matrize (3 01 09 141 00 3),
1 Stempel (6 36 02 048 00 4)

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800 - 1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	22
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	30 / 35
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

Bestellnummer	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	550,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	654,50

FEIN VORTEILE

+ Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm.
+ Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ QuickIN-Schnellwechselsystem.
+ Hohe Schneidgeschwindigkeit.
+ Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
+ Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 0,7 mm.
+ Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe.

BLK 1.6 LE

Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.



LIEFERUMFANG

1 Matrize für Trapezbleche
(3 13 09 122 00 5), 1 Stempel
(6 36 02 049 00 8), 1 Verschleißplatte

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800 - 1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,7
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	24
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	65 / 70
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,90

Bestellnummer	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	794,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	944,86

FEIN VORTEILE

+ Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.
+ Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ QuickIN-Schnellwechselsystem.
+ Hohe Schneidgeschwindigkeit.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 0,7 mm.

BLK 2.0 E

Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten.



LIEFERUMFANG

1 Matrize (3 13 09 040 00 2),
1 Stempel (6 36 02 051 00 9)

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	500 - 1 000
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1
Stahl bis 400 N/mm²	mm	2
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,5
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	8
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	18
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	4 / 0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

Bestellnummer	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	757,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	900,83

FEIN VORTEILE

+ Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie. Knabber lässt sich auf der Stelle drehen.
+ Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.
+ In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
+ QuickIN Schnellwechselsystem.
+ Optimale Handlichkeit.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Ideal für Ausschnitte.
+ Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 1,0 mm.

BLK 3.5

Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.



LIEFERUMFANG

1 Matrize (3 13 09 093 00 3),
1 Stempel (3 13 09 097 00 2),
1 Zusatz-Handgriff

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,3
Stahl bis 400 N/mm²	mm	3,5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	2,3
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,8
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	3,5
Schneidspurbreite	mm	14
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	30
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	7 / 0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,50

Bestellnummer	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.493,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.776,67

FEIN VORTEILE

+ Bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte in Blech, Maschine kann auf der Stelle gedreht werden.
+ Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
+ QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Wechsel von Matrize und Stempel.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Hohe Standzeit, Stempel sind nachschleifbar.
+ Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
+ Verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen.
+ Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ Handgriff um 180° drehbar.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 1,8 mm.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.

BLK 5.0

Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.



LIEFERUMFANG

1 Matrize (3 13 09 107 00 0),
1 Stempel (3 13 09 110 00 4),
1 Zusatz-Handgriff

Zubehör ab Seite 131

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,3
Stahl bis 400 N/mm²	mm	5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	3,3
Stahl bis 800 N/mm²	mm	2,5
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	7
Schneidspurbreite	mm	8
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	43
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	86 / 94
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,80

Bestellnummer	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.267,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.697,73

FEIN VORTEILE

+ Leistungsstarker 1 200 Watt-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit.
+ Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich.
+ Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
+ Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
+ Handgriff um 180° drehbar.
+ 5 Meter Kabel.
+ Edelstahl bis 2,5 mm.
+ Umfangreiches Zubehör-Programm.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25

AKKU 18 V



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

ZUBEHÖR (A)BLK 1.3 CSE



STEMPEL
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Blechstärke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	1	6 36 02 050 00 0	17,20	20,47
1,3	5	6 36 02 050 03 0	69,30	82,47
1,3	10	6 36 02 050 01 0	121,00	143,99

MATRIZE
Für Wellblech.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 169 00 9	148,60	176,83
2	3 01 09 169 04 0	238,20	283,46

STEMPEL UND MATRIZE IM SET
Bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und 1 x Matrize 3 01 09 169 00 9.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 169 03 0	187,70	223,36

ZUBEHÖR (A)BLK 1.3 TE

STEMPEL UND MATRIZE IM SET
Bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und 1 x Matrize 3 01 09 170 00 1.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 170 03 0	205,30	244,31

MATRIZE
Für Trapezblech.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 170 00 1	168,90	200,99
2	3 01 09 170 04 0	268,50	319,52

ZUBEHÖR (A)BLK 1.6 E



STEMPEL

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 048 00 4	19,60	23,32
5	6 36 02 048 04 0	78,10	92,94
10	6 36 02 048 05 0	136,10	161,96



MATRIZE

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 141 00 3	49,90	59,38
2	3 01 09 141 02 0	79,40	94,49
5	3 01 09 141 03 0	173,90	206,94



STEMPEL UND MATRIZE
Im Set, bestehend aus je 1 Stempel 6 36 02 048 00 4 und 1 Matrize 3 01 09 141 00 3.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 048 01 3	61,10	72,71



MATRIZENTRÄGER
Für Trapez- und Wellblech.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 154 00 7	197,60	235,14



PROFIL-SET 160
(Für tiefgesickte Trapezbleche von 85 - 160 mm) inkl. Stempel, Matrize und Verschleißplatte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 071 01 9	359,00	427,21

ZUBEHÖR BLK 1.6 LE

STEMPEL UND MATRIZE
Im Set, inkl. Verschleißplatte, Schrauben und Schlüssel. Profil-Set 160.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 049 01 7	134,40	159,94



STEMPEL

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 049 00 8	57,90	68,90
2	6 36 02 049 04 0	104,60	124,47
5	6 36 02 049 05 0	231,90	275,96

MATRIZE

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 13 09 122 00 5	67,10	79,85
2	3 13 09 122 02 0	121,00	143,99
5	3 13 09 122 03 0	286,10	340,46

VERSCHLEISSPLATTE
Profil-Set 160.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 121 00 2	11,40	13,57

ZUBEHÖR BLK 2.0 E

MATRIZE
RSS 636.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 040 00 2	52,40	62,36



STEMPEL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 051 00 9	49,60	59,02



STEMPEL UND MATRIZE IM SET
Bestehend aus: 1 Stempel 6 36 02 051 00 9 und 1 Matrize 3 13 09 040 00 2.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 051 01 8	101,20	120,43

ZUBEHÖR BLK 3.5



STEMPEL
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 097 00 2	54,70	65,09



STEMPEL
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 098 00 0	79,70	94,84



MATRIZE
Für Stahlblech bis 400 N/mm².

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 093 00 3	60,30	71,76



MATRIZE
Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm².

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 094 00 1	68,70	81,75

ZUBEHÖR BLK 5.0

STEMPEL UND MATRIZE IM SET
Bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²), bestehend aus:
1 Stempel 3 13 09 110 00 4 und 1 Matrize 3 13 09 107 00 0.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 110 01 3	172,80	205,63

STEMPEL UND MATRIZE IM SET
Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²), bestehend aus:
1 Stempel 3 13 09 134 00 6 und 1 Matrize 3 13 09 108 00 8.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 134 01 5	172,80	205,63



SPÄNESACK

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 114 00 8	88,50	105,32

STEMPEL
Bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm²), bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 110 00 4	79,50	94,61

STEMPEL
Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 134 00 6	79,50	94,61

MATRIZE
Für Stahlblech bis 5 mm Dicke.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 107 00 0	97,60	116,14

MATRIZE
Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 108 00 8	97,60	116,14

MATRIZE
Bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm²), bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 109 00 2	97,60	116,14



SÄGEN UND FRÄSEN

STICHSÄGEN 136

Optimale Schnittgeschwindigkeit bei minimalem Verschleiß.

ROHRSTICHSÄGEN 140

Optimale Schnittgeschwindigkeit bei minimalem Verschleiß.

KANTENFRÄSEN 144

Für die effiziente Anbringung von Sicht- und Funktionskanten bis hin zur Kantenverrundung.

ROHRFRÄSEN 148

Wirtschaftliche Bearbeitung von Rohren mit hoher Zerspanleistung.



AST 638

Metallstichsäge mit unübertroffener Präzision, Robustheit und Lebensdauer.




ASTE 638

Metallstichsäge mit stufenloser Drehzahlregelung und Edelstahl-Fußplatte für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer.

SEITE		137	137
Hubzahl einstellbar			•
Edelstahl Fußplatte		•	•
Spanabfuhr umschaltbar		•	•
Nennaufnahme	W	350	450
Hubzahl	1/min	3 350	1 050 - 2 600
Hublänge	mm	20	20
Edelstahl (V2A)	mm	3	6
Stahl (St 37)	mm	8	10
Alu/Kupfer, Messing	mm	10 / 10	15 / 10
Weichholz/Hart- und Sperrholz	mm	50 / 40	60 / 50
Hartgewebe/Glasfaserstoffe	mm	25 / 20	30 / 30
Stahl/Holz, Kunststoff	mm	8 / 6	8 / 6
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,20	2,30
Edelstahl		+	++
Stahl		++	++
Holz		+	++
Hartgewebe / Verbundstoffe		+	++

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



ASt 638
ASte 638

AST 638

Metallstichsäge mit unübertroffener Präzision, Robustheit und Lebensdauer.



LIEFERUMFANG

2 Packungen Sägeblätter,
1 Spanreißschutz

Zubehör ab Seite 138

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	200
Hubzahl	1/min	3 350
Hublänge	mm	20
Edelstahl (V2A)	mm	3
Stahl (St 37)	mm	8
Alu/Kupfer, Messing	mm	10 / 10
Weichholz/Hart- und Sperrholz	mm	50 / 40
Hartgewebe/Glasfaserstoffe	mm	25 / 20
Stahl/Holz, Kunststoff	mm	8 / 6
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 234 17 00 23 9
EAN	4014586841670
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	448,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	533,12

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleiß- und wartungsarm auch bei härtestem Einsatz in der Industrie.
+ Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Isoliermaterialien (Sandwich) und Hartholz.
+ Hervorragende Handlichkeit.
+ Hervorragende Laufruhe durch exakten Massenausgleich.
+ Umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen.

ASTE 638

Metallstichsäge mit stufenloser Drehzahlregelung und Edelstahl-Fußplatte für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer.



LIEFERUMFANG

2 Packungen Sägeblätter,
1 Spanreißschutz, 1 Spanschutz zusätzlich

Zubehör ab Seite 138

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	245
Hubzahl	1/min	1 050 - 2 600
Hublänge	mm	20
Edelstahl (V2A)	mm	6
Stahl (St 37)	mm	10
Alu/Kupfer, Messing	mm	15 / 10
Weichholz/Hart- und Sperrholz	mm	60 / 50
Hartgewebe/Glasfaserstoffe	mm	30 / 30
Stahl/Holz, Kunststoff	mm	8 / 6
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,30

Bestellnummer	7 234 15 00 23 0
EAN	4014586839332
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	593,81

FEIN VORTEILE

+ Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Edelstahl, Isoliermaterial (Sandwich) und Hartholz. Mit extrem robuster 4 mm starker Edelstahl-Fußplatte.
+ Stufenlose, elektronische Drehzahlstellung für optimale Schnittgeschwindigkeit und Sägeblatt-Standzeit.
+ Hervorragende Handlichkeit.
+ Hervorragende Laufruhe durch exakten Massenausgleich.
+ Umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen.

SÄGEBLÄTTER METALL UND SANDWICHMATERIAL

	METAL	ALU	Cu Fe Ni Mo Zn	STAINLESS INOX NIROSTA	PVC	SANDWICH		X	Qualität/ Quality	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	< 1,2		< 1,2				77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0	12,00	14,28
	< 1,2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0	16,40	19,52
	< 2,0	< 2,0	< 2,0		< 4,0	< 70,0	120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4	18,80	22,37
	< 10,0	< 8,0	< 10,0		< 30,0	< 120	180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0	25,40	30,23
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0	10,70	12,73
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0	10,70	12,73
	< 6,0	< 15,0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1	13,20	15,71

SÄGEBLÄTTER HOLZ UND SONSTIGES

	FIBREGLASS		PVC			X	Qualität/ Quality	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
		< 40,0	< 15,0	< 25,0	88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8	10,70	12,73
		< 50,0	< 30,0	< 50,0	88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6	10,70	12,73
		< 60,0	< 30,0	< 60,0	100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0	12,00	14,28
	< 25,0		< 30,0		88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0	12,80	15,23
	< 10,0				77	50	Diamond	1	6 35 03 061 01 9	42,80	50,93

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



SPANREISSSCHUTZ
5er-Pack.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 14 28 102 01 6	9,40	11,19



SPANSCHUTZ
Für ASt(e) 638.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 27 14 088 00 7	4,70	5,59



SCHLAUCHTÜLLE
Für den Anschluss von FEIN Elektrowerkzeugen mit Staubabsaugung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	3 05 17 028 00 7	2,50	2,98
27	3 05 17 029 00 1	3,10	3,69



VERBINDUNGSSTÜCK
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	5,00	5,95






		STS 325 R	ASTX 649-1	ASTXE 649-1
		Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.	Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.	Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahl-verstellung.
SEITE		141	141	141
Elektroantrieb			•	•
Druckluftantrieb		•		
Hubzahl einstellbar				•
Nennaufnahme	W		750	750
Betriebsdruck	bar	6		
Luftverbrauch	m^3/min	1,45		
Leistungsabgabe	W	1 100	480	480
Hubzahl	1/min	330	350	100 - 350
Hublänge	mm	60	60	60
Rohre bis Ø	mm	440 *	440 *	400 *
Profile bis B x H	mm	290 x 500	290 x 550	290 x 550
Kabel mit Stecker	m		2,5	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	7,20	6,10	6,40

• enthalten * Mit Verlängerung der Kette.



AStx 649-1
AStxe 649-1



STS 325 R

STS 325 R

Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.



LIEFERUMFANG

2 Sägeblätter, 1 Satz Schlüssel,
1 Zusatz-Handgriff,
1 Schlauchkupplung

Zubehör ab Seite 142

Betriebsdruck	bar	6
Luftverbrauch	m^3/min	1,45
Luftverbrauch		51.2 [1,45] cfm[m^3/min]
Leistungsabgabe	W	1 100
Hubzahl	1/min	330
Hublänge	mm	60
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 500
Gewicht nach EPTA	kg	7,20

Bestellnummer	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.367,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.816,73

FEIN VORTEILE

+ Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
+ Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
+ Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
+ Spann- und Vorschubeinrichtung.
+ Verstellbare Spannvorrichtungen.
+ * Mit Verlängerung der Kette.

ASTX 649-1

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.



LIEFERUMFANG

2 Sägeblätter, 1 Zusatz-Handgriff,
1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 142

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Hubzahl	1/min	350
Hublänge	mm	60
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 550
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,10

Bestellnummer	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.845,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.195,55

FEIN VORTEILE

+ Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
+ Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
+ Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten.
+ Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
+ * Mit Verlängerung der Kette.

ASTXE 649-1

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahlverstellung.



LIEFERUMFANG

2 Sägeblätter, 1 Zusatz-Handgriff,
1 Satz Schlüssel

Zubehör ab Seite 142

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Hubzahl	1/min	100 - 350
Hublänge	mm	60
Rohre bis Ø	mm	400 *
Profile bis B x H	mm	290 x 550
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,40

Bestellnummer	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.928,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.294,32

FEIN VORTEILE

+ Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
+ Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
+ Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten.
+ Stufenlose, elektronische Hubzahleinstellung für optimale Schnittgeschwindigkeit.
+ Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
+ * Mit Verlängerung der Kette.

SÄGEBLÄTTER

	NE-Metalle und Stahl 400 N/mm²	Stahl über 400 N/mm² und GG	Verschie-denes	Länge mm	Zahn-abstand mm	Dicke mm	Gewicht (netto) kg	Werkstoff	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	8,90	10,59
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	8,60	10,23
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	10,80	12,85
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	15,00	17,85
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	30,60	36,41
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	37,20	44,27
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	10,70	12,73
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	19,50	23,21
	x (AL)		Kunststoff	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	7,00	8,33
	x (AL)		Kunststoff	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	15,00	17,85
			PE-Rohre, Gasbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	7,50	8,93
			PE-Rohre, Gasbeton *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	13,50	16,07

HD-SÄGEBLÄTTER

Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Standzeiten und einen zügigen Sägefortschritt. Ein Test lohnt sich.

	NE-Metalle und Stahl 400 N/mm²	Stahl über 400 N/mm² und GG	Verschie-denes	Länge mm	Zahn-abstand mm	Dicke mm	Gewicht (netto) kg	Werkstoff	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	19,30	22,97
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	35,60	42,36
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	27,80	33,08
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	25,80	30,70
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	25,80	30,70
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	43,50	51,77

TD-SÄGEBLÄTTER

TD-Sägeblätter eignen sich für Nass- und Trockenschnitt. Sie überzeugen durch geringe Trennzeiten und saubere Schnittergebnisse.

	für duktile Gussrohre, auch mit Zementmörtelauskleidung und Graugussrohre	Rohre Ø (DN) mm	Länge mm	Belags-länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	x	80 - 150 [3]	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	188,40	224,20
	x	80 - 300 [3]	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	248,60	295,83

* nur mit Sägeblattführung 9 06 06 002 00 9
[1] mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 oder Spannvorrichtung 9 07 02 004 00 6
[2] nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich
[3] nur mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 einsetzbar

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Metall.

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
240	690	160	3 39 01 022 01 4	50,40	59,98



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



SPANN- UND VORSCHUBEINRICHTUNG
(B x T x H) 280 x 285 x 395 mm, für Rohre und Rundmaterial mit einem Außen-Ø von 80 bis 400 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 005 00 0	1.968,10	2.342,04



SPANNVORRICHTUNG
Für Rohre bis Ø 159 mm auch für Gehrungsschnitte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 001 00 1	246,40	293,22



SPANNVORRICHTUNG
Für Rohre von Ø 100 - 325 mm, nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 004 00 6	343,30	408,53



SPANNVORRICHTUNG
Für Profile bis 310 mm Breite bei max. 550 mm Höhe.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 003 00 8	276,50	329,04



SÄGEBLATTFÜHRUNG
Für Rohre bis Ø 325 mm nur mit Sägeblatt 530 mm lang, Führung bis zur Mitte des Rohres Sägeblattstärke max. 1,6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 06 002 00 9	272,20	323,92

SPALTKEIL
Verhindert das Verklemmen des Sägeblatts.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 33 05 006 00 8	9,80	11,66

STAHL-SCHUTZBACKEN
Zum Schutz der Rohroberfläche vor Beschädigungen, 4 Stück erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 27 064 00 8	50,00	59,50



REINIGUNGSBLOCK
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	21,20	25,23

ZUBEHÖR STS 325 R

SCHLAUCHKUPPLUNG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4 11 40 004 00 7	26,10	31,06







		AKFH 18-5	KFH 17-8 R	KFH 17-15 R
		Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.	Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster- und Feder-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung.
SEITE		145	145	145
Montage-Einsatz		++	+	+
Fasenlänge bis 5 mm bei 45°		+	++	++
Fasenlänge bis 8 mm bei 45°			+	++
Fasenlänge bis 15 mm bei 45°				+
Werkstatt-Einsatz		+	++	++
Sanftanlauf		•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•
Blockierüberwachung		•	•	•
Elektronischer Überlastschutz		•	•	•
Drehzahlvorwahl		•	•	•
Booster-Technologie			•	•
Feder-Technologie				•
Fräser-Schnellwechselsystem			•	•
Nennaufnahme	W		1 700	1 700
Leistungsabgabe	W		1 000	1 000
Akku-Spannung	V	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Akku-Schnittstelle		18 V		
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	5	8	15
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Radius	mm	2,5	3	3
Auflagenteller Ø	mm	98	118	137
Fasenwinkel		45°	30° / 45°	30° / 45°
Fräskopfbestückung		3x SX-Platte	3x KX-Platte	3x2 KX-Platte
Gewicht nach EPTA	kg		4,60	6,40
Gewicht ohne Akku	kg	2,40		

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten

AKFH 18-5

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

Maschine mit 45° Fräskörper,
3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste,
1 Innensechskantschlüssel 4 mm,
1 Torx-Schraubendreher TX 15,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 146

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 400 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	5
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	3,5
Fasenwinkel		45°
Radius	mm	2,5
Fräskopfbestückung		3x SX-Platte
Auflagenteller Ø	mm	98
Gewicht ohne Akku	kg	2,40

Bestellnummer	7 138 01 61 00 0
EAN	4014586892665
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	962,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.144,78

FEIN VORTEILE

+ Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.
+ Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.
+ Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.
+ Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.
+ Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.

KFH 17-8 R

Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.



LIEFERUMFANG

3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste,
1 Innensechskantschlüssel 5 mm,
1 Torx-Schraubendreher TX 15,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 146

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 300 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	8
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	5,7
Fasenwinkel		30° / 45°
Radius	mm	3
Fräskopfbestückung		3x KX-Platte
Auflagenteller Ø	mm	118
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	4,60

Bestellnummer	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.457,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.733,83

FEIN VORTEILE

+ 30 - 80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie.
+ FEIN ErgoGrip: Einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten.
+ Effizientes Fräser-Schnellwechselsystem für minimale Unterbrechungen.
+ Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand.
+ Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.

KFH 17-15 R

Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster- und Feder-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung.



LIEFERUMFANG

6 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste,
1 Innensechskantschlüssel 5 mm,
1 Torx-Schraubendreher TX 15,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 146

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 300 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	15
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	10,6
Fasenwinkel		30° / 45°
Radius	mm	3
Fräskopfbestückung		3 x 2 KX-Platte
Auflagenteller Ø	mm	137
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,40

Bestellnummer	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.224,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.646,56

FEIN VORTEILE

+ 30 - 80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie.
+ Feder-Technologie: Abfederung der Rotationskräfte und somit erhöhte Arbeitssicherheit durch vibrationsarmes Arbeiten.
+ FEIN ErgoGrip: Einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten.
+ Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
+ Effizientes Fräser-Schnellwechselsystem für minimale Unterbrechungen.
+ Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25

AKKU 18 V



HIGHPOWER AKKU-PACK
HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	125,00	148,75



HIGHPOWER AKKU-STARTER-SET
2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	9 26 04 325 01 0	325,00	386,75

ZUBEHÖR AKFH 18-5



FÜHRUNGSROLLE
Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 001 01 0	83,00	98,77



WENDESCHNEIDPLATTE SX
Radius 2,5 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 002 01 0	272,00	323,68



WENDESCHNEIDPLATTE SX
Fase für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 001 01 0	180,00	214,20



KLEMMSCHRAUBE SX
Für Wendeschneidplatte SX.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	3 13 50 076 00 0	36,40	43,32

ZUBEHÖR KFH 17-8 R



FRÄSER
3-Schneider für 30° Fase.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 002 01 0	333,00	396,27



FRÄSER
3-Schneider für 45° Fase und Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 001 01 0	333,00	396,27



FÜHRUNGSROLLE
Ø 29,90 mm für 30° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 002 01 0	128,00	152,32



FÜHRUNGSROLLE
Ø 28,55 mm für 45° Fase und Radius 3 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 004 01 0	128,00	152,32



FÜHRUNGSROLLE
Ø 26,30 mm für 45° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 003 01 0	128,00	152,32



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Fase für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,..).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 003 01 0	269,00	320,11



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Fase für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 004 01 0	269,00	320,11



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Radius 3 mm für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,..).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 005 01 0	299,00	355,81



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Radius 3 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 006 01 0	299,00	355,81



KLEMMSCHRAUBE KX
Für Wendeschneidplatte KX.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	3 13 50 075 00 0	34,50	41,06

ZUBEHÖR KFH 17-15 R



FRÄSER
3 x 2-Schneider für 30° Fase.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 004 01 0	485,00	577,15



FRÄSER
3 x 2-Schneider für 45° Fase und Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 003 01 0	485,00	577,15



FÜHRUNGSROLLE
Ø 29,90 mm für 30° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 002 01 0	128,00	152,32



FÜHRUNGSROLLE
Ø 28,55 mm für 45° Fase und Radius 3 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 004 01 0	128,00	152,32



FÜHRUNGSROLLE
Ø 26,30 mm für 45° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 003 01 0	128,00	152,32



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Fase für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,..).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 003 01 0	269,00	320,11



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Fase für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 004 01 0	269,00	320,11



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Radius 3 mm für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,..).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 005 01 0	299,00	355,81



WENDESCHNEIDPLATTE KX
Radius 3 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 006 01 0	299,00	355,81



KLEMMSCHRAUBE KX
Für Wendeschneidplatte KX.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	3 13 50 075 00 0	34,50	41,06

Die FEIN Rohrfräsen – wirtschaftliches Bearbeiten von Rohren mit hoher Zerspanleistung.

Auf dem Gebiet der Rohrtrenntechnik sind FEIN Rohrfräsmaschinen weltweit ein Begriff. Ihr Einsatzgebiet reicht vom Ablängen vor dem Verlegen bis zum Trennen bereits verlegter Rohre. Die FEIN Rohrfräsmaschinen überzeugen durch robuste Qualität und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Sie sind ideal für die Bearbeitung von Gussrohren oder Stahlrohren für Öl-, Gas- und Wasserleitungen geeignet, die beispielsweise bei Pipelines, öffentlichen Versorgungsnetzen, Kraftwerken und verfahrenstechnischen Anlagen sowie im Behälterbau verwendet werden. Optimierte Technik sorgt für eine hohe Zerspanleistung.

Bewährte Technik für perfekte Ergebnisse.

Gerade unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. bei Rohrbrüchen, zeigt das System seine Einsatzfähigkeit. So ergibt die Anpassung an unterschiedliche Rohrwerkstoffe durch die Wahl der richtigen Getriebeabstufung ideale Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten. Dadurch wird der wirtschaftliche Einsatz von HSS- und HM-Werkzeugen möglich.



Vorteile auf einen Blick:

+ Durch robusten Maschinenaufbau, leistungsstarke Motoren und hochwertige Materialien perfekt für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet.
+ Einsatz der Elektro-Rohrfräsmaschinen auch bei sehr tiefen Minustemperaturen möglich.
+ Elektro-Rohrfräsmaschinen mit Vor- und Rücklauf (Rücklauf nur in lastfreiem Betrieb).
+ Flexibel einsetzbar für Rohre von 250 mm bis 3 000 mm geeignet.
+ Form- und Trennschnitte mit Formfräser oder Sägeblatt.
+ Genaue Spurtreue und exakter Schnitt durch Zwei-Ketten-System, justierbare Spureinstellung und doppelte Kettenspannung.
+ Rissfreie Rohrenden als Basis für perfekte Ergebnisse beim Schweißen. Grund: ein perfektes Fräs- und Sägeergebnis durch hohe Abtragsleistung, einer hohen Werkzeugqualität und ohne Schnittversatz.
+ Einfache Montage durch optimiertes Handling.
+ In zwei Getriebevarianten lieferbar: Unterschiedliche Vorschub- und Drehzahlstufen garantieren eine materialgerechte Schnittgeschwindigkeit für unterschiedliche Materialien (Empfehlung: Stahlrohr – langsame Schnittgeschwindigkeit, Gußrohr – schnelle Schnittgeschwindigkeit).
+ Punktuelles und sicheres Arbeiten durch aus- und abschaltbaren Vorschub (Rohrfräsen RSG/RDG 1 500).
+ Abschalten der Maschine durch Rutschkupplung und somit Schutz der Maschine bei Überlastung des Getriebes.
+ Umfangreiches FEIN Zubehörsortiment.



Maschinenübersicht



FEIN Elektro-Rohrfräsmaschinen:

Schutzklasse I. Schutzart IP X4.
In Verbindung mit der Schaltgerätekombination:
+ Sicherheit durch Selbstanlaufsperre.
+ Überlastschutz für den Drehstrommotor.
Gefertigt und geprüft nach EN 62841.

AUSFÜHRUNG RSG:
+ Für den universellen Einsatz.
+ Explosions- und feuchtigkeitsgeschützter Drehstrommotor.

AUSFÜHRUNG RSG EX:
+ Besonders geeignet für Schnitte an Öl- und Gasleitungen ohne Transportgut.
+ Explosions- und feuchtigkeitsgeschützter Drehstrom-motor mit explosionsgeschütztem Zusatzschalter.

FEIN Druckluft-Rohrfräsmaschinen:

AUSFÜHRUNG RDG:
+ Schutz für Arbeiten an Wasser-, Öl- und Gasleitungen ohne Transportgut durch Druckluft-Antrieb.
+ Für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet.
+ Motor-Antriebsteile in rostfreier Ausführung.
+ Die Lamellen des Druckluftmotors sind quellsicher.
+ Selbst kurzzeitiger Trockenlauf ist möglich.

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE MIT EINER TECHNISCHEN BERATUNG.


HighPower

KERNBOHREN METALL

MOBILE 152

Flexibles handgeführtes Metall-Kernbohrsystem mit 6-fach schnellerem Arbeitsfortschritt als Spiralbohren.

ECONOMICAL 156

Eco-Magnet-Kernbohrmaschinen mit Basisfunktionalität für das Kernbohren, die bei Lebensdauer und Leistung keine Kompromisse eingehen.

COMPACT 160

Compact-Magnet-Kernbohrmaschinen mit minimalsten Abmessungen für Kernbohrungen an beengten und schwer zugänglichen Stellen.

UNIVERSAL 166

Leistungsstarke Universal-Magnet-Kernbohrmaschinen mit höchstem Qualitätsanspruch für den universellen Arbeitseinsatz.


AUTOMATIC 188

Leistungsstarke, vollautomatische Automatic-Magnet-Kernbohrmaschinen für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung.



		KBH 25-2 U
		Handgeführtes 2-Gang Metall-Kernbohrsystem für den universellen Kern- und Spiralbohreinsatz.
SEITE		153
Gewindebohren		++
Senken		++
Lochsägen in Metallblech		++
Kernbohren in Metall		++
Spiralbohren		++
Rechts-/Linkslauf		•
Drehzahlgeregelte Tachoelektronik		•
Drehmoment-Rutschkupplung		•
Gasgebeelektronik		•
Drehzahlvorwahl		•
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Zentrierbohren	1/min	0 - 1 600
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	0 - 520
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	0 - 1 600
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50
Stillstandsmoment	Nm	50 **
Bohr-Ø Stahl/Edelstahl Spiralbohrer	mm	16
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer	mm	25
Bohr-Ø Edelstahl Kernbohrer	mm	25
Bohr-Ø Alu Kernbohrer	mm	30
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	20
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	80
Lochsägen Bohrtiefe max.	mm	4
Gewindebohren		M 12
Kernbohreraufnahme		QuickIN PLUS
Eckmaß	mm	27
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,40

++ sehr gut geeignet • enthalten ** Drehmoment-Rutschkupplung.



KBH 25-2 U

KBH 25-2 U

Handgeführtes 2-Gang Metall-Kernbohrsystem für den universellen Kern- und Spiralbohreinsatz.



LIEFERUMFANG

1 Zentrierbohrer, 1 Schnellspann-Bohrfutter Ø 3 - 16 mm, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schneidspray, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 153

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Zentrierbohren	1/min	0 - 1 600
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	0 - 520
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	0 - 1 600
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50
Stillstandsmoment	Nm	50 **
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer	mm	25
Bohr-Ø Edelstahl Kernbohrer	mm	25
Bohr-Ø Alu Kernbohrer	mm	30
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	20
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	80
Lochsägen Bohrtiefe max.	mm	4
Gewindebohren		M 12
Bohr-Ø Stahl/Edelstahl Spiralbohrer	mm	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN PLUS
Eckmaß	mm	27
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,40

FEIN VORTEILE

+ Bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik: 5 mm tief Zentrierbohren mit 1 600 U/min mit anschließendem Entkuppeln des Zentrierbohrers und automatischer Umschaltung der Drehzahl auf 520 U/min für eine optimale Schnittgeschwindigkeit für Hartmetall-Kernbohrer. Der Hartmetall-Kernbohrer bohrt mit geringem Kraftaufwand und speziell entwickelter Kernbohrer-Schneidgeometrie den gewünschten Bohrlochdurchmesser fertig.
+ Mechanisches 2-Gang Getriebe mit Drehzahlen von 0-1 600 1/min für effizientes Spiralbohren und Rechts-/Linkslauf für Gewindebohrungen bis M12.
+ Sehr sicheres Arbeiten dank Drehmoment-Rutschkupplung. Schützt den Anwender bei Überlast durch Trennung der Abtriebs- von der Antriebsseite.
+ Rechts-/ Linkslauf.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität.
+ Gasgebeelektronik.
+ Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
+ Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
+ Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
+ Standzeitoptimierte Hartmetall-Kernbohrer.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Umfangreiches Zubehör-Programm.
+ ** Drehmoment-Rutschkupplung.

Bestellnummer	7 271 03 61 00 0
EAN	4014586876023
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	718,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	854,42

HARTMETALL-KERNBOHRER



HM-KERNBOHRER MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	14	6 31 30 014 01 0	43,40	51,65
20	15	6 31 30 015 01 0	43,40	51,65
20	16	6 31 30 016 01 0	43,40	51,65
20	17	6 31 30 017 01 0	43,40	51,65
20	18	6 31 30 018 01 0	43,40	51,65
20	19	6 31 30 019 01 0	43,40	51,65
20	20	6 31 30 020 01 0	43,40	51,65
20	21	6 31 30 021 01 0	43,40	51,65
20	22	6 31 30 022 01 0	43,40	51,65
20	23	6 31 30 023 01 0	43,40	51,65
20	24	6 31 30 024 01 0	45,20	53,79
20	25	6 31 30 025 01 0	45,20	53,79
20	26	6 31 30 026 01 0	45,20	53,79
20	27	6 31 30 027 01 0	45,20	53,79
20	28	6 31 30 028 01 0	45,20	53,79
20	29	6 31 30 029 01 0	48,20	57,36
20	30	6 31 30 030 01 0	48,20	57,36

HARTMETALL-KERNBOHRER TIAIN-BESCHICHTET



HM-KERNBOHRER TIAIN-BESCHICHTET, MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen, 20 % höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubskräfte durch TiAlN-Beschichtung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	14	6 31 30 114 01 0	55,30	65,81
20	15	6 31 30 115 01 0	55,30	65,81
20	16	6 31 30 116 01 0	55,30	65,81
20	17	6 31 30 117 01 0	55,30	65,81
20	18	6 31 30 118 01 0	58,30	69,38
20	19	6 31 30 119 01 0	58,30	69,38
20	20	6 31 30 120 01 0	58,30	69,38
20	21	6 31 30 121 01 0	58,30	69,38
20	22	6 31 30 122 01 0	58,30	69,38
20	23	6 31 30 123 01 0	58,30	69,38
20	24	6 31 30 124 01 0	62,00	73,78
20	25	6 31 30 125 01 0	62,00	73,78
20	26	6 31 30 126 01 0	62,00	73,78
20	27	6 31 30 127 01 0	62,00	73,78
20	28	6 31 30 128 01 0	62,00	73,78
20	29	6 31 30 129 01 0	62,00	73,78
20	30	6 31 30 130 01 0	62,00	73,78

HARTMETALL-LOCHSÄGEN



HM-LOCHSÄGE MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	14	6 31 31 014 01 0	33,80	40,22
4	15	6 31 31 015 01 0	33,80	40,22
4	16	6 31 31 016 01 0	33,80	40,22
4	17	6 31 31 017 01 0	33,80	40,22
4	18	6 31 31 018 01 0	33,80	40,22
4	19	6 31 31 019 01 0	33,80	40,22
4	20	6 31 31 020 01 0	38,00	45,22
4	21	6 31 31 021 01 0	38,00	45,22
4	22	6 31 31 022 01 0	38,00	45,22
4	23	6 31 31 023 01 0	38,00	45,22
4	24	6 31 31 024 01 0	38,00	45,22
4	25	6 31 31 025 01 0	38,00	45,22
4	26	6 31 31 026 01 0	38,00	45,22
4	27	6 31 31 027 01 0	38,00	45,22
4	28	6 31 31 028 01 0	38,00	45,22
4	29	6 31 31 029 01 0	40,90	48,67
4	30	6 31 31 030 01 0	40,90	48,67
4	31	6 31 31 031 01 0	44,00	52,36
4	32	6 31 31 032 01 0	44,00	52,36
4	33	6 31 31 033 01 0	44,00	52,36
4	34	6 31 31 034 01 0	47,40	56,41
4	35	6 31 31 035 01 0	47,40	56,41
4	36	6 31 31 036 01 0	52,00	61,88
4	37	6 31 31 037 01 0	52,00	61,88
4	38	6 31 31 038 01 0	52,00	61,88
4	39	6 31 31 039 01 0	52,00	61,88
4	40	6 31 31 040 01 0	52,00	61,88
4	41	6 31 31 041 01 0	52,00	61,88
4	42	6 31 31 042 01 0	52,00	61,88
4	43	6 31 31 043 01 0	57,00	67,83
4	44	6 31 31 044 01 0	57,00	67,83
4	45	6 31 31 045 01 0	57,00	67,83
4	46	6 31 31 046 01 0	57,00	67,83
4	47	6 31 31 047 01 0	57,00	67,83
4	48	6 31 31 048 01 0	60,90	72,47
4	49	6 31 31 049 01 0	60,90	72,47
4	50	6 31 31 050 01 0	60,90	72,47
4	51	6 31 31 051 01 0	60,90	72,47
4	52	6 31 31 052 01 0	60,90	72,47
4	53	6 31 31 053 01 0	62,70	74,61
4	54	6 31 31 054 01 0	62,70	74,61
4	55	6 31 31 055 01 0	65,10	77,47
4	56	6 31 31 056 01 0	70,80	84,25
4	57	6 31 31 057 01 0	76,50	91,04
4	58	6 31 31 058 01 0	82,20	97,82
4	59	6 31 31 059 01 0	89,10	106,03
4	60	6 31 31 060 01 0	95,90	114,12
4	65	6 31 31 065 01 0	98,20	116,86
4	68	6 31 31 068 01 0	101,60	120,90
4	70	6 31 31 070 01 0	106,20	126,38
4	75	6 31 31 075 01 0	108,50	129,12
4	80	6 31 31 080 01 0	113,00	134,47

HARTMETALL-LOCHSÄGEN FÜR ROHRE



HM-LOCHSÄGE FÜR ROHRE MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	21	6 31 31 421 01 0	42,80	50,93
4	22	6 31 31 422 01 0	42,80	50,93
4	23	6 31 31 423 01 0	42,80	50,93
4	24	6 31 31 424 01 0	42,80	50,93
4	25	6 31 31 425 01 0	42,80	50,93
4	26	6 31 31 426 01 0	42,80	50,93
4	27	6 31 31 427 01 0	42,80	50,93
4	28	6 31 31 428 01 0	42,80	50,93
4	29	6 31 31 429 01 0	45,80	54,50
4	30	6 31 31 430 01 0	45,80	54,50
4	31	6 31 31 431 01 0	51,70	61,52
4	32	6 31 31 432 01 0	51,70	61,52
4	33	6 31 31 433 01 0	51,70	61,52
4	34	6 31 31 434 01 0	54,70	65,09
4	35	6 31 31 435 01 0	54,70	65,09
4	36	6 31 31 436 01 0	61,40	73,07
4	37	6 31 31 437 01 0	61,40	73,07
4	38	6 31 31 438 01 0	61,40	73,07
4	39	6 31 31 439 01 0	61,40	73,07
4	40	6 31 31 440 01 0	61,40	73,07
4	41	6 31 31 441 01 0	69,80	83,06
4	42	6 31 31 442 01 0	69,80	83,06
4	43	6 31 31 443 01 0	69,80	83,06
4	44	6 31 31 444 01 0	69,80	83,06
4	45	6 31 31 445 01 0	69,80	83,06
4	46	6 31 31 446 01 0	75,80	90,20
4	47	6 31 31 447 01 0	75,80	90,20
4	48	6 31 31 448 01 0	75,80	90,20
4	49	6 31 31 449 01 0	75,80	90,20
4	50	6 31 31 450 01 0	75,80	90,20
4	51	6 31 31 451 01 0	78,30	93,18
4	52	6 31 31 452 01 0	78,30	93,18
4	53	6 31 31 453 01 0	78,30	93,18
4	54	6 31 31 454 01 0	78,30	93,18
4	55	6 31 31 455 01 0	79,90	95,08
4	56	6 31 31 456 01 0	82,20	97,82
4	57	6 31 31 457 01 0	85,60	101,86
4	58	6 31 31 458 01 0	93,60	111,38
4	59	6 31 31 459 01 0	98,20	116,86
4	60	6 31 31 460 01 0	102,80	122,33
4	65	6 31 31 465 01 0	111,90	133,16
4	68	6 31 31 468 01 0	118,80	141,37

ZENTRIERBOHRER



ZENTRIERBOHRER

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 31 14 038 01 0	14,90	17,73
5	6 31 14 038 02 0	67,00	79,73

GEWINDEBOHREN



ZANGENFUTTER
Mit Spannzange 6/7/9 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 067 02 0	101,30	120,55



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 066 00 8	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 070 00 6	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 075 00 4	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
8	6,2	6 32 06 078 00 9	23,30	27,73



SPANNZANGE
Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter.
M10 (DIN 371).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	8	6 32 06 079 00 3	22,60	26,89



BACKENFUTTER
für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,8 - 9,0 mm, mit Schlüssel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 018 01 0	104,90	124,83

SONSTIGES ZUBEHÖR



SPÄNEBECHER
Verhindert den Kontakt mit heißem und scharfkantigem Span.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 013 01 0	18,00	21,42



SCHNEIDSPRAY
300 ml Pumpspray, für hohe Werkzeugstandzeit, optimale Schneid- und Zerspanleistung und verbesserten Spänefluss.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 031 00 0	15,60	18,56



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



VERLÄNGERUNG
Für den Einsatz an beengten, tiefen oder stufigen Oberflächen. QuickIN PLUS-Aufnahme, Länge 100 mm, inkl. Adapter für Zentrierbohrer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 06 017 01 0	72,70	86,51



ADAPTER QUICKIN PLUS AUF B16

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 047 00 0	20,80	24,75



ADAPTER QUICKIN PLUS AUF 1/2 IN - 20 UNF

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 054 00 0	20,80	24,75



ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 16.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1.5-13	0,41	6 32 02 030 01 5	43,30	51,53



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 16.
Spitze Form R, mit Spannkraftsicherung.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6	82,10	97,70



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	104,00	123,76



SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, QuickIN PLUS Aufnahme.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 054 01 0	106,90	127,21



KBE 30

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.



KBE 35

Kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle.



KBE 50-2

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.



KBE 50-2 M

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit MK3-Werkzeugaufnahme und Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.




KBE 65-2 M


Leistungs- und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit MK3-Werkzeugaufnahme, 75 mm Schnitttiefe und Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.

SEITE		157	157	158	158	159
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm		++	++	++	++	++
Kernbohren Metall bis Ø 50 mm				++	++	++
Kernbohren Metall bis Ø 65 mm						++
Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)			++	++	++	++
Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)					++	++
Einhändiges Arbeiten		++	++	++	++	++
Über-Kopf-Arbeiten		++	++	+	+	+
Montage-Einsatz		++	++	++	++	+
Werkstatt-Einsatz		++	++	++	++	++
Seitenwechselbares Vorschubhandrad		•	•	•	•	•
Nennaufnahme	W	750	850	1 100	1 100	1 200
Leistungsabgabe	W	430	450	650	650	700
Lastdrehzahl	1/min	430	460			
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min			260	260	240
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min			520	520	500
Leerlaufdrehzahl	1/min	740	620			
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min			330	330	310
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min			650	650	630
HM Kernbohrer max. Ø	mm	30	35	50	50	65
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	30	35	50	50	50
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50	50	50 (75*)	75
Spiralbohrer max. Ø	mm		13	16	23	25
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon
Hub	mm	65	135	135	135	135
Magnet-Haltekraft	N	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	178 x 95	195 x 90	195 x 90	195 x 90	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3	3	3	3	3
Gewicht nach EPTA	kg	10,50	11,80	12,50	13,50	13,80


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten * optional mit Zubehör.




KBE 30



KBE 35



KBE 50-2



KBE 50-2 M
KBE 65-2 M

KBE 30

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Zentrierstift 100 mm,
1 Berührschutz, 1 Innensechskant-schlüssel 5 mm

Zubehör ab Seite 162

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	430
Lastdrehzahl	1/min	430
Leerlaufdrehzahl	1/min	740
HM Kernbohrer max. Ø	mm	30
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	30
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	65
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	178 x 95
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	10,50

Bestellnummer	7 270 65 60 00 0
EAN	4014586889597
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	599,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	712,81

FEIN VORTEILE

+ Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungs-qualität und innenliegender Motorkabelführung.
+ Leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten.
+ Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
+ Innenkühlung.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Personen-Schutzschalter.

KBE 35

Kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Zentrierstift 100 mm,
1 Berührschutz, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

Zubehör ab Seite 162

Nennaufnahme	W	850
Leistungsabgabe	W	450
Lastdrehzahl	1/min	460
Leerlaufdrehzahl	1/min	620
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	13
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	11,80

Bestellnummer	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	776,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	923,44

FEIN VORTEILE

+ Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungs-qualität.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren.
+ Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe.
+ Integrierter Innensechskant-Halter.
+ Personen-Schutzschalter.

KBE 50-2

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Zentrierstift 100 mm,
1 Berührschutz, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

Zubehör ab Seite 162

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	650
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	520
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	330
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	650
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	50
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	12,50

Bestellnummer	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.035,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.231,65

FEIN VORTEILE

+ Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren.
+ Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
+ Mechanisches 2-Gang-Getriebe.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe.
+ Integrierter Innensechskant-Halter.
+ Personen-Schutzschalter.

KBE 50-2 M

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit MK3-Werkzeugaufnahme und Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Zentrierstift 100 mm,
1 Berührschutz, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, 1 Austreibkeil

Zubehör ab Seite 162

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	650
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	520
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	330
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	650
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	50
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50 (75*)
Spiralbohrer max. Ø	mm	23
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	13,50

Bestellnummer	7 270 52 60 00 0
EAN	4014586881676
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.346,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.601,74

FEIN VORTEILE

+ Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren.
+ Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
+ Mechanisches 2-Gang-Getriebe.
+ MK3-Werkzeugaufnahme.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe.
+ Integrierter Innensechskant-Halter.
+ Personen-Schutzschalter.
+ * optional mit Zubehör.

KBE 65-2 M

Leistungs- und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit MK3-Werkzeugaufnahme, 75 mm Schnitttiefe und Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Zentrierstift 100 mm,
1 Berührschutz, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, 1 Austreibkeil

Zubehör ab Seite 162

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	700
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	240
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	500
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	310
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	630
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	65
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	50
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	75
Spiralbohrer max. Ø	mm	25
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	13,80

Bestellnummer	7 270 61 60 00 0
EAN	4014586889795
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.605,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.909,95

FEIN VORTEILE

+ Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität.
+ FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren.
+ Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
+ Mechanisches 2-Gang-Getriebe.
+ MK3-Werkzeugaufnahme.
+ Schnitttiefe bis 75 mm.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Optimales Leistungsgewicht.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe.
+ Integrierter Innensechskant-Halter.
+ Personen-Schutzschalter.




KBB 40

Extrem kleine 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit feststehendem Bohrmotor für Kernbohrarbeiten bei beengtem Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

SEITE		161
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm		++
Kernbohren Metall bis Ø 40 mm		++
Einhändiges Arbeiten		++
Über-Kopf-Arbeiten		++
Montage-Einsatz		++
Werkstatt-Einsatz		++
Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl	1/min	280
Leerlaufdrehzahl	1/min	450
HM Kernbohrer max. Ø	mm	40
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	65
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	165 x 102
Kabel mit Stecker	m	3,8
Gewicht nach EPTA	kg	12,80

++ sehr gut geeignet



KBB 40

KBB 40

Extrem kleine 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit feststehendem Bohrmotor für Kernbohrarbeiten bei beengtem Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte,
1 Berührschutz, 1 Innensechskant-schlüssel 5 mm, 1 Koffer

Zubehör ab Seite 162

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl	1/min	280
Leerlaufdrehzahl	1/min	450
HM Kernbohrer max. Ø	mm	40
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Eckmaß	mm	46
Bauhöhe	mm	305
Hub	mm	65
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	165 x 102
Kabel mit Stecker	m	3,8
Gewicht nach EPTA	kg	12,80

Bestellnummer	7 272 03 61 00 0
EAN	4014586700502
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.199,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.426,81

FEIN VORTEILE

+ Extrem klein und leicht für Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen - auch vertikal und über Kopf - dank Bauhöhe von 305 mm.
+ Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept mit spielfreiem Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrergebnisse im harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Drehzahlstabiler FEIN 1 100-W-Hochleistungsmotor für zuverlässiges und wirtschaftliches Kernbohren bis 50 mm Schnitttiefe.
+ Fest stehender Bohrmotor für Arbeiten in beengten Arbeitsstellen.
+ Hoher Getriebestand für optimale Sicht auf die Bohrstelle.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad für den Einsatz bei speziellen Arbeitssituationen.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Massivbauweise aus Alu-Druckguss.
+ Personen-Schutzschalter.

ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HSS



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 2	85,60	101,86



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 4	113,00	134,47



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 1	135,90	161,72



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 3	170,20	202,54

ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HARTMETALL



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 714 02 0	227,20	270,37

HARTMETALL-KERNBOHRER



HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	12	6 31 27 714 01 0	46,90	55,81
35	13	6 31 27 715 01 0	46,90	55,81
35	14	6 31 27 716 01 0	46,90	55,81
35	15	6 31 27 717 01 0	46,90	55,81
35	16	6 31 27 718 01 0	46,90	55,81
35	17	6 31 27 719 01 0	46,90	55,81
35	18	6 31 27 720 01 0	46,90	55,81
35	19	6 31 27 721 01 0	46,90	55,81
35	20	6 31 27 722 01 0	46,90	55,81
35	21	6 31 27 723 01 0	46,90	55,81
35	22	6 31 27 724 01 0	46,90	55,81
35	23	6 31 27 725 01 0	46,90	55,81
35	24	6 31 27 726 01 0	46,90	55,81
35	25	6 31 27 727 01 0	46,90	55,81
35	26	6 31 27 728 01 0	46,90	55,81
35	27	6 31 27 729 01 0	46,90	55,81
35	28	6 31 27 730 01 0	46,90	55,81
35	29	6 31 27 731 01 0	54,00	64,26
35	30	6 31 27 732 01 0	54,00	64,26
35	31	6 31 27 733 01 0	54,00	64,26
35	32	6 31 27 734 01 0	54,00	64,26
35	33	6 31 27 735 01 0	54,00	64,26
35	34	6 31 27 736 01 0	54,00	64,26
35	35	6 31 27 737 01 0	54,00	64,26
35	36	6 31 27 738 01 0	62,50	74,38
35	37	6 31 27 739 01 0	62,50	74,38
35	38	6 31 27 740 01 0	62,50	74,38
35	39	6 31 27 741 01 0	62,50	74,38
35	40	6 31 27 742 01 0	62,50	74,38
35	41	6 31 27 743 01 0	73,80	87,82
35	42	6 31 27 744 01 0	73,80	87,82
35	43	6 31 27 745 01 0	73,80	87,82
35	44	6 31 27 746 01 0	73,80	87,82
35	45	6 31 27 747 01 0	73,80	87,82
35	46	6 31 27 748 01 0	82,30	97,94
35	47	6 31 27 749 01 0	82,30	97,94
35	48	6 31 27 750 01 0	82,30	97,94
35	49	6 31 27 751 01 0	82,30	97,94
35	50	6 31 27 752 01 0	82,30	97,94
35	51	6 31 27 753 01 0	91,00	108,29
35	52	6 31 27 754 01 0	91,00	108,29
35	53	6 31 27 755 01 0	91,00	108,29
35	54	6 31 27 756 01 0	91,00	108,29
35	55	6 31 27 757 01 0	91,00	108,29
35	56	6 31 27 758 01 0	94,90	112,93
35	57	6 31 27 759 01 0	94,90	112,93
35	58	6 31 27 760 01 0	94,90	112,93
35	59	6 31 27 761 01 0	94,90	112,93
35	60	6 31 27 762 01 0	94,90	112,93

HSS-KERNBOHRER



HSS Nova 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 05 1	18,70	22,25
25	13	6 31 34 130 05 1	18,70	22,25
25	14	6 31 34 140 05 1	18,70	22,25
25	15	6 31 34 150 05 1	18,70	22,25
25	16	6 31 34 160 05 1	18,70	22,25
25	17	6 31 34 170 05 1	20,40	24,28
25	18	6 31 34 180 05 1	20,40	24,28
25	19	6 31 34 190 05 1	20,40	24,28
25	20	6 31 34 200 05 1	23,80	28,32
25	21	6 31 34 210 05 1	23,80	28,32
25	22	6 31 34 220 05 1	23,80	28,32
25	23	6 31 34 230 05 1	27,20	32,37
25	24	6 31 34 240 05 1	27,20	32,37
25	25	6 31 34 250 05 1	27,20	32,37
25	26	6 31 34 260 05 1	31,80	37,84
25	27	6 31 34 270 05 1	31,80	37,84
25	28	6 31 34 280 05 1	34,00	40,46
25	29	6 31 34 290 05 1	34,00	40,46
25	30	6 31 34 300 05 1	36,30	43,20
25	31	6 31 34 310 05 1	36,30	43,20

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	32	6 31 34 320 05 1	42,00	49,98
25	33	6 31 34 330 05 1	42,00	49,98
25	34	6 31 34 340 05 1	47,60	56,64
25	35	6 31 34 350 05 1	47,60	56,64
25	36	6 31 34 360 05 1	47,60	56,64
25	37	6 31 34 370 05 1	55,60	66,16
25	38	6 31 34 380 05 1	55,60	66,16
25	39	6 31 34 390 05 1	55,60	66,16
25	40	6 31 34 400 05 1	62,40	74,26
25	41	6 31 34 410 05 1	62,40	74,26
25	42	6 31 34 420 05 1	68,10	81,04
25	43	6 31 34 430 05 1	68,10	81,04
25	44	6 31 34 440 05 1	71,50	85,09
25	45	6 31 34 450 05 1	71,50	85,09
25	46	6 31 34 460 05 1	81,70	97,22
25	47	6 31 34 470 05 1	81,70	97,22
25	48	6 31 34 480 05 1	85,10	101,27
25	49	6 31 34 490 05 1	85,10	101,27
25	50	6 31 34 500 05 1	85,10	101,27
25	51	6 31 34 510 05 1	90,70	107,93
25	52	6 31 34 520 05 1	90,70	107,93
25	53	6 31 34 530 05 1	96,40	114,72
25	54	6 31 34 540 05 1	96,40	114,72
25	55	6 31 34 550 05 1	105,50	125,55
25	56	6 31 34 560 05 1	120,20	143,04
25	57	6 31 34 570 05 1	120,20	143,04
25	58	6 31 34 580 05 1	129,30	153,87
25	59	6 31 34 590 05 1	129,30	153,87
25	60	6 31 34 600 05 1	129,30	153,87



HSS Nova 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 05 2	26,30	31,30
50	13	6 31 34 130 05 2	26,30	31,30
50	14	6 31 34 140 05 2	26,30	31,30
50	15	6 31 34 150 05 2	26,30	31,30
50	16	6 31 34 160 05 2	26,30	31,30
50	17	6 31 34 170 05 2	28,60	34,03
50	18	6 31 34 180 05 2	28,60	34,03
50	19	6 31 34 190 05 2	28,60	34,03
50	20	6 31 34 200 05 2	33,40	39,75
50	21	6 31 34 210 05 2	33,40	39,75
50	22	6 31 34 220 05 2	33,40	39,75
50	23	6 31 34 230 05 2	33,40	39,75
50	24	6 31 34 240 05 2	35,80	42,60
50	25	6 31 34 250 05 2	40,60	48,31
50	26	6 31 34 260 05 2	40,60	48,31
50	27	6 31 34 270 05 2	40,60	48,31
50	28	6 31 34 280 05 2	47,80	56,88
50	29	6 31 34 290 05 2	47,80	56,88
50	30	6 31 34 300 05 2	47,80	56,88
50	31	6 31 34 310 05 2	53,70	63,90
50	32	6 31 34 320 05 2	53,70	63,90
50	33	6 31 34 330 05 2	59,70	71,04
50	34	6 31 34 340 05 2	59,70	71,04
50	35	6 31 34 350 05 2	59,70	71,04
50	36	6 31 34 360 05 2	68,10	81,04
50	37	6 31 34 370 05 2	68,10	81,04
50	38	6 31 34 380 05 2	68,10	81,04
50	39	6 31 34 390 05 2	77,60	92,34
50	40	6 31 34 400 05 2	77,60	92,34
50	41	6 31 34 410 05 2	83,60	99,48
50	42	6 31 34 420 05 2	90,70	107,93
50	43	6 31 34 430 05 2	90,70	107,93
50	44	6 31 34 440 05 2	90,70	107,93
50	45	6 31 34 450 05 2	95,50	113,65
50	46	6 31 34 460 05 2	105,10	125,07
50	47	6 31 34 470 05 2	105,10	125,07
50	48	6 31 34 480 05 2	109,80	130,66
50	49	6 31 34 490 05 2	109,80	130,66
50	50	6 31 34 500 05 2	113,40	134,95
50	51	6 31 34 510 05 2	125,40	149,23
50	52	6 31 34 520 05 2	125,40	149,23
50	53	6 31 34 530 05 2	125,40	149,23
50	54	6 31 34 540 05 2	131,30	156,25
50	55	6 31 34 550 05 2	131,30	156,25
50	56	6 31 34 560 05 2	137,30	163,39
50	57	6 31 34 570 05 2	137,30	163,39
50	58	6 31 34 580 05 2	146,80	174,69
50	59	6 31 34 590 05 2	146,80	174,69
50	60	6 31 34 600 05 2	146,80	174,69



HSS Nova 75 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	19	6 31 34 190 05 3	61,50	73,19
75	20	6 31 34 200 05 3	61,50	73,19
75	21	6 31 34 210 05 3	66,40	79,02
75	22	6 31 34 220 05 3	66,40	79,02
75	23	6 31 34 230 05 3	66,40	79,02
75	24	6 31 34 240 05 3	66,40	79,02
75	25	6 31 34 250 05 3	77,50	92,23
75	26	6 31 34 260 05 3	77,50	92,23
75	27	6 31 34 270 05 3	77,50	92,23
75	28	6 31 34 280 05 3	86,10	102,46
75	29	6 31 34 290 05 3	86,10	102,46
75	30	6 31 34 300 05 3	99,60	118,52
75	32	6 31 34 320 05 3	99,60	118,52
75	35	6 31 34 350 05 3	107,00	127,33
75	36	6 31 34 360 05 3	115,60	137,56
75	40	6 31 34 400 05 3	141,40	168,27
75	45	6 31 34 450 05 3	147,60	175,64
75	50	6 31 34 500 05 3	166,00	197,54
75	60	6 31 34 600 05 3	202,90	241,45



HSS Dura 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 07 5	27,60	32,84
25	13	6 31 34 130 07 5	27,60	32,84
25	14	6 31 34 140 07 5	27,60	32,84
25	15	6 31 34 150 07 5	27,60	32,84
25	16	6 31 34 160 07 5	27,60	32,84
25	17	6 31 34 170 07 5	30,10	35,82
25	18	6 31 34 180 07 5	30,10	35,82
25	19	6 31 34 190 07 5	30,10	35,82
25	20	6 31 34 200 07 5	33,80	40,22
25	21	6 31 34 210 07 5	33,80	40,22
25	22	6 31 34 220 07 5	33,80	40,22
25	23	6 31 34 230 07 5	41,40	49,27
25	24	6 31 34 240 07 5	41,40	49,27
25	25	6 31 34 250 07 5	41,40	49,27
25	26	6 31 34 260 07 5	45,10	53,67
25	27	6 31 34 270 07 5	45,10	53,67
25	28	6 31 34 280 07 5	48,90	58,19
25	29	6 31 34 290 07 5	48,90	58,19
25	30	6 31 34 300 07 5	53,90	64,14
25	31	6 31 34 310 07 5	53,90	64,14
25	32	6 31 34 320 07 5	61,40	73,07
25	33	6 31 34 330 07 5	61,40	73,07
25	34	6 31 34 340 07 5	67,70	80,56
25	35	6 31 34 350 07 5	67,70	80,56
25	36	6 31 34 360 07 5	67,70	80,56
25	37	6 31 34 370 07 5	76,50	91,04
25	38	6 31 34 380 07 5	76,50	91,04
25	39	6 31 34 390 07 5	76,50	91,04
25	40	6 31 34 400 07 5	85,20	101,39
25	41	6 31 34 410 07 5	85,20	101,39
25	42	6 31 34 420 07 5	92,80	110,43
25	43	6 31 34 430 07 5	92,80	110,43
25	44	6 31 34 440 07 5	99,00	117,81
25	45	6 31 34 450 07 5	99,00	117,81
25	46	6 31 34 460 07 5	110,30	131,26
25	47	6 31 34 470 07 5	110,30	131,26
25	48	6 31 34 480 07 5	120,30	143,16
25	49	6 31 34 490 07 5	120,30	143,16
25	50	6 31 34 500 07 5	120,30	143,16
25	51	6 31 34 510 07 5	127,90	152,20
25	52	6 31 34 520 07 5	127,90	152,20
25	53	6 31 34 530 07 5	134,10	159,58
25	54	6 31 34 540 07 5	134,10	159,58
25	55	6 31 34 550 07 5	137,90	164,10
25	56	6 31 34 560 07 5	144,20	171,60
25	57	6 31 34 570 07 5	144,20	171,60
25	58	6 31 34 580 07 5	156,70	186,47
25	59	6 31 34 590 07 5	156,70	186,47
25	60	6 31 34 600 07 5	156,70	186,47



HSS Dura 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 07 6	35,10	41,77
50	13	6 31 34 130 07 6	35,10	41,77
50	14	6 31 34 140 07 6	35,10	41,77
50	15	6 31 34 150 07 6	35,10	41,77
50	16	6 31 34 160 07 6	35,10	41,77
50	17	6 31 34 170 07 6	37,60	44,74
50	18	6 31 34 180 07 6	37,60	44,74
50	19	6 31 34 190 07 6	37,60	44,74
50	20	6 31 34 200 07 6	42,60	50,69
50	21	6 31 34 210 07 6	42,60	50,69
50	22	6 31 34 220 07 6	42,60	50,69
50	23	6 31 34 230 07 6	50,10	59,62
50	24	6 31 34 240 07 6	50,10	59,62
50	25	6 31 34 250 07 6	50,10	59,62
50	26	6 31 34 260 07 6	56,40	67,12
50	27	6 31 34 270 07 6	56,40	67,12
50	28	6 31 34 280 07 6	61,40	73,07
50	29	6 31 34 290 07 6	61,40	73,07
50	30	6 31 34 300 07 6	67,70	80,56
50	31	6 31 34 310 07 6	67,70	80,56
50	32	6 31 34 320 07 6	76,50	91,04
50	33	6 31 34 330 07 6	76,50	91,04
50	34	6 31 34 340 07 6	85,20	101,39
50	35	6 31 34 350 07 6	85,20	101,39
50	36	6 31 34 360 07 6	85,20	101,39
50	37	6 31 34 370 07 6	95,30	113,41
50	38	6 31 34 380 07 6	95,30	113,41
50	39	6 31 34 390 07 6	95,30	113,41
50	40	6 31 34 400 07 6	106,50	126,74
50	41	6 31 34 410 07 6	106,50	126,74
50	42	6 31 34 420 07 6	116,60	138,75
50	43	6 31 34 430 07 6	116,60	138,75
50	44	6 31 34 440 07 6	125,40	149,23
50	45	6 31 34 450 07 6	125,40	149,23
50	46	6 31 34 460 07 6	140,40	167,08
50	47	6 31 34 470 07 6	140,40	167,08
50	48	6 31 34 480 07 6	150,40	178,98
50	49	6 31 34 490 07 6	150,40	178,98
50	50	6 31 34 500 07 6	150,40	178,98
50	51	6 31 34 510 07 6	160,40	190,88
50	52	6 31 34 520 07 6	160,40	190,88
50	53	6 31 34 530 07 6	169,20	201,35
50	54	6 31 34 540 07 6	169,20	201,35
50	55	6 31 34 550 07 6	173,00	205,87
50	56	6 31 34 560 07 6	180,50	214,80
50	57	6 31 34 570 07 6	180,50	214,80
50	58	6 31 34 580 07 6	195,60	232,76
50	59	6 31 34 590 07 6	195,60	232,76
50	60	6 31 34 600 07 6	195,60	232,76

ZENTRIERSTIFTE

ZENTRIERSTIFT

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6,35	80	3 02 17 359 00 0	13,70	16,30
6,35	82	6 31 34 998 30 0	13,80	16,42
6,35	100	6 31 34 998 31 0	13,80	16,42
6,35	125	6 31 34 998 33 0	14,10	16,78

ADAPTER/BOHRFUTTER



HSS SPIRALBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 31 11 036 01 0	18,00	21,42
6	6 31 11 018 01 0	18,00	21,42
6,8	6 31 11 034 01 0	18,00	21,42
7	6 31 11 019 01 0	18,00	21,42
8	6 31 11 020 01 0	18,00	21,42
8,5	6 31 11 035 01 0	19,00	22,61
9	6 31 11 021 01 0	19,00	22,61
10	6 31 11 022 01 0	19,00	22,61
10,2	6 31 11 037 01 0	21,70	25,82
11	6 31 11 023 01 0	21,70	25,82
12	6 31 11 024 01 0	21,70	25,82
13	6 31 11 025 01 0	23,30	27,73
14	6 31 11 026 01 0	23,30	27,73
15	6 31 11 027 01 0	26,50	31,54
16	6 31 11 028 01 0	26,50	31,54



HSS SPIRALBOHRER-SET MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Bestehend aus 6 HSS-Spiralbohrern Ø 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox. Schnitttiefe 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 11 018 02 0	137,60	163,74



HSS 90° KEGELSENKER-BIT
Mit 1/4 in Sechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,5	6 31 11 038 01 0	16,90	20,11



HSS 90° KEGELSENKER-BIT MIT ADAPTER 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,5	6 31 11 038 02 0	37,00	44,03

SPANNVORRICHTUNGEN



VAKUUMPLATTE
Für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
Vakuumplatte 396 x 200 x 95 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	496,10	590,36



VAKUUMPUMPE
Ansaugmenge 0,015 m^3/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	511,50	608,69



ANSAUGPLATTE
Für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	477,50	568,23



ROHRBOHRVORRICHTUNG
Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	260,10	309,52

KÜHLUNG



HANDPUMPE
Fassungsvermögen ca. 450 ml.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 022 00 7	9,80	11,66

ERSATZSCHLAUCH
Zu Handpumpe 3 21 32 022 00 7.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 14 054 00 8	3,20	3,81



SCHNEIDSPRAY
300 ml Pumpspray, für hohe Werkzeugstandzeit, optimale Schneid- und Zerspanleistung und verbesserten Spänefluss.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 031 00 0	15,60	18,56



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26

SONSTIGES ZUBEHÖR



MAGNETSTAB
Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	43,70	52,00



KOFFER
Passend für KBE 30.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 98 140 13 0	61,10	72,71



KOFFER
Passend für KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 65-2 M.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 142 14 0	61,10	72,71








	AKBU 35 PMQ SELECT	AKBU 35 PMQW SELECT	KBU 35 Q	KBU 35 PQ	KBU 35 QW	KBU 35 PQW
	Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeug-aufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.		Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.
SEITE	169	169	170	171	170	171
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm	++	++	++	++	++	++
Kernbohren Metall bis Ø 50 mm						
Kernbohren Metall bis Ø 65 mm						
Kernbohren Metall bis Ø 110 mm						
Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)	+	+	+	+	+	+
Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)	++	++				
Gewindebohren	++	++	++	++	++	++
Senken	++	++	++	++	++	++
Reiben	++	++	++	++	++	++
Einhändiges Arbeiten	++	++	++	++	++	++
Über-Kopf-Arbeiten	++	++	++	++	++	++
Montage-Einsatz	++	++	++	++	++	++
Werkstatt-Einsatz	++	++	++	++	++	++
Elektronische Magnethaltekrafterhöhung						
Magnethaltekraftanzeige	•	•	•	•	•	•
Rechts-/Linkslauf	•	•	•	•	•	•
Elektronische Drehzahlabsenkung	•	•	•	•	•	•
Memory Funktion	•	•	•	•	•	•
Drehzahlgeregelte Tachoelektronik	•	•	•	•	•	•
Drehmoment-Rutschkupplung						
Kippsensor	•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme W			1 100	1 010	1 100	1 010
Leistungsabgabe W			550	550	550	550
Akku-Spannung V	18	18				
Lastdrehzahl 1/min	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130-520	130 - 520	130-520
Lastdrehzahl 1. Gang 1/min						
Lastdrehzahl 2. Gang 1/min						
Lastdrehzahl 3. Gang 1/min						
Lastdrehzahl 4. Gang 1/min						
Werkzeugaufnahme	MK 2	MK 2				
HM Kernbohrer max. Ø mm	35	35	35	35	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø mm	35	35	35	35	35	35
Kernbohreraufnahme	QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN	QuickIN	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon
Hub mm	135	135	135	135	135	135
Gesamter Hubbereich mm	260	260	260	260	260	260
Justierbereich Bohrständer mm						
Schwenkbereich Bohrständer						
Magnet-Haltekraft N	9 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000
Magnetfuß-Abmessungen mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	195 x 70	175 x 80	195 x 70
Gewicht nach EPTA kg			10,60	12,50	10,60	12,50
Gewicht ohne Akku kg	12,10	12,10				

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten













KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBU 110-4 M
Kleine und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und hoher Dreh-zahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, MK2-Werkzeug-aufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.		Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit R/L-Lauf und höchster Funktio-nalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeug-aufnahme und höchster Funktio-nalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werk-zeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktio-nalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.	Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeug-aufnahme und höchster Funktio-nalität für schwers-te Bohrarbeiten in der Werkstatt.
172	172	173	173	174	174	175	175
++	++	++	++	++	++	++	++
				++	++	++	++
						++	++
							++
++	++	+	+	+	+	+	++
		++	++		++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	+	+	+	+
++	++	++	++	++	++	++	+
++	++	++	++	++	++	++	++
				•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
							•
•	•	•	•				•
1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	550	550	550	640	610	730	850
		130 - 520	130 - 520				
130 - 520	130 - 520			130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
400 - 1 600	400 - 1 600			260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
							150 / 300
							230 / 430
		MK 2	MK 2		MK 3	MK 3	MK 4
35	35	35	35	50	50	65	110
35	35	35	35	40	40	45	80
QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Weldon 32
135	135	135	135	145	145	145	280
260	260	260	260	315	315	315	400
						6	
						7°	
9 500	9 500	10 000	10 000	12 500	12 500	14 000	23 000
186 x 70	186 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
11,00	11,00	11,00	11,00	13,20	13,90	16,10	39,00




AKBU 35 PMQ
AKBU 35 PMQW




KBU 35 Q
KBU 35 QW




KBU 35 PQ
KBU 35 PQW




KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW




KBU 35 MQ
KBU 35 MQW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

		AKBU 35 PMQ SELECT	AKBU 35 PMQW SELECT
			
		Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.	
Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		18 V	18 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18	18
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	18	18
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	9 000	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 70	195 x 70
Gewicht ohne Akku	kg	12,10	12,10
FEIN VORTEILE		+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk. + Kleine und leichte Maschine für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit Tachoelektronik und FEIN HighPower Akku mit hochstromfähigen Zellen. + Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben. + FEIN HighPower Li-Ionen-Akku. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku für hohen Arbeitsfortschritt. + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. + Komfort-Magnethaltekraftanzeige. + Kippsensor. + Rechts-/Linkslauf. + Elektronische Drehzahleinstellung. + Extra großer Hubbereich. + MK2-Werkzeugaufnahme. + Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung. + Drehzahlspeicher „Memory Function". + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. + * optional mit Zubehör. + ** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.	
LIEFERUMFANG		1 Kühlmittelpumpe, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 Koffer	
Bestellnummer		7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN		4014586889108	4014586889122
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.308,00	1.308,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.556,52	1.556,52

Zubehör ab Seite 176

KBU 35 Q



KBU 35 QW



Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	16	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	10 000	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	10,60	10,60

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
+ Klein und leicht.
+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Kippsensor.
+ Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Drehzahlspeicher „Memory Function".
+ Personen-Schutzschalter.

LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Koffer

Bestellnummer	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	999,00	999,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.188,81	1.188,81

Zubehör ab Seite 176

		KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
			
		Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.	
Nennaufnahme	W	1 010	1 010
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl	1/min	130-520	130-520
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	16	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	9 000	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 70	195 x 70
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	12,50	12,50
FEIN VORTEILE		+ Permanent-Magnet für sehr sicheres Arbeiten in der Höhe sowie schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch und hohe Verarbeitungsqualität für den harten Einsatz. + Kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik. + Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben. + Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung. + Kippsensor. + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. + Komfort-Magnethaltekraftanzeige. + Rechts-/Linkslauf. + Integrierter Kühlmitteltank. + Drehzahlspeicher „Memory Function". + Seitenwechselbares Vorschubhandrad. + Personen-Schutzschalter.	
LIEFERUMFANG		1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm, 1 Berührschutz, 1 Koffer	

Bestellnummer	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.191,00	1.191,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.417,29	1.417,29

Zubehör ab Seite 176

		KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
			
		Kleine und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.	
Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 520	130 - 520
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	400 - 1 600	400 - 1 600
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	16	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	9 500	9 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	186 x 70	186 x 70
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	11,00	11,00
FEIN VORTEILE		+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.	+ Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch. Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
		+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten. + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich. + Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren. + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. + Komfort-Magnethaltekraftanzeige. + Hohe Magnethaltekraft dank 3-spuligem Magnet mit nur 70 mm Breite. + Kippsensor. + Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer. + Integrierter Kühlmitteltank. + Seitenwechselbares Vorschubhandrad. + Drehzahlspeicher „Memory Function". + Personen-Schutzschalter.	
LIEFERUMFANG		1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Koffer	
Bestellnummer		7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN		4014586886077	4014586886787
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.299,00	1.299,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.545,81	1.545,81

Zubehör ab Seite 176

KBU 35 MQ



KBU 35 MQW



Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18	18
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	18	18
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	10 000	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	11,00	11,00

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
+ Klein mit MK2-Werkzeugaufnahme.
+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Kippsensor.
+ Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Drehzahlspeicher „Memory Function".
+ Personen-Schutzschalter.
+ * optional mit Zubehör.

LIEFERUMFANG	1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 Koffer	1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Koffer

Bestellnummer	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.184,00	1.184,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.408,96	1.408,96

Zubehör ab Seite 176

KBM 50 Q

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Spänehaken, 1 Zentrierstift,
1 Berührschutz, 1 Koffer

Zubehör ab Seite 176

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	640
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 16
Senken max. Ø	mm	31
Reiben max. Ø	mm	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	13,20

Bestellnummer	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.480,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.761,20

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 200 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Drehzahlspeicher „Memory Function".
+ Personen-Schutzschalter.

KBM 50 U

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Spänehaken, 1 Zentrierstift,
1 Berührschutz, 1 Austreibkeil,
1 Koffer

Zubehör ab Seite 176

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	23
Gewindebohren		M 16
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	23
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	13,90

Bestellnummer	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.660,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.975,40

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 200 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
+ MK3-Werkzeugaufnahme.
+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Drehzahlspeicher „Memory Function".
+ Personen-Schutzschalter.
+ * optional mit Zubehör.

KBM 65 U

Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 Koffer

Zubehör ab Seite 176

Nennaufnahme	W	1 300
Leistungsabgabe	W	730
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	120 - 240
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	65
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	45
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	25/
Gewindebohren		M 20
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	25
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Justierbereich Bohrständer	mm	6
Schwenkbereich Bohrständer		7°
Magnet-Haltekraft	N	14 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	205 x 95
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,10

Bestellnummer	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.115,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.516,85

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 300 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
+ Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
+ MK3-Werkzeugaufnahme.
+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
+ Drehzahlspeicher „Memory Function".
+ Personen-Schutzschalter.
+ * optional mit Zubehör.

KBU 110-4 M

Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt mit Ratsche, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Koffer

Zubehör ab Seite 176

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	850
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	60 / 120
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	90 / 170
Lastdrehzahl 3. Gang	1/min	150 / 300
Lastdrehzahl 4. Gang	1/min	230 / 430
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	100 / 190
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	160 / 290
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	1/min	270 / 500
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	1/min	420 / 750
Werkzeugaufnahme		MK 4
HM Kernbohrer max. Ø	mm	110
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	80
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	100
Spiralbohrer max. Ø	mm	40
Gewindebohren		M 36
Senken max. Ø	mm	60
Reiben max. Ø	mm	36
Kernbohreraufnahme		Weldon 32
Hub	mm	280
Gesamter Hubbereich	mm	400
Magnet-Haltekraft	N	23 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	240 x 120
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	39,00

Bestellnummer	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.646,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	3.148,74

FEIN VORTEILE

+ FEIN 1 700 W Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten.
+ Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.
+ Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
+ Mechanisches 4-Gang-Getriebe.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit.
+ Kippsensor.
+ Drehmoment Rutschkupplung.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Drehzahlreduzierung.
+ Rechts-/Linkslauf.
+ MK4-Werkzeugaufnahme.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Personen-Schutzschalter.

ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HARTMETALL



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER QUICKIN
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 086 04 0	227,20	270,37



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 714 02 0	227,20	270,37



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 276 02 0	261,50	311,19

HARTMETALL-KERNBOHRER



HM ULTRA KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	12	6 31 27 086 01 9	48,30	57,48
35	13	6 31 27 087 01 3	48,30	57,48
35	14	6 31 27 088 01 1	48,30	57,48
35	15	6 31 27 089 01 5	48,30	57,48
35	15,5	6 31 27 238 01 1	48,30	57,48
35	16	6 31 27 090 01 7	48,30	57,48
35	17	6 31 27 091 01 6	48,30	57,48
35	17,5	6 31 27 239 01 5	48,30	57,48
35	18	6 31 27 092 01 9	48,30	57,48
35	19	6 31 27 093 01 3	48,30	57,48
35	19,5	6 31 27 240 01 7	48,30	57,48
35	20	6 31 27 094 01 1	48,30	57,48
35	21	6 31 27 095 01 5	48,30	57,48
35	22	6 31 27 096 01 8	48,30	57,48
35	23	6 31 27 097 01 2	48,30	57,48
35	24	6 31 27 098 01 0	48,30	57,48
35	25	6 31 27 099 01 4	48,30	57,48
35	26	6 31 27 100 01 5	48,30	57,48
35	26,5	6 31 27 241 01 6	48,30	57,48
35	27	6 31 27 101 01 4	48,30	57,48
35	28	6 31 27 102 01 7	48,30	57,48
35	29	6 31 27 103 01 1	55,60	66,16
35	30	6 31 27 104 01 9	55,60	66,16
35	31	6 31 27 105 01 3	55,60	66,16
35	32	6 31 27 106 01 6	55,60	66,16
35	33	6 31 27 107 01 0	55,60	66,16
35	34	6 31 27 108 01 8	55,60	66,16
35	35	6 31 27 109 01 2	55,60	66,16
35	36	6 31 27 110 01 4	64,30	76,52
35	37	6 31 27 111 01 3	64,30	76,52
35	38	6 31 27 112 01 6	64,30	76,52
35	39	6 31 27 113 01 0	64,30	76,52
35	40	6 31 27 114 01 8	64,30	76,52
35	41	6 31 27 115 01 2	76,00	90,44
35	42	6 31 27 116 01 5	76,00	90,44
35	43	6 31 27 117 01 9	76,00	90,44
35	44	6 31 27 118 01 7	76,00	90,44
35	45	6 31 27 119 01 1	76,00	90,44
35	46	6 31 27 120 01 3	84,80	100,91
35	47	6 31 27 121 01 2	84,80	100,91
35	48	6 31 27 122 01 5	84,80	100,91
35	49	6 31 27 123 01 9	84,80	100,91
35	50	6 31 27 124 01 7	84,80	100,91
35	51	6 31 27 125 01 1	93,70	111,50
35	52	6 31 27 126 01 4	93,70	111,50
35	53	6 31 27 127 01 8	93,70	111,50
35	54	6 31 27 128 01 6	93,70	111,50
35	55	6 31 27 129 01 0	93,70	111,50
35	56	6 31 27 130 01 2	97,80	116,38
35	57	6 31 27 131 01 1	97,80	116,38
35	58	6 31 27 132 01 4	97,80	116,38
35	59	6 31 27 133 01 8	97,80	116,38
35	60	6 31 27 134 01 6	97,80	116,38
35	61	6 31 27 135 01 0	110,60	131,61
35	62	6 31 27 136 01 3	110,60	131,61
35	63	6 31 27 137 01 7	110,60	131,61
35	64	6 31 27 138 01 5	110,60	131,61
35	65	6 31 27 139 01 9	110,60	131,61



HM ULTRA KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	18	6 31 27 763 01 0	70,30	83,66
75	19	6 31 27 764 01 0	70,30	83,66
75	20	6 31 27 765 01 0	70,30	83,66
75	21	6 31 27 766 01 0	70,30	83,66
75	22	6 31 27 767 01 0	70,30	83,66
75	23	6 31 27 768 01 0	70,30	83,66
75	24	6 31 27 769 01 0	70,30	83,66
75	25	6 31 27 770 01 0	70,30	83,66
75	26	6 31 27 771 01 0	70,30	83,66
75	27	6 31 27 772 01 0	70,30	83,66
75	28	6 31 27 773 01 0	70,30	83,66
75	29	6 31 27 774 01 0	77,40	92,11
75	30	6 31 27 775 01 0	77,40	92,11
75	32	6 31 27 776 01 0	77,40	92,11
75	35	6 31 27 777 01 0	77,40	92,11
75	36	6 31 27 778 01 0	86,00	102,34
75	40	6 31 27 779 01 0	86,00	102,34
75	45	6 31 27 780 01 0	97,40	115,91
75	50	6 31 27 781 01 0	105,90	126,02
75	55	6 31 27 782 01 0	114,60	136,37
75	60	6 31 27 783 01 0	118,50	141,02
75	65	6 31 27 784 01 0	131,10	156,01



HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT FEIN GEWINDE M18 X 6 P1,5
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 27 042 01 4	52,10	62,00
50	13	6 31 27 043 01 8	52,10	62,00
50	14	6 31 27 044 01 6	52,10	62,00
50	15	6 31 27 045 01 0	52,10	62,00
50	16	6 31 27 046 01 3	52,10	62,00
50	17	6 31 27 047 01 7	52,10	62,00
50	18	6 31 27 001 01 5	52,10	62,00
50	19	6 31 27 019 01 2	52,10	62,00
50	20	6 31 27 002 01 8	52,10	62,00
50	21	6 31 27 020 01 4	52,10	62,00
50	22	6 31 27 003 01 2	52,10	62,00
50	23	6 31 27 021 01 3	52,10	62,00
50	24	6 31 27 022 01 6	52,10	62,00
50	25	6 31 27 004 01 0	52,10	62,00
50	26	6 31 27 005 01 4	52,10	62,00
50	27	6 31 27 023 01 0	52,10	62,00
50	28	6 31 27 006 01 7	52,10	62,00
50	29	6 31 27 024 01 8	52,10	62,00
50	30	6 31 27 007 01 1	52,10	62,00
50	31	6 31 27 025 01 2	58,20	69,26
50	32	6 31 27 008 01 9	58,20	69,26
50	33	6 31 27 026 01 5	58,20	69,26
50	34	6 31 27 009 01 3	58,20	69,26
50	35	6 31 27 010 01 5	58,20	69,26
50	36	6 31 27 027 01 9	67,40	80,21
50	37	6 31 27 028 01 7	67,40	80,21
50	38	6 31 27 011 01 4	67,40	80,21
50	39	6 31 27 029 01 1	67,40	80,21
50	40	6 31 27 012 01 7	67,40	80,21
50	41	6 31 27 030 01 3	79,60	94,72
50	42	6 31 27 013 01 1	79,60	94,72
50	43	6 31 27 014 01 9	79,60	94,72
50	44	6 31 27 031 01 2	79,60	94,72
50	45	6 31 27 015 01 3	79,60	94,72
50	46	6 31 27 032 01 5	88,90	105,79
50	47	6 31 27 033 01 9	88,90	105,79
50	48	6 31 27 016 01 6	88,90	105,79
50	49	6 31 27 034 01 7	88,90	105,79
50	50	6 31 27 017 01 0	88,90	105,79
50	51	6 31 27 035 01 1	98,20	116,86
50	52	6 31 27 018 01 8	98,20	116,86
50	53	6 31 27 036 01 4	98,20	116,86
50	54	6 31 27 037 01 8	98,20	116,86
50	55	6 31 27 038 01 6	98,20	116,86
50	56	6 31 27 039 01 0	102,40	121,86
50	57	6 31 27 040 01 2	102,40	121,86
50	58	6 31 27 041 01 1	102,40	121,86
50	59	6 31 27 049 01 9	103,90	123,64
50	60	6 31 27 050 01 1	103,90	123,64
50	61	6 31 27 051 01 0	117,60	139,94
50	62	6 31 27 052 01 3	117,60	139,94
50	63	6 31 27 053 01 7	117,60	139,94
50	64	6 31 27 054 01 5	117,60	139,94
50	65	6 31 27 055 01 9	117,60	139,94



HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	12	6 31 27 714 01 0	46,90	55,81
35	13	6 31 27 715 01 0	46,90	55,81
35	14	6 31 27 716 01 0	46,90	55,81
35	15	6 31 27 717 01 0	46,90	55,81
35	16	6 31 27 718 01 0	46,90	55,81
35	17	6 31 27 719 01 0	46,90	55,81
35	18	6 31 27 720 01 0	46,90	55,81
35	19	6 31 27 721 01 0	46,90	55,81
35	20	6 31 27 722 01 0	46,90	55,81
35	21	6 31 27 723 01 0	46,90	55,81
35	22	6 31 27 724 01 0	46,90	55,81
35	23	6 31 27 725 01 0	46,90	55,81
35	24	6 31 27 726 01 0	46,90	55,81
35	25	6 31 27 727 01 0	46,90	55,81
35	26	6 31 27 728 01 0	46,90	55,81
35	27	6 31 27 729 01 0	46,90	55,81
35	28	6 31 27 730 01 0	46,90	55,81
35	29	6 31 27 731 01 0	54,00	64,26
35	30	6 31 27 732 01 0	54,00	64,26
35	31	6 31 27 733 01 0	54,00	64,26
35	32	6 31 27 734 01 0	54,00	64,26
35	33	6 31 27 735 01 0	54,00	64,26
35	34	6 31 27 736 01 0	54,00	64,26
35	35	6 31 27 737 01 0	54,00	64,26
35	36	6 31 27 738 01 0	62,50	74,38
35	37	6 31 27 739 01 0	62,50	74,38
35	38	6 31 27 740 01 0	62,50	74,38
35	39	6 31 27 741 01 0	62,50	74,38
35	40	6 31 27 742 01 0	62,50	74,38
35	41	6 31 27 743 01 0	73,80	87,82
35	42	6 31 27 744 01 0	73,80	87,82
35	43	6 31 27 745 01 0	73,80	87,82
35	44	6 31 27 746 01 0	73,80	87,82
35	45	6 31 27 747 01 0	73,80	87,82
35	46	6 31 27 748 01 0	82,30	97,94
35	47	6 31 27 749 01 0	82,30	97,94
35	48	6 31 27 750 01 0	82,30	97,94
35	49	6 31 27 751 01 0	82,30	97,94
35	50	6 31 27 752 01 0	82,30	97,94
35	51	6 31 27 753 01 0	91,00	108,29
35	52	6 31 27 754 01 0	91,00	108,29
35	53	6 31 27 755 01 0	91,00	108,29
35	54	6 31 27 756 01 0	91,00	108,29
35	55	6 31 27 757 01 0	91,00	108,29
35	56	6 31 27 758 01 0	94,90	112,93
35	57	6 31 27 759 01 0	94,90	112,93
35	58	6 31 27 760 01 0	94,90	112,93
35	59	6 31 27 761 01 0	94,90	112,93
35	60	6 31 27 762 01 0	94,90	112,93



HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 27 276 01 0	52,10	62,00
50	13	6 31 27 277 01 0	52,10	62,00
50	14	6 31 27 278 01 0	52,10	62,00
50	15	6 31 27 279 01 0	52,10	62,00
50	16	6 31 27 280 01 0	52,10	62,00
50	17	6 31 27 281 01 0	52,10	62,00
50	18	6 31 27 282 01 0	52,10	62,00
50	19	6 31 27 283 01 0	52,10	62,00
50	20	6 31 27 284 01 0	52,10	62,00
50	21	6 31 27 285 01 0	52,10	62,00
50	22	6 31 27 286 01 0	52,10	62,00
50	23	6 31 27 287 01 0	52,10	62,00
50	24	6 31 27 288 01 0	52,10	62,00
50	25	6 31 27 289 01 0	52,10	62,00
50	26	6 31 27 290 01 0	52,10	62,00
50	27	6 31 27 291 01 0	52,10	62,00
50	28	6 31 27 292 01 0	52,10	62,00
50	29	6 31 27 293 01 0	52,10	62,00
50	30	6 31 27 294 01 0	52,10	62,00
50	31	6 31 27 295 01 0	58,20	69,26
50	32	6 31 27 296 01 0	58,20	69,26
50	33	6 31 27 297 01 0	58,20	69,26
50	34	6 31 27 298 01 0	58,20	69,26
50	35	6 31 27 299 01 0	58,20	69,26
50	36	6 31 27 300 01 0	67,40	80,21
50	37	6 31 27 301 01 0	67,40	80,21
50	38	6 31 27 302 01 0	67,40	80,21
50	39	6 31 27 303 01 0	67,40	80,21
50	40	6 31 27 304 01 0	67,40	80,21
50	41	6 31 27 305 01 0	79,60	94,72
50	42	6 31 27 306 01 0	79,60	94,72
50	43	6 31 27 307 01 0	79,60	94,72
50	44	6 31 27 308 01 0	79,60	94,72
50	45	6 31 27 309 01 0	79,60	94,72
50	46	6 31 27 310 01 0	88,90	105,79
50	47	6 31 27 311 01 0	88,90	105,79
50	48	6 31 27 312 01 0	88,90	105,79
50	49	6 31 27 313 01 0	88,90	105,79
50	50	6 31 27 314 01 0	88,90	105,79
50	51	6 31 27 315 01 0	98,20	116,86
50	52	6 31 27 316 01 0	98,20	116,86
50	53	6 31 27 317 01 0	98,20	116,86
50	54	6 31 27 318 01 0	98,20	116,86
50	55	6 31 27 319 01 0	98,20	116,86
50	56	6 31 27 320 01 0	102,40	121,86
50	57	6 31 27 321 01 0	102,40	121,86
50	58	6 31 27 322 01 0	102,40	121,86
50	59	6 31 27 323 01 0	102,40	121,86
50	60	6 31 27 324 01 0	102,40	121,86
50	61	6 31 27 325 01 0	115,90	137,92
50	62	6 31 27 326 01 0	115,90	137,92
50	63	6 31 27 327 01 0	115,90	137,92
50	64	6 31 27 328 01 0	115,90	137,92
50	65	6 31 27 329 01 0	115,90	137,92



HM ULTRA 75 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	18	6 31 27 785 01 0	70,30	83,66
75	19	6 31 27 786 01 0	70,30	83,66
75	20	6 31 27 787 01 0	70,30	83,66
75	21	6 31 27 788 01 0	70,30	83,66
75	22	6 31 27 789 01 0	70,30	83,66
75	23	6 31 27 790 01 0	70,30	83,66
75	24	6 31 27 791 01 0	70,30	83,66
75	25	6 31 27 792 01 0	70,30	83,66
75	26	6 31 27 793 01 0	70,30	83,66
75	27	6 31 27 794 01 0	70,30	83,66
75	28	6 31 27 795 01 0	70,30	83,66
75	29	6 31 27 796 01 0	77,40	92,11
75	30	6 31 27 797 01 0	77,40	92,11
75	32	6 31 27 798 01 0	77,40	92,11
75	35	6 31 27 799 01 0	77,40	92,11
75	36	6 31 27 800 01 0	86,00	102,34
75	40	6 31 27 801 01 0	86,00	102,34
75	45	6 31 27 802 01 0	97,40	115,91
75	50	6 31 27 803 01 0	105,90	126,02
75	55	6 31 27 804 01 0	114,60	136,37
75	60	6 31 27 805 01 0	118,50	141,02
75	65	6 31 27 806 01 0	131,10	156,01



HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT QUICKIN MAX-/ WELDON 32-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	50	6 31 27 330 01 0	88,90	105,79
50	51	6 31 27 331 01 0	98,20	116,86
50	52	6 31 27 332 01 0	98,20	116,86
50	53	6 31 27 333 01 0	98,20	116,86
50	54	6 31 27 334 01 0	98,20	116,86
50	55	6 31 27 335 01 0	98,20	116,86
50	56	6 31 27 336 01 0	102,40	121,86
50	57	6 31 27 337 01 0	102,40	121,86
50	58	6 31 27 338 01 0	102,40	121,86
50	59	6 31 27 339 01 0	102,40	121,86
50	60	6 31 27 340 01 0	102,40	121,86
50	61	6 31 27 341 01 0	115,90	137,92
50	62	6 31 27 342 01 0	115,90	137,92
50	63	6 31 27 343 01 0	115,90	137,92
50	64	6 31 27 344 01 0	115,90	137,92
50	65	6 31 27 345 01 0	115,90	137,92
50	66	6 31 27 346 01 0	132,90	158,15
50	67	6 31 27 347 01 0	132,90	158,15
50	68	6 31 27 348 01 0	132,90	158,15
50	69	6 31 27 349 01 0	132,90	158,15
50	70	6 31 27 350 01 0	146,80	174,69
50	71	6 31 27 351 01 0	148,20	176,36
50	72	6 31 27 352 01 0	149,60	178,02
50	73	6 31 27 353 01 0	151,00	179,69
50	74	6 31 27 354 01 0	152,40	181,36
50	75	6 31 27 355 01 0	153,70	182,90
50	76	6 31 27 456 01 0	160,70	191,23
50	77	6 31 27 457 01 0	162,10	192,90
50	78	6 31 27 458 01 0	164,10	195,28
50	79	6 31 27 459 01 0	166,20	197,78
50	80	6 31 27 460 01 0	166,20	197,78
50	85	6 31 27 807 01 0	181,40	215,87
50	90	6 31 27 808 01 0	196,90	234,31
50	95	6 31 27 809 01 0	212,40	252,76
50	100	6 31 27 810 01 0	228,00	271,32
50	105	6 31 27 822 01 0	243,50	289,77
50	110	6 31 27 823 01 0	259,10	308,33



HM ULTRA 100 KERNBOHRER MIT WELDON 32-AUFNAHME
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 100 mm. Innenbohrung 8 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	50	6 31 27 811 01 0	152,30	181,24
100	55	6 31 27 812 01 0	176,20	209,68
100	60	6 31 27 813 01 0	196,90	234,31
100	65	6 31 27 814 01 0	230,10	273,82
100	70	6 31 27 815 01 0	261,20	310,83
100	74	6 31 27 826 01 0	279,80	332,96
100	75	6 31 27 816 01 0	279,80	332,96
100	80	6 31 27 817 01 0	302,60	360,09
100	82	6 31 27 827 01 0	336,80	400,79
100	85	6 31 27 818 01 0	336,80	400,79
100	90	6 31 27 819 01 0	378,30	450,18
100	95	6 31 27 820 01 0	414,50	493,26
100	100	6 31 27 821 01 0	461,20	548,83
100	105	6 31 27 824 01 0	497,40	591,91
100	110	6 31 27 825 01 0	523,30	622,73

ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HSS



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER QUICKIN
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 33 999 01 0	170,20	202,54



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 1	135,90	161,72



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 2	85,60	101,86



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 3	170,20	202,54



ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 4	113,00	134,47

HSS-KERNBOHRER



HSS Nova 25 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 33 119 05 1	18,70	22,25
25	13	6 31 33 129 05 1	18,70	22,25
25	14	6 31 33 140 05 1	18,70	22,25
25	15	6 31 33 150 05 1	18,70	22,25
25	16	6 31 33 159 05 1	18,70	22,25
25	17	6 31 33 170 05 1	20,40	24,28
25	18	6 31 33 180 05 1	20,40	24,28
25	19	6 31 33 189 05 1	20,40	24,28
25	20	6 31 33 199 06 3	23,80	28,32
25	21	6 31 33 210 05 1	23,80	28,32
25	22	6 31 33 219 05 1	23,80	28,32
25	23	6 31 33 229 05 1	27,20	32,37
25	24	6 31 33 240 05 1	27,20	32,37
25	25	6 31 33 250 05 1	27,20	32,37
25	26	6 31 33 259 05 1	31,80	37,84
25	27	6 31 33 270 05 1	31,80	37,84
25	28	6 31 33 279 05 1	34,00	40,46
25	29	6 31 33 289 05 1	34,00	40,46
25	30	6 31 33 299 05 1	36,30	43,20
25	31	6 31 33 309 05 1	36,30	43,20
25	32	6 31 33 319 05 1	42,00	49,98
25	33	6 31 33 329 05 1	42,00	49,98
25	34	6 31 33 339 05 1	47,60	56,64
25	35	6 31 33 350 05 1	47,60	56,64
25	36	6 31 33 359 05 1	47,60	56,64
25	37	6 31 33 369 05 1	55,60	66,16
25	38	6 31 33 379 05 1	55,60	66,16
25	39	6 31 33 389 05 1	55,60	66,16
25	40	6 31 33 399 05 1	62,40	74,26
25	41	6 31 33 409 05 1	62,40	74,26
25	42	6 31 33 420 05 1	68,10	81,04
25	43	6 31 33 429 05 1	68,10	81,04
25	44	6 31 33 439 05 1	71,50	85,09
25	45	6 31 33 449 05 1	71,50	85,09
25	46	6 31 33 459 05 1	81,70	97,22
25	47	6 31 33 469 05 1	81,70	97,22
25	48	6 31 33 479 05 1	85,10	101,27
25	49	6 31 33 489 05 1	85,10	101,27
25	50	6 31 33 499 05 1	85,10	101,27



HSS Nova 50 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 33 119 05 2	26,30	31,30
50	13	6 31 33 129 05 2	26,30	31,30
50	14	6 31 33 140 05 2	26,30	31,30
50	15	6 31 33 150 05 2	26,30	31,30
50	16	6 31 33 159 05 2	26,30	31,30
50	17	6 31 33 170 05 2	28,60	34,03
50	18	6 31 33 180 05 2	28,60	34,03
50	19	6 31 33 189 05 2	28,60	34,03
50	20	6 31 33 199 05 2	33,40	39,75
50	21	6 31 33 210 05 2	33,40	39,75
50	22	6 31 33 219 05 2	33,40	39,75
50	23	6 31 33 229 05 2	33,40	39,75
50	24	6 31 33 240 05 2	35,80	42,60
50	25	6 31 33 250 05 2	40,60	48,31
50	26	6 31 33 259 05 2	40,60	48,31

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	27	6 31 33 270 05 2	40,60	48,31
50	28	6 31 33 279 05 2	47,80	56,88
50	29	6 31 33 289 05 2	47,80	56,88
50	30	6 31 33 299 05 2	47,80	56,88
50	31	6 31 33 309 05 2	53,70	63,90
50	32	6 31 33 319 05 2	53,70	63,90
50	33	6 31 33 329 05 2	59,70	71,04
50	34	6 31 33 339 05 2	59,70	71,04
50	35	6 31 33 350 05 2	59,70	71,04
50	36	6 31 33 359 05 2	68,10	81,04
50	37	6 31 33 369 05 2	68,10	81,04
50	38	6 31 33 379 05 2	68,10	81,04
50	39	6 31 33 389 05 2	77,60	92,34
50	40	6 31 33 399 05 2	77,60	92,34
50	41	6 31 33 409 05 2	83,60	99,48
50	42	6 31 33 420 05 2	90,70	107,93
50	43	6 31 33 429 05 2	90,70	107,93
50	44	6 31 33 439 05 2	90,70	107,93
50	45	6 31 33 449 05 2	95,50	113,65
50	46	6 31 33 459 05 2	105,10	125,07
50	47	6 31 33 469 05 2	105,10	125,07
50	48	6 31 33 479 05 2	109,80	130,66
50	49	6 31 33 489 05 2	109,80	130,66
50	50	6 31 33 499 05 2	113,40	134,95



HSS Nova 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 05 1	18,70	22,25
25	13	6 31 34 130 05 1	18,70	22,25
25	14	6 31 34 140 05 1	18,70	22,25
25	15	6 31 34 150 05 1	18,70	22,25
25	16	6 31 34 160 05 1	18,70	22,25
25	17	6 31 34 170 05 1	20,40	24,28
25	18	6 31 34 180 05 1	20,40	24,28
25	19	6 31 34 190 05 1	20,40	24,28
25	20	6 31 34 200 05 1	23,80	28,32
25	21	6 31 34 210 05 1	23,80	28,32
25	22	6 31 34 220 05 1	23,80	28,32
25	23	6 31 34 230 05 1	27,20	32,37
25	24	6 31 34 240 05 1	27,20	32,37
25	25	6 31 34 250 05 1	27,20	32,37
25	26	6 31 34 260 05 1	31,80	37,84
25	27	6 31 34 270 05 1	31,80	37,84
25	28	6 31 34 280 05 1	34,00	40,46
25	29	6 31 34 290 05 1	34,00	40,46
25	30	6 31 34 300 05 1	36,30	43,20
25	31	6 31 34 310 05 1	36,30	43,20
25	32	6 31 34 320 05 1	42,00	49,98
25	33	6 31 34 330 05 1	42,00	49,98
25	34	6 31 34 340 05 1	47,60	56,64
25	35	6 31 34 350 05 1	47,60	56,64
25	36	6 31 34 360 05 1	47,60	56,64
25	37	6 31 34 370 05 1	55,60	66,16
25	38	6 31 34 380 05 1	55,60	66,16
25	39	6 31 34 390 05 1	55,60	66,16
25	40	6 31 34 400 05 1	62,40	74,26
25	41	6 31 34 410 05 1	62,40	74,26
25	42	6 31 34 420 05 1	68,10	81,04
25	43	6 31 34 430 05 1	68,10	81,04
25	44	6 31 34 440 05 1	71,50	85,09
25	45	6 31 34 450 05 1	71,50	85,09
25	46	6 31 34 460 05 1	81,70	97,22
25	47	6 31 34 470 05 1	81,70	97,22
25	48	6 31 34 480 05 1	85,10	101,27
25	49	6 31 34 490 05 1	85,10	101,27
25	50	6 31 34 500 05 1	85,10	101,27
25	51	6 31 34 510 05 1	90,70	107,93
25	52	6 31 34 520 05 1	90,70	107,93
25	53	6 31 34 530 05 1	96,40	114,72
25	54	6 31 34 540 05 1	96,40	114,72
25	55	6 31 34 550 05 1	105,50	125,55
25	56	6 31 34 560 05 1	120,20	143,04
25	57	6 31 34 570 05 1	120,20	143,04
25	58	6 31 34 580 05 1	129,30	153,87
25	59	6 31 34 590 05 1	129,30	153,87
25	60	6 31 34 600 05 1	129,30	153,87



HSS Nova 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 05 2	26,30	31,30
50	13	6 31 34 130 05 2	26,30	31,30
50	14	6 31 34 140 05 2	26,30	31,30
50	15	6 31 34 150 05 2	26,30	31,30
50	16	6 31 34 160 05 2	26,30	31,30
50	17	6 31 34 170 05 2	28,60	34,03
50	18	6 31 34 180 05 2	28,60	34,03
50	19	6 31 34 190 05 2	28,60	34,03
50	20	6 31 34 200 05 2	33,40	39,75
50	21	6 31 34 210 05 2	33,40	39,75
50	22	6 31 34 220 05 2	33,40	39,75
50	23	6 31 34 230 05 2	33,40	39,75
50	24	6 31 34 240 05 2	35,80	42,60
50	25	6 31 34 250 05 2	40,60	48,31
50	26	6 31 34 260 05 2	40,60	48,31
50	27	6 31 34 270 05 2	40,60	48,31
50	28	6 31 34 280 05 2	47,80	56,88
50	29	6 31 34 290 05 2	47,80	56,88
50	30	6 31 34 300 05 2	47,80	56,88
50	31	6 31 34 310 05 2	53,70	63,90
50	32	6 31 34 320 05 2	53,70	63,90
50	33	6 31 34 330 05 2	59,70	71,04
50	34	6 31 34 340 05 2	59,70	71,04
50	35	6 31 34 350 05 2	59,70	71,04
50	36	6 31 34 360 05 2	68,10	81,04
50	37	6 31 34 370 05 2	68,10	81,04
50	38	6 31 34 380 05 2	68,10	81,04
50	39	6 31 34 390 05 2	77,60	92,34
50	40	6 31 34 400 05 2	77,60	92,34
50	41	6 31 34 410 05 2	83,60	99,48
50	42	6 31 34 420 05 2	90,70	107,93
50	43	6 31 34 430 05 2	90,70	107,93
50	44	6 31 34 440 05 2	90,70	107,93
50	45	6 31 34 450 05 2	95,50	113,65
50	46	6 31 34 460 05 2	105,10	125,07
50	47	6 31 34 470 05 2	105,10	125,07
50	48	6 31 34 480 05 2	109,80	130,66
50	49	6 31 34 490 05 2	109,80	130,66
50	50	6 31 34 500 05 2	113,40	134,95
50	51	6 31 34 510 05 2	125,40	149,23
50	52	6 31 34 520 05 2	125,40	149,23
50	53	6 31 34 530 05 2	125,40	149,23
50	54	6 31 34 540 05 2	131,30	156,25
50	55	6 31 34 550 05 2	131,30	156,25
50	56	6 31 34 560 05 2	137,30	163,39
50	57	6 31 34 570 05 2	137,30	163,39
50	58	6 31 34 580 05 2	146,80	174,69
50	59	6 31 34 590 05 2	146,80	174,69
50	60	6 31 34 600 05 2	146,80	174,69



HSS Nova 75 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	19	6 31 34 190 05 3	61,50	73,19
75	20	6 31 34 200 05 3	61,50	73,19
75	21	6 31 34 210 05 3	66,40	79,02
75	22	6 31 34 220 05 3	66,40	79,02
75	23	6 31 34 230 05 3	66,40	79,02
75	24	6 31 34 240 05 3	66,40	79,02
75	25	6 31 34 250 05 3	77,50	92,23
75	26	6 31 34 260 05 3	77,50	92,23
75	27	6 31 34 270 05 3	77,50	92,23
75	28	6 31 34 280 05 3	86,10	102,46
75	29	6 31 34 290 05 3	86,10	102,46
75	30	6 31 34 300 05 3	99,60	118,52
75	32	6 31 34 320 05 3	99,60	118,52
75	35	6 31 34 350 05 3	107,00	127,33
75	36	6 31 34 360 05 3	115,60	137,56
75	40	6 31 34 400 05 3	141,40	168,27
75	45	6 31 34 450 05 3	147,60	175,64
75	50	6 31 34 500 05 3	166,00	197,54
75	60	6 31 34 600 05 3	202,90	241,45



HSS Dura 25 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 33 120 06 7	27,60	32,84
25	13	6 31 33 130 06 7	27,60	32,84
25	14	6 31 33 140 06 7	27,60	32,84
25	15	6 31 33 150 06 7	27,60	32,84
25	16	6 31 33 160 06 7	27,60	32,84
25	17	6 31 33 170 06 7	30,10	35,82
25	18	6 31 33 180 06 7	30,10	35,82
25	19	6 31 33 190 06 7	30,10	35,82
25	20	6 31 33 200 06 7	33,80	40,22
25	21	6 31 33 210 06 7	33,80	40,22
25	22	6 31 33 220 06 7	33,80	40,22
25	23	6 31 33 230 06 7	41,40	49,27
25	24	6 31 33 240 06 7	41,40	49,27
25	25	6 31 33 250 06 7	41,40	49,27
25	26	6 31 33 260 06 7	45,10	53,67
25	27	6 31 33 270 06 7	45,10	53,67
25	28	6 31 33 280 06 7	48,90	58,19
25	29	6 31 33 290 06 7	48,90	58,19
25	30	6 31 33 300 06 7	53,90	64,14
25	31	6 31 33 310 06 7	53,90	64,14
25	32	6 31 33 320 06 7	61,40	73,07
25	33	6 31 33 330 06 7	61,40	73,07
25	34	6 31 33 340 06 7	67,70	80,56
25	35	6 31 33 350 06 7	67,70	80,56
25	36	6 31 33 360 06 7	67,70	80,56
25	37	6 31 33 370 06 7	76,50	91,04
25	38	6 31 33 380 06 7	76,50	91,04
25	39	6 31 33 390 06 7	76,50	91,04
25	40	6 31 33 400 06 7	85,20	101,39
25	41	6 31 33 410 06 7	85,20	101,39
25	42	6 31 33 420 06 7	92,80	110,43
25	43	6 31 33 430 06 7	92,80	110,43
25	44	6 31 33 440 06 7	99,00	117,81
25	45	6 31 33 450 06 7	99,00	117,81
25	46	6 31 33 460 06 7	110,30	131,26
25	47	6 31 33 470 06 7	110,30	131,26
25	48	6 31 33 480 06 7	120,30	143,16
25	49	6 31 33 490 06 7	120,30	143,16
25	50	6 31 33 500 06 7	120,30	143,16



HSS Dura 50 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 33 120 06 8	35,10	41,77
50	13	6 31 33 130 06 8	35,10	41,77
50	14	6 31 33 140 06 8	35,10	41,77
50	15	6 31 33 150 06 8	35,10	41,77
50	16	6 31 33 160 06 8	35,10	41,77
50	17	6 31 33 170 06 8	37,60	44,74
50	18	6 31 33 180 06 8	37,60	44,74
50	19	6 31 33 190 06 8	37,60	44,74
50	20	6 31 33 200 06 8	42,60	50,69
50	21	6 31 33 210 06 8	42,60	50,69
50	22	6 31 33 220 06 8	42,60	50,69
50	23	6 31 33 230 06 8	50,10	59,62
50	24	6 31 33 240 06 8	50,10	59,62
50	25	6 31 33 250 06 8	50,10	59,62
50	26	6 31 33 260 06 8	56,40	67,12
50	27	6 31 33 270 06 8	56,40	67,12
50	28	6 31 33 280 06 8	61,40	73,07
50	29	6 31 33 290 06 8	61,40	73,07
50	30	6 31 33 300 06 8	67,70	80,56
50	31	6 31 33 310 06 8	67,70	80,56
50	32	6 31 33 320 06 8	76,50	91,04
50	33	6 31 33 330 06 8	76,50	91,04
50	34	6 31 33 340 06 8	85,20	101,39
50	35	6 31 33 350 06 8	85,20	101,39
50	36	6 31 33 360 06 8	85,20	101,39
50	37	6 31 33 370 06 8	95,30	113,41
50	38	6 31 33 380 06 8	95,30	113,41
50	39	6 31 33 390 06 8	95,30	113,41
50	40	6 31 33 400 06 8	106,50	126,74
50	41	6 31 33 410 06 8	106,50	126,74
50	42	6 31 33 420 06 8	116,60	138,75
50	43	6 31 33 430 06 8	116,60	138,75
50	44	6 31 33 440 06 8	125,40	149,23
50	45	6 31 33 450 06 8	125,40	149,23
50	46	6 31 33 460 06 8	140,40	167,08
50	47	6 31 33 470 06 8	140,40	167,08
50	48	6 31 33 480 06 8	150,40	178,98
50	49	6 31 33 490 06 8	150,40	178,98
50	50	6 31 33 500 06 8	150,40	178,98



HSS Dura 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 07 5	27,60	32,84
25	13	6 31 34 130 07 5	27,60	32,84
25	14	6 31 34 140 07 5	27,60	32,84
25	15	6 31 34 150 07 5	27,60	32,84
25	16	6 31 34 160 07 5	27,60	32,84
25	17	6 31 34 170 07 5	30,10	35,82
25	18	6 31 34 180 07 5	30,10	35,82
25	19	6 31 34 190 07 5	30,10	35,82
25	20	6 31 34 200 07 5	33,80	40,22
25	21	6 31 34 210 07 5	33,80	40,22
25	22	6 31 34 220 07 5	33,80	40,22
25	23	6 31 34 230 07 5	41,40	49,27
25	24	6 31 34 240 07 5	41,40	49,27
25	25	6 31 34 250 07 5	41,40	49,27
25	26	6 31 34 260 07 5	45,10	53,67
25	27	6 31 34 270 07 5	45,10	53,67
25	28	6 31 34 280 07 5	48,90	58,19
25	29	6 31 34 290 07 5	48,90	58,19
25	30	6 31 34 300 07 5	53,90	64,14
25	31	6 31 34 310 07 5	53,90	64,14
25	32	6 31 34 320 07 5	61,40	73,07
25	33	6 31 34 330 07 5	61,40	73,07
25	34	6 31 34 340 07 5	67,70	80,56
25	35	6 31 34 350 07 5	67,70	80,56
25	36	6 31 34 360 07 5	67,70	80,56
25	37	6 31 34 370 07 5	76,50	91,04
25	38	6 31 34 380 07 5	76,50	91,04
25	39	6 31 34 390 07 5	76,50	91,04
25	40	6 31 34 400 07 5	85,20	101,39
25	41	6 31 34 410 07 5	85,20	101,39
25	42	6 31 34 420 07 5	92,80	110,43
25	43	6 31 34 430 07 5	92,80	110,43
25	44	6 31 34 440 07 5	99,00	117,81
25	45	6 31 34 450 07 5	99,00	117,81
25	46	6 31 34 460 07 5	110,30	131,26
25	47	6 31 34 470 07 5	110,30	131,26
25	48	6 31 34 480 07 5	120,30	143,16
25	49	6 31 34 490 07 5	120,30	143,16
25	50	6 31 34 500 07 5	120,30	143,16
25	51	6 31 34 510 07 5	127,90	152,20
25	52	6 31 34 520 07 5	127,90	152,20
25	53	6 31 34 530 07 5	134,10	159,58
25	54	6 31 34 540 07 5	134,10	159,58
25	55	6 31 34 550 07 5	137,90	164,10
25	56	6 31 34 560 07 5	144,20	171,60
25	57	6 31 34 570 07 5	144,20	171,60
25	58	6 31 34 580 07 5	156,70	186,47
25	59	6 31 34 590 07 5	156,70	186,47
25	60	6 31 34 600 07 5	156,70	186,47



HSS Dura 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 07 6	35,10	41,77
50	13	6 31 34 130 07 6	35,10	41,77
50	14	6 31 34 140 07 6	35,10	41,77
50	15	6 31 34 150 07 6	35,10	41,77
50	16	6 31 34 160 07 6	35,10	41,77
50	17	6 31 34 170 07 6	37,60	44,74
50	18	6 31 34 180 07 6	37,60	44,74
50	19	6 31 34 190 07 6	37,60	44,74
50	20	6 31 34 200 07 6	42,60	50,69
50	21	6 31 34 210 07 6	42,60	50,69
50	22	6 31 34 220 07 6	42,60	50,69
50	23	6 31 34 230 07 6	50,10	59,62
50	24	6 31 34 240 07 6	50,10	59,62
50	25	6 31 34 250 07 6	50,10	59,62
50	26	6 31 34 260 07 6	56,40	67,12
50	27	6 31 34 270 07 6	56,40	67,12
50	28	6 31 34 280 07 6	61,40	73,07
50	29	6 31 34 290 07 6	61,40	73,07
50	30	6 31 34 300 07 6	67,70	80,56
50	31	6 31 34 310 07 6	67,70	80,56
50	32	6 31 34 320 07 6	76,50	91,04
50	33	6 31 34 330 07 6	76,50	91,04
50	34	6 31 34 340 07 6	85,20	101,39
50	35	6 31 34 350 07 6	85,20	101,39
50	36	6 31 34 360 07 6	85,20	101,39
50	37	6 31 34 370 07 6	95,30	113,41
50	38	6 31 34 380 07 6	95,30	113,41
50	39	6 31 34 390 07 6	95,30	113,41
50	40	6 31 34 400 07 6	106,50	126,74
50	41	6 31 34 410 07 6	106,50	126,74
50	42	6 31 34 420 07 6	116,60	138,75
50	43	6 31 34 430 07 6	116,60	138,75
50	44	6 31 34 440 07 6	125,40	149,23
50	45	6 31 34 450 07 6	125,40	149,23
50	46	6 31 34 460 07 6	140,40	167,08
50	47	6 31 34 470 07 6	140,40	167,08
50	48	6 31 34 480 07 6	150,40	178,98
50	49	6 31 34 490 07 6	150,40	178,98
50	50	6 31 34 500 07 6	150,40	178,98
50	51	6 31 34 510 07 6	160,40	190,88
50	52	6 31 34 520 07 6	160,40	190,88
50	53	6 31 34 530 07 6	169,20	201,35
50	54	6 31 34 540 07 6	169,20	201,35
50	55	6 31 34 550 07 6	173,00	205,87
50	56	6 31 34 560 07 6	180,50	214,80
50	57	6 31 34 570 07 6	180,50	214,80
50	58	6 31 34 580 07 6	195,60	232,76
50	59	6 31 34 590 07 6	195,60	232,76
50	60	6 31 34 600 07 6	195,60	232,76

ZENTRIERSTIFTE



ZENTRIERSTIFT

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6,35	82	6 31 34 998 30 0	13,80	16,42
6,35	100	6 31 34 998 31 0	13,80	16,42
6,35	125	6 31 34 998 33 0	14,10	16,78
6,35	135	6 31 34 998 33 5	16,90	20,11



ZENTRIERSTIFT
2-teilig.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7,98	184	3 02 17 362 01 0	24,90	29,63

ADAPTER/BOHRFUTTER



ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Abtrieb M 18 x 6 P 1,5.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 020 00 6	20,70	24,63



ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Abtrieb 3/4 in Weldon

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 021 01 4	20,70	24,63



ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Abtrieb Weldon Spezial. Speziell für Wettbewerbs-Kernbohrer mit Innenbohrung > 6,4 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 024 01 9	20,70	24,63



ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Abtrieb 1/2 in - 20 UNF

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 022 00 8	20,70	24,63



ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Abtrieb B 16.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 023 00 2	20,70	24,63



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
zur Umrüstung von Wettbewerbsfabrikaten auf QuickIN-System.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 027 01 0	44,50	52,96



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Abtrieb B 16.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 061 00 0	20,70	24,63



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Abtrieb 1/2 in - 20 UNF

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 070 00 0	20,70	24,63



ADAPTER MIT QUICKIN MAX- / WELDON 32-AUFNAHME
Abtrieb QuickIN.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 045 01 0	42,90	51,05



ADAPTER MIT QUICKIN MAX- / WELDON 32-AUFNAHME
Abtrieb 3/4 in Weldon

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 076 01 0	42,90	51,05



ADAPTER MIT WELDON 32-AUFNAHME
Abtrieb 3/4 in Weldon

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 075 01 0	42,90	51,05



VERLÄNGERUNG
Für den Einsatz an beengten, tiefen oder stufigen Oberflächen, Durchgangslöcher ab Ø 36 mm möglich. QuickIN-Aufnahme, Länge 100 mm, inkl. Zentrierstift.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 06 016 01 0	74,90	89,13



ZAHNKRANZBOHRFUTTER MIT QUICKIN-AUFNAHME

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	67,00	79,73
1 - 16	6 39 01 023 01 1	79,50	94,61



ZAHNKRANZBOHRFUTTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5 - 13	6 39 01 061 02 0	65,70	78,18



ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER
Bohrfutter-Aufnahme B 22.

Spann-weite mm	Außen-Ø mm	Bohrfutter-Aufnahme	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5-20	75	B 22	1,55	6 32 02 022 01 8	99,20	118,05



BOHRFUTTERKEGEL
Für Maschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	33,00	39,27



REDUZIERHÜLSE
Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	21,90	26,06



HSS SPIRALBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME
Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 31 11 009 01 0	19,40	23,09
10,2	6 31 11 010 01 0	19,40	23,09
11	6 31 11 011 01 0	22,10	26,30
12	6 31 11 012 01 0	22,10	26,30
13	6 31 11 013 01 0	23,70	28,20
14	6 31 11 014 01 0	23,70	28,20
15	6 31 11 015 01 0	24,70	29,39
15,5	6 31 11 016 01 0	24,70	29,39



HSS SPIRALBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 31 11 036 01 0	18,00	21,42
6	6 31 11 018 01 0	18,00	21,42
6,8	6 31 11 034 01 0	18,00	21,42
7	6 31 11 019 01 0	18,00	21,42
8	6 31 11 020 01 0	18,00	21,42
8,5	6 31 11 035 01 0	19,00	22,61
9	6 31 11 021 01 0	19,00	22,61
10	6 31 11 022 01 0	19,00	22,61
10,2	6 31 11 037 01 0	21,70	25,82
11	6 31 11 023 01 0	21,70	25,82
12	6 31 11 024 01 0	21,70	25,82
13	6 31 11 025 01 0	23,30	27,73
14	6 31 11 026 01 0	23,30	27,73
15	6 31 11 027 01 0	26,50	31,54
16	6 31 11 028 01 0	26,50	31,54

AUFNAHMESCHÄFTE



QUICKIN-AUFNAHMESCHAFT
Mit interner Kühlmittelzufuhr.
Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	164,00	195,16
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	175,80	209,20
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	164,00	195,16
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	175,80	209,20



3/4 IN WELDON-AUFNAHMESCHAFT
Mit interner Kühlmittelzufuhr.
Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0	164,00	195,16
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	175,80	209,20
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	164,00	195,16
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	175,80	209,20



3/4 IN WELDON-AUFNAHMESCHAFT
Mit interner Kühlmittelzufuhr.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	92,20	109,72
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	102,60	122,09



WELDON 32-AUFNAHMESCHAFT
Für alle Weldon 32 Kernbohrer.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	144,00	171,36



QUICKIN-AUFNAHMESCHAFT
Für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme. Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	172,30	205,04
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	164,00	195,16
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	184,00	218,96
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	184,00	218,96



3/4 IN WELDON-AUFNAHMESCHAFT
Für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme. Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	172,30	205,04
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	184,00	218,96



ABTRIEB QUICKIN
Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle QuickIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0	162,60	193,49



ABTRIEB QUICKIN MAX
Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle FEIN QuickIN MAX Kernbohrer Ø 50 - 80 mm.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0	238,20	283,46



ABTRIEB WELDON 32
Für alle Weldon 32 Kernbohrer.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0	276,00	328,44



ERWEITERUNGSKEGEL
Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	162,60	193,49

GEWINDEBOHREN



GEWINDEBOHR-SCHNELLWECHSELFUTTER GR. 2 MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Für Gewindebohrer nach DIN 371 und 374/376, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 089 01 0	262,30	312,14



GEWINDEBOHR-SCHNELLWECHSELFUTTER GR. 2 MIT QUICKIN-AUFNAHME
Nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Für Gewindebohrer nach DIN 371 und 374/376, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 079 01 0	257,90	306,90



GEWINDEBOHRAPPARAT FÜR KBM 32 Q UND KBM 50 QX
Gr. 2, mit QuickIN-Aufnahme, für Gewindebohrer, in Verbindung mit Gewindeschneid-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M16. Inkl. Drehmomentstütze.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 072 01 2	887,00	1.055,53



GEWINDEBOHRAPPARAT FÜR KBM 65 Q UND KBM 65 QF
Gr. 2, mit MK 3-Aufnahme, für Gewindebohrer, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20. Inkl. Drehmomentstütze.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 066 01 2	1.197,00	1.424,43



GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2
Für Gewindebohrer nach DIN 371.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	70,30	83,66
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	70,30	83,66
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	70,30	83,66



GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	70,30	83,66
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	70,30	83,66
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	70,30	83,66
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	70,30	83,66
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	70,30	83,66
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	70,30	83,66
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	70,30	83,66



GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher.
für Gewindebohrer nach DIN 371

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	218,80	260,37
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	218,80	260,37
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	218,80	260,37



GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher.
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	218,80	260,37
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	218,80	260,37
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	218,80	260,37
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	218,80	260,37
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	218,80	260,37
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	218,80	260,37
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	218,80	260,37



GEWINDEBOHR-SCHNELLWECHSELFUTTER GR. 3 MIT QUICKIN MAX-/ WELDON 32-AUFNAHME
Nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Für Gewindebohrer nach DIN 374/376, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22 - M36.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 082 01 0	364,40	433,64



GEWINDEBOHREINSÄTZE GR. 3
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	162,60	193,49
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	162,60	193,49
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	175,10	208,37
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	206,20	245,38
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	216,60	257,75



GEWINDEBOHREINSÄTZE GR. 3
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher.
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	339,10	403,53
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	339,10	403,53
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	352,40	419,36
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	424,90	505,63
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	435,30	518,01



WECHSELREDUZIEREINSATZ GR. 3 AUF GR. 2
Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindebohr-Einsätzen Gr. 2 (M6 - M20) in Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 3 (9 26 02 082 01 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 125 01 0	200,40	238,48



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Abtrieb 1/4 in Sechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 148 01 0	20,10	23,92



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Abtrieb 6 mm Rundschaft für M5 - M8 nach DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 146 01 0	20,10	23,92



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Abtrieb 7 mm Rundschaft für M10 nach DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 147 01 0	20,10	23,92



ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Abtrieb 9 mm Rundschaft für M12 nach DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 149 01 0	20,10	23,92



GEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGSLÖCHER
Kurze Ausführung nach DIN 352 / ISO 13.

Gewinde	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	13,80	16,42
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	15,90	18,92
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	19,00	22,61
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	21,20	25,23



GEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGSLÖCHER MIT ADAPTER 3/4 IN WELDON-AUFNAHME
Kurze Ausführung nach DIN 352 / ISO 13.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6 31 10 019 03 0	33,90	40,34
M 8	6 31 10 020 03 0	36,00	42,84
M 10	6 31 10 021 03 0	39,20	46,65
M 12	6 31 10 022 03 0	41,30	49,15



GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGSLÖCHER
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M6 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 5 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6 31 10 019 02 0	100,50	119,60



GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGSLÖCHER
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M8 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 6,8 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 8	6 31 10 020 02 0	100,50	119,60



GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGSLÖCHER
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M10 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 8,5 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 10	6 31 10 021 02 0	104,80	124,71



GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGSLÖCHER
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M12 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 10,2 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 12	6 31 10 022 02 0	104,80	124,71

SPANNVORRICHTUNGEN



VAKUUMPLATTE
Für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
Vakuumplatte 396 x 200 x 95 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	496,10	590,36



VAKUUMPUMPE
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	511,50	608,69



ANSAUGPLATTE
Für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	477,50	568,23



ROHRBOHRVORRICHTUNG
Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	260,10	309,52

KÜHLUNG



HANDPUMPE
Fassungsvermögen ca. 450 ml.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 022 00 7	9,80	11,66

ERSATZSCHLAUCH
Zu Handpumpe 3 21 32 022 00 7.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 14 054 00 8	3,20	3,81



FLEX-GELENKSCHLAUCH
Für den Einsatz bei der Verwendung von Spiralbohrern.

L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
340	3 14 14 070 01 0	12,90	15,35
500	3 14 14 078 01 0	20,70	24,63



SCHNEIDSPRAY
300 ml Pumpspray, für hohe Werkzeugstandzeit, optimale Schneid- und Zerspanleistung und verbesserten Spänefluss.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 031 00 0	15,60	18,56



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26

SONSTIGES ZUBEHÖR



MAGNETSTAB
Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	43,70	52,00

ZUBEHÖR AKBU



HIGHPOWER AKKU-PACK
HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	125,00	148,75



HIGHPOWER AKKU-STARTER-SET
2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	9 26 04 325 01 0	325,00	386,75



AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	53,80	64,02



USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V
Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	39,70	47,24



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25




KBM 50 AUTO

Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

SEITE		189
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm		++
Kernbohren Metall bis Ø 50 mm		++
Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)		+
Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)		++
Gewindebohren		++
Senken		++
Reiben		++
Vollautomatisches Bohren		++
Einhändiges Arbeiten		++
Über-Kopf-Arbeiten		+
Montage-Einsatz		++
Werkstatt-Einsatz		++
Elektronische Magnethaltekrafterhöhung		•
Magnethaltekraftanzeige		•
Automatischer Bohrvorschub		•
Rechts-/Linkslauf		•
Elektronische Drehzahlabsenkung		•
Memory Funktion		•
Drehzahlgeregelte Tachoelektronik		•
Kippsensor		•
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18/23**
Gewindebohren		M 16**
Senken max. Ø	mm	50**
Reiben max. Ø	mm	23**
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,20

\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten * optional mit Zubehör. ** nur im manuellen Maschinenbetrieb



KBM 50 auto

KBM 50 AUTO

Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.



LIEFERUMFANG

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt,
1 Spänehaken, 1 Zentrierstift,
1 Austreibkeil, 1 Berührschutz,
1 Koffer

Zubehör ab Seite 176

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18/23**
Gewindebohren		M 16**
Senken max. Ø	mm	50**
Reiben max. Ø	mm	23**
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,20

Bestellnummer	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.999,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.378,81

FEIN VORTEILE

+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
+ Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub.
+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
+ Planbare Arbeitszeiten bei Auftragsarbeiten und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten.
+ MK3-Werkzeugaufnahme.
+ Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
+ Hohe Magnethaltekraft.
+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
+ Integrierter Kühlmitteltank.
+ Kippsensor.
+ Drehzahlspeicher „Memory Function".
+ Personen-Schutzschalter.
+ * optional mit Zubehör.
+ ** nur im manuellen Maschinenbetrieb.



NASS-/ TROCKENSAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER **192**

Für saubere Ergebnisse und gesundheitsschonende Arbeitsverhältnisse.



FEIN DUSTEX 25 L SET

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.



FEIN DUSTEX 25 L

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.



FEIN DUSTEX 35 L SET

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.




FEIN DUSTEX 35 L


Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.

SEITE		194	194	194	195
Start-/Stop-Automatik		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Automatische Filterabreinigung					
Antistatik-Funktion		o	o	o	o
Kofferablage					
Staubklasse		L	L	L	L
Max. Aufnahmeleistung	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Luftmenge	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253	253	253	253
Behältervolumen	l	22	22	32	32
Gewicht nach EPTA	kg	8,00	8,00	9,00	9,00


o optional • enthalten




FEIN Dustex 25 L



FEIN Dustex 35 L



FEIN Dustex 35 LX
FEIN Dustex 35 LX AC



FEIN Dustex 35 MX
FEIN Dustex 35 MX AC









	FEIN DUSTEX 35 LX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 MX AC
	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.
	195	195	196	196
	•	•	•	•
	•	•	•	•
		•		•
	o	o	•	•
	•	•	•	•
	L	L	M	M
	1 380	1 380	1 380	1 380
	4 320	4 320	4 320	4 320
	254	254	254	254
	35	35	35	35
	13,50	14,10	13,50	14,10

FEIN DUSTEX 25 L SET

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	22
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	8,00

Bestellnummer	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	320,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	380,80

FEIN VORTEILE

+ Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
+ Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen grosen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
+ Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
+ Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Praktische Ablagefläche mit Rand.
+ Zulassung für Staubklasse L.

LIEFERUMFANG

1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm,
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraft-regulierung, 1 Vliesfiltersack,
1 Flachfaltenfilter Zellulose,
2 Saugrohre (Metall-Ausführung),
1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen,
1 Fugendüse, 1 Saugpinsel,
1 Krümmer

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 25 L

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	22
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	8,00

Bestellnummer	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	290,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	345,10

FEIN VORTEILE

+ Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
+ Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen grosen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
+ Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
+ Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Praktische Ablagefläche mit Rand.
+ Zulassung für Staubklasse L.

LIEFERUMFANG

1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm,
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraft-regulierung, 1 Vliesfiltersack,
1 Flachfaltenfilter Zellulose

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 35 L SET

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	32
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	9,00

Bestellnummer	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	370,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	440,30

FEIN VORTEILE

+ Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
+ Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen grosen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
+ Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
+ Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Praktische Ablagefläche mit Rand.
+ Zulassung für Staubklasse L.

LIEFERUMFANG

1 Werkzeugmuffe mit Saugkraft-regulierung, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Saugpinsel,
1 Krümmer, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Fugendüse, 1 Flach-faltenfilter Zellulose, 1 Vliesfiltersack

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 35 L

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	32
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	9,00

Bestellnummer	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	330,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	392,70

FEIN VORTEILE

+ Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
+ Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen grosen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
+ Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Zulassung für Staubklasse L.
+ Praktische Ablagefläche mit Rand.
+ Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.

LIEFERUMFANG

1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm,
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraft-regulierung, 1 Vliesfiltersack,
1 Flachfaltenfilter Zellulose

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 35 LX

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	13,50

Bestellnummer	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	593,81

FEIN VORTEILE

+ Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
+ Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
+ Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
+ Zulassung für Staubklasse L.
+ Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

LIEFERUMFANG

1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium,
1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm,
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraft-regulierung, 1 Stufenmuffe,
2 Saugrohre (Metall-Ausführung),
1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen,
1 Fugendüse, 1 Saugpinsel,
1 Krümmer

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	14,10

Bestellnummer	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	599,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	712,81

FEIN VORTEILE

+ Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
+ Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
+ Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
+ Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
+ Zulassung für Staubklasse L.
+ Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

LIEFERUMFANG

1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES,
1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch
4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe,
2 Saugrohre (Metall-Ausführung),
1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen,
1 Fugendüse, 1 Saugpinsel,
1 Krümmer

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 35 MX

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	13,50

Bestellnummer	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	649,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	772,31

FEIN VORTEILE

+ Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
+ Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
+ Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
+ Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
+ Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend.

LIEFERUMFANG

1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch ES 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Zubehör ab Seite 197

FEIN DUSTEX 35 MX AC

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.



Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	14,10

Bestellnummer	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	749,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	891,31

FEIN VORTEILE

+ Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
+ Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
+ Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
+ Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
+ Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
+ Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
+ Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
+ Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
+ 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
+ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend.

LIEFERUMFANG

1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch ES 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Zubehör ab Seite 197

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



FLACHFALTENFILTER
Zellulose, Zertifizierung Staubklasse M.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 012 01 0	28,10	33,44



FLACHFALTENFILTER
PES, Zertifizierung Staubklasse M, höherwertiger Filter.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 059 01 0	53,90	64,14



FLACHFALTENFILTER
HEPA.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 060 01 0	85,90	102,22



SAUGSCHLAUCH

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	4	3 13 45 065 01 0	71,50	85,09
35	4	3 13 45 066 01 0	62,40	74,26



ANTISTATISCHER SAUGSCHLAUCH
Elektrostatisch ableitend, orange-schwarz.

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	4	3 13 45 121 01 0	142,00	168,98
35	4	3 13 45 120 01 0	164,00	195,16



VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	2,5	3 13 45 067 01 0	64,90	77,23
35	2,5	3 13 45 068 01 0	52,80	62,83



REPARATURSET
Passend für Saugschlauch Ø 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 069 01 0	28,10	33,44



KRÜMMER

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 070 01 0	11,80	14,04



KRÜMMER
Mit Falschluftöffnung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	3 13 45 263 01 0	17,50	20,83



SAUGROHR
Metall-Ausführung, 2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 071 01 0	28,10	33,44



BODENDÜSE
Umschaltbar, mit Edelstahl-Gleitfläche und umlaufenden Borsten, einsetzbar für harte Böden und textile Bodenbeläge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 072 01 0	35,90	42,72



KOMBIDÜSE
Für Nass- und Trockenarbeiten mit Wechseleinsätzen Gummilippen und Bürstenstreifen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 073 01 0	33,70	40,10



KOMBIDÜSE ALUMINIUM
Für Nass- und Trockenarbeiten mit Wechseleinsätzen Gummilippen und Bürstenstreifen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 137 01 0	104,60	124,47



FUGENDÜSE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 074 01 0	5,60	6,66



POLSTERDÜSE
Mit Bürstenstreifen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 075 01 0	8,50	10,12



SAUGPINSEL
Drehbar, mit Naturborsten, Borstenbesatz 70 x 45 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 076 01 0	10,70	12,73



SAUGBÜRSTE
Naturborsten, Borstenbesatz 120 x 45 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 077 01 0	18,90	22,49



ANTISTATISCHE WERKZEUGMUFFE
Elektrisch leitend, mit Saugkraftregulierung, für Schlauch-Ø 35 mm, Elektrowerkzeug-Anschluss Ø 38 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 123 01 0	27,50	32,73



ANTISTATISCHE WERKZEUGMUFFE
Elektrisch leitend, mit Saugkraftregulierung, für Schlauch-Ø 35 mm, Elektrowerkzeug-Anschluss Ø 27 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 300 01 0	25,30	30,11



STUFENMUFFE
4-stufig.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 079 01 0	12,60	14,99



KABELHALTER
Zur Kabelführung am Saugschlauch, passend für Saugschlauch Ø 27-35 mm.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 119 01 0	6,70	7,97



ZUBEHÖR-SET
2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 071 02 0	76,00	90,44



ZUBEHÖR-SET
1 Saugschlauch, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	3 13 45 133 02 0	80,80	96,15

ZUBEHÖR FÜR DUSTEX 35 LX / MX



ENTSORGUNGSSACK
Offen, nur empfohlen für AC Modelle.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 063 01 0	31,80	37,84



VLIESFILTERSACK PREMIUM
Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2–3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	47,10	56,05

ZUBEHÖR DUSTEX 35 L



VLIESFILTERSACK
Besonders reißfester Vliesstoff. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	29,20	34,75



VLIESFILTERSACK PREMIUM
Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	47,10	56,05



PERMANENTFILTER
Ersetzt die Vliesfiltertüte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 064 01 0	55,00	65,45



HEPA FILTERSACK

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 13 45 130 01 0	96,90	115,31

ZUBEHÖR DUSTEX 25 L



VLIESFILTERSACK
Besonders reißfester Vliesstoff. 2–3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	22,50	26,78



VLIESFILTERSACK PREMIUM
Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2–3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	35,50	42,25



PERMANENTFILTER
Ersetzt die Vliesfiltertüte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 064 01 0	55,00	65,45

ZUBEHÖR FÜR DUSTEX II, DUSTEX 25, DUSTEX 40



FILTERSACK
Extra feine Ausführung für höheren Abscheidegrad, 5er-Pack.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex II, 25	3 13 22 757 01 6	40,80	48,55
Dustex 40	3 13 22 811 01 0	87,60	104,24



FILTERSACK
Standard-Ausführung, 5er-Pack.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 40	3 13 22 810 01 0	43,00	51,17



FILTERPATRONE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 765 00 9	53,90	64,14



SAUGSCHLAUCH
Ø 36 mm, Länge 5 m.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 767 01 5	47,20	56,17



VERBINDUNGSSTÜCK
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	5,00	5,95



STUFENMUFFE
Für unterschiedliche Anschluss-Durchmesser, zum Beispiel für den Anschluss von Fremdfabrikaten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 772 00 2	10,10	12,02



OBERFLÄCHEN-BEARBEITUNG

SCHLEIFER **202**

Perfekte Werkzeuge zum Grob- und Feinschleifen von Flächen, Rohren und Profilen.

POLIERER **215**

Schutz und Pflege von empfindlichen und hochwertigen Oberflächen.









		WSG 17-70 INOX START-SET	**WPO 14-25 E**	**WPO 14-25 E - EDELSTAHL-START-SET**	**ROT 14-200 E**	**RS 12-70 E**
		Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.	Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen.	Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbear-beitung.	Extrem leistungsstarker Rotationsschleifer für hohen Abtrag bei Metall, Holz, Beschichtungen und glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK).	Rohrschleifer mit extrem hoher Abtrags-leistung für Edelstahl-rohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.
SEITE		204	204	204	205	205
Polieren		++	++	++	+	++
Grobschliff		++	++	++	++	++
Feinschliff		++	++	++		++
Trockenschliff		++	++	++	++	++
Microschliff		++	++	++		++
Sanftanlauf		•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•	•
FEIN Hochleistungsmotor		•	•	•	•	•
Spindelarretierung		•	•	•	•	
Nennaufnahme	W	1 700	1 200	1 200	1 200	1 200
Leistungsabgabe	W	1 000	750	750	750	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 7 000
Schleifteller Ø	mm	125	230	230	200	
Polierwerkzeug Ø	mm	125	230	230	200	
Mindest-Wandabstand	mm					50
Bandgeschwindigkeit	m/sek					22
Rohre bis Ø	mm					8 - 80
Bandabmessung	mm					20/40 x 815
Aufnahmegewinde		M 14	M 14	M 14	M 14	
Umfangsgeschwindigkeit	m/sek					
Werkzeug Ø	mm					
Kabel mit Stecker	m	4	4	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40	2,50	2,50	2,60	3,80


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



WSG 17-70 Inox



WPO 14-25 E



RS 12-70 E


RS 10-70 E


KS 10-38 E

				
RS 12-70 E – PROFI-SET EDELSTAHL	**RS 10-70 E START-SET**	**KS 10-38 E SET**	**BF 10-280 E**	**BF 10-280 E START-SET**
Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Rohrbearbeitung.	Handlicher, kompakter Rohrschleifer für Edelstahlrohre bis Ø 45 mm.	Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.	Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.	Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.
205	206	206	206	207
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
1 200	800	800	800	800
750	550	550	550	550
2 700 - 7 000	2 500 - 7 000	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
50	50			
22	3,5 - 11		12 - 32	12 - 32
8 - 80	8 - 45			
20/40 x 815	30 x 533		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
		29,5		
		150		
4	4	4	4	4
3,80	2,90	3,20	2,10	2,10



BF 10-280 E

WSG 17-70 INOX START-SET

Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.



Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Schleifteller Ø	mm	125
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Polierwerkzeug Ø	mm	125
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40

Bestellnummer	7 222 13 61 00 0
EAN	4014586883564
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	421,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	500,99

FEIN VORTEILE

+ POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl.
+ Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
+ Industriekabel H07, 4m Länge.
+ Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
+ Elektronischer Überlastschutz.
+ Blockierüberwachung.
+ Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
+ Sanftanlauf.

LIEFERUMFANG

1 Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm), 1 Finishingscheibe (Ø 125 mm), je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Schleifblätter (K80, Ø 115 mm), 1 Kühlschleifteller (Ø 75 mm, M 14), 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

WPO 14-25 E

Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Schleifteller Ø	mm	230
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	421,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	500,99

FEIN VORTEILE

+ Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
+ Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
+ Hervorragende Ergonomie.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ H07 Industriekabel.
+ Staubgeschützte Kugellager.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff

Zubehör ab Seite 207

WPO 14-25 E - EDELSTAHL-START-SET

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Schleifteller Ø	mm	230
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	740,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	880,60

FEIN VORTEILE

+ Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
+ Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
+ Hervorragende Ergonomie.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ H07 Industriekabel.
+ Staubgeschützte Kugellager.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.

LIEFERUMFANG

1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, Korn 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, Korn 180), 2 Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshand-griff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

ROT 14-200 E

Extrem leistungsstarker Rotationsschleifer für hohen Abtrag bei Metall, Holz, Beschichtungen und glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK).



LIEFERUMFANG

1 Absaughaube, 1 Schleifteller hart (Ø 200 mm), 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Schleifteller Ø	mm	200
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	200
Saugschlauch-Anschluss Ø	mm	38
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,60

Bestellnummer	7 221 65 50 01 0
EAN	4014586867236
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	582,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	692,58

FEIN VORTEILE

+ 200 mm großer Schleifteller - extrem leistungsstark über den gesamten Drehzahlbereich.
+ Staubfreies Arbeiten mit Absaughaube, passend für 150 und 200 mm Schleifteller.
+ Doppelte Getriebeuntersetzung gewährleistet konstante Drehzahlen auch bei höchster Belastung.
+ Kombinierbar mit den Staubsaugern der FEIN Dustex Baureihe.
+ Universell einsetzbar als Schleifer und Polierer.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
+ Hervorragende Ergonomie.
+ Spindelarretierung.
+ Inkl. montierter Griffhaube für optimalen Halt beim Polieren.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ H07 Industriekabel.
+ Staubgeschützte Kugellager.
+ Extrem leichtes Gewicht.
+ Großer Werkzeugkoffer für Verbrauchsmaterial und Zubehör.

RS 12-70 E

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.



Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 7 000
Mindest-Wandabstand	mm	50
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Rohre bis Ø	mm	8 - 80
Bandabmessung	mm	20/40 x 815
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,80

Bestellnummer	7 221 13 50 01 4
EAN	4014586853819
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.163,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.383,97

FEIN VORTEILE

+ Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
+ Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
+ 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
+ Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Staubgeschützte Kugellager.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.

RS 12-70 E – PROFI-SET EDELSTAHL

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Rohrbearbeitung.



LIEFERUMFANG

2 x 10 St. Schleifbänder 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 St. Schleifbänder 40 x 815 mm P120/P180, 5 St. Vliesbänder 20 x 820 mm sehr fein, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 7 000
Mindest-Wandabstand	mm	50
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Rohre bis Ø	mm	8 - 80
Bandabmessung	mm	20/40 x 815
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,80

Bestellnummer	7 221 13 51 01 3
EAN	4014586853826
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.364,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.623,16

FEIN VORTEILE

+ Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
+ Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
+ 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
+ Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ Staubgeschützte Kugellager.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.

RS 10-70 E START-SET

Handlicher, kompakter Rohrschleifer für Edelstahlrohre bis Ø 45 mm.



LIEFERUMFANG

je 10 Schleifbänder (K 120, 180), 5 Vliesbänder (fein), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 7 000
Mindest-Wandabstand	mm	50
Bandgeschwindigkeit	m/sek	3,5 - 11
Rohre bis Ø	mm	8 - 45
Bandabmessung	mm	30 x 533
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,90

Bestellnummer	7 221 66 60 00 0
EAN	4014586867519
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.120,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.332,80

FEIN VORTEILE

+ FEIN Hochleistungsmotor für konstante Drehzahl auch bei Belastung.
+ Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
+ Einfachste Handhabung – schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
+ Automatische Bandjustierung.
+ Perfekte Bandführung.
+ Umschlingungswinkel bis zu 180°.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
+ Sanftanlauf.
+ Wiederanlaufschutz.
+ H07 Industriekabel.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

KS 10-38 E SET

Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.



LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff, je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke), je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke), Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 350 - 3 750
Umfangsgeschwindigkeit	m/sek	29,5
Werkzeug Ø	mm	150
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,20

Bestellnummer	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	758,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	902,02

FEIN VORTEILE

+ Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
+ Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
+ Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem.
+ Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
+ Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
+ Elektronische Drehzahlstellung.
+ Qualität Made in Germany.
+ H07 Industriekabel.
+ Sanftanlauf.
+ Wiederanlaufschutz.

BF 10-280 E

Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.



LIEFERUMFANG

1 Schleifarm gekröpft 3/6 mm (63810026010)

Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 000 - 28 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	12 - 32
Bandabmessung	mm	520 x 3/6/20
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	533,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	634,27

FEIN VORTEILE

+ FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
+ Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
+ Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
+ Perfekte Bandführung.
+ Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
+ Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen.
+ Sanftanlauf.
+ Wiederanlaufschutz.
+ H07 Industriekabel.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

BF 10-280 E START-SET

Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.



LIEFERUMFANG

3 Schleifarme (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade), 10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120), 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120), 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120), 5 Vliesbänder 6 mm (mittel), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 207

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 000 - 28 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	12 - 32
Bandabmessung	mm	520 x 3/6/20
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	623,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	741,37

FEIN VORTEILE

+ FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
+ Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
+ Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
+ Optimale Bandgeschwindigkeiten.
+ Perfekte Bandführung.
+ Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
+ Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
+ Sanftanlauf.
+ Wiederanlaufschutz.
+ H07 Industriekabel.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF
M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	8,70	10,35



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 122 01 0	63,80	75,92



VORPOLIERCREME ROT
Zum Vorpolieren.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 008 01 2	26,60	31,65



ABGLÄNZCREME WEISS
Zum Abglänzen und Hochglanzpolieren.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 009 01 6	26,60	31,65



MICROFASERTUCH
Feinmaschige Qualität zum Reinigen von Polierresten. Saumfreie Ausführung für kratz- und fusselfreies Arbeiten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 003 01 0	7,40	8,81



EDELSTAHL ABDECKBAND
Zum Schutz von Edelstahlflächen vor Kratzern durch Schleifarbeiten. Perfekt für den Einsatz bei Gehrungsschliffen von verschweißten Edelstahlprofilen. Die abgedeckte Seite wird durch das Abdeckband beim Schleifen, Satinieren oder beim Mattieren geschützt.

L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 37 33 010 01 0	52,90	62,95

ZUBEHÖR RS 12-70 E



BASIS-SET ROHRSCHLEIFER
Reinigen von Verschmutzungen, Kratzer entfernen, bis zum perfekten Satinschliff. Bestehend aus: 2 x 10 St. Schleifbänder, 20 x 815 mm, P120/P180; 2 x 10 St. Schleifbänder, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 St. Vliesbänder, 20 x 820 mm, sehr fein 280.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 050 02 1	202,10	240,50



POLIER-SET ROHRSCHLEIFER
Vorbereitung zum Polieren bis zum perfekten Spiegelglanz. Bestehend aus: 2 x 10 St. Schleifbänder, 20 x 815 mm, P320/P400; 1 x 3 St. Polierbänder, 20 x 815 mm; 1 Tube Vorpoliercreme, rot (200 ml); 1 Tube Abglänzcreme, weiß (200 ml).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 052 02 3	166,00	197,54



KERAMIK-SCHLEIFBÄNDER
Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte.

Korn	Maße mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	43,90	52,24
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	68,90	81,99



SCHLEIFBÄNDER
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen.
20 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	10	6 37 14 050 01 5	30,40	36,18
180	10	6 37 14 051 01 4	30,40	36,18
320	10	6 37 14 052 01 7	30,40	36,18
400	10	6 37 14 053 01 1	30,40	36,18



SCHLEIFBÄNDER
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen.
40 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	10	6 37 14 054 01 9	50,00	59,50
180	10	6 37 14 055 01 3	50,00	59,50



VLIESBÄNDER
Sehr weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen.
20 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 14 056 01 6	35,20	41,89
120	5	6 37 14 057 01 0	35,20	41,89
280	5	6 37 14 058 01 8	41,20	49,03



POLIERBÄNDER
20 x 815 mm, sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 010 01 8	59,60	70,92



UMLENKROLLE
Für beengte Platzverhältnisse (Wandabstand 50 mm).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 35 017 01 1	69,30	82,47

ZUBEHÖR BF 10-280 E



SCHLEIFARM GEKRÖPFT

Bandbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/6	6 38 10 026 01 0	64,70	76,99



SCHLEIFARM GERADE

Bandbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	6 38 10 027 01 0	64,70	76,99
20	6 38 10 030 01 0	84,60	100,67



KERAMIK-SCHLEIFBAND
Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
VE 10, Länge 520 mm.

Korn	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	3	6 37 14 061 01 0	13,60	16,18
120	3	6 37 14 062 01 0	13,60	16,18
180	3	6 37 14 063 01 0	13,60	16,18
80	6	6 37 14 068 01 0	15,10	17,97
120	6	6 37 14 069 01 0	15,10	17,97
180	6	6 37 14 070 01 0	15,10	17,97
80	20	6 37 14 089 01 0	20,70	24,63
120	20	6 37 14 090 01 0	20,70	24,63
180	20	6 37 14 091 01 0	20,70	24,63



VLIESBAND
Weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen.
VE 5, Länge 520 mm.

Breite mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	grob	6 37 14 114 01 0	19,20	22,85
6	mittel	6 37 14 115 01 0	19,20	22,85
6	fein	6 37 14 116 01 0	19,20	22,85
20	grob	6 37 14 123 01 0	27,00	32,13
20	mittel	6 37 14 124 01 0	27,00	32,13
20	fein	6 37 14 125 01 0	27,00	32,13



POLIERBAND
Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten.
VE 3, Länge 520 mm.

Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	6 37 26 016 01 0	12,30	14,64
20	6 37 26 019 01 0	17,00	20,23

ZUBEHÖR WSG 17-70 INOX



SCHNELLSPANNMUTTER
Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 191 01 0	27,40	32,61



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



SCHUTZHAUBE
Für Fächerschleif- und Schruppscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 18 10 300 00 0	8,46	10,07



SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN
Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 11 017 01 0	28,60	34,03



INNENFLANSCH

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 182 01 0	7,40	8,81



GEWINDEFLANSCH

M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	7,40	8,81



GEWINDEFLANSCH

M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	6,90	8,21



ELASTISCHER SCHLEIFTELLER

Mit Flansch M 14, für Fiber-Schleifblätter Ø 125 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 06 087 01 3	11,90	14,16



STÜTZTELLER

M 14, Ø 125 mm, mit Klettenhaftteil, für Schleifblätter mit Klettenschnellbefestigung

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 168 01 2	10,60	12,61



STÜTZTELLER

mit Klettenhaftteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 172 01 0	14,40	17,14



SCHLEIFVLIESSCHEIBEN

Ø 115 mm, stabil, mit Klettenschnellbefestigung, für Einsatz mit Stützteller 6 38 06 172 01 0

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	10	6 37 32 001 01 8	35,20	41,89
mittel	10	6 37 32 002 01 1	33,40	39,75
fein	10	6 37 32 003 01 5	28,60	34,03



KÜHLSCHLEIFTELLER

hinterlüfteter Schleifteller, ideal für Schleifscheiben Pyramix

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 193 01 0	11,90	14,16



KÜHLSCHLEIFTELLER

hinterlüfteter Schleifteller, ideal für Schleifscheiben Pyramix zur Weiterverwendung wenn der äußere Rand der Schleifscheiben abgetrennt wurde.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	6 38 06 196 01 0	11,20	13,33



SCHLEIFBLÄTTER

Ø 115 mm, zum Entfernen sehr tiefer Kratzer und feiner Schweißnähte

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	25	6 37 28 135 01 0	25,60	30,46



SCHLEIFBLATT PYRAMIX

Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
zum Entfernen tiefer Kratzer

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	5	6 37 17 239 01 0	23,70	28,20
280	25	6 37 17 239 02 0	103,40	123,05



SCHLEIFBLATT PYRAMIX

Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
zum Entfernen leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
400	5	6 37 17 240 01 0	23,70	28,20
400	25	6 37 17 240 02 0	103,40	123,05



SCHLEIFBLATT PYRAMIX

Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
zum Entfernen sehr leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
800	5	6 37 17 241 01 0	23,70	28,20
800	25	6 37 17 241 02 0	103,40	123,05



SCHLEIFBLATT PYRAMIX

Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
Reduzierung der Rautiefe, optimale Voraussetzung für das anschließende Polieren

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 400	5	6 37 17 242 01 0	23,70	28,20
1 400	25	6 37 17 242 02 0	103,40	123,05



LAMELLENSCHLEIFRAD

Ø 125 mm, M 14

Korn	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	20	6 37 21 052 01 0	24,80	29,51



FINISHINGSCHEIBE

Ø 125 mm, für das Endfinish

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 32 005 01 0	25,20	29,99



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE
Zum Entfernen von Schweißnähten ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Je nach Dicke der Schweißnaht kann zwischen den Fächerschleifscheiben gewählt werden.

Ø mm	Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	weich	5	6 37 30 019 01 0	85,60	101,86
125	mittel	5	6 37 30 021 01 0	85,60	101,86
125	grob	5	6 37 30 020 01 0	85,60	101,86



EDELSTAHL-SET VORBEREITUNG POLIEREN FLÄCHE/ ROHRE/PROFILE
Entfernt Kratzer effektiv und schnell; optimale Vorbereitung zum Polieren durch abgestimmten Schliffbildaufbau; bei Vorbereitung zum Polieren: Hohe Abtragsleistung bei geringem Zeitaufwand. Bestehend aus: 5 Schleifblatt Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 Schleifblatt K800 (6 37 17 241 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 Schleifblatt K80 (6 37 28 135 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 193 04 0	138,90	165,29



FILZ FÄCHERSCHEIBE
Zum Polieren und Vorpolieren von Edelstahl. Durch die Lamellen „verbrennt" der Filz nicht und es kann ohne Streifenbildung poliert werden. Nur mit Polierpaste verwenden (Vorpolieren = Vorpoliercreme, Hochglanzpolieren = Abglänzcreme).

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	weich	6 37 23 037 01 0	28,30	33,68
125	mittel	6 37 23 038 01 0	28,30	33,68

ZUBEHÖR KS 10-38 E



VLIESSCHEIBE
Sehr hohe Abtragsleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	7	sehr grob	6 37 34 008 01 0	31,90	37,96



VLIESSCHEIBE
Mit hoher Abtragleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3	grob	6 37 34 001 01 0	28,40	33,80
150	6	grob	6 37 34 002 01 0	36,20	43,08



VLIESSCHEIBE
Zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe auf Kehlnähten. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3	mittel	6 37 34 003 01 0	21,20	25,23
150	6	hart	6 37 34 004 01 0	26,00	30,94



VLIESSCHEIBE
Entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren von Kehlnähten.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3	fein	6 37 34 005 01 0	21,20	25,23
150	6	fein	6 37 34 006 01 0	26,00	30,94



VLIESSCHEIBE
Zum Vorpolieren von Oberflächen von Kehlnähten. Entfernt schnell Anlauffarben ohne die Schweißnaht abzutragen.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6	sehr fein	6 37 34 007 01 0	23,00	27,37



FILZSCHEIBE
Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten.

Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6	6 37 18 011 01 0	15,30	18,21



PROFILIERSTEIN
Zum Anschleifen der Vliesscheiben für gleichbleibende Kehlnaht-Profile.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 011 01 0	18,70	22,25

ZUBEHÖR RS 10-70 E



SCHLEIFBÄNDER
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen.
VE 10, 30 x 533 mm.

Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 37 14 136 01 0	24,30	28,92
120	6 37 14 137 01 0	24,30	28,92
180	6 37 14 138 01 0	24,30	28,92
320	6 37 14 139 01 0	24,30	28,92
400	6 37 14 140 01 0	24,30	28,92



VLIESBÄNDER
Sehr weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen.
VE 5, 30 x 533 mm.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	6 37 14 141 01 0	34,50	41,06
mittel	6 37 14 142 01 0	34,50	41,06
fein	6 37 14 143 01 0	34,50	41,06



POLIERBÄNDER
sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen.
VE 3, 30 x 533 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 144 01 0	19,30	22,97

ZUBEHÖR ROT 14-200 E



SAUGHAUBEN SET

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 264 01 0	19,10	22,73

ABSAUGHAUBE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 240 01 4	19,58	23,30



VERBINDUNGSSTÜCK

Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	5,00	5,95



SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen.
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 022 01 7	52,90	62,95



SCHLEIFTELLER

Ø 150 mm, gelocht, mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 116 02 1	99,70	118,64
extra weich	6 38 06 166 02 6	98,20	116,86



SCHLEIFTELLER

Ø 200 mm, gelocht mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 102 02 3	109,50	130,31
mittel	6 38 06 095 02 1	110,30	131,26
extra weich	6 38 06 118 02 3	110,30	131,26



LAMMFELL

mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 009 00 4	10,20	12,14
200	6 37 23 010 00 6	17,30	20,59

ZUBEHÖR MSF 636-1

KLETTENHAFTTEIL

Ø 150 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3 14 26 030 00 5	16,20	19,28

SCHLEIFTELLER

Ø 115 mm, ungelocht mit Klettenhaftteil, hart

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 167 02 0	36,10	42,96



SCHLEIFBLÄTTER

Ø 115 mm, zum Entfernen sehr tiefer Kratzer und feiner Schweißnähte

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 096 01 9	25,60	30,46



SCHLEIFTELLER

Ø 125 mm, gelocht mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 103 02 7	74,20	88,30
mittel	6 38 06 088 02 7	75,20	89,49
weich	6 38 06 117 02 5	96,00	114,24

SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 125 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farben, Spachtel, Autolacke, GFK, Kunststoff. Qualität: vollkunstharzgebunden, mittlere Bindung, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, hohe Abtragsleistung, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 001 01 6	34,70	41,29
100	50	6 37 28 002 01 9	34,70	41,29



SCHLEIFTELLER

Ø 150 mm, gelocht, mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 101 02 0	86,60	103,05
mittel	6 38 06 090 02 3	88,30	105,08
weich	6 38 06 114 02 4	82,70	98,41



EXZENTERKOPF

Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 12 07 103 01 3	109,45	130,25



SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	50	6 37 28 009 01 4	97,70	116,26
60	50	6 37 28 010 01 6	91,30	108,65
80	50	6 37 28 056 01 3	83,00	98,77
100	50	6 37 28 054 01 6	83,00	98,77



SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 074 01 4	45,90	54,62
120	50	6 37 28 084 01 3	39,50	47,01
150	50	6 37 28 012 01 8	39,50	47,01
180	50	6 37 28 013 01 2	39,50	47,01
220	50	6 37 28 014 01 0	39,50	47,01
240	50	6 37 28 015 01 4	39,50	47,01
320	50	6 37 28 017 01 1	39,50	47,01
400	50	6 37 28 061 01 0	39,50	47,01



SCHLEIFBLÄTTER
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen.
Qualität: vollkunstharzgebunden, leichte Bindung, Korund.
Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	50	6 37 28 072 01 2	48,80	58,07
60	50	6 37 28 073 01 6	46,90	55,81



LAMMFELL
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 37 23 008 00 0	7,70	9,16
150	6 37 23 009 00 4	10,20	12,14

ZUBEHÖR WPO 14-25 E



EDELSTAHL-SET STANDARD FLÄCHE
Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung: Reinigen von Verschmutzungen durch Wellenvlies, entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff. Bestehend aus: 1 Elast. Schleifwalze K60 (6 37 21 006 01 2), 1 Lamellenvlieswalze (6 37 21 009 01 8), 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung (6 37 23 021 01 3), 1 Schleifvliesscheiben fein VE10 (6 37 32 003 01 5), 1 Stützteller (6 38 06 172 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 066 02 4), 1 Zweiloch-Mutterndreher (6 29 10 022 00 2), 1 Maulschlüssel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 006 04 0	196,40	233,72



EDELSTAHL-SET SCHLEIFEN FLÄCHE
Hohe Abtragsleistung in der Fläche. Bestehend aus: 1 Expansionswalze (6 38 06 192 01 0), 5 Schleifhülsen K60 (6 37 14 132 01 0), 5 Schleifhülsen K80 (6 37 14 133 01 0), 5 Schleifhülsen K120 (6 37 14 134 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 192 02 0	197,80	235,38



EDELSTAHL-SET SATINIEREN FLÄCHE
Perfekter, ansatzfreier Satinierschliff. Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung. Bestehend aus: 1 Elastische Schleifwalze K60 mittel (6 37 21 006 01 2), 1 Elastische Schleifwalze K180 fein (6 37 21 007 01 6), 1 Schleifvlieswalze Sinus K180 fein (6 37 21 051 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 050 02 0	212,50	252,88



EDELSTAHL-SET STANDARD ROHRE
Set für Standard-Anwendungen in der Bearbeitung von geraden Rohren. Reinigen von Verschmutzungen, Entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff. Bestehend aus: 1 Schleifbandrolle (6 38 06 181 01 6), 1 Schleifband K60 VE10 (6 37 14 044 01 0), 1 Schleifband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4), 1 Vliesband mittel (6 37 14 048 01 9), 1 Vliesband fein (6 37 14 049 01 3), 1 Klebeband (6 38 09 004 01 9)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 181 03 0	139,50	166,01



EDELSTAHL-SET SATINIEREN PROFILE
Satinieren von Profilen für perfektes Schliffbild. Bestehend aus: 1 Elastische Walze K 60 mittel (6 37 21 054 01 0), 1 Elastische Walze K 180 fein (6 37 21 055 01 0), 1 Schleifvlieswalze Sinus fein (6 37 21 056 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 071 02 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 054 02 0	176,40	209,92



EDELSTAHL-SET POLIEREN FLÄCHE/ROHRE/PROFILE
Oberflächen bis zum Spiegelglanz. Keine Fusselbildung der Polierringe. Bestehend aus: 1 Polierring-Sisal (6 37 23 011 01 4), 2 Polierring-Tuch fest (6 37 23 013 01 1), 2 Polierring-Tuch weich (6 37 23 014 01 9), 1 Bürstpaste (6 37 26 027 01 0), 1 Vorpolierpaste (6 37 26 028 01 0), 1 Abglänzpaste (6 37 26 029 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 027 03 8), 1 Zweiloch-Mutterndreher (6 29 10 022 00 2), 1 Maulschlüssel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 011 04 0	112,50	133,88



ELASTISCHE SCHLEIFWALZE
Bohrung 19 mm
100 x 100 mm

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	mittel	6 37 21 006 01 2	85,00	101,15
180	fein	6 37 21 007 01 6	85,00	101,15



ELASTISCHE SCHLEIFWALZE
Bohrung 19 mm
100 x 50 mm

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	mittel	6 37 21 054 01 0	59,10	70,33
180	fein	6 37 21 055 01 0	59,10	70,33



SCHLEIFVLIESWALZE SINUS
Bohrung 19 mm
Ø 100 x 50 mm, mit Sinuswelle, für ansatzfreies Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 056 01 0	34,20	40,70



SCHLEIFVLIESWALZE SINUS
Bohrung 19 mm
Ø 100 x 100 mm, mit Sinuswelle, für ansatzfreies Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 051 01 0	48,50	57,72



LAMELLENSCHLEIFRAD
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm
zur Beseitigung leichter Fehler und leichter Kratzer

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 003 01 7	54,80	65,21



LAMELLENSCHLEIFRAD
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm
für mittleren Bürstenstrich

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 004 01 5	54,80	65,21



LAMELLENSCHLEIFRAD
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm
für feinen Bürstenstrich, Satinierfinish

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 005 01 9	54,80	65,21



LAMELLENVLIESWALZE
Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm
für mittleres Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	mittel	6 37 21 008 01 4	37,00	44,03



LAMELLENVLIESWALZE
Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm
für feines Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 009 01 8	37,00	44,03



LAMELLENVLIESWALZE
Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm
für sehr feines Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	sehr fein	6 37 21 010 01 0	37,00	44,03



FILZ LAMELLENWALZE
Zum Polieren und Vorpolieren von Edelstahl. Durch die Lamellen „verbrennt" der Filz nicht und es kann ohne Streifenbildung poliert werden. Nur mit Polierpaste verwenden (Vorpolieren = Vorpoliercreme, Hochglanzpolieren = Abglänzcreme).

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
weich	6 37 21 057 01 0	66,60	79,25
mittel	6 37 21 058 01 0	66,60	79,25



SCHLEIFVLIES
mit Wellenfaltung, Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm, für leichte Entgratarbeiten, Desoxidation, leichte Schleifarbeiten, dekorative Arbeiten

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 021 01 3	15,50	18,45
200	6 37 23 022 01 6	18,80	22,37



SCHLEIFVLIESSCHEIBEN
Ø 115 mm, stabil, mit Klettenschnellbefestigung, für Einsatz mit Stützteller 6 38 06 172 01 0

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	10	6 37 32 001 01 8	35,20	41,89
mittel	10	6 37 32 002 01 1	33,40	39,75
fein	10	6 37 32 003 01 5	28,60	34,03



STÜTZTELLER
mit Klettenhaftteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 172 01 0	14,40	17,14



SCHLEIFBANDROLLE
Bohrung 19 mm
100 x 70 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 181 01 6	71,10	84,61



SCHLEIFBÄNDER
600 x 30 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	10	6 37 14 044 01 0	21,50	25,59
120	10	6 37 14 045 01 4	21,50	25,59
240	10	6 37 14 046 01 7	21,50	25,59

KLEBEBAND
zum Wiederverschließen von Schleifbändern bei geschlossenen Rohrsystemen, 50 m

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 09 004 01 9	10,60	12,61



VLIESBÄNDER
mit Knopfverschluss zum Wiederverschließen, ideal bei geschlossenen Rohrsystemen, 600 x 30 mm

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	6 37 14 047 01 1	11,70	13,92
mittel	6 37 14 048 01 9	11,70	13,92
fein	6 37 14 049 01 3	11,70	13,92



POLIERRINGE, SISAL, TUCH
zum
- Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von NE-Metallen nach Vorschliff mit Korn 240 - 280 mit Bürstpaste „gelb".
- Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von Eisen/Stahl und Edelstahl nach Vorschliff mit Korn 280 - 320 mit Bürstpaste „gelb"
- Mattglänzen/Bü-Mattglänzen/Bürsten von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl mit Bürstpaste „gelb".
- Vorpolieren von Eisen/Stahl und Edelstahl mit Vorpolierpaste „orange" Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 011 01 4	17,50	20,83
200	6 37 23 012 01 7	24,10	28,68



POLIERRINGE, TUCH, FEST
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl, Vorpolierpaste „orange"

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 013 01 1	10,30	12,26
200	6 37 23 015 01 3	11,90	14,16



POLIERRINGE, TUCH, WEICH
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom mit Abglänzpaste „weiß"

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 014 01 9	8,00	9,52
200	6 37 23 016 01 6	11,50	13,69

POLIERRINGE, VLIESSTOFF, EXTRA WEICH
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Finishpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und vielen Kunststoffen mit Abglänzpaste „weiß"

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 019 01 2	10,50	12,50
200	6 37 23 020 01 4	15,40	18,33



POLIERSCHEIBE
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm
zum Strichpolieren, Korn 16 (grob), weich, „grün"

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 013 01 8	124,10	147,68



POLIERSCHEIBE
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm
für feine Oberflächen, Korn 24 (mittel), weich, „blau"

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 015 01 0	124,10	147,68

POLIERSCHEIBE
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm
zum Feinpolieren, Korn 46 (fein), weich, „braun"

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 016 01 3	124,10	147,68



LAMELLENSCHLEIFRAD
Breite 50 mm, zum Polieren von nichtrostendem Stahl, Bohrung 14 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 37 21 001 00 1	127,80	152,08



BÜRSTPASTE
„gelb", für Sisal/Tuch zum Mattglänzen von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 027 01 0	8,10	9,64



VORPOLIERPASTE
„orange", für Tuch fest, zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 028 01 0	8,10	9,64



ABGLÄNZPASTE
„weiß", für Tuch weich, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 029 01 0	8,10	9,64



HALTER
für seitlichen Handgriff, um 360° schwenkbar

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 006 01 0	57,40	68,31



AUFSPANNDORN
für Satinierwerkzeuge (Walze und Rolle), Werkzeugaufnahme Ø 19 mm

Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	6 38 03 071 02 0	44,20	52,60
100	6 38 03 067 02 8	51,30	61,05



AUFSPANNDORN
mit Spannflansch M 14, für Polierringe, Spannbereich 15 - 35 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 027 03 8	29,60	35,22



AUFSPANNDORN
mit Spannflansch M 14, für Lamellenschleifscheiben, Schwabbel und Polierscheiben, Spannbereich 15 - 50 mm, Werkzeugaufnahme Ø 14 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 066 02 4	32,80	39,03



SCHUTZBÜGEL
als Handschutz

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 29 216 00 5	5,30	6,31



EXPANSIONSWALZE
Bohrung 19 mm
Ø 100 x 100 mm, für vibrationsfreie, sichere Mitnahme der Schleifhülsen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 192 01 0	163,00	193,97



SCHLEIFHÜLSE
zum Entfernen leichter Schweißnähte und sehr tiefer Kratzer und Walzhaut

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	5	6 37 14 132 01 0	12,30	14,64



SCHLEIFHÜLSE
zum Entfernen von tiefen Kratzern

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 14 133 01 0	11,90	14,16



SCHLEIFHÜLSE
zum Entfernen von Kratzern, Vorstufe zum Satinfinish

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	5	6 37 14 134 01 0	11,60	13,80



SCHLEIFHÜLSE PYRAMIX
zum Entfernen von Kratzern, Vorstufe zum Satinfinish

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	5	6 37 14 145 01 0	53,40	63,55
400	5	6 37 14 146 01 0	53,40	63,55
600	5	6 37 14 147 01 0	53,40	63,55
1 400	5	6 37 14 148 01 0	53,40	63,55











	WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET	WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SET
	Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.		Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.		Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.	Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.	
SEITE	216	216	216	217	217	217	218
Polieren	++	++	++	++	++	++	++
Grobschliff	+	+	++	++	++		
Feinschliff	+	+	++	++	++		
Trockenschliff	++	++	++	++	++		
Microschliff	++	++	++	++	++		
Sanftanlauf	•	•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz	•	•	•	•	•	•	•
FEIN Hochleistungsmotor	•	•	•	•	•	•	•
Spindelarretierung	•	•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Leistungsabgabe W	750	750	750	750	750	550	550
Leerlaufdrehzahl 1/min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø mm	230	230	230	230	230	150	150
Aufnahmegewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel mit Stecker m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht nach EPTA kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20


\+ geeignet ++ sehr gut geeignet • enthalten



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

WPO 14-15 E

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	430,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	511,70

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
+ Komfortable Drehzahleinstellung.
+ Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
+ Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.

LIEFERUMFANG

1 Griffhaube, 1 Zusatz-Handgriff

Zubehör ab Seite 219

WPO 14-15 E - SET

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	442,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	525,98

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
+ Komfortable Drehzahleinstellung.
+ Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
+ Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
+ Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff,
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm),
1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Zubehör ab Seite 219

WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET

Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	408,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	485,52

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
+ Komfortable Drehzahleinstellung.
+ Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
+ Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff,
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 170 mm),
1 Polierschwamm (Ø 195 mm),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 219

WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET

Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	535,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	636,65

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
+ Komfortable Drehzahleinstellung.
+ Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
+ Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm.
+ Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff,
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 170 mm),
1 Polierschwamm (Ø 195 mm),
1 Lammwolle (Haubenform, Ø 235 mm), 1 Absaughaube,
1 Schleifteller Ø 150 mm,
2 Schleifvlies für Antifouling,
1 Borstenvlies, je 2 Schleifblätter Ø 150 mm, gelocht (K 80, 150, 180),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 219

WPO 14-25 E

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.



Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	441,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	524,79

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Hervorragende Ergonomie.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ H07 Industriekabel.
+ Staubgeschützte Kugellager.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
+ Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 49).

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff,
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm),
1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Zubehör ab Seite 219

WPO 10-25 E

Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.



Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	389,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	462,91

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
+ Komfortable Drehzahleinstellung.
+ Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
+ Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.

LIEFERUMFANG

1 Zusatz-Handgriff, 1 Griffhaube

Zubehör ab Seite 219

WPO 10-25 E - SET

Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.



Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	397,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	472,43

LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff,
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm),
1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Zubehör ab Seite 219

FEIN VORTEILE

+ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
+ Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
+ Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
+ Komfortable Drehzahleinstellung.
+ Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
+ Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
+ Spindelarretierung.
+ Rechts- und Linkshand-Bedienung.
+ Wiederanlaufschutz.
+ Sanftanlauf.
+ Selbstabschaltende Kohlebürsten.
+ Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 63).

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 122 01 0	63,80	75,92

ZUBEHÖR WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



LACKAUFBEREITUNGS- UND FINISHING-SET
Ideale Zusammenstellung für die Lackaufbereitung von verwitterten und neuwertigen Lacken. Ebenfalls perfekt geeignet für das Finishing von frischen Lacken (Nicht geeignet für Matt-Lacke). Inhalt im Kunststoffkoffer: 1 FEIN 1-Stufen-Poliermittel 1 kg; 1 FEFEIN Top Wachs Lackversiegelung 1 kg; 1 Stützteller 150 mm; 1 Lammfell 150 mm; 2 mittelharte Polierschwämme orange 150 mm; 1 Waffelschwamm; 53 Schleifblüten K2800; 1 Handschleifblock; 1 Befeuchtungs-Würfel; 1 Reinigungsknete 200 g; 2 Microfasertücher.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 028 04 0	213,40	253,95



REINIGUNGSKNETE
FEIN Reinigungsknete entfernt schonend Ablagerungen von Lack und Glas wie: Lack- und Farbnebel, Flugrost, Teer, Baumharze, Insektenreste, Umweltablagerungen und Bremsstaub von Felgen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 007 01 0	33,30	39,63



MICROFASERTUCH
Feinmaschige Qualität zum Reinigen von Polierresten. Saumfreie Ausführung für kratz- und fusselfreies Arbeiten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 003 01 0	7,40	8,81



SCHLEIFBLÜTE
microfeines selbstklebendes Schleifpapier Korn 2800, zum Bearbeiten von Lackfehlern wie z. B. Lackeinschlüssen. 1 Bogen á 53 Schleifblüten Ø 30 mm. Passend zu Handschleifblock 6 37 33 002 01 0

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 221 01 0	9,80	11,66



BEFEUCHTUNGS-WÜRFEL
handlicher Schaumstoffwürfel zur hygienischen Befeuchtung der Schleifblüten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 001 01 0	3,20	3,81



HANDSCHLEIFBLOCK
handlicher Schleifblock für die beidseitige Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 002 01 0	12,00	14,28



FEIN 1-STUFEN-POLIERMITTEL
Ideal für stark bis leicht beschädigte kratzfeste Lacke. Hervorragende Glanzeigenschaft in nur einem Arbeitsschritt. Silikonölfrei.
Auch für Yacht-Anwendungen (Gelcoat) hervorragend geeignet.

Inhalt kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 37 26 014 01 0	42,80	50,93



STÜTZTELLER
mit Klettenhaftteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 38 06 179 01 5	21,10	25,11
125	6 38 06 169 01 6	13,20	15,71
130	6 38 06 178 01 1	29,70	35,34
150	6 38 06 170 01 8	16,00	19,04



STÜTZTELLER
für Lammfell mit Schnürzug, Gummibelag, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 38 06 012 00 8	16,20	19,28



POLIERSCHWAMM
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	weich	6 37 23 024 01 8	19,30	22,97
100	hart	6 37 23 023 01 0	19,30	22,97
125	mittel	6 37 23 017 01 0	13,40	15,95
150	mittel	6 37 23 018 01 8	14,80	17,61



POLIERSCHWAMM ORANGE
Feinporiger, mittelharter Polierschwamm für Neu- und Altlacke Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 028 01 0	16,10	19,16



WAFFELSCHWAMM
Extrem feiner und weicher Polierschwamm zum Beseitigen von Hologrammen aus dunklen Lacken. Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 029 01 0	16,10	19,16



LAMMFELL
mit Schnürzug

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 37 23 007 00 2	8,10	9,64



LAMMFELL
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 37 23 008 00 0	7,70	9,16
150	6 37 23 009 00 4	10,20	12,14



FEIN TOP WACHS LACKVERSIEGELUNG
Langanhaltende Lackversiegelungen durch hochwertige natürliche und synthetische Wachse. Für sensationellen Glanz. Silikonölfrei.

Inhalt kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 37 26 015 01 0	37,50	44,63

ZUBEHÖR WPO 14-15 E



STÜTZTELLER
mit Klettenhaftteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 38 06 187 01 0	38,10	45,34



POLIERSCHWAMM
Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhaftsystem. Empfohlene Arbeitsdrehzahl 500 - 1 000 U/min.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
195	6 37 23 034 01 0	17,80	21,18



BORSTENVLIES
Borstenvlies zur Reinigung oder Politur von Bootsrümpfen und Decks Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhaftsystem. Für GFK Anti-Slip Strukturen. Empfohlene Arbeitsdrehzahl: ca. 500 U/min.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
195	6 37 23 033 01 0	29,50	35,11



LAMMWOLLHAUBE
Durchmesser ca. 230 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 mit Klettenhaftsystem. Empfohlene Arbeitsdrehzahl 500 - 1200 U/min. Qualität TOPWOOL, Frisbee-Polierscheibe. Lammwolle/Synthetik-Mischung, auswaschbar.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
230	6 37 23 035 01 0	23,60	28,08



SCHLEIFTELLER
Mit Klettenhaftteil, Ø 150 mm mit Absauglochung M 14. Lochkreis für FEIN und andere Schleifmittel geeignet.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 38 06 188 01 0	63,50	75,57



SCHLEIFBLÄTTER
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 010 01 6	91,30	108,65



SCHLEIFBLÄTTER
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 074 01 4	45,90	54,62
120	50	6 37 28 084 01 3	39,50	47,01
150	50	6 37 28 012 01 8	39,50	47,01
180	50	6 37 28 013 01 2	39,50	47,01
240	50	6 37 28 015 01 4	39,50	47,01
320	50	6 37 28 017 01 1	39,50	47,01



SCHLEIFVLIES FÜR ANTIFOULING
Schleifvlies zum Anschleifen bzw. Abschleifen von Antifouling Anstrichen. Ergibt ein sensationelles Schleifbild ohne Zusetzen des Schleifvlieses. Sehr hohe Standzeit.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	5	6 37 32 004 01 0	20,30	24,16



SAUGHAUBEN SET

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 264 01 0	19,10	22,73



VERBINDUNGSSTÜCK
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	5,00	5,95

ZUBEHÖR WPO 10-25 E, WPO 14-15 E



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15

ZUBEHÖR WPO 14-15 E, WPO 14-25 E



TOPF-NYLONBÜRSTE
Ø 125 mm, Korn 46, M 14, zum Bürsten nach dem Ablaugen, Reinigen von Dachbalken, Restaurieren antiker Möbel, Anrauen von Farbe vor dem Neuanstrich, Entgraten und leichtem Entrosten von Metallteilen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 22 048 01 4	38,20	45,46

ZUBEHÖR WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE



STÜTZTELLER
mit Klettenhaftteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 38 06 171 01 7	25,20	29,99



STÜTZTELLER
für Lammfell mit Schnürzug, Gummibelag, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 38 06 030 00 4	22,50	26,78



POLIERSCHWAMM
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
160	weich	6 37 23 026 01 5	24,60	29,27
160	hart	6 37 23 025 01 2	24,60	29,27



LAMMFELL
mit Schnürzug

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 37 23 003 00 3	15,70	18,68



LAMMFELL
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 37 23 010 00 6	17,30	20,59


STARLOCK PLUS
MULTIMASTER
500

OSZILLIEREN

MULTIMASTER 224

Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung.

STARLOCK ZUBEHÖR 231

12-KANT ZUBEHÖR 245

MULTIMASTER AUTOMOTIVE 250

Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung.









AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT	AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START	MULTIMASTER MM 300 PLUS START	AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT	AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP
Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.	Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.	Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

SEITE		226	226	226	227	227
Mechanische Schnittstelle					•	•
Nennaufnahme	W			250		
Akku-Spannung	V	12	12		18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen	Li-Ionen		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V	12 V		18 V	18 V
Schwingungen	1/min	11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	11 000 - 20 000	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht nach EPTA	kg			1,40		
Gewicht mit Akku	kg		1,50			1,80
Gewicht ohne Akku	kg	1,20	1,20		1,30	1,30


• enthalten




AMM 300




MM 300



AMM 500




MM 500



FSC 500 QSL
MM 700

	MULTIMASTER MM 500 PLUS	MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP	AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX SELECT	AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP	MULTIMASTER MM 700 MAX	MULTIMASTER MM 700 MAX TOP
						
	Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.	Unser bestes Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.	Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
	228	228	229	229	230	230
	•	•	•	•	•	•
	350	350			450	450
			18	18		
			Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
			MultiVolt	MultiVolt		
	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°
	1,40	1,40			1,60	1,60
				1,60		
			1,10	1,10		



AMM 700

AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT

Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.



Akku-Spannung	V	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Schwingungen	1/min	11 500 - 18 000
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	159,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	189,21

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
+ Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START

Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.



Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	3
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Schwingungen	1/min	11 500 - 18 000
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht mit Akku	kg	1,50
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	289,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	343,91

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
+ Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm),
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm),
1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),
1 Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

MULTIMASTER MM 300 PLUS START

Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.



Nennaufnahme	W	250
Schwingungen	1/min	11 000 - 20 000
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,40

Bestellnummer	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	189,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	224,91

FEIN VORTEILE

+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ 250 W FEIN Motor: Überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Leistung und effektives Arbeiten.
+ Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Topfbauweise für maximale Stabilität.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm),
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm),
1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Schwingungen	1/min	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 33 62 00 0
EAN	4014586893099
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	179,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	213,01

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	3
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Schwingungen	1/min	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht mit Akku	kg	1,80
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 33 61 00 0
EAN	4014586893037
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	389,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	462,91

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

MULTIMASTER MM 500 PLUS

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.



Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,40

Bestellnummer	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	229,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	272,51

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.



Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,40

Bestellnummer	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	289,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	343,91

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX SELECT

Unser bestes Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht ohne Akku	kg	1,10

Bestellnummer	7 129 34 62 00 0
EAN	4014586893174
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	249,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	296,31

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank Starlock Plus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und Starlock Plus.
+ 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Staubschutzgitter - schützt Maschine vor aggressiven Stäuben.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	3
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht mit Akku	kg	1,60
Gewicht ohne Akku	kg	1,10

Bestellnummer	7 129 34 61 00 0
EAN	4014586893112
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	489,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	581,91

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
+ 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (D85), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) , 1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

MULTIMASTER MM 700 MAX

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Kabel mit Stecker	m	5
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	279,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	332,01

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
+ 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Kabel mit Stecker	m	5
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	389,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	462,91

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
+ 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (D85), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) , 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 232

Das FEIN Zubehör-Sortiment für unsere Multitools wächst seit über 50 Jahren mit Ihren Anforderungen.

FEIN VORTEILE

+ Über 180 verschiedene Zubehöre für tausende Profi- und Spezialanwendungen.
+ 14 Zubehör-Sets – perfekt zusammengestellt für verschiedene Anwendungsfälle.
+ Made by FEIN: Jedes Zubehör wird von FEIN entwickelt, gefertigt und geprüft.
+ Made in Germany: Alle FEIN Sägeblätter werden in Deutschland produziert.
+ Höchste Wirtschaftlichkeit durch schnellen Arbeitsfortschritt und lange Standzeit.

Wählen Sie Ihr Starlock-Zubehör passend zu Ihrer Maschine:

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Werkzeugaufnahme Ihre Maschine hat, welches Zubehör dazu passt und ob Sie einen Adapter dafür benötigen.

			STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12-Kant
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent		**STARLOCK MAX** z.B. MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
		**STARLOCK PLUS** z.B. MULTIMASTER (A)MM 300 und (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
		**ACHTSTERN AUFNAHME 2007 - 2015** z. B. FMM 250 | FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
		**RUNDAUFNAHME 10MM 1986 - 2006** z. B. AStlxe 636-2 | MSx636 | MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut		**STARLOCK MAX** z. B. FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
		**INNENSECHSKANT MIT QUICKIN 2010 - 2016** z. B. FSC 2.0 Q | FSC 1.6 Q | AFSC 1.7 Q | AFSC 18	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	✓
		**INNENSECHSKANT 2004 - 2009** z. B. FSC 2.0 | FSC 1.6	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	✓
Andere		Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
		weitere Hersteller z. B. AEG | Rigid | Skil | Makita | Einhell uvm.	✓	✗	✗	

passt immer

* Adapter: zwingend notwendig.
** Verbesserte Funktion mit Upgrade Kit: nicht zwingend notwendig.
*** Abhängig von Maschine.

SÄGEN



SÄGEBLATT
Für alle weichen Werkstoffe.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	6 35 02 113 21 0	19,30	22,97



HSS-SÄGEBLATT
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie.
Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	21,00	24,99
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	39,90	47,48
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	94,50	112,46



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	22,00	26,18
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	41,80	49,74
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	98,96	117,76



HSS-SÄGEBLATT
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.
Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	37,90	45,10
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	170,55	202,95



Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	39,98	47,58
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	179,91	214,09



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	38,90	46,29
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	175,50	208,85



HSS-SÄGEBLATT
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge" ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	45,90	54,62



HSS-SÄGEBLATT SET
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge" ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. StarlockPlus-Aufnahme.
Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	3 52 22 952 01 0	61,10	72,71



BERÜHRSCHUTZ
Ersatz-Berührschutz für HSS-Sägeblatt 6 35 02 176 21 0.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 43 00 000 00 1	4,40	5,24



TIEFENANSCHLAG
Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten.
Nur verwendbar mit (A)FMM 300 / 700 oder (A)FSC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 069 01 0	19,40	23,09



BEST OF E-Cut STARLOCK WOOD & METAL
6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 01 0	44,90	53,43



BEST OF E-Cut STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 967 03 0	54,90	65,33



BEST OF E-Cut STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 05 0	54,90	65,33



E-Cut COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 10 0	25,00	29,75



E-Cut COMBO STARLOCK WOOD
3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Standard-Sägeblatt, curved (50 x 50 mm), je 1 E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 08 0	25,00	29,75



COMBO STARLOCK MINI CUT
3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 Hartmetall-Feile (30 x 10 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 09 0	29,00	34,51



E-Cut LONG-LIFE-SÄGEBLATT
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	8,30	9,88
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	23,70	28,20
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	37,50	44,63
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	70,80	84,25
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	312,30	371,64



Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	10,80	12,85
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0	30,80	36,65
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	48,60	57,83
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	91,70	109,12
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	404,70	481,59



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	14,00	16,66
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0	40,00	47,60
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	63,20	75,21
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	119,30	141,97
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	526,40	626,42



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	14,50	17,26
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0	41,33	49,18
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	65,25	77,65
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	123,25	146,67
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	543,75	647,06



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	14,95	17,79
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0	42,61	50,71
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	67,28	80,06
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	127,08	151,23
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	560,63	667,15



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	15,50	18,45
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0	44,20	52,60
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	69,90	83,18
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	132,00	157,08
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	582,20	692,82



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	13,50	16,07
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0	38,40	45,70
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	60,60	72,11
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	114,40	136,14
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	504,70	600,59



Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	14,10	16,78
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0	40,10	47,72
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	63,30	75,33
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	119,60	142,32
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	527,60	627,84



XXL-Länge für besonders hohe Eintauchtiefen und spezielle Anwendungslösungen wie z. B. Fensteraustausch. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	13,70	16,30
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0	39,05	46,47
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	61,65	73,36
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	116,45	138,58
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	513,75	611,36



E-Cut STANDARD-SÄGEBLATT
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.
Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	12,30	14,64
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0	35,00	41,65
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	55,20	65,69
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	104,30	124,12
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	460,00	547,40



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	13,40	15,95
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0	38,20	45,46
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	60,40	71,88
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	114,00	135,66
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	503,10	598,69



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	11,90	14,16
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0	34,00	40,46
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	53,70	63,90
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	101,50	120,79
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	447,80	532,88



Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	12,40	14,76
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0	35,34	42,05
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	55,80	66,40
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	105,40	125,43
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	465,00	553,35



E-Cut STANDARD-SÄGEBLATT CURVED
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten besonders auf glatten Oberflächen.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	12,20	14,52
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	34,80	41,41
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	54,90	65,33
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	103,80	123,52
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	457,70	544,66



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	12,70	15,11
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	36,30	43,20
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	57,30	68,19
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	108,20	128,76
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	477,20	567,87



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	13,50	16,07
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0	38,48	45,79
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	60,75	72,29
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	114,75	136,55
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	506,25	602,44



E-Cut PRECISION BIM-SÄGEBLATT
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	16,20	19,28
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	46,10	54,86
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	72,80	86,63
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	137,60	163,74
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	607,00	722,33



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	16,90	20,11
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	48,17	57,32
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	76,05	90,50
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	143,65	170,94
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	633,75	754,16



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	15,50	18,45
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	44,18	52,57
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	69,75	83,00
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	131,75	156,78
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	581,25	691,69



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	17,90	21,30
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	50,90	60,57
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	80,40	95,68
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	151,90	180,76
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	670,00	797,30



E-Cut PRECISION-SÄGEBLATT
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	14,80	17,61
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	42,00	49,98
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	66,40	79,02
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	125,40	149,23
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	553,20	658,31



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	15,60	18,56
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	44,50	52,96
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	70,20	83,54
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	132,70	157,91
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	585,20	696,39



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	14,10	16,78
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	40,10	47,72
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	63,30	75,33
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	119,60	142,32
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	527,60	627,84



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	16,30	19,40
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	46,40	55,22
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	73,20	87,11
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	138,30	164,58
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	610,00	725,90



E-Cut UNIVERSAL-SÄGEBLATT
Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	15,90	18,92
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	45,40	54,03
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	71,60	85,20
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	135,30	161,01
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	596,70	710,07



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	16,10	19,16
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0	46,00	54,74
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	72,60	86,39
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	137,20	163,27
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	605,10	720,07



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	16,70	19,87
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0	47,60	56,64
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	75,20	89,49
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	142,00	168,98
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	626,50	745,54



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	17,10	20,35
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0	48,60	57,83
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	76,70	91,27
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	144,90	172,43
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	639,40	760,89



E-Cut FINE-SÄGEBLATT
Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	10,80	12,85
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0	30,80	36,65
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	48,60	57,83
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	91,70	109,12
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	404,70	481,59



E-Cut CARBIDE PRO
TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0	26,40	31,42
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0	75,30	89,61
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0	118,90	141,49
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0	224,60	267,27
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0	990,60	1.178,81



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	29,00	34,51
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0	82,50	98,18
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	130,30	155,06
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	246,20	292,98
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	1.086,10	1.292,46



E-Cut CARBIDE PRO
TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	30,20	35,94
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0	86,20	102,58
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	136,10	161,96
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	257,00	305,83



HARTMETALL-SÄGEBLATT
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	6 35 02 187 21 0	39,90	47,48



DIAMANT-SÄGEBLATT
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.
Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	6 35 02 188 21 0	79,59	94,71
105	SLM	6 35 02 220 21 0	108,10	128,64



E-Cut HARTMETALL-SÄGEBLATT
Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	28,20	33,56



E-Cut DIAMANT-SÄGEBLATT
Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	48,50	57,72
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	45,80	54,50



SEGMENTSÄGEBLATT
Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	2	6 39 03 244 22 0	63,40	75,45



BEST OF STARLOCK RENOVATION
26teiliges Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 06 0	99,00	117,81



BEST OF STARLOCK METAL
6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm und 50 x 50mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 02 0	64,90	77,23



PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU
45teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 8 E-Cut Long-Life Sägeblätter (1 St. 34 x 20 mm, je 2 St. 50 x 35mm und 50 x 65 mm, je 1 St. 78 x 32 mm und 78 x 42 mm), je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 1 fester Spachtel lang, 1 Absaugung, antistatisch, 1 Schleifplatte, gelocht (80 mm), je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 12 0	169,00	201,11



COMBO STARLOCK RENOVATION
3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 35 mm), 1 fester Spachtel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 11 0	39,00	46,41

SCHLEIFEN & POLIEREN



BEST OF STARLOCK SANDING
63teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm), 1 Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 04 0	44,90	53,43



SCHLEIFPLATTEN-SET, UNGELOCHT
Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	11,70	13,92



SCHLEIFPLATTEN-SET, FLACH

Für sehr schmale, flache Öffnungen (z. B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhaftteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	14,80	17,61



SCHLEIFPLATTE, SUPERWEICH

Für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich" verwenden.
Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhaftteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	14,80	17,61



SCHLEIFBLATT-SET

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalnhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, ungelocht, mit Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 37 17 082 03 3	16,50	19,64



SCHLEIFBLÄTTER

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	80	5	6 37 17 086 04 8	4,30	5,12
40	80	5	6 37 17 081 04 6	4,00	4,76
60	80	5	6 37 17 082 04 9	4,00	4,76
80	80	5	6 37 17 083 04 3	4,00	4,76
100	80	5	6 37 17 084 04 1	4,00	4,76
120	80	5	6 37 17 085 04 5	4,00	4,76
150	80	5	6 37 17 087 04 2	4,00	4,76
180	80	5	6 37 17 088 04 0	4,00	4,76
220	80	5	6 37 17 089 04 4	4,00	4,76
240	80	5	6 37 17 090 04 6	4,00	4,76
36	80	50	6 37 17 086 01 0	24,00	28,56
40	80	50	6 37 17 081 01 8	16,50	19,64
60	80	50	6 37 17 082 01 1	16,50	19,64
80	80	50	6 37 17 083 01 5	16,50	19,64
100	80	50	6 37 17 084 01 3	16,50	19,64
120	80	50	6 37 17 085 01 7	16,50	19,64
150	80	50	6 37 17 087 01 4	16,50	19,64
180	80	50	6 37 17 088 01 2	16,50	19,64
220	80	50	6 37 17 089 01 6	16,50	19,64
240	80	50	6 37 17 090 01 8	16,50	19,64



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	80	35	6 37 17 243 01 0	15,80	18,80
60	80	35	6 37 17 244 01 0	15,80	18,80
80	80	35	6 37 17 245 01 0	15,80	18,80



SCHLEIFBLÄTTER, SUPERWEICH

Spezielle Schleifblätter zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen, Ausbesserungsarbeiten bei Staubeinschlüssen, Lackläufern, Overspray auf Holz, Kunststoff, Metall etc. Nur in Verbindung mit Schleifplatte 6 35 02 141 22 0 einsetzbar. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
240	80	50	6 37 17 126 01 5	17,30	20,59
320	80	50	6 37 17 127 01 9	17,30	20,59
400	80	50	6 37 17 128 01 7	17,30	20,59
500	80	50	6 37 17 179 01 6	17,30	20,59



SCHLEIFBLÄTTER, STEIN

Speziell für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Für perfektes Oberflächen-Finish im Feinschliff bis Korn 800 erhältlich. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	80	50	6 37 17 120 01 4	18,90	22,49
80	80	50	6 37 17 121 01 3	17,40	20,71
120	80	50	6 37 17 122 01 6	16,90	20,11
220	80	50	6 37 17 123 01 0	16,90	20,11
320	80	50	6 37 17 124 01 8	16,90	20,11
400	80	50	6 37 17 125 01 2	16,90	20,11
600	80	50	6 37 17 175 01 7	16,90	20,11
800	80	50	6 37 17 176 01 0	16,90	20,11



SCHLEIFFINGER

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Fingerform, Klettenhaftteil.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	2	6 38 06 159 22 0	12,00	14,28



SCHLEIFBLÄTTER FÜR SCHLEIFFINGER

Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	20	6 37 17 184 01 2	5,60	6,66
60	20	6 37 17 185 01 6	5,60	6,66
80	20	6 37 17 186 01 9	5,60	6,66
100	20	6 37 17 187 01 3	5,60	6,66
120	20	6 37 17 188 01 1	5,60	6,66
150	20	6 37 17 189 01 5	5,60	6,66
180	20	6 37 17 190 01 7	5,60	6,66
220	20	6 37 17 191 01 6	5,60	6,66
240	20	6 37 17 192 01 9	5,60	6,66



PROFIL-SCHLEIFSET

22-teiliges Set zum Schleifen in Nuten und an Außenradien. Inhalt: 1 Halter mit 6 unterschiedliche Profil-Einsätzen. 1x V-Form für 90°-Winkel, 1x Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1x gerade Form für Profile, 1x konvexe Form (groß), je 1x konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	6 38 10 031 01 0	40,70	48,43



SCHLEIFPAPIER FÜR PROFIL-SCHLEIFSET

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	25	6 37 17 217 01 6	8,90	10,59
120	25	6 37 17 218 01 4	8,90	10,59
180	25	6 37 17 219 01 8	8,90	10,59



SCHLEIFPLATTEN-SET, GELOCHT

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	14,80	17,61



SCHLEIFBLATT-SET

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalnhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 37 17 109 03 5	17,70	21,06



SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	80	5	6 37 17 107 04 9	5,10	6,07
40	80	5	6 37 17 108 04 7	4,30	5,12
60	80	5	6 37 17 109 04 1	4,30	5,12
80	80	5	6 37 17 110 04 3	4,30	5,12
100	80	5	6 37 17 111 04 2	4,30	5,12
120	80	5	6 37 17 112 04 5	4,30	5,12
150	80	5	6 37 17 113 04 9	4,30	5,12
180	80	5	6 37 17 114 04 7	4,30	5,12
220	80	5	6 37 17 115 04 1	4,30	5,12
240	80	5	6 37 17 116 04 4	4,30	5,12
36	80	50	6 37 17 107 01 1	27,50	32,73
40	80	50	6 37 17 108 01 9	17,70	21,06
60	80	50	6 37 17 109 01 3	17,70	21,06
80	80	50	6 37 17 110 01 5	17,70	21,06
100	80	50	6 37 17 111 01 4	17,70	21,06
120	80	50	6 37 17 112 01 7	17,70	21,06
150	80	50	6 37 17 113 01 1	17,70	21,06
180	80	50	6 37 17 114 01 9	17,70	21,06
220	80	50	6 37 17 115 01 3	17,70	21,06
240	80	50	6 37 17 116 01 6	17,70	21,06



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	80	35	6 37 17 236 01 0	16,90	20,11
60	80	35	6 37 17 237 01 0	16,90	20,11
80	80	35	6 37 17 238 01 0	16,90	20,11



SCHLEIFSET

Zum wirtschaftlichen Schleifen von Rand- und Eckbereichen, sowie mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Lieferumfang: 1 große gelochte Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
130	SLP	6 38 06 204 21 0	29,90	35,58



SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm.
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	130	16	6 37 17 292 02 0	11,10	13,21
60	130	16	6 37 17 293 02 0	11,10	13,21
80	130	16	6 37 17 294 02 0	11,10	13,21
120	130	16	6 37 17 295 02 0	11,10	13,21
180	130	16	6 37 17 296 02 0	11,10	13,21
240	130	16	6 37 17 297 02 0	11,10	13,21



SCHLEIFBLATT-SET

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
130	3 52 22 952 10 0	10,70	12,73



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm.
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	130	12	6 37 17 298 01 0	18,60	22,13
60	130	12	6 37 17 299 01 0	18,60	22,13
80	130	12	6 37 17 300 01 0	18,60	22,13



SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
130	3 52 22 952 11 0	18,20	21,66



SCHLEIFSET
Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	SLP	6 38 06 195 21 0	25,30	30,11



SCHLEIFBLATT-SET
16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalnhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 227 01 0	10,90	12,97



SCHLEIFBLÄTTER
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	16	6 37 17 230 02 0	10,90	12,97
60	16	6 37 17 227 02 0	10,90	12,97
80	16	6 37 17 228 02 0	10,90	12,97
120	16	6 37 17 229 01 0	10,90	12,97
180	16	6 37 17 231 02 0	10,90	12,97
240	16	6 37 17 232 01 0	10,90	12,97



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	12	6 37 17 233 01 0	18,60	22,13
60	12	6 37 17 234 01 0	18,60	22,13
80	12	6 37 17 235 01 0	18,60	22,13



SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON
12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 233 02 0	18,60	22,13



BORSTENVLIES
Borstenvlies zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/Politur von Anti-Slip-Strukturen. Mit Klettschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	2	6 37 23 031 01 0	10,50	12,50



FILZPOLIERPLATTE
Zum Aufpolieren von Metallteilen, sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen. Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Materialbezogene Poliermittel erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	29,90	35,58



FILZPOLIERPAD
Filzpolierpad zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle. Mit Klettschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 23 032 01 0	18,30	21,78



FILZPOLIERPAD
Ø 115 mm, mit Klettenschnellbefestigung. Vielseitig einsetzbar, zum Polieren von Chrom, Edelstahl, Polycarbonatmaterialien sowie Gelcoat-Bootsdecks, zum Auspolieren von Lackkratzern und Entfernen von Anlauffarben an Auspuffanlagen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 37 23 036 01 0	20,60	24,51



SCHLEIFBLÄTTER, SCHAUMRÜCKEN
zum Entfernen von Kratzern aus Lacken, Gelcoat, Acryl- und Polycarbonat-Gläsern, Lacken, klar-lackiertem Holz, Möbel u.v.m. Für beste Oberflächenqualität. Ø 115 mm mit Schaumstoff-Kaschierung, Klettenschnellbefestigung. Perfekt als Vorstufe zum Polieren mit Filzpolierpad und FEIN Politur EXTRA.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
500	5	6 37 17 246 01 0	14,00	16,66
1000	5	6 37 17 247 01 0	14,00	16,66



POLIERMITTEL
FEIN Politur EXTRA auf Aluminium-Oxyd Basis zum Polieren von Gelcoat sowie zum Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken.

Inhalt ml	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
250	6 37 26 030 01 0	18,50	22,02

TRENNEN & RASPELN



HARTMETALL-SÄGEBLATT
Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	24,90	29,63
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	111,90	133,16



HARTMETALL-SÄGEBLATT
Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen.
Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.
Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	29,40	34,99
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	132,40	157,56



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	24,90	29,63
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	112,20	133,52



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	29,40	34,99
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	132,40	157,56



HARTMETALL-SÄGEBLATT
Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 240 21 0	37,50	44,63
SLM	5	6 39 03 240 23 0	168,90	200,99



HARTMETALL-SÄGEBLATT
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.
Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 241 21 0	37,50	44,63
SLM	5	6 39 03 241 23 0	168,80	200,87



DIAMANT-SÄGEBLATT
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	52,80	62,83
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	237,80	282,98



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	59,00	70,21
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	265,50	315,95



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	50,80	60,45
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	228,60	272,03



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	59,00	70,21
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	265,50	315,95



DIAMANT-SÄGEBLATT
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 242 21 0	67,70	80,56
SLM	5	6 39 03 242 23 0	305,30	363,31



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 243 21 0	67,70	80,56
SLM	5	6 39 03 243 23 0	305,30	363,31



HARTMETALL-RASPEL
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	6 37 31 001 21 0	27,00	32,13



HARTMETALL-RASPEL
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten.
Fingerform, beidseitige Beschichtung.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	6 37 31 002 21 0	34,10	40,58



HARTMETALL-RASPEL
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
110	SLM	6 37 31 006 21 0	28,40	33,80



FLIESENFUGEN-REINIGER
Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	2	6 37 19 011 22 0	28,40	33,80



REINIGUNGSBLOCK
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	21,20	25,23



HARTMETALL-FEILE
Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	19,30	22,97



DIAMANT-REINIGUNGSMESSER
Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung. Gerade Form. Breite 31 mm, Schnitttiefe 60 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 237 21 0	75,20	89,49
SLM	5	6 39 03 237 23 0	338,40	402,70



COMBO STARLOCK TILE WORKING
3 Zubehöre, speziell für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich. Bei Teilreparatur einzelner Fliesen, können Fliesenfugen schnell und sauber bis in Ecken und Kanten ohne Überschnitt ausgetrennt werden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 07 0	49,00	58,31



PROFI-SET STARLOCKMAX HEIZUNG / SANITÄR
8teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Universal Sägeblätter (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 fester Spachtel, je 1 Hartmetall-Raspel (80 mm, 110 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 90 x 2,2 mm), 1 Hartmetall-Sägeblatt (2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 14 0	129,00	153,51

SCHNEIDEN & SCHABEN



MULTIMESSER
Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	1	6 39 03 251 21 0	19,90	23,68
SL	5	6 39 03 251 23 0	89,55	106,56



FLEXIBLER SPACHTEL
Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	6 39 03 165 21 0	8,20	9,76



FESTER SPACHTEL
Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	6 39 03 226 21 0	14,90	17,73



FESTER SPACHTEL
Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	6 39 03 234 21 0	14,95	17,79



SCHNEIDMESSER
Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	5	6 39 03 245 23 0	28,40	33,80



SCHNEIDMESSER
Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.

Messerbreite mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	SLP	6 39 03 200 21 0	33,10	39,39
4	SLP	6 39 03 201 21 0	33,10	39,39
5	SLP	6 39 03 202 21 0	33,10	39,39



SCHNEIDMESSER
Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen. Gerade Form. Breite 30 mm, Schnitttiefe 60 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	5	6 39 03 236 23 0	21,80	25,94



SCHNEIDMESSER
Gerade, lange Form, bei tiefen Fugen.

Schnitttiefe mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	70,00	83,30



SCHNEIDMESSER
Gerade, sehr lange Form, bei sehr tiefen Fugen.

Schnitttiefe mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLM	1	6 39 03 238 21 0	21,90	26,06



PROFI-SET STARLOCKMAX FUGENSANIERUNG
7teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Schneidmesser, gerade (65 mm), 1 Schneidmesser, gerade, sehr lange Form (90 mm), 5 Universal-Schneidmesser, gerade (60 x 30 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 13 0	49,00	58,31

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



TISCH- UND BOHRSTÄNDERHALTERUNG
Perfekt für Präzisionsausschnitte: das Elektrowerkzeug kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständer mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden. Passend für alle Geräte mit mechanischer Schnittstelle.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 083 01 0	47,00	55,93



ABSAUG-SET
Für effektive Staubbeseitigung bei maximaler Flexibilität im Einsatz. Feste Verbindung zur Maschine für sicheren Halt in allen Arbeitssituationen. Saugschlauch frei drehbar auf der Maschine für optimale Anpassung an die Arbeitssituation. Antistatisch – in Kombination mit FEIN Dustex Staubsaugern und antistatischem Saugschlauch (optional). Schlauchanschluss Ø 35 mm, Standard für die gängigsten Staubsauger-Systeme. Lieferumfang: 1 Absaugung, 2 Schleifplatten, gelocht (Kantenlänge 80 mm), je 5 Schleifblätter Korund, gelocht, Körnung 60, 80 und 120. Passend für FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) und FEIN MULTIMASTER ((A)MM 300, (A)MM 500, (A)MM 700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 102 00 0	35,60	42,36



ABSAUG-SET
2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 1 Adapter; 2 Filzdichtungen. Für MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 091 00 0	41,10	48,91



ABSAUG-SET
2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchverschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber. (A)MM 300, FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 092 00 0	50,50	60,10



ABSAUG-SET
2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr.
FSC 500 QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 095 00 0	50,50	60,10



ABSAUGVORRICHTUNG
Für Schneid- und Sägeanwendungen mit diamantbesetzten Werkzeugen oder E-Cut-Sägeblättern. Passend für FEIN MULTIMASTER (A)MM 700, FEIN SuperCut FSC 500 QSL und AFSC 18 QSL.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 33 021 01 0	64,50	76,76



ZUSATZHANDGRIFF
Zur besseren Handhabung des (A)MM 700 und FSC 500 QSL bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit Absaugvorrichtung 3 21 33 021 01 0 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 148 02 0	42,20	50,22



UPGRADE KIT FÜR FEIN OSZILLIERER (BIS 2004)
Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte FEIN MULTIMASTER Modelle MSx 636, MSx 636-1 und MSxe 636 II. Durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40 % bessere Drehmomentübertragung. Flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 927 05 0	11,10	13,21



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



WERKZEUGKOFFER
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	41,30	49,15



KUNSTSTOFF-BOX
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,10	4,88

AKKU 18 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75

AKKU 12 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80
Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 180 01 0	59,00	70,21



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	75,00	89,25
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	35,00	41,65



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	9 26 04 327 01 0	209,00	248,71
12	3	9 26 04 326 01 0	129,00	153,51

ZUBEHÖR-SETS



BEST OF E-Cut STARLOCK WOOD & METAL
6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 01 0	44,90	53,43



BEST OF STARLOCK SANDING
63teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm), 1 Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 04 0	44,90	53,43



BEST OF STARLOCK METAL
6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm und 50 x 50mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 02 0	64,90	77,23



BEST OF STARLOCK RENOVATION
26teiliges Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 06 0	99,00	117,81



COMBO STARLOCK TILE WORKING
3 Zubehöre, speziell für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich. Bei Teilreparatur einzelner Fliesen, können Fliesenfugen schnell und sauber bis in Ecken und Kanten ohne Überschnitt ausgetrennt werden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 07 0	49,00	58,31



COMBO STARLOCK RENOVATION
3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 35 mm), 1 fester Spachtel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 11 0	39,00	46,41



COMBO STARLOCK MINI CUT
3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 Hartmetall-Feile (30 x 10 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 09 0	29,00	34,51



E-Cut COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 10 0	25,00	29,75



E-Cut COMBO STARLOCK WOOD
3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Standard-Sägeblatt, curved (50 x 50 mm), je 1 E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 08 0	25,00	29,75



BEST OF E-Cut STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 967 03 0	54,90	65,33



BEST OF E-Cut STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 05 0	54,90	65,33



PROFI-SET STARLOCKMAX HEIZUNG / SANITÄR
8teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Universal Sägeblätter (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 fester Spachtel, je 1 Hartmetall-Raspel (80 mm, 110 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 90 x 2,2 mm), 1 Hartmetall-Sägeblatt (2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 14 0	129,00	153,51



PROFI-SET STARLOCKMAX FUGENSANIERUNG
7teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Schneidmesser, gerade (65 mm), 1 Schneidmesser, gerade, sehr lange Form (90 mm), 5 Universal-Schneidmesser, gerade (60 x 30 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 13 0	49,00	58,31



PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU
45teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 8 E-Cut Long-Life Sägeblätter (1 St. 34 x 20 mm, je 2 St. 50 x 35mm und 50 x 65 mm, je 1 St. 78 x 32 mm und 78 x 42 mm), je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 1 fester Spachtel lang, 1 Absaugung, antistatisch, 1 Schleifplatte, gelocht (80 mm), je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 12 0	169,00	201,11


fein

SÄGEN



SÄGEBLÄTTER
HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
63	2	6 35 02 102 01 6	37,20	44,27
63	5	6 35 02 102 07 0	88,20	104,96
80	2	6 35 02 103 01 0	39,00	46,41
80	5	6 35 02 103 05 0	92,40	109,96



SÄGEBLÄTTER
HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	1	6 35 02 177 01 0	42,00	49,98
85	5	6 35 02 177 05 0	189,00	224,91
100	1	6 35 02 178 01 0	43,70	52,00
100	5	6 35 02 178 05 0	196,70	234,07



SEGMENTSÄGEBLATT
HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 196 01 0	43,70	52,00
100	5	6 35 02 196 05 0	196,70	234,07



ZUBEHÖRSET BEST OF E-Cut XXL
Bestehend aus 10 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern zum Vorteilspreis. Inhalt: 2 x E-Cut Long-Life 32 mm breit (Form 162), 3 x E-Cut Long-Life 42 mm breit (Form 163), 3 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 35 02 162 15 0	99,70	118,64



ZUBEHÖRSET BEST OF E-Cut
Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 35 02 147 12 0	70,30	83,66



E-Cut LONG-LIFE-SÄGEBLÄTTER
Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 78 mm, Form 162

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	1	6 35 02 162 01 0	13,70	16,30
32	5	6 35 02 162 02 0	61,80	73,54
32	25	6 35 02 162 03 0	274,90	327,13



Länge 78 mm, Form 163

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	1	6 35 02 163 01 0	14,20	16,90
42	5	6 35 02 163 02 0	64,00	76,16
42	25	6 35 02 163 03 0	284,60	338,67



Länge 50 mm, Form 164

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 164 01 0	14,40	17,14
35	5	6 35 02 164 02 0	64,90	77,23
35	25	6 35 02 164 03 0	288,50	343,32



Länge 50 mm, Form 165

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 165 01 0	15,60	18,56
65	5	6 35 02 165 02 0	70,40	83,78
65	25	6 35 02 165 03 0	312,70	372,11



Länge 30 mm, Form 186

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	1	6 35 02 186 01 0	8,50	10,12
10	5	6 35 02 186 02 0	38,30	45,58
10	25	6 35 02 186 03 0	170,00	202,30



E-Cut STANDARD-SÄGEBLÄTTER
Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten.
Länge 78 mm, Form 123

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	1	6 35 02 123 01 8	11,90	14,16
32	5	6 35 02 123 04 6	53,70	63,90
32	25	6 35 02 123 03 0	238,80	284,17



Länge 78 mm, Form 124

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	1	6 35 02 124 01 6	12,40	14,76
42	5	6 35 02 124 04 4	55,80	66,40
42	25	6 35 02 124 03 8	248,20	295,36



Länge 50 mm, Form 135

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 135 01 9	12,50	14,88
35	5	6 35 02 135 03 1	56,30	67,00
35	25	6 35 02 135 02 5	250,40	297,98



Länge 50 mm, Form 136

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 136 01 2	13,50	16,07
65	5	6 35 02 136 03 4	60,80	72,35
65	25	6 35 02 136 02 8	270,40	321,78



E-Cut PRECISION-SÄGEBLÄTTER
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.
Länge 50 mm, Form 119

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 119 01 0	16,70	19,87
35	5	6 35 02 119 04 8	75,20	89,49
35	25	6 35 02 119 03 2	334,30	397,82



Länge 50 mm, Form 235

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	1	6 35 02 235 01 0	17,00	20,23
50	5	6 35 02 235 02 0	76,70	91,27
50	25	6 35 02 235 03 0	340,80	405,55



Länge 50 mm, Form 122

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 122 01 4	18,10	21,54
65	5	6 35 02 122 04 2	81,40	96,87
65	25	6 35 02 122 03 6	361,60	430,30



E-Cut PRECISION BIM-SÄGEBLATT
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Länge 50 mm, Form 209

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 209 01 0	16,70	19,87
35	5	6 35 02 209 02 0	75,20	89,49
35	25	6 35 02 209 03 0	334,30	397,82



Länge 50 mm, Form 210

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	1	6 35 02 234 01 0	17,40	20,71
50	5	6 35 02 234 02 0	78,30	93,18
50	25	6 35 02 234 03 0	348,20	414,36



Länge 50 mm, Form 212

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 212 01 0	18,10	21,54
65	5	6 35 02 212 02 0	81,40	96,87
65	25	6 35 02 212 03 0	361,60	430,30



E-Cut UNIVERSAL-SÄGEBLÄTTER
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.
Länge 60 mm, Form 147

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	1	6 35 02 147 01 5	16,20	19,28
28	5	6 35 02 147 02 1	73,00	86,87
28	25	6 35 02 147 03 7	324,30	385,92



Länge 60 mm, Form 148

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	1	6 35 02 148 01 3	17,10	20,35
44	5	6 35 02 148 02 9	76,70	91,27
44	25	6 35 02 148 03 5	341,00	405,79



HSS-SÄGEBLATT HOLZ
Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.
ohne Tiefenanschlag

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 179 01 0	52,10	62,00



HSS-SÄGEBLATT HOLZ
Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.
mit Tiefenanschlag

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 179 02 0	68,40	81,40



TIEFENANSCHLAG
Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten.
Nur verwendbar mit (A)FMM oder (A)FSC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 069 01 0	19,40	23,09



HARTMETALL-SÄGEBLATT MIT OFFENER VERZAHNUNG
Für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,2	105	6 35 02 189 01 0	44,90	53,43



DIAMANT-SEGMENTSÄGEBLATT MIT OFFENER VERZAHNUNG
Für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Ø mm	Schnittbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1,2	6 35 02 190 01 0	108,20	128,76



E-Cut DIAMANT-SÄGEBLATT
Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	6 35 02 194 01 0	44,90	53,43



Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	60	6 35 02 195 01 0	49,50	58,91



SEGMENTSÄGEBLATT
gekröpft, zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben. 2er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 166 01 6	64,80	77,11

FUGEN ENTFERNEN



HARTMETALL-SÄGEBLATT
Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.
extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Auch zum Nacharbeiten von Stabdecksfugen geeignet.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 155 01 0	37,80	44,98
80	5	6 35 02 155 02 0	173,00	205,87



Gekröpft, Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard für alle Marmor-, Epoxydharz- und Trassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 156 01 0	38,40	45,70



SEGMENTMESSER, HARTMETALLBESETZT
Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.
Für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 2,2 mm für alle Marmor- und Epoxydharzfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 225 01 0	37,80	44,98
5	6 39 03 225 02 0	170,00	202,30



Für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht für sehr harte Epoxydharz- oder Zementfugen geeignet.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 224 01 0	37,80	44,98
5	6 39 03 224 02 0	170,00	202,30



DIAMANT-SÄGEBLATT
Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 115 01 1	67,20	79,97
80	5	6 35 02 115 03 0	302,60	360,09



Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 116 01 4	67,20	79,97
80	5	6 35 02 116 02 0	302,60	360,09



SEGMENTMESSER
Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung.
Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 162 01 7	70,20	83,54
5	6 39 03 162 03 0	315,70	375,68



Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 196 01 3	71,20	84,73
5	6 39 03 196 02 0	320,20	381,04



REINIGUNGSBLOCK
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	21,20	25,23



SCHNEIDMESSER
Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen. 5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 117 01 5	21,80	25,94



SCHNEIDMESSER
Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen. 5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 116 01 1	70,00	83,30



SEGMENTMESSER
Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
73	30	6 39 03 132 01 0	49,00	58,31

SCHABEN



SPACHTEL
zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack

Länge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	2	6 39 03 206 01 8	20,70	24,63
72	2	6 39 03 227 01 0	21,00	24,99

SCHNEIDEN



SCHNEIDMESSER
Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. 5er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 128 01 2	15,80	18,80

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

SYSTAINER-EINSATZ FÜR AFSC 18 Q

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 04 542 00 0	6,99	8,32



ABSAUGVORRICHTUNG
FSC 2.0 X
Zum Arbeiten mit diamantbesetzten Werkzeugen, werkzeuglos montierbar. Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 075 01 8	66,00	78,54



ABSAUG-SET
Für alle Schleif- und Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte und Hartmetall-Raspel, inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Staubsauger. Für FSC 2.0 Q.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 074 01 4	51,70	61,52



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



BÜGELHANDGRIFF
Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SuperCut bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 116 01 1	43,90	52,24



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut OHNE QUICKIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 06 05 114 01 1	23,70	28,20



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut OHNE QUICKIN
zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 04 0	14,50	17,26



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut MIT QUICKIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 005 01 0	22,50	26,78



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut MIT QUICKIN
zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 05 0	14,50	17,26



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26

ZUBEHÖR-SETS



ZUBEHÖR-SET INNENAUSBAU HOLZ
Nachbezug zu Profi-Set Innenausbau Holz, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153), 4 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-Sägeblätter (Form 119, 120 u. 121, 122), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 TTiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180, 1 Adapter und 2 Spannelemente

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 66 0	173,80	206,82



ZUBEHÖR-SET FENSTER-REPARATUR/-AUSTAUSCH
Nachbezug zu Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft (Form 137), 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153), 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 163), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147,148), 1 Segmentsägeblatt (Form 166166), 1 Schneidmesser Pilzform (Form 128), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblatt Korn 80, 120, 180, 1 Adapter und 2 Spannelemente


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 67 0	173,80	206,82




ZUBEHÖR-SET FLIESEN-/BADSANIERUNG
Nachbezug zu Profi-Set Fliesen-/Badsanierung, bestehend aus: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Segmentmesser (dünn) Hartmetall (Form 224), 1 Messer Pilzform (Form 128), 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 Adapter und 1 Spannelement.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 58 0	173,80	206,82

								
		AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q SELECT	**AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS**	**MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC**	**MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC**	**MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS**	**MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK**	**FEIN SuperCut MOTLX 6-25**
		Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.	Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehör-ausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich mit extra flachen Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehör-ausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich.	Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.
SEITE		251	251	252	252	252	253	253
Nennaufnahme	W			450	450	450	450	
Akku-Spannung	V	18	18					
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / High-Power Li-Ionen	Li-Ionen / High-Power Li-Ionen					
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt					
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Werkzeugaufnahme		Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN	QuickIN	Manuell mit Schraube, Innensechskant	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Manuell mit Schraube, Innensechskant
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA	kg			1,45	1,65	1,65	1,65	0,90
Gewicht mit Akku	kg		1,80					
Gewicht ohne Akku	kg	1,10	1,10					



AMM 700



MOtlx 6-25

AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q SELECT

Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,10

Bestellnummer	7 129 35 61 00 0
EAN	4014586893198
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	249,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	296,31

FEIN VORTEILE

+ Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
+ 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS

Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	6
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht mit Akku	kg	1,80
Gewicht ohne Akku	kg	1,10

Bestellnummer	7 129 35 62 00 0
EAN	4014586893211
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	599,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	712,81

FEIN VORTEILE

+ Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
+ 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
+ Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

LIEFERUMFANG

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 6 Ah), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC

Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich mit extra flachen Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen.



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,45

Bestellnummer	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	399,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	474,81

FEIN VORTEILE

+ Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
+ 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 Schlüssel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC

Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65

Bestellnummer	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	399,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	474,81

FEIN VORTEILE

+ Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
+ 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS

Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.



Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65

Bestellnummer	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	593,81

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
+ 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



Unser bester oszillierender MULTIMASTER inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65

Bestellnummer	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	593,81

FEIN VORTEILE

+ Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
+ QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
+ Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
+ 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
+ Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
+ Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
+ Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

LIEFERUMFANG

1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217), 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 105), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073), 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072), 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212), 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Zugseil mit Befestigung, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

FEIN SUPERCUT MOTLX 6-25



Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.

Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	m^3/min	0,6
Schwingungen	1/min	20 000
Schlauchweite Ø	mm	8
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA	kg	0,90

Bestellnummer	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	608,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	723,52

FEIN VORTEILE

+ Umfangreiches Zubehör für den professionellen Einsatz lieferbar.
+ Starke Oszillationsbewegung mit 2 x 1,6 Winkelgrad Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt.
+ Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben bei LKWs, Bussen und Bahn.
+ Kleine Baugröße.
+ Lieferung mit Zu- und Abluftschlauch.
+ Leckluft- und Ölnebelfrei im Arbeitsbereich.
+ Sechskant Werkzeugaufnahme.

LIEFERUMFANG

2 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 254

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



SCHUTZABDECKUNG
Für den sicheren Werkzeugwechsel beim SuperCut mit QuickIN beim Öffnen und Schließen des Spannhebels.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 011 00 0	6,50	7,74



SCHÄRFSTEIN
Zum Schärfen der Messer vor dem Gebrauch für einen optimalen Schnitt.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 010 01 4	10,90	12,97



SCHNEIDPASTE
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	14,50	17,26



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut OHNE QUICKIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 06 05 114 01 1	23,70	28,20



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut MIT QUICKIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 005 01 0	22,50	26,78



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut MIT QUICKIN
zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 05 0	14,50	17,26



ADAPTER FÜR FEIN SuperCut OHNE QUICKIN
zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 04 0	14,50	17,26

ZUBEHÖR KFZ-WERKSTÄTTEN



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Gebogen, Z-Biegung, als Nachbezug für Austrennvorrichtung 9 06 07 001 01 6, 2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 197 01 7	82,90	98,65



SÄGEBLÄTTER
HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
63	2	6 35 02 102 01 6	37,20	44,27
63	5	6 35 02 102 07 0	88,20	104,96
80	2	6 35 02 103 01 0	39,00	46,41
80	5	6 35 02 103 05 0	92,40	109,96



HARTMETALL-FEILE
Zum Entgraten und Ausfeilen von Ausschnitten in GFK, CFK, Kunststoffen und Holz, Länge 50 mm

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	6 37 06 018 01 0	22,90	27,25



E-Cut UNIVERSAL-SÄGEBLÄTTER
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.
Länge 60 mm, Form 147

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	1	6 35 02 147 01 5	16,20	19,28
28	5	6 35 02 147 02 1	73,00	86,87



Länge 60 mm, Form 148

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	1	6 35 02 148 01 3	17,10	20,35
44	5	6 35 02 148 02 9	76,70	91,27



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen. Verzahnt, 2er Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
56	35	6 39 03 073 01 1	49,80	59,26



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen. Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	60	6 39 03 081 01 3	70,40	83,78



SPACHTEL
zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack

Länge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	2	6 39 03 206 01 8	20,70	24,63
72	2	6 39 03 227 01 0	21,00	24,99



SCHNEIDMESSER
Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. 5er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 128 01 2	15,80	18,80

ZUBEHÖR ZUM ENTFERNEN VON REST-KLEBERAUPEN



SCHABMESSER
Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	12	6 39 03 129 05 0	64,90	77,23
65	18	6 39 03 146 01 8	64,70	76,99
64	25	6 39 03 105 01 9	64,90	77,23



SCHABMESSER
mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag, 2er-Pack

Schneidenbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
13	6 39 03 113 01 6	64,90	77,23
25	6 39 03 131 01 7	64,90	77,23



SCHABMESSER
Mit Querschneide, 2er-Pack

Schneidenbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
13	6 39 03 144 01 1	64,70	76,99



SCHABMESSER-SET
Bestehend aus: je 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129/105)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 129 01 6	64,90	77,23



SCHABMESSER-SET
Bestehend aus: je 1 Schabmesser mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag (Form 113/131)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 113 02 2	64,90	77,23

ZUBEHÖR AUTOGLAS



SCHNEIDMESSER U-FORM
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Kurzer Schenkel, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16	6 39 03 095 01 1	77,90	92,70
16	6 39 03 108 01 4	86,60	103,05
18	6 39 03 087 01 9	77,90	92,70
19,5	6 39 03 118 01 3	81,70	97,22
22	6 39 03 115 01 8	86,60	103,05
24	6 39 03 076 01 6	70,40	83,78
28	6 39 03 163 01 1	77,90	92,70
32	6 39 03 147 01 2	81,70	97,22
36	6 39 03 079 01 2	70,40	83,78
40	6 39 03 110 01 0	77,90	92,70
60	6 39 03 101 01 0	73,60	87,58
70	6 39 03 155 01 4	80,30	95,56



SCHNEIDMESSER U-FORM
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Langer Schenkel, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	6 39 03 114 01 4	86,60	103,05
32	6 39 03 191 01 1	77,90	92,70
45	6 39 03 154 01 0	77,90	92,70
52	6 39 03 153 01 2	73,60	87,58
60	6 39 03 107 01 6	81,70	97,22



SCHNEIDMESSER U-FORM
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Verstärkte Ausführung, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	6 39 03 157 01 1	73,60	87,58
95	6 39 03 111 01 9	81,70	97,22



SCHNEIDMESSER U-FORM
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Verstärkte Ausführung, verzahnt, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 39 03 210 01 6	49,30	58,67
22,5	6 39 03 211 01 5	49,30	58,67
38	6 39 03 212 01 8	49,30	58,67



SCHNEIDMESSER L-FORM
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 39 03 208 01 0	50,10	59,62
25,4	6 39 03 207 01 2	50,10	59,62
38	6 39 03 209 01 4	50,10	59,62



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
2er-Pack.

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
56	26	6 39 03 121 01 8	64,90	77,23
90	40	6 39 03 176 01 5	49,80	59,26
145	35	6 39 03 194 01 6	81,70	97,22



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
68	19	6 39 03 122 01 1	64,90	77,23
84	18	6 39 03 181 01 2	75,70	90,08
65	23	6 39 03 173 01 0	75,70	90,08
65	25	6 39 03 124 01 3	75,70	90,08
85	27	6 39 03 174 01 8	75,70	90,08
110	32	6 39 03 123 01 5	75,70	90,08
120	70	6 39 03 171 01 3	70,40	83,78



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Gebogen, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	14	6 39 03 120 01 9	64,90	77,23
75	16	6 39 03 104 01 5	59,50	70,81
75	35	6 39 03 103 01 7	43,80	52,12
75	35	6 39 03 109 01 8	48,70	57,95
75	35	6 39 03 172 01 6	48,70	57,95



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Gebogen, Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	45	6 39 03 168 01 8	70,40	83,78
120	70	6 39 03 125 01 7	70,40	83,78



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	16	6 39 03 099 01 0	73,60	87,58
125	58	6 39 03 097 01 8	73,60	87,58



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	16-43	6 39 03 143 01 3	98,80	117,57
100	18-39	6 39 03 170 01 4	98,80	117,57
100	20-35	6 39 03 198 01 5	98,80	117,57
100	60-76	6 39 03 169 01 2	98,80	117,57



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Flach, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
145	42-60	6 39 03 182 01 5	81,70	97,22



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Z-Biegung, gebogen, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	54	6 39 03 160 01 5	79,10	94,13



SCHNEIDMESSER GESCHWUNGENE FORM
Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	14	6 39 03 082 01 6	73,60	87,58
80	16	6 39 03 133 01 4	73,60	87,58
85	39	6 39 03 152 01 8	73,60	87,58



SCHNEIDMESSER GESCHWUNGENE FORM
Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
110	32-46	6 39 03 195 01 0	98,80	117,57

ZUBEHÖR CARGO



SCHNEIDMESSER L-FORM
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25,4	6 39 03 207 01 2	50,10	59,62
38	6 39 03 209 01 4	50,10	59,62



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen.
Verzahnt, 2er Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
56	35	6 39 03 073 01 1	49,80	59,26



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen.
Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	60	6 39 03 081 01 3	70,40	83,78



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	60	6 39 03 216 01 7	69,20	82,35



SCHNEIDMESSER GERADE FORM
Winkelschneide, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	65/8	6 39 03 177 01 9	72,10	85,80
83	35/20	6 39 03 203 01 3	72,10	85,80



SCHNEIDMESSER GESCHWUNGENE FORM
Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	45	6 39 03 072 01 7	70,40	83,78



SCHNEIDMESSER U-FORM
Mit verlängertem Steg, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	6 39 03 156 01 7	86,80	103,29



HOOK-FORM
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
38	6 39 03 217 01 1	49,30	58,67



SEGMENTMESSER
Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
73	30	6 39 03 132 01 0	49,00	58,31



ZUGSEIL
mit Handgriff. Einsatz empfehlenswert beim Trennschnitt von außen mit Schneidmesser L-Form oder Hook-Form. Einfacheres Arbeiten mit weniger Kraftaufwand beim Austrennen von Scheiben an Bussen, Lkws und Schienenfahrzeugen an Problemstellen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 030 01 4	16,50	19,64



ARBEITSHANDSCHUHE
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	74,20	88,30
10 XL	3 21 73 004 00 1	74,20	88,30
11 XXL	3 21 73 005 00 5	74,20	88,30



BÜGELHANDGRIFF
Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SuperCut bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 116 01 1	43,90	52,24

ZUBEHÖR-SETS



ZUBEHÖR-SET AUTOGLASER
Bestehend aus: 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 und 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmeser gerade Form, Z-Biegung verzahnt (Form 081).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 38 3	204,60	243,47



ZUBEHÖR-SET KFZ-WERKSTATT
Bestehend aus: 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (Form 076), 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (1x Form 079 und 1x Form 101), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser U-Form, ververstärkt (Form 157), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129), 1 Spachtel, 1 HSS-Sägeblatt (Ø 80 mm).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 25 7	204,60	243,47



ZUBEHÖR-SET CARGO
Bestehend aus: 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073), 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217), 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072), 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (2x Form 207 und 1x Form 209), 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212), 1 Schabmesser Schaufelform mit Kratzschutzbeschichtung (Form 105), 1 Zugseil mit Befestigung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 32 0	204,60	243,47

AKKU 18 V



SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC
Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	75,00	89,25



AKKU-PACK
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	105,00	124,95
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	75,00	89,25



AKKU-STARTER-SET
2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	285,00	339,15
18	3	9 26 04 324 01 0	225,00	267,75



BANDSCHLEIF-MASCHINEN

GRIT GHB HANDGEFÜHRTE BANDSCHLEIFER 260

Das Bandschleifsystem für unterschiedliche Anwendungen, mobil und stationär einsetzbar.

GRIT GX HANDWERK BASISBANDSCHLEIFER 263

Stationäre Bandschleifmaschinen für den handwerklichen Einsatz und für Kleinserien.

GRIT GX HANDWERK ZUSATZMODULE 265

GRIT GI INDUSTRIE BASISBANDSCHLEIFER 266

Stationäre Bandschleifmaschinen für den industriellen Einsatz und für die Serienfertigung.

GRIT GI INDUSTRIE ZUSATZMODULE 270

GRIT GKS KOMPAKT-BANDSCHLEIFER 274

Die platzsparende und wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

GRIT GHB 15-50

Leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz vor Ort.



Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	5,60

Bestellnummer	7 903 21 00 23 2
EAN	4014586884516
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	658,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	783,02

FEIN VORTEILE

+ Handgeführte Alternative für Winkelschleifer.
+ Stationär einsetzbar mit Tischhalterung.
+ Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.
+ Anbaumotor stufenlos verstellbar.
+ Anti-Vibrationshandgriff
+ Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen.
+ Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 50 x 1 000 mm (K 36)

Zubehör ab Seite 262

GRIT GHB 15-50 INOX

Universeller Handbandschleifer für Problemlösungen vor Ort, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 7 900
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	5,60

Bestellnummer	7 903 22 00 23 2
EAN	4014586884547
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	724,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	861,56

FEIN VORTEILE

+ Handgeführte Alternative für Winkelschleifer für Handwerk und Industrie.
+ Stationär einsetzbar mit Tischhalterung.
+ Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.
+ Anbaumotor stufenlos verstellbar.
+ Anti-Vibrationshandgriff
+ Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen.
+ Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 50 x 1 000 mm (K 36)

Zubehör ab Seite 262

GRIT GHBD

Modul zum stationären Bandschleifen.



Abmessungen LxBxH	mm	560 x 240 x 230
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5,8

Bestellnummer	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	219,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	260,61

FEIN VORTEILE

+ Handgeführte GHB wird zur stationären Bandschleifmaschine.
+ Perfektes Anfasen durch einstellbaren Schleiftisch.
+ Profile & Rohre am Schleiftisch bearbeiten.
+ Konzipiert für den harten Einsatz.

LIEFERUMFANG

1 Modul GHBD

Zubehör ab Seite 262

GRIT GHBR

Modul zum stationären Radienschleifen.



Rohre bis Ø	mm	16 - 42,4
Abmessungen LxBxH	mm	700 x 240 x 207
Bandabmessung	mm	50 x 1 150
Gewicht	kg	13

Bestellnummer	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	532,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	633,08

FEIN VORTEILE

+ Einsatz auch vor Ort möglich.
+ Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern problemlos bearbeiten.
+ Exakte Radien in einem Arbeitsschritt.
+ Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 16 bis 42,40 mm) an Rohren und Profilen.
+ Kontaktrollen für verschiedene Rohrdurchmesser.
+ Einsatz nur mit GHB15-50 INOX.

LIEFERUMFANG

Lieferumfang ohne Kontaktrolle und Schleifband

Zubehör ab Seite 262

GRIT GHBM

Modul zur mobilen Oberflächenbearbeitung.



Zubehör ab Seite 262

Abmessungen LxBxH	mm	430 x 252 x 166
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5

Bestellnummer	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	431,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	512,89

FEIN VORTEILE

+ Geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung.
+ Umbau auf andere Anwendungen unter 45 Sekunden.
+ Homogene Oberflächen in einem Arbeitsschritt.
+ Große Flächen ermüdungsarm bearbeiten.

GRIT GHBML

Modul mit Führungsstange zur mobilen Oberflächenbearbeitung.



LIEFERUMFANG

1 Staub Auffangbehälter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 stufenlos seitlich verstellbare Führungshilfe

Zubehör ab Seite 262

Abmessungen LxBxH	mm	870 x 400 x 920
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	10,8

Bestellnummer	9 90 01 012 03 0
EAN	4014586887548
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	640,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	761,60

FEIN VORTEILE

+ Komfortabel und ergonomisch. Justierbare Führungsstange ermöglicht aufrechtes Arbeiten.
+ Geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung.
+ Innovative, optische Führungshilfe für gerade Schleiflinien. Seitlich stufenlos verstellbar. Befestigung von Laserpointern möglich.
+ Totmannschalter.
+ Perfekte und homogene Oberfläche in einem Arbeitsschritt. Besser als jeder Winkelschleifer.
+ Saubere Arbeitsbereiche durch abnehmbaren Staubauffangbehälter.
+ Modul ist verwendbar mit GHB 15-50 und GHB 15-50 Inox, abhängig von den vorhandenen Schleifaufgaben.

GRIT GHBK

Modul mit stufenlos einstellbaren Anfaswinkeln und Tiefen für Kantenbearbeitungen.



LIEFERUMFANG

1 Staub- und Funkenkasten,
1 Fixierungselement,
1 Funkenschutzdeckel,
2 Anti-Vibrationshandgriffe

Zubehör ab Seite 262

Abmessungen LxBxH	mm	380 x 430 x 215
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	13,5

Bestellnummer	9 90 01 012 04 0
EAN	4014586888316
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	544,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	647,36

FEIN VORTEILE

+ Geringer Kraftaufwand, auch bei großen Werkstücken, durch den rollengelagerten Führungsschlitten.
+ Stufenlos einstellbare Anfaswinkel (0-60°) und Tiefen (0-20 mm) für die gängigsten Anforderungen.
+ Äußerst effizient beim Anfasen langer und gerader Platten.
+ Präzise Kanten und homogene Oberflächen in einem Arbeitsschritt mit sehr hohem Abtrag.
+ Systemschnittstelle – Werkzeuglos umbauen an relevante Schleifsysteme.
+ Saubere Arbeitsbereiche durch abnehmbaren Staubauffangbehälter und Absaugungsschnittstelle.
+ Modul ist verwendbar mit GHB 15-50 und GHB 15-50 Inox, abhängig von den vorhandenen Schleifaufgaben.

SCHLEIFBÄNDER



3M™ CUBITRON™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 126 00 0	153,70	182,90
60	10	6 99 03 127 00 0	135,00	160,65
80	10	6 99 03 128 00 0	118,50	141,02



3M™ CUBITRON™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
50 x 1 150 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GHBR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 157 00 0	176,50	210,04



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 130 00 0	58,20	69,26
60	10	6 99 03 131 00 0	39,50	47,01
80	10	6 99 03 132 00 0	36,20	43,08
120	10	6 99 03 133 00 0	29,60	35,22



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
50 x 1 150 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GHBR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 159 00 0	68,90	81,99



SCHLEIFMITTEL A
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 134 00 0	28,50	33,92
320	10	6 99 03 135 00 0	28,50	33,92
420	10	6 99 03 136 00 0	28,50	33,92



SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 137 00 0	63,70	75,80
60	10	6 99 03 138 00 0	48,30	57,48
80	10	6 99 03 139 00 0	43,90	52,24
120	10	6 99 03 140 00 0	42,80	50,93



SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
50 x 1 150 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GHBR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 158 00 0	73,20	87,11

VLIESBÄNDER



VLIESBAND
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.
50 x 1 000 mm

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 144 00 0	52,00	61,88
mittel	3	6 99 03 143 00 0	54,50	64,86
grob	3	6 99 03 142 00 0	57,50	68,43

ZUBEHÖR GHBR



KONTAKTROLLE
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16	6 99 02 000 40 9	60,30	71,76
18	6 99 02 000 41 0	59,20	70,45
19	6 99 02 000 41 1	60,30	71,76
20	6 99 02 000 41 2	60,30	71,76
21	6 99 02 000 41 3	59,20	70,45
21,3	6 99 02 000 41 4	60,30	71,76
22	6 99 02 000 41 5	60,30	71,76
25	6 99 02 000 41 6	60,30	71,76
25,4	6 99 02 000 41 7	60,30	71,76
26	6 99 02 000 41 8	60,30	71,76
26,9	6 99 02 000 41 9	60,30	71,76
27	6 99 02 000 42 0	60,30	71,76
28	6 99 02 000 42 1	59,20	70,45
28,8	6 99 02 000 42 2	59,20	70,45
30	6 99 02 000 42 3	60,30	71,76
31,7	6 99 02 000 42 4	60,30	71,76
32	6 99 02 000 42 5	60,30	71,76
33	6 99 02 000 42 6	60,30	71,76
33,7	6 99 02 000 42 7	60,30	71,76
34	6 99 02 000 42 8	60,30	71,76
35	6 99 02 000 42 9	59,20	70,45
38	6 99 02 000 43 0	60,30	71,76
38,1	6 99 02 000 43 1	60,30	71,76
38,3	6 99 02 000 43 2	60,30	71,76
40	6 99 02 000 43 3	60,30	71,76
42	6 99 02 000 43 4	60,30	71,76
42,4	6 99 02 000 43 5	60,30	71,76

WEITERES ZUBEHÖR GRIT GHB

EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE
GRIT GHB 15-50 Inox

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 008 10 6	69,10	82,23





		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
		Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien.	Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.
SEITE		264	264
Nennaufnahme	kW	3	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandabmessung	mm	75 x 2 000	75 x 2 000

GRIT GX 75

Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien.



Nennaufnahme	kW	3
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestellnummer	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	981,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.167,87

FEIN VORTEILE

+ Ausbaufähig durch Zusatzmodule
+ Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3 000/min
+ Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Arbeitshöhe individuell einstellbar
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Robuster Drehstrom-Motor
+ Vibrationsarm

LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GX 75 2H

Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



Nennaufnahme	kW	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestellnummer	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.171,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.394,44

FEIN VORTEILE

+ Ausbaufähig durch Zusatzmodule
+ Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/ 3 000 /min
+ Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Arbeitshöhe individuell einstellbar
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Robuster Drehstrom-Motor
+ Vibrationsarm

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R), 1 CEE-Stecker (16 A)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GXE

Äußerst effektive Entgratmaschine für das Handwerk und für Kleinserien.



Nennaufnahme	kW	2,2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500
Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite	mm	250 x 60
Gewicht	kg	32

Bestellnummer	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	786,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	936,05

FEIN VORTEILE

+ Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
+ Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
+ Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar
+ Effektives Entgraten
+ Motorschutzschalter

LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A),
Lieferumfang ohne Stahlbürste

Zubehör ab Seite 276

GRIT GXC

Rundschleifmodul für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.



Nennaufnahme	kW	0,18
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rohre bis Ø	mm	10 - 100
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	48

Bestellnummer	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.123,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.336,85

FEIN VORTEILE

+ Automatischer Vorschub individuell einstellbar
+ Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
+ Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10 - 100 mm
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H)
+ Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich

LIEFERUMFANG

1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker (16 A)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GXW

Kühlschmiermodul für den professionellen Nassschliff.



Nennaufnahme	kW	0,12
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Gewicht	kg	8,6

Bestellnummer	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	618,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	736,37

FEIN VORTEILE

+ Perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl-Schmiermittel Zuführung
+ Reduziert die Temperatur des Werkstücks.
+ Bindung der Schleifstäube
+ Geschlossener Kreislauf
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) und GI 150 (2H).
+ Standzeiterhöhung der Schleifbänder

LIEFERUMFANG

1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GXR

Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien.



Rohre bis Ø	mm	16 - 75
Bandabmessung	mm	75 x 2 250
Abmessung Profile/Flachmaterial max.	mm	75 x 75
Gewicht	kg	54

Bestellnummer	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.108,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.319,00

FEIN VORTEILE

+ Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 16 bis 90 mm) an Rohren und Profilen.
+ Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
+ Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen
+ integrierter Tiefenanschlag
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H)
+ Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

LIEFERUMFANG

1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm,
1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm,
1 Schleifband 75 x 2 250 mm (K 36 R).

Zubehör ab Seite 276






		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100
		Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.	Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.	Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.	
SEITE		268	268	268	268
Nennaufnahme	kW	4	2,6 - 3,1	1,1	1,5
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandabmessung	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000









	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H	GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
	Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.	Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.	Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung.	Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen für extra breite Werkstücke.
	269	269	269	269
	4	2,6 - 3,1	4	4
	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
	150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000

GRIT GI 75

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.



LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestellnummer	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.529,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.819,63

FEIN VORTEILE

+ Ausbaufähig durch Zusatzmodule
+ Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
+ Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3 000/min
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
+ Arbeitshöhe individuell einstellbar
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Robuster Drehstrom-Motor
+ Vibrationsarm

GRIT GI 75 2H

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestellnummer	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.833,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.181,98

FEIN VORTEILE

+ Ausbaufähig durch Zusatzmodule
+ Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
+ Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/ 3 000 /min
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
+ Arbeitshöhe individuell einstellbar
+ Äußerst robuster Drehstrom-Motor
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Vibrationsarm

GRIT GI 100 EF

Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.



LIEFERUMFANG

1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	1,1
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	29,8

Bestellnummer	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.106,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.316,38

FEIN VORTEILE

+ Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
+ Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
+ Als Tischmaschine verwendbar
+ Einphasen- Wechselstromversion 230 V / 50 Hz
+ Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
+ Patentiertes Bandspannsystem

GRIT GI 100

Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.



LIEFERUMFANG

1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	28,8

Bestellnummer	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	943,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.122,77

FEIN VORTEILE

+ Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
+ Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
+ Als Tischmaschine verwendbar
+ Drehstrommotor 1 500 Watt
+ Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
+ Patentiertes Bandspannsystem

GRIT GI 150

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.



LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestellnummer	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.847,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.198,64

FEIN VORTEILE

+ Ausbaufähig durch Zusatzmodule
+ Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
+ Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3 000/min
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
+ Arbeitshöhe individuell einstellbar
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Robuster Drehstrom-Motor
+ Vibrationsarm

GRIT GI 150 2H

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestellnummer	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.155,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.564,93

FEIN VORTEILE

+ Ausbaufähig durch Zusatzmodule
+ Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
+ Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/ 3 000 /min
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
+ Arbeitshöhe individuell einstellbar
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Vibrationsarm

GRIT GIS 75

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung.



LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	74

Bestellnummer	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.361,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.619,83

FEIN VORTEILE

+ Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenfuß
+ Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor
+ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Vibrationsarm durch robuste Bauweise

GRIT GIS 150

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen für extra breite Werkstücke.



LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	93

Bestellnummer	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.637,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.948,98

FEIN VORTEILE

+ Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenfuß
+ Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor
+ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
+ Abnehmbarer Spänefang
+ Patentiertes Bandspannsystem
+ Vibrationsarm durch robuste Bauweise

GRIT GIE

Äußerst effektive Entgratmaschine für industrielle Serienentgratungen.



Nennaufnahme	kW	1,5 / 2,0
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite	mm	250 x 60/120
Gewicht	kg	34

Bestellnummer	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.458,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.735,14

FEIN VORTEILE

+ Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/ 3 000 /min
+ Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
+ Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
+ Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
+ Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar
+ Effektives Entgraten
+ Motorschutzschalter

LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), Lieferumfang ohne Stahlbürste

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIC

Rundschleifmodul für industrielles Rundschleifen in Serie.



Nennaufnahme	kW	0,18
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rohre bis Ø	mm	10 - 130
Bandabmessung	mm	75/150 x 2 000
Vorschub	m/min	0 - 2
Gewicht	kg	65

Bestellnummer	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.487,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.960,60

FEIN VORTEILE

+ Für industrielles Rundschleifen von Rohren bis 6 m Länge mit optionaler Rohrführung.
+ Flexibel bei der Bearbeitung von Rohrdurchmessern von 10 bis 130 mm.
+ Kühle Oberfläche und hohe Standzeit der Schleifbänder durch Nassschliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW.
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H).
+ Schnellverschluss für einfaches, werkzeugloses Umrüsten.
+ Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 bis 2 m/min.

LIEFERUMFANG

1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker (16 A)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIMS 75

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort" am Boden.



Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	100

Bestellnummer	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.942,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	3.500,98

FEIN VORTEILE

+ Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
+ Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
+ Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
+ Deichselposition stufenlos einstellbar
+ Geringes Wandabstandsmaß
+ Tiefenanschlag

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIMS 150

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort" am Boden.



Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	110

Bestellnummer	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.176,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	3.780,15

FEIN VORTEILE

+ Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
+ Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
+ Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
+ Deichselposition stufenlos einstellbar
+ Geringes Wandabstandsmaß
+ Tiefenanschlag

Zubehör ab Seite 276

GIMS 75 2H

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.



Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	103

Bestellnummer	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.425,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.075,87

FEIN VORTEILE

+ Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
+ Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
+ Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
+ Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/ 3 000 /min
+ Deichselposition stufenlos einstellbar
+ Geringes Wandabstandsmaß
+ Tiefenanschlag

GIMS 150 2H

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.



Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	114

Bestellnummer	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.654,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.348,62

FEIN VORTEILE

+ Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
+ Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
+ Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
+ Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/ 3 000 /min
+ Deichselposition stufenlos einstellbar
+ Geringes Wandabstandsmaß
+ Tiefenanschlag

GIMS 75-6

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.



Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	6
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	121

Bestellnummer	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.425,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.075,87

FEIN VORTEILE

+ Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
+ Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
+ Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
+ Geringes Wandabstandsmaß
+ Deichselposition stufenlos einstellbar
+ Tiefenanschlag

GIMS 150-6

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.



Zubehör ab Seite 276

Nennaufnahme	kW	6
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	131

Bestellnummer	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.654,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.348,62

FEIN VORTEILE

+ Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
+ Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
+ Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
+ Geringes Wandabstandsmaß
+ Deichselposition stufenlos einstellbar
+ Tiefenanschlag

GRIT GILSGIB

Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation.



Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	189

Bestellnummer	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	5.165,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	6.146,47

ohne Absaugung

FEIN VORTEILE

+ Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub
+ Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish
+ Flachmaterial kann auch „hochkant" geschliffen werden
+ Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm
+ Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar
+ Für eckige Werkstücke
+ Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich

LIEFERUMFANG

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIL

Flächenschleifmodul zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien.



Nennaufnahme	kW	0,18
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	64

Bestellnummer	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.487,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.960,60

FEIN VORTEILE

+ Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub
+ Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish
+ Flachmaterial kann auch „hochkant" geschliffen werden
+ Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm
+ Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar
+ Für eckige Werkstücke
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H)
+ Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich

Zubehör ab Seite 276

GRIT GILS

Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation.



Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	206

Bestellnummer	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	6.400,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	7.616,60

mit Absaugung

FEIN VORTEILE

+ Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub
+ Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish
+ Flachmaterial kann auch „hochkant" geschliffen werden
+ Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm
+ Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar
+ Für eckige Werkstücke
+ Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 120 R), 1 CEE-Stecker (16 A)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIB

Äußerst stabiler Maschinenfuß.



Gewicht	kg	17

Bestellnummer	9 90 01 003 00 0
EAN	4014586859064
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	257,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	306,07

FEIN VORTEILE

+ Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar
+ Vibrationsarm durch robuste Bauweise
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
+ Pulverbeschichtung
+ Robuste Schweißkonstruktion

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIBE

Äußerst stabiler Maschinenfuß mit integrierter Doppel-Absaugung.



Nennaufnahme	kW	0,35
Spannung		220/230 & 400/440 V
Luftmenge	l/min	13 300
Max. Unterdruck	hPa	4
Gewicht	kg	55

Bestellnummer	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.464,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.742,76

FEIN VORTEILE

+ Integrierter Metallspänekasten, resistent gegen glühende Funken
+ Robuste Schweißkonstruktion
+ Flexible, hitzebeständige Stahlschläuche
+ Kassettenfilter für effektive Filterung
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
+ Pulverbeschichtung

LIEFERUMFANG

2 Schläuche, 4 Spannbänder

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIR

Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung.



Rohre bis Ø	mm	20 - 150
Bandabmessung	mm	150 x 2 250
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	120 x 150
Gewicht	kg	109

Bestellnummer	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.115,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.517,56

FEIN VORTEILE

+ Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen.
+ Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
+ Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen
+ integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H)
+ Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

LIEFERUMFANG

1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm,
1 Schleifband 150 x 2 250 mm
(K 36 R), 1 Staubbehälter

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIXBE

Integrierter Motor für wirksame Absaugung.



Nennaufnahme	kW	0,37
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Luftmenge	l/min	8 170
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Max. Unterdruck	hPa	2,65
Abmessungen LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58

Bestellnummer	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.546,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.840,10

FEIN VORTEILE

+ Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
+ Anschluss an integrierte Absaugung möglich.
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
+ Pulverbeschichtung

Zubehör ab Seite 276

GRIT GIXS

Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech.



Abmessungen LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Gewicht	kg	18

Bestellnummer	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	233,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	277,87

FEIN VORTEILE

+ Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
+ Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
+ Pulverbeschichtung
+ Stahlblechausführung

Zubehör ab Seite 276







		GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
		Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.				
SEITE		275	275	275	276	276
Nennaufnahme	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandabmessung	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

GRIT GKS 75

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.



Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50

Bestellnummer	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.005,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.196,19

FEIN VORTEILE

+ Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
+ 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
+ Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
+ Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
+ Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
+ Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GKS 75

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.



Nennaufnahme	kW	1,1
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestellnummer	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	846,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.007,34

FEIN VORTEILE

+ Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
+ 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
+ Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
+ Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
+ Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GKS 75

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.



Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestellnummer	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	677,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	805,87

FEIN VORTEILE

+ Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
+ 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
+ Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
+ Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
+ Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GKS 75

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.



Nennaufnahme	kW	3
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50

Bestellnummer	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	767,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	912,85

FEIN VORTEILE

+ Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
+ 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
+ Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
+ Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
+ Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
+ Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

GRIT GKS 75 2H

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.



Nennaufnahme	kW	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestellnummer	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	820,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	975,80

FEIN VORTEILE

+ Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
+ 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
+ Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
+ Durch zwei Geschwindigkeitsstufen, optimale Drehzahlen für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.
+ Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
+ Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
+ Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung.

LIEFERUMFANG

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 276

SCHLEIFBÄNDER



3M™ CUBITRON™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 145 00 0	242,10	288,10
60	10	6 99 03 146 00 0	205,50	244,55
80	10	6 99 03 147 00 0	193,70	230,50



3M™ CUBITRON™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
75 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 151 00 0	278,70	331,65




3M™ CUBITRON™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 148 00 0	446,60	531,45
60	10	6 99 03 149 00 0	372,30	443,04
80	10	6 99 03 150 00 0	349,70	416,14




3M™ CUBITRON™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
150 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 154 00 0	515,40	613,33
60	10	6 99 03 155 00 0	431,50	513,49
80	10	6 99 03 156 00 0	405,70	482,78




SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	10	6 99 03 000 00 0	133,20	158,51
36	10	6 99 03 002 00 0	106,50	126,74
40	10	6 99 03 004 00 0	101,10	120,31
60	10	6 99 03 007 00 0	89,40	106,39
80	10	6 99 03 009 00 0	84,00	99,96
120	10	6 99 03 013 00 0	79,90	95,08




SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
75 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 020 00 0	119,20	141,85



SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
75 x 2 300 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR für Kontaktrollen Ø > 80 mm.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 122 00 0	124,30	147,92




SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	10	6 99 03 039 00 0	223,40	265,85
36	10	6 99 03 040 00 0	192,70	229,31
40	10	6 99 03 042 00 0	183,00	217,77
60	10	6 99 03 044 00 0	161,80	192,54
80	10	6 99 03 046 00 0	152,20	181,12
120	10	6 99 03 048 00 0	144,50	171,96



SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
150 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 053 00 0	231,20	275,13



SCHLEIFMITTEL R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
150 x 2 400 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR für Kontaktrollen Ø > 170 mm.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 111 00 0	246,60	293,45



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 003 00 0	80,80	96,15
40	10	6 99 03 005 00 0	76,70	91,27
60	10	6 99 03 008 00 0	67,90	80,80
80	10	6 99 03 010 00 0	63,80	75,92
120	10	6 99 03 014 00 0	60,60	72,11



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
75 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 021 00 0	90,50	107,70



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
100 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 034 00 0	56,60	67,35
40	10	6 99 03 035 00 0	53,90	64,14
60	10	6 99 03 036 00 0	47,60	56,64
80	10	6 99 03 037 00 0	44,80	53,31
120	10	6 99 03 038 00 0	42,60	50,69



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 041 00 0	150,50	179,10
40	10	6 99 03 043 00 0	143,10	170,29
60	10	6 99 03 045 00 0	126,70	150,77
80	10	6 99 03 047 00 0	119,10	141,73
120	10	6 99 03 049 00 0	112,90	134,35



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
150 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 054 00 0	180,80	215,15



SCHLEIFMITTEL Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
150 x 2 400 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR für Kontaktrollen Ø > 170 mm.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 112 00 0	192,90	229,55



SCHLEIFMITTEL A
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 017 00 0	59,00	70,21
320	10	6 99 03 018 00 0	59,00	70,21
400	10	6 99 03 019 00 0	59,00	70,21



SCHLEIFMITTEL A
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 050 00 0	111,70	132,92
320	10	6 99 03 051 00 0	111,70	132,92
400	10	6 99 03 052 00 0	111,70	132,92

VLIESBÄNDER



VLIESBAND
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.
75 x 2 000 mm

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 121 01 0	164,40	195,64
mittel	3	6 99 03 119 01 0	164,40	195,64
grob	3	6 99 03 117 01 0	164,40	195,64



VLIESBAND
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.
150 x 2 000 mm

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 120 01 0	328,70	391,15
mittel	3	6 99 03 118 01 0	328,70	391,15
grob	3	6 99 03 116 01 0	328,70	391,15

ZUBEHÖR GRIT GX 75 / GX 75 2H



EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE
GX 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 338 00 0	135,90	161,72



GRAPHITBELAG
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 90 00 000 00 1	79,47	94,57



AUGENSCHUTZ
Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 00 4	35,74	42,53



FUNKENKASTEN
mit Schnittstellen an Absaugung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 343 00 0	88,70	105,55

ZUBEHÖR GRIT GXR

EDELSTAHLSPANNBACKE
auswechselbar, für Schraubstock bei der Verarbeitung von Edelstahl.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 004 00 0	124,36	147,99



LÄNGENANSCHLAG
Länge 1 000 mm, stufenlos einstellbar, einfache Montage

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 001 00 0	142,00	168,98



KONTAKTROLLE
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	6 99 02 304 00 0	91,30	108,65
16	6 99 02 020 00 0	91,30	108,65
17	6 99 02 021 00 0	91,30	108,65
17,2	6 99 02 022 00 0	91,30	108,65
18	6 99 02 023 00 0	91,30	108,65
19	6 99 02 024 00 0	91,30	108,65
20	6 99 02 025 00 0	91,30	108,65
21	6 99 02 026 00 0	91,30	108,65
21,3	6 99 02 027 00 0	91,30	108,65
22	6 99 02 028 00 0	89,65	106,68
22,2	6 99 02 029 00 0	91,30	108,65
22,5	6 99 02 030 00 0	89,65	106,68
23	6 99 02 031 00 0	91,30	108,65
23,1	6 99 02 032 00 0	91,30	108,65
24	6 99 02 033 00 0	91,30	108,65
24,5	6 99 02 034 00 0	91,30	108,65
25	6 99 02 035 00 0	91,30	108,65
25,4	6 99 02 036 00 0	91,30	108,65
25,9	6 99 02 037 00 0	91,30	108,65

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
26	6 99 02 038 00 0	91,30	108,65
26,4	6 99 02 039 00 0	89,65	106,68
26,9	6 99 02 040 00 0	91,30	108,65
27	6 99 02 041 00 0	91,30	108,65
28	6 99 02 042 00 0	91,30	108,65
28,6	6 99 02 043 00 0	91,30	108,65
28,8	6 99 02 044 00 0	89,65	106,68
29	6 99 02 045 00 0	91,30	108,65
30	6 99 02 046 00 0	91,30	108,65
31	6 99 02 323 00 0	91,30	108,65
31,7	6 99 02 047 00 0	91,30	108,65
32	6 99 02 048 00 0	91,30	108,65
33	6 99 02 049 00 0	91,30	108,65
33,7	6 99 02 050 00 0	91,30	108,65
34	6 99 02 051 00 0	91,30	108,65
35	6 99 02 052 00 0	91,30	108,65
36	6 99 02 053 00 0	89,65	106,68
37,5	6 99 02 054 00 0	91,30	108,65
38	6 99 02 055 00 0	91,30	108,65
38,1	6 99 02 056 00 0	91,30	108,65
38,3	6 99 02 057 00 0	91,30	108,65
40	6 99 02 058 00 0	91,30	108,65
41	6 99 02 059 00 0	91,30	108,65
41,2	6 99 02 060 00 0	91,30	108,65
42	6 99 02 061 00 0	91,30	108,65
42,4	6 99 02 062 00 0	91,30	108,65
42,6	6 99 02 063 00 0	91,30	108,65
43	6 99 02 064 00 0	91,30	108,65
43,3	6 99 02 065 00 0	91,30	108,65
44	6 99 02 066 00 0	91,30	108,65
44,5	6 99 02 067 00 0	91,30	108,65
45	6 99 02 068 00 0	91,30	108,65
46	6 99 02 069 00 0	91,30	108,65
48	6 99 02 070 00 0	91,30	108,65
48,3	6 99 02 071 00 0	91,30	108,65
49	6 99 02 072 00 0	91,30	108,65
50	6 99 02 073 00 0	91,30	108,65
50,8	6 99 02 074 00 0	112,40	133,76
51	6 99 02 075 00 0	112,40	133,76
53	6 99 02 076 00 0	112,40	133,76
53,7	6 99 02 077 00 0	112,40	133,76
54	6 99 02 078 00 0	110,45	131,44
55	6 99 02 079 00 0	112,40	133,76
57	6 99 02 080 00 0	110,45	131,44
57,5	6 99 02 324 00 0	112,40	133,76
58	6 99 02 081 00 0	112,40	133,76
59	6 99 02 082 00 0	112,40	133,76
60	6 99 02 083 00 0	112,40	133,76
60,3	6 99 02 084 00 0	112,40	133,76
63	6 99 02 085 00 0	112,40	133,76
63,5	6 99 02 086 00 0	112,40	133,76
65	6 99 02 087 00 0	112,40	133,76
67	6 99 02 088 00 0	112,40	133,76
68	6 99 02 326 00 0	112,40	133,76
69	6 99 02 089 00 0	112,40	133,76
70	6 99 02 090 00 0	112,40	133,76
73	6 99 02 091 00 0	112,40	133,76
75	6 99 02 092 00 0	112,40	133,76
76	6 99 02 093 00 0	126,03	149,98
76,1	6 99 02 094 00 0	128,30	152,68
76,2	6 99 02 095 00 0	128,30	152,68
80	6 99 02 096 00 0	126,03	149,98
82,5	6 99 02 097 00 0	128,30	152,68
84	6 99 02 327 00 0	128,30	152,68
88,9	6 99 02 098 00 0	128,30	152,68
90	6 99 02 099 00 0	128,30	152,68



AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	57,49	68,41



WASSERBEHÄLTER
Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen, Füllmenge ca. 15 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 38 5	55,96	66,59

ZUBEHÖR GRIT GXC



ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
Ø 10-130 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 179 60 0	212,80	253,23



ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 000	6 99 02 180 60 0	355,70	423,28



ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 500	6 99 02 181 60 0	874,50	1.040,66



LEITSCHIENE, MESSING
für Trockenschliff und grobe Materialoberflächen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 6	40,81	48,56



LEITSCHIENE, NYLON
für hohe Oberflächenqualität

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 7	43,23	51,44

ZUBEHÖR GRIT GXE



EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE
GXE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 344 00 0	47,30	56,29



STAHLBÜRSTE
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Stahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,2	6 99 02 006 00 0	179,60	213,72
0,35	6 99 02 007 00 0	165,20	196,59
0,5	6 99 02 008 00 0	165,20	196,59



STAHLBÜRSTE
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Edelstahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,2	6 99 02 009 00 0	315,40	375,33
0,35	6 99 02 010 00 0	273,70	325,70



AUGENSCHUTZ
Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 00 4	35,74	42,53

ZUBEHÖR GRIT GXW



SCHLEIF-/ KÜHLEMULSION
Konzentrat, 10 l, Mischungsverhältnis 1:30, ergibt 300 l fertiges Kühlschmiermittel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 100 00 0	255,70	304,28

WEITERES ZUBEHÖR GRIT GX



SCHLAUCH
flexibel, zur Späneabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 2	41,92	49,88



SPANNBAND
zur Befestigung des flexiblen Schlauchs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 3	5,62	6,69



STAUBBEHÄLTER
zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 00 0	87,90	104,60



ABSAUGVORRICHTUNG
zum Anschluss an Industriestaubsauger.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 7	345,90	411,62

ZUBEHÖR GRIT GI 75 / GI 75 2H



GRAPHITBELAG
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 90 00 000 00 1	79,47	94,57



AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	57,49	68,41



GEHRUNGSEINHEIT FÜR SCHWEISSNAHTVORBEREITUNG
Vorrichtung zum Anfasen von Werkstücken zur Schweißnahtvorbereitung.
GI/GIS 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 15 0	201,50	239,79



EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE
GI/GIS 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 8	152,30	181,24

ZUBEHÖR GRIT GI 150 / GI 150 2H



GRAPHITBELAG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 05 6	91,39	108,75



GEHRUNGSEINHEIT FÜR SCHWEISSNAHTVORBEREITUNG
Vorrichtung zum Anfasen von Werkstücken zur Schweißnahtvorbereitung.
GI/GIS 150

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 15 1	223,90	266,44



EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE
GI/GIS 150

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 9	174,60	207,77



AUGENSCHUTZ

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 18 4	68,75	81,81

ZUBEHÖR GRIT GIR



KONTAKTROLLE
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16	6 99 02 188 00 0	131,00	155,89
18	6 99 02 189 00 0	131,00	155,89
19	6 99 02 190 00 0	131,00	155,89
19,1	6 99 02 191 00 0	131,00	155,89
20	6 99 02 101 00 0	131,00	155,89
21	6 99 02 192 00 0	131,00	155,89
21,3	6 99 02 193 00 0	131,00	155,89
22	6 99 02 102 00 0	131,00	155,89
22,3	6 99 02 194 00 0	131,00	155,89
23	6 99 02 195 00 0	131,00	155,89
23,2	6 99 02 196 00 0	131,00	155,89
24,3	6 99 02 197 00 0	131,00	155,89
25	6 99 02 103 00 0	131,00	155,89
25,4	6 99 02 104 00 0	131,00	155,89
26,1	6 99 02 198 00 0	131,00	155,89
26,7	6 99 02 199 00 0	131,00	155,89
26,9	6 99 02 105 00 0	131,00	155,89
27	6 99 02 200 00 0	131,00	155,89
28	6 99 02 106 00 0	128,65	153,09
28,3	6 99 02 201 00 0	131,00	155,89
28,6	6 99 02 202 00 0	131,00	155,89
29,2	6 99 02 203 00 0	131,00	155,89
30	6 99 02 107 00 0	131,00	155,89
31,1	6 99 02 204 00 0	131,00	155,89
31,5	6 99 02 205 00 0	131,00	155,89
31,8	6 99 02 206 00 0	131,00	155,89
32	6 99 02 108 00 0	131,00	155,89
33	6 99 02 207 00 0	131,00	155,89
33,4	6 99 02 208 00 0	131,00	155,89
33,7	6 99 02 109 00 0	131,00	155,89
34	6 99 02 209 00 0	131,00	155,89
35	6 99 02 110 00 0	131,00	155,89
37,4	6 99 02 210 00 0	131,00	155,89
38	6 99 02 111 00 0	131,00	155,89
38,1	6 99 02 112 00 0	131,00	155,89
38,3	6 99 02 113 00 0	131,00	155,89
39,8	6 99 02 211 00 0	131,00	155,89
40	6 99 02 114 00 0	131,00	155,89
40,1	6 99 02 212 00 0	131,00	155,89
41,3	6 99 02 213 00 0	131,00	155,89
42	6 99 02 214 00 0	131,00	155,89
42,1	6 99 02 215 00 0	131,00	155,89
42,2	6 99 02 216 00 0	131,00	155,89
42,4	6 99 02 115 00 0	131,00	155,89
43	6 99 02 217 00 0	131,00	155,89
44,5	6 99 02 116 00 0	131,00	155,89
45	6 99 02 218 00 0	131,00	155,89
45,7	6 99 02 219 00 0	131,00	155,89
47,4	6 99 02 221 00 0	131,00	155,89
48	6 99 02 222 00 0	131,00	155,89
48,3	6 99 02 117 00 0	131,00	155,89
49	6 99 02 223 00 0	131,00	155,89
50	6 99 02 118 00 0	131,00	155,89
50,1	6 99 02 224 00 0	149,50	177,91
50,8	6 99 02 119 00 0	149,50	177,91
51	6 99 02 225 00 0	149,50	177,91
53	6 99 02 226 00 0	149,50	177,91
54	6 99 02 229 00 0	149,50	177,91
55	6 99 02 230 00 0	149,50	177,91
57	6 99 02 231 00 0	149,50	177,91
57,8	6 99 02 232 00 0	149,50	177,91
58	6 99 02 233 00 0	149,50	177,91
59,5	6 99 02 234 00 0	149,50	177,91
60	6 99 02 120 00 0	149,50	177,91
60,3	6 99 02 121 00 0	149,50	177,91
62	6 99 02 235 00 0	149,50	177,91
63	6 99 02 236 00 0	149,50	177,91
63,5	6 99 02 122 00 0	149,50	177,91
64,2	6 99 02 237 00 0	149,50	177,91
65	6 99 02 238 00 0	149,50	177,91
66	6 99 02 239 00 0	149,50	177,91
66,3	6 99 02 240 00 0	149,50	177,91
66,7	6 99 02 241 00 0	149,50	177,91
67,1	6 99 02 242 00 0	149,50	177,91
68,9	6 99 02 332 00 0	149,50	177,91
69	6 99 02 123 00 0	149,50	177,91
69,9	6 99 02 243 00 0	149,50	177,91
70	6 99 02 244 00 0	149,50	177,91
73	6 99 02 245 00 0	149,50	177,91
73,8	6 99 02 246 00 0	149,50	177,91
75	6 99 02 247 00 0	149,50	177,91
75,1	6 99 02 248 00 0	203,20	241,81
76	6 99 02 249 00 0	203,20	241,81
76,1	6 99 02 124 00 0	203,20	241,81
76,2	6 99 02 125 00 0	203,20	241,81
78	6 99 02 250 00 0	203,20	241,81
79,4	6 99 02 251 00 0	203,20	241,81
79,8	6 99 02 252 00 0	203,20	241,81
80	6 99 02 253 00 0	203,20	241,81
80,2	6 99 02 254 00 0	203,20	241,81
81	6 99 02 255 00 0	203,20	241,81
82	6 99 02 256 00 0	203,20	241,81
82,1	6 99 02 257 00 0	203,20	241,81
82,5	6 99 02 258 00 0	203,20	241,81
83	6 99 02 259 00 0	203,20	241,81
84	6 99 02 126 00 0	203,20	241,81
84,1	6 99 02 260 00 0	203,20	241,81
85	6 99 02 261 00 0	203,20	241,81
86,7	6 99 02 262 00 0	203,20	241,81
87	6 99 02 263 00 0	203,20	241,81
88	6 99 02 264 00 0	203,20	241,81
88,9	6 99 02 127 00 0	203,20	241,81
89	6 99 02 265 00 0	203,20	241,81
89,3	6 99 02 266 00 0	203,20	241,81
89,9	6 99 02 267 00 0	203,20	241,81
90	6 99 02 268 00 0	203,20	241,81
92	6 99 02 269 00 0	203,20	241,81
93,2	6 99 02 227 00 0	203,20	241,81
100	6 99 02 271 00 0	203,20	241,81
100,5	6 99 02 272 00 0	203,20	241,81
101	6 99 02 273 00 0	203,20	241,81
101,3	6 99 02 274 00 0	203,20	241,81
101,6	6 99 02 128 00 0	203,20	241,81
102	6 99 02 275 00 0	203,20	241,81
102,5	6 99 02 276 00 0	203,20	241,81
102,6	6 99 02 277 00 0	283,00	336,77
104	6 99 02 129 00 0	283,00	336,77
105	6 99 02 278 00 0	283,00	336,77
106,7	6 99 02 279 00 0	283,00	336,77
107	6 99 02 228 00 0	283,00	336,77
108	6 99 02 130 00 0	283,00	336,77
110	6 99 02 281 00 0	283,00	336,77
114	6 99 02 282 00 0	283,00	336,77
114,3	6 99 02 131 00 0	283,00	336,77
115	6 99 02 283 00 0	283,00	336,77

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
117	6 99 02 284 00 0	283,00	336,77
118	6 99 02 285 00 0	283,00	336,77
118,2	6 99 02 286 00 0	283,00	336,77
120	6 99 02 287 00 0	283,00	336,77
121	6 99 02 288 00 0	283,00	336,77
122	6 99 02 289 00 0	283,00	336,77
124	6 99 02 290 00 0	283,00	336,77
125	6 99 02 291 00 0	283,00	336,77
127	6 99 02 292 00 0	283,00	336,77
127,5	6 99 02 293 00 0	283,00	336,77
128	6 99 02 294 00 0	283,00	336,77
129	6 99 02 295 00 0	283,00	336,77
130	6 99 02 296 00 0	283,00	336,77
133	6 99 02 132 00 0	626,30	745,30
135	6 99 02 297 00 0	626,30	745,30
138	6 99 02 298 00 0	626,30	745,30
139	6 99 02 299 00 0	626,30	745,30
139,7	6 99 02 133 00 0	626,30	745,30
140	6 99 02 300 00 0	647,80	770,88
141,3	6 99 02 301 00 0	647,80	770,88
141,9	6 99 02 302 00 0	647,80	770,88
144,2	6 99 02 303 00 0	647,80	770,88
150	6 99 02 305 00 0	670,40	797,78
152	6 99 02 306 00 0	670,40	797,78
152,4	6 99 02 155 00 0	658,54	783,66
154	6 99 02 308 00 0	670,40	797,78
159	6 99 02 309 00 0	670,40	797,78
160	6 99 02 310 00 0	684,40	814,44
163	6 99 02 311 00 0	684,40	814,44
165	6 99 02 312 00 0	684,40	814,44
165,1	6 99 02 313 00 0	684,40	814,44
168	6 99 02 314 00 0	684,40	814,44
168,3	6 99 02 134 00 0	684,40	814,44
193,7	6 99 02 000 18 7	452,00	537,88



AUGENSCHUTZ

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 18 4	68,75	81,81



ABSAUGSTUTZEN
Für optimale Absaugung, zum Anschluss an den Maschinenfuß GRIT GIBE mit Doppel-Absaugung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 182 00 0	138,80	165,17

ZUBEHÖR GRIT GIE



STAHLBÜRSTE
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Stahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,2	6 99 02 006 00 0	179,60	213,72
0,35	6 99 02 007 00 0	165,20	196,59
0,5	6 99 02 008 00 0	165,20	196,59



STAHLBÜRSTE
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Edelstahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,2	6 99 02 009 00 0	315,40	375,33
0,35	6 99 02 010 00 0	273,70	325,70



AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	57,49	68,41



KASSETTENFILTER
passend zu GRIT GIBE.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 97 6	114,19	135,89



METALLFILTER
passend zu GRIT GIBE.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 10 0	100,32	119,38



EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE
GIE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 009 92 3	70,70	84,13

ZUBEHÖR GRIT GIC



ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 000	6 99 02 180 60 0	355,70	423,28



ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 500	6 99 02 181 60 0	874,50	1.040,66



ROHRREINIGUNGSEINHEIT
Für saubere und trockene Arbeitsumgebung. Das Kühlwasser wird von der Rohroberfläche abgestreift, ohne dabei das Rohr zu verkratzen. Für Rohre von Ø 10 bis 130 mm. Leichte Montage an GRIT GIC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 6	262,70	312,61



LEITSCHIENE, MESSING
für Trockenschliff und grobe Materialoberflächen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 6	40,81	48,56



LEITSCHIENE, NYLON
für hohe Oberflächenqualität

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 7	43,23	51,44



SCHLEIF-/ KÜHLEMULSION
Konzentrat, 10 l, Mischungsverhältnis 1:30, ergibt 300 l fertiges Kühlschmiermittel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 100 00 0	255,70	304,28

ZUBEHÖR GRIT GIL



GRAPHITBELAG
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	3 90 00 004 76 0	19,38	23,06

WEITERES ZUBEHÖR GRIT GI



SCHLAUCH
flexibel, zur Späneabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 2	41,92	49,88



SPANNBAND
zur Befestigung des flexiblen Schlauchs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 3	5,62	6,69



WASSERBEHÄLTER
Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen, Füllmenge ca. 15 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 38 5	55,96	66,59



STAUBBEHÄLTER
zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 00 0	87,90	104,60



ABSAUGVORRICHTUNG
zum Anschluss an Industriestaubsauger.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 7	345,90	411,62

ABZIEHER FÜR ANTRIEBSCHEIBEN

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 410 00 0	55,96	66,59



DREHGELENK GIT
Zur Anpassung des Arbeitsbereichs an beengte Platzverhältnisse, stufenloser Schwenkbereich bis 90°.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 176 00 0	254,00	302,26



STECKERBOX 2 X 7 POLIG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 183 00 0	111,90	133,16

ZUBEHÖR GRIT GI 100



GRAPHITBELAG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 18 3	39,74	47,29



AUGENSCHUTZ
Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 19 0	34,03	40,50


Jein

ZUBEHÖR

BALANCER **286**

Balancer erhöhen den Bedienkomfort und die Bedienungssicherheit. Für Traglasten von 0,5-60 kg.

BALANCER BIS 1,5 KG



BALANCER BIS 2,5 KG



Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand.

Traglast einstellbar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Werkseinstellung	kg	1	2
max. Seilauszug	m	0,9	0,9
Ausführung		Zugfestes Nylonseil	Zugfestes Nylonseil
Gewicht	kg	0,35	0,35
FEIN VORTEILE		+ Geringe Baugröße. + Konstante Zugkraft. + Leicht einstellbar. + Zugfestes Nylonseil. + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.	

Bestellnummer	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	65,00	76,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	77,35	90,44

Zubehör ab Seite 288

BALANCER BIS 1,5 KG



BALANCER BIS 2,5 KG




Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand.

Traglast einstellbar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Werkseinstellung	kg	1	2
max. Seilauszug	m	0,9	0,9
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	0,35	0,35
FEIN VORTEILE		+ Konstante Zugkraft. + Reißfestes Stahlseil. + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.	

Bestellnummer	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	76,00	80,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	90,44	95,20

Zubehör ab Seite 288



Balancer bis 1,5 kg
Balancer bis 2,5 kg

BALANCER BIS 3 KG



BALANCER BIS 5 KG



BALANCER BIS 6,5 KG



Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand.

Traglast einstellbar	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Werkseinstellung	kg	2	3,5	5
max. Seilauszug	m	2	2	2
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2

FEIN VORTEILE

+ Konstante Zugkraft.
+ Reißfestes Stahlseil.
+ Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	170,00	179,00	194,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	202,30	213,01	230,86

Zubehör ab Seite 288

BALANCER BIS 9 KG



BALANCER BIS 11 KG



BALANCER BIS 14 KG



BALANCER BIS 17 KG



Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand.


Traglast einstellbar	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Werkseinstellung	kg	7	9	12	15
max. Seilauszug	m	2	2	2	2
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

FEIN VORTEILE

+ Konstante Zugkraft.
+ Reißfestes Stahlseil.
+ Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	207,00	217,00	226,00	232,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	246,33	258,23	268,94	276,08

Zubehör ab Seite 288



Balancer bis 3 kg
Balancer bis 5 kg
Balancer bis 6,5 kg
Balancer bis 9 kg
Balancer bis 11 kg
Balancer bis 14 kg
Balancer bis 17 kg

BALANCER BIS 25 KG



BALANCER BIS 32 KG



BALANCER BIS 45 KG



BALANCER BIS 60 KG



Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand.


Traglast einstellbar	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Werkseinstellung	kg	15	25	40	50
max. Seilauszug	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	11,2	11,5	12	12,4

FEIN VORTEILE

+ Konstante Zugkraft.
+ Reißfestes Stahlseil.
+ Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	655,00	737,00	899,00	1.070,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	779,45	877,03	1.069,81	1.273,30

Zubehör ab Seite 288



Balancer bis 25 kg
Balancer bis 32 kg
Balancer bis 45 kg
Balancer bis 60 kg

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



WENDELKABEL
für Elektrowerkzeuge. Netzanschlussleitungen der Kabelqualität HO 5 RN-F 2 x 1.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 07 157 03 5	27,49	32,71

BALANCER BIS 60 KG



ARRETIERVORRICHTUNG
zum Feststellen des ausgezogenen Seils. Erleichtert den Austausch des angehängten Werkzeugs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 239 01 4	68,40	81,40



DREHHAKEN
zum Einhängen der Seilkausche. Verhindert das Verdrehen des Seils.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 32 044 01 0	129,00	153,51

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 105 01 62 00 0	4014586881744	ABOP 6 Select	268,00	318,92	01	20
7 105 02 62 00 0	4014586881751	ABOP 10 Select	268,00	318,92	01	20
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	322,00	383,18	01	20
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	333,00	396,27	01	30
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	418,00	497,42	01	32
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	1.111,00	1.322,09	05	55
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	1.163,00	1.383,97	05	55
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	1.215,00	1.445,85	05	55
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	585,00	696,15	05	54
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	585,00	696,15	05	54
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	596,00	709,24	05	54
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	510,00	606,90	05	53
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	510,00	606,90	05	53
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	510,00	606,90	05	53
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	268,00	318,92	01	58
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	383,00	455,77	01	61
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	283,00	336,77	01	61
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	82,00	97,58	18	44
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	77,00	91,63	18	44
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	221,00	262,99	18	42
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	241,00	286,79	18	42
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	131,00	155,89	18	51
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	171,00	203,49	18	51
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	161,00	191,59	18	51
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	264,00	314,16	18	50
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	252,00	299,88	18	50
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	358,50	426,62	18	50
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	174,00	207,06	18	43
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	264,00	314,16	18	41
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	207,00	246,33	18	41
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	298,00	354,62	01	67
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	298,00	354,62	01	67
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	298,00	354,62	01	68
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	298,00	354,62	01	68
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	252,00	299,88	01	92
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	274,00	326,06	01	92
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	294,00	349,86	01	92
7 129 32 61 00 0	4014586892955	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Start	289,00	343,91	03	226
7 129 32 62 00 0	4014586893013	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select	159,00	189,21	03	226
7 129 33 61 00 0	4014586893037	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top	389,00	462,91	03	227
7 129 33 62 00 0	4014586893099	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Select	179,00	213,01	03	227
7 129 34 61 00 0	4014586893112	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top	489,00	581,91	03	229
7 129 34 62 00 0	4014586893174	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Select	249,00	296,31	03	229
7 129 35 61 00 0	4014586893198	MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Select	249,00	296,31	03	251
7 129 35 62 00 0	4014586893211	MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas	599,00	712,81	03	251
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	535,00	636,65	01	117
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	483,00	574,77	01	121
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	483,00	574,77	01	127
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	483,00	574,77	01	126
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	483,00	574,77	01	126
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5	962,00	1.144,78	01	145
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	331,00	393,89	01	29
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	1.308,00	1.556,52	01	169
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	1.308,00	1.556,52	01	169
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	1.087,00	1.293,53	01	26
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	444,00	528,36	01	25
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	512,00	609,28	01	25
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	338,00	402,22	01	30
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	276,00	328,44	01	21
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 Set	300,00	357,00	01	21
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	276,00	328,44	01	22

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 Set	300,00	357,00	01	22
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	337,00	401,03	01	23
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 Set	360,00	428,40	01	23
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	351,00	417,69	01	24
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 Set	378,00	449,82	01	24
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	552,00	656,88	01	32
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	323,00	384,37	01	58
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	371,00	441,49	01	62
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	256,00	304,64	01	61
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	256,00	304,64	01	62
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	344,00	409,36	01	84
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180	344,00	409,36	01	84
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	344,00	409,36	01	85
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230	344,00	409,36	01	85
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	295,00	351,05	01	84
7 221 07 29 23 1	4014586851839	WSG 20-180	295,00	351,05	01	84
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	299,00	355,81	01	85
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230	299,00	355,81	01	85
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X	422,00	502,18	01	86
7 221 10 29 23 8	4014586853246	WSB 25-180 X	422,00	502,18	01	86
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X	422,00	502,18	01	87
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X	422,00	502,18	01	87
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	1.163,00	1.383,97	01	205
7 221 13 51 01 3	4014586853826	RS 12-70 E – Profi-Set Edelstahl	1.364,00	1.623,16	01	205
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180	381,00	453,39	01	86
7 221 26 29 23 0	4014586856490	WSG 25-180	381,00	453,39	01	86
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230	381,00	453,39	01	87
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230	381,00	453,39	01	87
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	693,00	824,67	01	81
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	430,00	511,70	01	216
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Marine-Polierset	535,00	636,65	01	217
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	442,00	525,98	01	216
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Marine-Polierset	408,00	485,52	01	216
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	421,00	500,99	01	204
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set	740,00	880,60	01	204
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	441,00	524,79	01	217
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	389,00	462,91	01	217
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - Set	397,00	472,43	01	218
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	582,00	692,58	01	205
7 221 66 60 00 0	4014586867519	RS 10-70 E Start-Set	1.120,00	1.332,80	01	206
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E Set	758,00	902,02	01	206
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115	111,00	132,09	19	73
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125	111,00	132,09	19	73
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	159,00	189,21	19	74
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	178,00	211,82	19	–
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125	124,00	147,56	19	74
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P	188,00	223,72	19	75
7 221 79 60 00 0	4014586875330	WSG 15-125 PQ	199,00	236,81	19	–
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT	167,00	198,73	19	74
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR	223,00	265,37	19	75
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT	223,00	265,37	19	75
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	81,00	96,39	19	72
7 222 07 60 00 0	4014586883120	WSG 17-125 P	199,00	236,81	19	76
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ	211,00	251,09	19	–
7 222 09 60 00 0	4014586883236	WSG 17-125 PS	199,00	236,81	19	76
7 222 10 60 00 0	4014586883304	WSG 17-125 PSQ	211,00	251,09	19	–
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P	199,00	236,81	19	77
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ	211,00	251,09	19	–
7 222 13 60 00 0	4014586883496	WSG 17-70 Inox	275,00	327,25	19	78
7 222 13 61 00 0	4014586883564	WSG 17-70 Inox Start-Set	421,00	500,99	19	204
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR	233,00	277,27	19	76

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT	233,00	277,27	19	76
7 222 20 60 00 0	4014586883656	WSG 17-150 PR	232,00	276,08	19	77
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT	233,00	277,27	19	77
7 222 22 60 00 0	4014586883731	WSG 17-70 Inox R	310,00	368,90	19	78
7 222 23 60 00 0	4014586883779	WSG 17-70 Inox RT	310,00	368,90	19	78
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	81,00	96,39	19	72
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	223,00	265,37	01	94
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	245,00	291,55	01	94
7 223 18 60 00 0	4014586879598	GSZ 8-280 PL	399,00	474,81	01	95
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	425,00	505,75	01	95
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	505,00	600,95	01	95
7 223 21 60 00 0	4014586880495	GSZ 11-320 PRL	437,00	520,03	01	96
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	457,00	543,83	01	96
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	539,00	641,41	01	96
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	389,00	462,91	01	93
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	389,00	462,91	01	93
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	533,00	634,27	01	206
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E Start-Set	623,00	741,37	01	207
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	289,00	343,91	03	228
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus	229,00	272,51	03	228
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 Max Top	389,00	462,91	03	230
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max	279,00	332,01	03	230
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	399,00	474,81	03	252
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	399,00	474,81	03	252
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas	499,00	593,81	03	252
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	499,00	593,81	03	253
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	189,00	224,91	03	226
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	564,00	671,16	01	117
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	627,00	746,13	01	117
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	776,00	923,44	01	118
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	525,00	624,75	01	121
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	806,00	959,14	01	121
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	1.493,00	1.776,67	01	130
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	2.267,00	2.697,73	01	130
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	550,00	654,50	01	128
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	794,00	944,86	01	129
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	757,00	900,83	01	129
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	550,00	654,50	01	128
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	550,00	654,50	01	127
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638	499,00	593,81	01	137
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	448,00	533,12	01	137
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	1.845,00	2.195,55	01	141
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	1.928,00	2.294,32	01	141
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	1.457,00	1.733,83	01	145
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	2.224,00	2.646,56	01	145
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	1.660,00	1.975,40	01	174
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	1.480,00	1.761,20	01	174
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	1.999,00	2.378,81	01	189
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	2.115,00	2.516,85	01	175
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	776,00	923,44	01	157
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	1.035,00	1.231,65	01	158
7 270 52 60 00 0	4014586881676	KBE 50-2 M	1.346,00	1.601,74	01	158
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	999,00	1.188,81	01	170
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	999,00	1.188,81	01	170
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	1.184,00	1.408,96	01	173
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	1.184,00	1.408,96	01	173
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	1.299,00	1.545,81	01	172
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	1.299,00	1.545,81	01	172
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	2.646,00	3.148,74	01	175
7 270 61 60 00 0	4014586889795	KBE 65-2 M	1.605,00	1.909,95	01	159
7 270 65 60 00 0	4014586889597	KBE 30	599,00	712,81	01	157

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	1.191,00	1.417,29	01	171
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	1.191,00	1.417,29	01	171
7 271 03 61 00 0	4014586876023	KBH 25-2 U	718,00	854,42	01	153
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	1.199,00	1.426,81	01	161
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	2.367,00	2.816,73	01	141
7 536 03 00 01 0	4014586861906	FEIN SuperCut MOtlx 6-25	608,00	723,52	03	253
7 820 02 00 26 8	4014586823874	MSfov 852 300 Hz 200 V	1.374,00	1.635,06	09	–
7 820 43 00 26 5	4014586826646	MSfo 869 d 300 Hz 200 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	1.237,00	1.472,03	09	102
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Hz 72 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c 200 Hz 135 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Hz 135 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Hz 72 V	1.237,00	1.472,03	09	–
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	1.237,00	1.472,03	09	102
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	1.089,00	1.295,91	09	–
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	1.089,00	1.295,91	09	101
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V	1.059,00	1.260,21	09	–
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	1.059,00	1.260,21	09	101
7 820 74 00 12 0	4014586857008	MSfo 870-1c 200 Hz 72 V	1.430,00	1.701,70	09	–
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c 200 Hz 135 V	1.430,00	1.701,70	09	–
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V	1.430,00	1.701,70	09	–
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	1.430,00	1.701,70	09	103
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	1.430,00	1.701,70	09	103
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V	1.089,00	1.295,91	09	–
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	1.089,00	1.295,91	09	100
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Hz 135 V	1.059,00	1.260,21	09	–
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	1.059,00	1.260,21	09	–
7 820 81 99 20 0	4014586857282	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	1.089,00	1.295,91	09	–
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Hz 72 V	1.374,00	1.635,06	09	–
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1 200 Hz 135 V	1.374,00	1.635,06	09	–
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1 200 Hz 265 V	1.374,00	1.635,06	09	–
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Hz 72 V	1.374,00	1.635,06	09	–
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	1.374,00	1.635,06	09	101
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	1.000,00	1.190,00	09	100
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V	793,00	943,67	09	100
7 820 87 60 00 0	4014586886022	MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V	1.585,00	1.886,15	09	101
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V	793,00	943,67	09	–
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2 200 Hz 265 V	793,00	943,67	09	–
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Hz 72 V	793,00	943,67	09	–
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	793,00	943,67	09	107
7 823 14 00 17 7	4014586828527	MShyo 840-1 200 Hz 135 V	866,00	1.030,54	09	–
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1 200 Hz 265 V	952,00	1.132,88	09	–
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Hz 72 V	952,00	1.132,88	09	–
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	952,00	1.132,88	09	108
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1Z 200 Hz 72 V	1.095,00	1.303,05	09	–
7 823 20 00 17 0	4014586857985	MSho 849-1Z 200 Hz 135 V	1.095,00	1.303,05	09	–
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z 200 Hz 265 V	1.095,00	1.303,05	09	–
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1Z 300 Hz 72 V	1.095,00	1.303,05	09	–
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	1.095,00	1.303,05	09	108
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1ZV 300 Hz 200 V	1.095,00	1.303,05	09	–
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V	1.618,00	1.925,42	09	–
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	1.618,00	1.925,42	09	106
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	1.618,00	1.925,42	09	106
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Hz 72 V	1.131,00	1.345,89	09	–
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Hz 135 V	1.131,00	1.345,89	09	–
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V	1.131,00	1.345,89	09	–
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V	1.131,00	1.345,89	09	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	1.131,00	1.345,89	09	107
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	1.354,00	1.611,26	09	106
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1 200 Hz 265 V	1.089,00	1.295,91	09	–
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Hz 72 V	1.089,00	1.295,91	09	–
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	1.089,00	1.295,91	09	107
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	786,60	936,05	13	265
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	1.123,40	1.336,85	13	265
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	618,80	736,37	13	265
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	981,40	1.167,87	13	264
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.171,80	1.394,44	13	264
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.529,10	1.819,63	13	268
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	1.833,60	2.181,98	13	268
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	1.847,60	2.198,64	13	269
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.155,40	2.564,93	13	269
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	1.458,10	1.735,14	13	270
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	2.487,90	2.960,60	13	270
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	2.942,00	3.500,98	13	270
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	3.176,60	3.780,15	13	270
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	3.425,10	4.075,87	13	271
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	3.654,30	4.348,62	13	271
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	3.425,10	4.075,87	13	271
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	3.654,30	4.348,62	13	271
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	1.106,20	1.316,38	13	268
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	943,50	1.122,77	13	268
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	1.361,20	1.619,83	13	269
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	1.637,80	1.948,98	13	269
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	5.165,10	6.146,47	13	272
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	2.487,90	2.960,60	13	272
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	6.400,50	7.616,60	13	272
7 903 21 00 23 2	4014586884516	GRIT GHB 15-50	658,00	783,02	01	260
7 903 22 00 23 2	4014586884547	GRIT GHB 15-50 Inox	724,00	861,56	01	260
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	1.005,20	1.196,19	13	275
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	846,50	1.007,34	13	275
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	677,20	805,87	13	275
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	767,10	912,85	13	276
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	820,00	975,80	13	276
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	2.524,00	3.003,56	01	36
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X	951,00	1.131,69	01	35
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F	1.342,00	1.596,98	01	35
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	447,00	531,93	01	35
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancer bis 1,5 kg	65,00	77,35	01	286
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancer bis 2,5 kg	76,00	90,44	01	286
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancer bis 3 kg	170,00	202,30	01	287
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancer bis 5 kg	179,00	213,01	01	287
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancer bis 6,5 kg	194,00	230,86	01	287
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancer bis 9 kg	207,00	246,33	01	287
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancer bis 11 kg	217,00	258,23	01	287
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancer bis 14 kg	226,00	268,94	01	287
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancer bis 17 kg	232,00	276,08	01	287
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancer bis 2,5 kg	80,00	95,20	01	286
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancer bis 1,5 kg	76,00	90,44	01	286
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancer bis 25 kg	655,00	779,45	01	288
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancer bis 32 kg	737,00	877,03	01	288
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancer bis 45 kg	899,00	1.069,81	01	288
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancer bis 60 kg	1.070,00	1.273,30	01	288
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	499,00	593,81	01	195
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	599,00	712,81	01	195
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	649,00	772,31	01	196
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	749,00	891,31	01	196
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L Set	320,00	380,80	01	194
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	290,00	345,10	01	194

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L Set	370,00	440,30	01	194
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	330,00	392,70	01	195
9 28 19 340 12 9	4014586845517	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 72 V	8.346,00	9.931,74	10	–
9 28 19 340 17 6	4014586845524	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 135 V	8.346,00	9.931,74	10	–
9 28 19 340 20 8	4014586845470	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 265 V	8.346,00	9.931,74	10	–
9 28 19 340 22 3	4014586845531	MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 72 V	9.284,00	11.047,96	10	–
9 28 19 340 26 4	4014586845494	MO83-7,5KSR 50400 300 Hz 200 V	9.284,00	11.047,96	10	110
9 28 19 361 26 1	4014586837925	MO83-7,5 KSR 60220 300 Hz 200 V	10.528,00	12.528,32	10	–
9 28 21 340 12 5	4014586845548	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 72 V	8.825,00	10.501,75	10	–
9 28 21 340 17 2	4014586845555	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 135 V	8.825,00	10.501,75	10	–
9 28 21 340 20 4	4014586845562	MO82-11KSR 50400 200 Hz 265 V	8.825,00	10.501,75	10	–
9 28 21 340 22 9	4014586845586	MO83-11 KSR 50400 300 Hz 72 V	9.996,00	11.895,24	10	–
9 28 21 340 26 0	4014586845593	MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V	9.996,00	11.895,24	10	110
9 28 22 328 26 9	4014586838045	MO83-15KSR 50415 300 Hz 200 V	12.041,00	14.328,79	10	–
9 28 22 340 12 9	4014586845616	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 72 V	11.134,00	13.249,46	10	–
9 28 22 340 17 6	4014586845623	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 135 V	11.134,00	13.249,46	10	–
9 28 22 340 20 8	4014586845630	MO82-15KSR 50400 200 Hz 265 V	11.134,00	13.249,46	10	–
9 28 22 340 22 3	4014586845654	MO83-15 KSR 50400 300 Hz 72 V	12.041,00	14.328,79	10	–
9 28 22 340 26 4	4014586845661	MO83-15KSR 50400 300 Hz 200 V	12.041,00	14.328,79	10	110
9 28 22 345 17 0	4014586867571	MO82-15 KSR 50415 200 Hz 135 V	11.134,00	13.249,46	10	–
9 28 22 373 26 0	4014586865195	MO83-15 KSR 60400 300 Hz 200 V	13.595,00	16.178,05	10	–
9 28 24 340 12 7	4014586845678	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 72 V	14.178,00	16.871,82	10	–
9 28 24 340 17 4	4014586845685	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 135 V	14.178,00	16.871,82	10	–
9 28 24 340 20 6	4014586845692	MO82-30KSR 50400 200 Hz 265 V	14.178,00	16.871,82	10	–
9 28 24 340 22 1	4014586845708	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V	16.154,00	19.223,26	10	–
9 28 24 340 26 2	4014586845715	MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V	16.154,00	19.223,26	10	111
9 28 26 340 12 3	4014586850344	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 72 V	17.943,00	21.352,17	10	–
9 28 26 340 17 0	4014586845722	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 135 V	17.943,00	21.352,17	10	–
9 28 26 340 20 2	4014586845739	MO82-45KSR 50400 200 Hz 265 V	17.943,00	21.352,17	10	–
9 28 26 340 22 7	4014586850351	MO83-45 KSR 50400 300 Hz 72 V	19.299,00	22.965,81	10	–
9 28 26 340 26 8	4014586845746	MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V	19.299,00	22.965,81	10	112
9 28 28 340 12 1	4014586845753	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 72 V	11.402,00	13.568,38	10	–
9 28 28 340 17 8	4014586845760	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 135 V	11.402,00	13.568,38	10	–
9 28 28 340 20 0	4014586845777	MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V	11.402,00	13.568,38	10	–
9 28 28 340 22 5	4014586845784	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V	12.722,00	15.139,18	10	–
9 28 28 340 26 6	4014586845791	MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V	12.722,00	15.139,18	10	111
9 28 29 340 12 2	4014586845807	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 72 V	12.881,00	15.328,39	10	–
9 28 29 340 17 9	4014586845821	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 135 V	12.881,00	15.328,39	10	–
9 28 29 340 20 1	4014586845838	MO82-25KSR 50400 200 Hz 265 V	12.881,00	15.328,39	10	–
9 28 29 340 22 6	4014586845845	MO83-25 KSR 50400 300 Hz 72 V	13.920,00	16.564,80	10	–
9 28 29 340 26 7	4014586845852	MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V	13.920,00	16.564,80	10	111
9 28 29 361 26 4	4014586838427	MO83-25 KSR 60220 300 Hz 200 V	15.700,00	18.683,00	10	–
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.108,40	1.319,00	13	265
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	233,50	277,87	13	273
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	257,20	306,07	13	272
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.464,50	1.742,76	13	273
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	2.115,60	2.517,56	13	273
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	1.546,30	1.840,10	13	273
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	219,00	260,61	01	260
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	431,00	512,89	01	261
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	532,00	633,08	01	260
9 90 01 012 03 0	4014586887548	GRIT GHBML	640,00	761,60	01	261
9 90 01 012 04 0	4014586888316	GRIT GHBK	544,00	647,36	01	261

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrize	138,90	165,29	02	–
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrize	211,00	251,09	02	–
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter	11,70	13,92	04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrize, VE 1 St	49,90	59,38	02	132
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrize, VE 2 St	79,40	94,49	02	132
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrize, VE 5 St	173,90	206,94	02	132
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matrizenträger	197,60	235,14	02	132
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrize, VE 1 St	148,60	176,83	02	131
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Stempel und Matrize im Set	187,70	223,36	02	131
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrize, VE 2 St	238,20	283,46	02	131
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrize, VE 1 St	168,90	200,99	02	131
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Stempel und Matrize im Set	205,30	244,31	02	131
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrize, VE 2 St	268,50	319,52	02	131
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adapterkeil	5,90	7,02	02	–
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bolzen	2,50	2,98	02	–
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Zentrierstift, L 125 mm	16,90	20,11	02	–
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Zentrierstift, L 85 mm	12,50	14,88	02	–
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Zentrierstift, L 80 mm	13,70	16,30	02	164
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Zentrierstift, L 184 mm, Ø 7,98 mm	24,90	29,63	02	183
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Schutzbügel	5,30	6,31	02	214
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metallspieße	5,10	6,07	02	–
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Spannkette	50,50	60,10	02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Spannkette	122,90	146,25	02	–
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Rollenkette	170,00	202,30	08	–
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Rollenkette	10,00	11,90	08	–
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Kettenstück	153,00	182,07	08	–
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Kettenstück	7,00	8,33	08	–
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Kettenstück	13,00	15,47	08	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Drehhaken	129,00	153,51	02	288
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Aufhängevorrichtung	3,05	3,63	06	27
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Schelle	2,00	2,38	08	–
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Arretiervorrichtung	68,40	81,40	02	288
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Flaschenhalter	15,40	18,33	02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vakuumring-Set	10,50	12,50	02	–
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Distanzhülse	5,90	7,02	02	–
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Codier-Hülsen, Farbe schwarz, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Codier-Hülsen, Farbe Farb-Mix, VE 7 St	11,71	13,93	06	–
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Codier-Hülsen, Farbe grau, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Codier-Hülsen, Farbe grün, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Codier-Hülsen, Farbe blau, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Codier-Hülsen, Farbe rot, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Codier-Hülsen, Farbe orange, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Codier-Hülsen, Farbe gelb, VE 10 St	14,39	17,12	06	–
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Codier-Hülsen, Farbe schwarz, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Codier-Hülsen, Farbe Farb-Mix, VE 7 St	11,92	14,18	06	56
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Codier-Hülsen, Farbe grau, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Codier-Hülsen, Farbe grün, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Codier-Hülsen, Farbe blau, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Codier-Hülsen, Farbe rot, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Codier-Hülsen, Farbe orange, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Codier-Hülsen, Farbe gelb, VE 10 St	14,39	17,12	06	56
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Überwurfhülse	31,00	36,89	02	–
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Überwurfhülse	31,60	37,60	02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Überwurfhülse	20,40	24,28	02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Schlauchtülle, Ø 32 mm	2,50	2,98	02	139
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Schlauchtülle, Ø 27 mm	3,10	3,69	02	139
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adapterschlauch	1,20	1,43	02	–
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adapterschlauch	1,20	1,43	02	–
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN	23,70	28,20	04	249
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Wendelkabel	72,10	85,80	02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Wendelkabel	27,49	32,71	06	288

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Stiftstecker	23,30	27,73	02	112
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Stiftstecker	31,60	37,60	02	112
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Hülsenstecker	28,60	34,03	02	112
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Hülsenstecker	37,00	44,03	02	112
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Wandsteckdose	32,20	38,32	02	113
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Wandsteckdose	43,00	51,17	02	113
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Anbausteckdose	45,40	54,03	02	113
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Steckeradapter EU-GB	5,30	6,31	02	–
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Steckeradapter EU-GB	6,90	8,21	02	–
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Gerätekombination	1.569,00	1.867,11	10	113
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Gerätekombination	2.267,00	2.697,73	10	113
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Gerätekombination	2.685,00	3.195,15	10	113
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Gerätekombination	2.805,00	3.337,95	10	113
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Gerätekombination	3.521,00	4.189,99	10	113
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Gerätekombination	2.029,00	2.414,51	10	113
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Gerätekombination	2.962,00	3.524,78	10	–
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Gerätekombination	2.519,00	2.997,61	10	–
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Gerätekombination	2.541,00	3.023,79	10	–
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorschutzschalter	87,10	103,65	02	–
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Motorschutzstecker	25,70	30,58	02	–
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motorschutzstecker	24,30	28,92	02	–
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motorschutzstecker	179,40	213,49	02	–
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	179,40	213,49	02	112
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motorschutzstecker	179,40	213,49	02	–
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	179,40	213,49	02	112
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	201,60	239,90	02	112
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	201,60	239,90	02	113
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	201,60	239,90	02	113
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	186,80	222,29	02	112
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motorschutzstecker	186,80	222,29	02	–
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	186,80	222,29	02	112
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	210,60	250,61	02	112
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	210,60	250,61	02	113
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	210,60	250,61	02	113
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Kabel	8,20	9,76	02	–
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Exzenterkopf	109,45	130,25	06	211
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Stößel- und Tischmesser	27,70	32,96	02	122
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Tischmesser	62,00	73,78	02	123
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Stößelmesser, Blechstärke 4,2 mm	103,80	123,52	02	123
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Stößelmesser, Blechstärke 2,0 mm	161,80	192,54	02	123
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Schneidmesser, Blechstärke 2,0 mm	93,00	110,67	02	119
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Messerbolzen	14,80	17,61	02	119
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Schneidbacken	99,10	117,93	02	119
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Schneidmesser, Blechstärke 1,3 mm	146,10	173,86	02	119
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Tischmesser, Blechstärke 3,5 mm	51,90	61,76	02	122
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Tischmesser, Blechstärke 2,0 mm	59,70	71,04	02	122
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Stößelmesser, Blechstärke 3,5 mm	52,60	62,59	02	122
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Stößelmesser, Blechstärke 2,0 mm	62,80	74,73	02	123
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Schneidmesser, Blechstärke 1,6 mm	66,90	79,61	02	119
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Kurvenmesser, Blechstärke 1,0 mm	71,10	84,61	02	119
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Schneidmesser, Blechstärke 0,8 mm	80,40	95,68	02	119
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Schneidbacken	72,00	85,68	02	119
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Schneidbacken	72,00	85,68	02	119
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Stempel	54,80	65,21	02	–
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Tragstift	101,10	120,31	02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrize	52,40	62,36	02	132
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrize	60,30	71,76	02	132
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrize	68,70	81,75	02	132
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Stempel	54,70	65,09	02	132
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Stempel	79,70	94,84	02	132
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Distanzhülse	94,90	112,93	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrize	97,60	116,14	02	133
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrize	97,60	116,14	02	133
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrize	97,60	116,14	02	133
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Stempel	79,50	94,61	02	133
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Stempel und Matrize im Set	172,80	205,63	02	133
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Spänesack	88,50	105,32	02	133
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Stempel	61,80	73,54	02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Verschleißplatte	11,40	13,57	02	132
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrize, VE 1 St	67,10	79,85	02	132
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrize, VE 2 St	121,00	143,99	02	132
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrize, VE 5 St	286,10	340,46	02	132
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Stempel	79,50	94,61	02	133
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Stempel und Matrize im Set	172,80	205,63	02	133
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Schlauchtülle	21,90	26,06	02	–
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filtersack, Ausführung Dustex II, 25	40,80	48,55	02	199
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filterpatrone	53,90	64,14	02	199
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Saugschlauch	47,20	56,17	02	199
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Verbindungsstück	5,00	5,95	02	139
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Stufenmuffe	10,10	12,02	02	199
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filtersack, Ausführung Dustex 40	43,00	51,17	02	199
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filtersack, Ausführung Dustex 40	87,60	104,24	02	199
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Stahl-Schutzbacken	50,00	59,50	02	143
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Spannschraube	22,60	26,89	02	–
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Bohrfutter	30,10	35,82	02	–
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Bohrfutter	25,90	30,82	02	–
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Umlenkrolle	69,30	82,47	02	208
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Flachfaltenfilter	28,10	33,44	02	197
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Flachfaltenfilter	53,90	64,14	02	197
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Flachfaltenfilter	85,90	102,22	02	197
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Vliesfiltersack, Ausführung Dustex 25 L, VE 5 St	22,50	26,78	02	198
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Vliesfiltersack, Ausführung Dustex 35 L, VE 5 St	29,20	34,75	02	198
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Entsorgungssack, VE 5 St	31,80	37,84	02	198
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanentfilter	55,00	65,45	02	198
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Saugschlauch, Ø 27 mm, L 4 m	71,50	85,09	02	197
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Saugschlauch, Ø 35 mm, L 4 m	62,40	74,26	02	197
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Verlängerungsschlauch, Ø 27 mm, L 2,5 m	64,90	77,23	02	197
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Verlängerungsschlauch, Ø 35 mm, L 2,5 m	52,80	62,83	02	197
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Reparaturset	28,10	33,44	02	197
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Krümmer	11,80	14,04	02	197
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Saugrohr	28,10	33,44	02	197
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Zubehör-Set	76,00	90,44	02	198
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Bodendüse	35,90	42,72	02	197
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombidüse	33,70	40,10	02	197
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Fugendüse	5,60	6,66	02	197
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Polsterdüse	8,50	10,12	02	197
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Saugpinsel	10,70	12,73	02	197
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Saugbürste	18,90	22,49	02	197
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Stufenmuffe	12,60	14,99	02	198
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kabelhalter, VE 5 St	6,70	7,97	02	198
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatischer Saugschlauch, Ø 35 mm, L 4 m	164,00	195,16	02	197
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatischer Saugschlauch, Ø 27 mm, L 4 m	142,00	168,98	02	197
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatische Werkzeugmuffe	27,50	32,73	02	197
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA Filtersack, VE 3 St	96,90	115,31	02	198
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Zubehör-Set, Ø 40 mm	80,80	96,15	02	198
3 13 45 137 01 0	4014586386133	Kombidüse Aluminium	104,60	124,47	02	197
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Bürststreifen	7,60	9,04	02	–
3 13 45 139 01 0	4014586387826	Gummilippe	8,80	10,47	02	–
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Vliesfiltersack Premium, Ausführung Dustex 35 L, VE 5 St	47,10	56,05	02	198
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Krümmer, Ø 35 mm	17,50	20,83	02	197
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Bürststreifen	15,40	18,33	02	–
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Gummilippe	18,70	22,25	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Bürststreifen	24,20	28,80	02	–
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Gummilippe	27,50	32,73	02	–
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Vliesfiltersack Premium, Ausführung Dustex 25 L, VE 5 St	35,50	42,25	02	198
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatische Werkzeugmuffe	25,30	30,11	02	197
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Schutzhaube, Ø 115 mm	4,51	5,37	06	80
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Schutzhaube, Ø 125 mm	4,34	5,16	06	80
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 115 mm	18,40	21,90	02	80
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Klemmschraube KX, VE 10 St	34,50	41,06	02	147
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Klemmschraube SX, VE 10 St	36,40	43,32	02	146
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Schlauch	57,00	67,83	08	–
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Ersatzschlauch	3,20	3,81	02	165
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Schlauch	64,00	76,16	08	–
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Schlauch	1.364,00	1.623,16	08	–
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flex-Gelenkschlauch, L 340 mm	12,90	15,35	02	186
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flex-Gelenkschlauch, L 500 mm	20,70	24,63	02	186
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Schwingmetall-Puffer	36,50	43,44	02	113
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Schwingmetall-Puffer	15,90	18,92	02	113
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM Schutzhülle, Ausführung ASM 14	20,60	24,51	02	–
3 14 20 131 01 0	4014586396408	Schutzhülle, Ausführung BOP 10	14,30	17,02	02	27
3 14 20 132 01 0	4014586396415	Schutzhülle, Ausführung BOP 10-2/13-2	14,30	17,02	02	27
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Klettenhaftteil, Ø 150 mm	16,20	19,28	02	211
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Antirutschmatte	19,40	23,09	02	–
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Spanreißschutz, VE 5 St	9,40	11,19	02	139
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Kunststoff-Überzug	7,50	8,93	02	–
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Support-Halter	87,00	103,53	02	–
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Schutzhaube	38,80	46,17	02	–
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Saugschutzhaube	200,50	238,60	02	–
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Absaughaube	19,58	23,30	06	211
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Berühr- und Späneschutz	18,90	22,49	02	–
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Saughauben Set	19,10	22,73	02	211
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Schutzhaube	11,20	13,33	02	–
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Schutzhaube, Ø 115 mm	7,94	9,45	06	80
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Schutzhaube, Ø 125 mm	8,46	10,07	06	208
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Schutzhaube, Ø 150 mm	8,69	10,34	06	80
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Schutzhaube	31,20	37,13	02	–
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Spanneinheit	79,70	94,84	02	–
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Seitlicher Handgriff	6,40	7,62	02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Handgriff	10,60	12,61	02	–
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Handgriff	22,90	27,25	02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Handgriff	5,00	5,95	02	–
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Handgriff	14,40	17,14	02	–
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Bügelhandgriff	43,90	52,24	04	249
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Anti-Vibrationshandgriff	35,40	42,13	02	112
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Anti-Vibrationshandgriff	35,40	42,13	02	112
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Anti-Vibrationshandgriff	35,40	42,13	02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Anti-Vibrationshandgriff	8,70	10,35	02	112
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Starter Ahle	22,10	26,30	02	–
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Zusatzhandgriff	42,20	50,22	04	242
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Handgriff	42,90	51,05	02	57
3 21 20 025 00 6	4014586075105	Verlängerter Handgriff	28,09	33,43	02	–
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Drehmomenteinstellschlüssel	8,20	9,76	02	56
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Bügel	7,10	8,45	02	–
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Aufhängevorrichtung	9,90	11,78	02	27
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Maschinenhalter	36,30	43,20	02	56
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Tiefenanschlag	81,00	96,39	02	–
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Tiefenanschlag	5,60	6,66	02	27
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Tiefenanschlag	35,80	42,60	02	–
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Anschlaghülse	26,20	31,18	02	–
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Anschlaghülse	58,20	69,26	02	–
3 21 27 021 10 4	4014586250717	Anschlaghülse	50,40	59,98	02	–
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Anschlaghülse	25,10	29,87	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Anschlaghülse	20,00	23,80	02	–
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Anschlaghülse	15,80	18,80	02	–
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Tiefenanschlag	42,70	50,81	02	–
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Anschlaghülse	21,80	25,94	02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Anschlaghülse	16,10	19,16	02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Anschlaghülse	17,30	20,59	02	–
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Tiefenanschlag	36,00	42,84	02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Tiefenanschlag	19,40	23,09	04	232
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Schneidpaste	14,50	17,26	04	118
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Handpumpe	9,80	11,66	02	165
3 21 32 031 00 0	4014586289922	Schneidspray	15,60	18,56	02	155
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Schmiermittel BIOCUT 3000, Inhalt 1 l	58,00	69,02	08	–
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Schmiermittel BIOCUT 3000, Inhalt 5 l	201,00	239,19	08	–
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Schmiermittel Kälteresistent, Inhalt 1 l	68,00	80,92	08	–
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Schmiermittel Kälteresistent, Inhalt 5 l	252,00	299,88	08	–
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Zuspannkreuz	115,60	137,56	02	–
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Absaugvorrichtung	64,50	76,76	04	242
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Arbeitshandschuhe, Gr. 9 L	74,20	88,30	04	146
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Arbeitshandschuhe, Gr. 10 XL	74,20	88,30	04	146
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Arbeitshandschuhe, Gr. 11 XXL	74,20	88,30	04	146
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Schutzkorb	10,60	12,61	02	–
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Spannratsche mit Gurt	142,30	169,34	02	–
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Spannratsche mit Gurt	17,00	20,23	02	–
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Zurrgurt	16,40	19,52	02	–
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Trageschlaufe	43,00	51,17	08	–
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Trageschlaufe	52,00	61,88	08	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Schutzabdeckung	6,50	7,74	04	254
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Spänebecher	18,00	21,42	02	155
3 21 74 013 10 0	4014586353128	Schutzabdeckung	15,90	18,92	02	–
3 21 74 013 20 0	4014586353135	Schutzabdeckung	19,40	23,09	02	–
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW Schutzhülle, Ausführung ASW 14	17,50	20,83	02	–
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Akku-Schutzhülle	17,50	20,83	02	–
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Akku-Schutzhülle	18,50	22,02	02	–
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Akku-Schutzhülle	19,70	23,44	02	56
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Akku-Schutzhülle	18,60	22,13	02	56
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Kunststoff-Überzug, Ausführung <60 Nm	13,80	16,42	02	57
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Kunststoff-Überzug, Ausführung <45 Nm	13,80	16,42	02	57
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Kunststoff-Überzug, Ausführung <14 Nm	12,70	15,11	02	57
3 21 74 024 01 0	4014586404943	AccuTec ASW Schutzhülle, Ausführung ASW 18	26,90	32,01	02	56
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Akku-Schutzhülle	14,50	17,26	02	56
3 21 74 028 01 0	4014586434018	AccuTec ASM Schutzhülle, Ausführung ASM 18	26,40	31,42	02	56
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Akku-Schutzhülle	14,30	17,02	02	56
3 24 22 326 01 0	4014586369846	Adapter-Platte für Magnet-Kernbohrmaschinen	43,70	52,00	02	37
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Abstandshalter	11,00	13,09	08	–
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Platte	95,00	113,05	08	–
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Reduzierringe, Ø 53 / 43 mm	33,60	39,98	02	37
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Reduzierringe, Ø 53 / 38 mm	33,60	39,98	02	37
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Reduzierringe, Ø 43 / 33 mm	33,60	39,98	02	37
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Reduzierringe, Ø 43 / 38 mm	33,60	39,98	02	37
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Reduzierringe, Ø 53 / 43 mm	33,60	39,98	02	37
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Bügel	253,00	301,07	02	–
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Klemmbacke	38,20	45,46	02	–
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Spanschutz	4,70	5,59	02	139
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Werkzeugkoffer	53,30	63,43	02	81
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Werkzeugkoffer, Länge 690 mm, Breite 240 mm, Höhe 160 mm	50,40	59,98	02	143
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Werkzeugkoffer	72,00	85,68	08	–
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Werkzeugkoffer	51,30	61,05	02	28
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Werkzeugkoffer	41,60	49,50	02	–
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Werkzeugkoffer	186,80	222,29	02	–
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Werkzeugkoffer	18,70	22,25	02	–
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportkiste	874,00	1.040,06	08	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Werkzeugkoffer	41,30	49,15	02	118
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Werkzeugkoffer	47,90	57,00	04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Werkzeugkoffer	49,30	58,67	02	27
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Kunststoff-Box	4,10	4,88	02	118
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Werkzeugkoffer	63,80	75,92	02	207
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Werkzeugkoffer	74,40	88,54	02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Werkzeugkoffer	73,30	87,23	02	–
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Werkzeugkoffer	53,70	63,90	02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Aufbewahrungskasten	85,70	101,98	02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Aufbewahrungskasten	87,00	103,53	02	–
3 39 01 128 82 0	4014586349435	Werkzeugkoffer	47,20	56,17	02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Werkzeugkoffer	75,90	90,32	02	–
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Werkzeugkoffer	48,20	57,36	02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Werkzeugkoffer	48,20	57,36	02	32
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Kunststoff-Werkzeugkoffer	44,80	53,31	02	–
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Werkzeugkoffer	45,80	54,50	02	31
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systemkoffer unbefüllt	43,40	51,65	04	–
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Aufbewahrungskasten	85,70	101,98	02	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Werkzeugkoffer	75,90	90,32	02	–
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Aufbewahrungskasten	87,00	103,53	02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Werkzeugkoffer	87,20	103,77	02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Kunststoff-Werkzeugkoffer	23,20	27,61	02	–
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Koffer	61,10	72,71	02	165
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Koffer	87,00	103,53	02	–
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Systemkoffer unbefüllt	22,80	27,13	04	–
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	51,80	61,64	02	–
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Werkzeugkoffer	46,60	55,45	02	–
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus	125,90	149,82	04	–
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	57,00	67,83	02	–
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Kunststoff-Werkzeugkoffer	41,40	49,27	02	–
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Kunststoff-Werkzeugkoffer	53,70	63,90	04	–
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Kunststoff-Werkzeugkoffer	49,10	58,43	02	–
3 39 01 153 01 0	4014586398402	Kunststoff-Werkzeugkoffer	23,20	27,61	04	–
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Kunststoff-Werkzeugkoffer	45,20	53,79	04	–
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Kunststoff-Werkzeugkoffer	43,70	52,00	04	–
3 39 01 154 63 0	4014586403793	Kunststoff-Werkzeugkoffer	42,00	49,98	04	–
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Aufbewahrungskasten	191,50	227,89	02	–
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Werkzeugkoffer	46,80	55,69	02	45
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Aufbewahrungskasten	84,00	99,96	02	–
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Kunststoff-Werkzeugkoffer	49,10	58,43	02	–
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Koffer	168,10	200,04	02	–
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Koffer	168,10	200,04	02	–
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Systainer-Einsatz für AFSC 18 Q	6,99	8,32	06	249
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Kunststoff-Werkzeugkoffer	77,20	91,87	02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Koffer	77,20	91,87	02	–
3 39 98 140 13 0	4014586425955	Koffer	61,10	72,71	02	165
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Berührschutz	4,40	5,24	04	232
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Upgrade Kit für FEIN Oszillierer (bis 2004)	11,10	13,21	04	242
3 52 22 942 04 0	4014586392462	Zubehörset Best of Sanding, Aufnahme SLP	61,10	72,71	04	–
3 52 22 942 05 0	4014586392479	Zubehörset Best of E-Cut, Aufnahme SLP	61,10	72,71	04	–
3 52 22 942 06 0	4014586392486	Zubehörset Best of Renovation, Aufnahme SLP	168,00	199,92	04	–
3 52 22 942 07 0	4014586392677	Zubehörset Best of Tileworking, Aufnahme SLP	90,10	107,22	04	–
3 52 22 946 01 0	4014586397443	Zubehör-Set Innenausbau Holz, Aufnahme SLM	175,00	208,25	04	–
3 52 22 946 02 0	4014586397450	Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch, Aufnahme SLM	173,00	205,87	04	–
3 52 22 946 03 0	4014586397467	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung, Aufnahme SLM	173,00	205,87	04	–
3 52 22 946 04 0	4014586397474	Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installation, Aufnahme SLM	173,00	205,87	04	–
3 52 22 946 06 0	4014586397498	Zubehörset Composite, Aufnahme SLM	173,00	205,87	04	–
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-Sägeblatt Set, Ø 100 mm, Aufnahme SLP	61,10	72,71	04	232
3 52 22 952 02 0	4014586392523	Säge- und Feil-Set, Aufnahme SLP	25,90	30,82	04	–
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut Sägeblatt Combo, Aufnahme SLP	42,70	50,81	04	–
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN	14,50	17,26	04	249

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	14,50	17,26	04	249
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Schleifblatt-Set, Kantenlänge 130 mm	10,70	12,73	04	238
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Schleifblatt-Set, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	18,20	21,66	04	238
3 52 22 952 13 0	4014586400389	E-Cut Sägeblatt Combo, Aufnahme SL	41,40	49,27	04	–
3 52 22 952 22 0	4014586413839	Zubehör-Set Fußboden-Renovierung, Aufnahme SL	41,30	49,15	04	–
3 52 22 952 23 0	4014586413846	Zubehör-Set Fenster-Renovierung, Aufnahme SL	41,30	49,15	04	–
3 52 22 952 24 0	4014586413853	Zubehör-Set Universal, Aufnahme SL	41,30	49,15	04	–
3 52 22 952 25 0	4014586413860	Zubehör-Set Sanitär, Aufnahme SL	51,70	61,52	04	–
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Zubehörset Best of E-Cut, Aufnahme SL	47,60	56,64	04	–
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Aufnahme SL	44,90	53,43	04	232
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Aufnahme SL	64,90	77,23	04	236
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Aufnahme SLP	54,90	65,33	04	232
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock SANDING, Aufnahme SL	44,90	53,43	04	236
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Aufnahme SLM	54,90	65,33	04	232
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Aufnahme SL	99,00	117,81	04	236
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Aufnahme SL	49,00	58,31	04	241
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Aufnahme SL	25,00	29,75	04	233
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Aufnahme SL	29,00	34,51	04	233
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Aufnahme SL	25,00	29,75	04	233
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Aufnahme SL	39,00	46,41	04	236
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profi-Set StarlockMax INNENAUSBAU, Aufnahme SLM	169,00	201,11	04	236
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profi-Set StarlockMax FUGENSANIERUNG, Aufnahme SLM	49,00	58,31	04	242
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profi-Set StarlockMax HEIZUNG / SANITÄR, Aufnahme SLM	129,00	153,51	04	241
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Graphitbelag, VE 5 St	79,47	94,57	06	278
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Schlauch	41,92	49,88	06	280
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Spannband	5,62	6,69	06	280
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Augenschutz, VE 3 St	35,74	42,53	06	278
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack	57,49	68,41	06	279
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Graphitbelag	91,39	108,75	06	280
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Metallfilter	100,32	119,38	06	282
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Graphitbelag	39,74	47,29	06	283
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Augenschutz, VE 3 St	68,75	81,81	06	280
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Augenschutz, VE 3 St	34,03	40,50	06	283
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Leitschiene, Messing	40,81	48,56	06	279
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Leitschiene, Nylon	43,23	51,44	06	279
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Kassettenfilter	114,19	135,89	06	282
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Bremsscheibe	145,49	173,13	06	–
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Graphitbelag, VE 4 St	19,38	23,06	06	283
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Edelstahl-Schleifauflage	69,10	82,23	02	262
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Edelstahl-Schleifauflage	70,70	84,13	13	282
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Dichtring Satz	8,90	10,59	02	–
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Nippel	5,00	5,95	08	–
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Kupplungsteil	9,00	10,71	08	–
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Kupplungsmuffe	40,00	47,60	08	–
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Kupplungsmuffe	203,00	241,57	08	–
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Kupplungsmuffe	42,00	49,98	08	–
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Schlauchkupplung	26,10	31,06	02	143
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Spannschrauben-Set	8,10	9,64	04	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Halter Ø 7 mm mit Außenflachkant	24,60	29,27	02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4 in Außensechskant	7,60	9,04	02	63
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Einsätze 1/4 in Außensechskant	14,30	17,02	02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Halter 1/4 in Außensechskant, Ø 15 mm, L 51 mm	18,60	22,13	02	45
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Halter 1/4 in Außensechskant, Ø 10,6 mm, L 45 mm	23,10	27,49	02	59
6 05 10 219 01 0	4014586367910	Bithalter	24,00	28,56	02	–
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Bithalter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	31,80	37,84	02	46
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 7 mm	17,30	20,59	02	–
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 8 mm	17,30	20,59	02	–
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 10 mm	17,30	20,59	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 13 mm	17,30	20,59	02	–
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 16 mm	17,30	20,59	02	–
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 8 mm	19,00	22,61	02	–
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 10 mm	19,00	22,61	02	–
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 13 mm	19,00	22,61	02	–
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 16 mm	19,00	22,61	02	–
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 16 mm	20,70	24,63	02	–
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 18 mm	20,70	24,63	02	–
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 21 mm	22,50	26,78	02	–
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 24 mm	25,00	29,75	02	–
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Stiftschrauben-Einziehfutter	136,90	162,91	02	–
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Stiftschrauben-Einziehfutter	114,60	136,37	02	–
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Stiftschrauben-Einziehfutter	114,60	136,37	02	–
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Stiftschrauben-Einziehfutter	114,60	136,37	02	–
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 24 mm	27,00	32,13	02	52
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Kraftstecknuss-Set	159,00	189,21	02	52
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 27 mm	29,00	34,51	02	52
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 30 mm	32,00	38,08	02	52
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 32 mm	35,00	41,65	02	52
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 34 mm	37,00	44,03	02	52
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 36 mm	40,00	47,60	02	52
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 41 mm	46,00	54,74	02	52
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Reduzieradapter	23,40	27,85	02	52
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4 in Außensechskant, Gr. 2, L 25 mm	8,20	9,76	02	63
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Maulschlüssel SW8	5,70	6,78	02	–
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Maulschlüssel SW9	5,70	6,78	02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Maulschlüssel SW13	5,70	6,78	02	–
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Maulschlüssel SW46	16,10	19,16	02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Maulschlüssel SW17	5,70	6,78	02	27
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Einmaulschlüssel	26,00	30,94	08	–
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Maulschlüssel SW17	3,50	4,17	02	–
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Maulschlüssel SW19	5,70	6,78	02	–
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Steckschlüssel SW8	3,20	3,81	02	–
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Rohrsteckschlüssel	36,00	42,84	08	–
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Stiftschlüssel SW6	1,60	1,90	02	–
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Stiftschlüssel SW8	1,60	1,90	02	–
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Stiftschlüssel SW4	1,60	1,90	02	–
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Stiftschlüssel SW5	1,60	1,90	02	–
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Stiftschlüssel SW3	1,60	1,90	02	–
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Stiftschlüssel SW2.5	1,60	1,90	02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Stiftschlüssel SW4.5	5,90	7,02	02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Stiftschlüssel SW4	1,60	1,90	02	–
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Stiftschlüssel SW2	1,60	1,90	02	–
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Stiftschlüssel SW8	3,50	4,17	02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Stiftschlüssel	2,00	2,38	02	–
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Hakenschlüssel	21,80	25,94	02	–
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Hakenschlüssel	16,80	19,99	02	–
6 29 10 007 00 7	4014586172705	Zweil. Mutterndreher	17,70	21,06	02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Zweil.Mutterndreher	3,50	4,17	02	–
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Zweil. Mutterndreher	3,50	4,17	02	–
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Zweil. Mutterndreher	9,30	11,07	04	–
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Ringschlüssel 17 x 19	17,00	20,23	08	–
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Schraubendreher	13,70	16,30	02	–
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Haltestift	3,70	4,40	02	–
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Haltestift	1,20	1,43	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Bohrfutterschlüssel	4,50	5,36	02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Bohrfutterschlüssel	2,10	2,50	02	–
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Bohrfutterschlüssel	4,10	4,88	02	–
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Bohrfutterschlüssel	11,20	13,33	02	–
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Bohrfutterschlüssel	6,70	7,97	02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Verlängerung	74,90	89,13	02	183
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Verlängerung	72,70	86,51	02	155
6 31 10 019 01 0	4014586415680	Gewindebohrer für Durchgangslöcher, Gewinde M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	13,80	16,42	02	186
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher, Gewinde M 6	100,50	119,60	02	186
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Gewindebohrer für Durchgangslöcher mit Adapter 3/4 in Weldon-Aufnahme, Gewinde M 6	33,90	40,34	02	186
6 31 10 020 01 0	4014586415697	Gewindebohrer für Durchgangslöcher, Gewinde M 8, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	15,90	18,92	02	186
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher, Gewinde M 8	100,50	119,60	02	186
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Gewindebohrer für Durchgangslöcher mit Adapter 3/4 in Weldon-Aufnahme, Gewinde M 8	36,00	42,84	02	186
6 31 10 021 01 0	4014586415703	Gewindebohrer für Durchgangslöcher, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	19,00	22,61	02	186
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher, Gewinde M 10	104,80	124,71	02	186
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Gewindebohrer für Durchgangslöcher mit Adapter 3/4 in Weldon-Aufnahme, Gewinde M 10	39,20	46,65	02	186
6 31 10 022 01 0	4014586415710	Gewindebohrer für Durchgangslöcher, Gewinde M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	21,20	25,23	02	186
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher, Gewinde M 12	104,80	124,71	02	186
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Gewindebohrer für Durchgangslöcher mit Adapter 3/4 in Weldon-Aufnahme, Gewinde M 12	41,30	49,15	02	186
6 31 11 009 01 0	4014586326597	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 10 mm	19,40	23,09	02	184
6 31 11 010 01 0	4014586326603	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 10,2 mm	19,40	23,09	02	184
6 31 11 011 01 0	4014586326610	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 11 mm	22,10	26,30	02	184
6 31 11 012 01 0	4014586326627	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm	22,10	26,30	02	184
6 31 11 013 01 0	4014586326634	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm	23,70	28,20	02	184
6 31 11 014 01 0	4014586326641	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm	23,70	28,20	02	184
6 31 11 015 01 0	4014586326658	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm	24,70	29,39	02	184
6 31 11 016 01 0	4014586326665	HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15,5 mm	24,70	29,39	02	184
6 31 11 017 01 0	4014586386140	Spiralbohrer-Set	31,60	37,60	02	–
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 6 mm	18,00	21,42	02	165
6 31 11 018 02 0	4014586416144	HSS Spiralbohrer-Set mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	137,60	163,74	02	165
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 7 mm	18,00	21,42	02	165
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 8 mm	18,00	21,42	02	165
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 9 mm	19,00	22,61	02	165
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 10 mm	19,00	22,61	02	165
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 11 mm	21,70	25,82	02	165
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm	21,70	25,82	02	165
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm	23,30	27,73	02	165
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm	23,30	27,73	02	165
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm	26,50	31,54	02	165
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm	26,50	31,54	02	165
6 31 11 029 02 0	4014586416151	HSS Spiralbohrer-Set mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	132,73	157,95	02	–
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 6,8 mm	18,00	21,42	02	165
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 8,5 mm	19,00	22,61	02	165
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 5 mm	18,00	21,42	02	165
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 10,2 mm	21,70	25,82	02	165
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90° Kegelsenker-Bit, Ø 16,5 mm	16,90	20,11	02	165
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90° Kegelsenker-Bit mit Adapter 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 16,5 mm	37,00	44,03	02	165
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Zentrierbohrer, VE 1 St	14,90	17,73	02	154
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Zentrierbohrer, VE 5 St	67,00	79,73	02	154
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	177
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	177
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	177
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	177
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	177
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	177
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	177
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	177
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	177
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	177
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	177
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	177
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	177
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	177
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	177
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	177
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	177
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	177
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	177
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	177
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	177
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	177
6 31 27 036 01 4	4014586192369	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	177
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	177
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	177
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	177
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	177
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	177
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	177
6 31 27 049 01 9	4014586223179	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	103,90	123,64	20	177
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	103,90	123,64	20	177
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 61 mm, Schnitttiefe 50 mm	117,60	139,94	20	177
6 31 27 052 01 3	4014586223209	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 62 mm, Schnitttiefe 50 mm	117,60	139,94	20	177
6 31 27 053 01 7	4014586223216	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 63 mm, Schnitttiefe 50 mm	117,60	139,94	20	177
6 31 27 054 01 5	4014586223223	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 64 mm, Schnitttiefe 50 mm	117,60	139,94	20	177
6 31 27 055 01 9	4014586223230	HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 50 mm	117,60	139,94	20	177
6 31 27 086 01 9	4014586239996	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN	227,20	270,37	20	176
6 31 27 087 01 3	4014586240008	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 088 01 1	4014586240015	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 089 01 5	4014586240022	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 090 01 7	4014586240039	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 091 01 6	4014586240046	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 092 01 9	4014586240053	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 093 01 3	4014586240060	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 094 01 1	4014586240077	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 095 01 5	4014586240084	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 096 01 8	4014586240091	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 097 01 2	4014586240107	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 098 01 0	4014586240114	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 099 01 4	4014586240121	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 100 01 5	4014586240138	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 101 01 4	4014586240145	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 102 01 7	4014586240152	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 103 01 1	4014586240169	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 104 01 9	4014586240176	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 105 01 3	4014586240183	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 106 01 6	4014586240190	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 107 01 0	4014586240206	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 108 01 8	4014586240213	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 109 01 2	4014586240220	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 35 mm	55,60	66,16	20	176
6 31 27 110 01 4	4014586240237	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 35 mm	64,30	76,52	20	176
6 31 27 111 01 3	4014586240244	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 35 mm	64,30	76,52	20	176
6 31 27 112 01 6	4014586240251	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 35 mm	64,30	76,52	20	176
6 31 27 113 01 0	4014586240268	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 35 mm	64,30	76,52	20	176
6 31 27 114 01 8	4014586240275	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 35 mm	64,30	76,52	20	176
6 31 27 115 01 2	4014586240282	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 35 mm	76,00	90,44	20	176
6 31 27 116 01 5	4014586240299	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 35 mm	76,00	90,44	20	176
6 31 27 117 01 9	4014586240305	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 35 mm	76,00	90,44	20	176
6 31 27 118 01 7	4014586240312	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 35 mm	76,00	90,44	20	176
6 31 27 119 01 1	4014586240329	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 35 mm	76,00	90,44	20	176
6 31 27 120 01 3	4014586240336	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 35 mm	84,80	100,91	20	176
6 31 27 121 01 2	4014586240343	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 35 mm	84,80	100,91	20	176
6 31 27 122 01 5	4014586240350	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 35 mm	84,80	100,91	20	176
6 31 27 123 01 9	4014586240367	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 35 mm	84,80	100,91	20	176
6 31 27 124 01 7	4014586240374	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 35 mm	84,80	100,91	20	176
6 31 27 125 01 1	4014586240381	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 35 mm	93,70	111,50	20	176
6 31 27 126 01 4	4014586240398	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 35 mm	93,70	111,50	20	176
6 31 27 127 01 8	4014586240404	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 35 mm	93,70	111,50	20	176
6 31 27 128 01 6	4014586240411	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 35 mm	93,70	111,50	20	176
6 31 27 129 01 0	4014586240428	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 35 mm	93,70	111,50	20	176
6 31 27 130 01 2	4014586240435	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 35 mm	97,80	116,38	20	176
6 31 27 131 01 1	4014586240442	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 35 mm	97,80	116,38	20	176
6 31 27 132 01 4	4014586240459	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 35 mm	97,80	116,38	20	176
6 31 27 133 01 8	4014586240466	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 35 mm	97,80	116,38	20	176
6 31 27 134 01 6	4014586240473	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 35 mm	97,80	116,38	20	176
6 31 27 135 01 0	4014586240480	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 61 mm, Schnitttiefe 35 mm	110,60	131,61	20	176
6 31 27 136 01 3	4014586240497	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 62 mm, Schnitttiefe 35 mm	110,60	131,61	20	176
6 31 27 137 01 7	4014586240503	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 63 mm, Schnitttiefe 35 mm	110,60	131,61	20	176
6 31 27 138 01 5	4014586240510	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 64 mm, Schnitttiefe 35 mm	110,60	131,61	20	176
6 31 27 139 01 9	4014586240527	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 35 mm	110,60	131,61	20	176
6 31 27 238 01 1	4014586252469	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15,5 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 239 01 5	4014586252476	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17,5 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 240 01 7	4014586252483	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19,5 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 241 01 6	4014586252490	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26,5 mm, Schnitttiefe 35 mm	48,30	57,48	20	176
6 31 27 276 01 0	4014586272122	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	261,50	311,19	20	176
6 31 27 277 01 0	4014586272139	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 278 01 0	4014586272146	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 279 01 0	4014586272153	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 280 01 0	4014586272160	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 281 01 0	4014586272177	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 282 01 0	4014586272184	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 283 01 0	4014586272191	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 284 01 0	4014586272207	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 285 01 0	4014586272214	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 286 01 0	4014586272221	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 287 01 0	4014586272238	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 288 01 0	4014586272245	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 289 01 0	4014586272252	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 290 01 0	4014586272269	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 291 01 0	4014586272276	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 292 01 0	4014586272283	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 293 01 0	4014586272290	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 294 01 0	4014586272306	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	52,10	62,00	20	178
6 31 27 295 01 0	4014586272313	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	178
6 31 27 296 01 0	4014586272320	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	178
6 31 27 297 01 0	4014586272337	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	178
6 31 27 298 01 0	4014586272344	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	178
6 31 27 299 01 0	4014586272351	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	58,20	69,26	20	178
6 31 27 300 01 0	4014586272368	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	178
6 31 27 301 01 0	4014586272375	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	178
6 31 27 302 01 0	4014586272382	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	178
6 31 27 303 01 0	4014586272399	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	178
6 31 27 304 01 0	4014586272405	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,40	80,21	20	178
6 31 27 305 01 0	4014586272412	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	178
6 31 27 306 01 0	4014586272429	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	178
6 31 27 307 01 0	4014586272436	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	178
6 31 27 308 01 0	4014586272443	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	178
6 31 27 309 01 0	4014586272450	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	79,60	94,72	20	178
6 31 27 310 01 0	4014586272467	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	178
6 31 27 311 01 0	4014586272474	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	178
6 31 27 312 01 0	4014586272481	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	178
6 31 27 313 01 0	4014586272498	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	178
6 31 27 314 01 0	4014586272504	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	178
6 31 27 315 01 0	4014586272511	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 316 01 0	4014586272528	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 317 01 0	4014586272535	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 318 01 0	4014586272542	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 319 01 0	4014586272559	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 320 01 0	4014586272566	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 321 01 0	4014586272573	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 322 01 0	4014586272580	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 323 01 0	4014586272597	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 324 01 0	4014586272603	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 325 01 0	4014586272610	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 61 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 326 01 0	4014586272627	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 62 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 327 01 0	4014586272634	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 63 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 328 01 0	4014586272641	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 64 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 329 01 0	4014586272658	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 330 01 0	4014586279732	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	88,90	105,79	20	178
6 31 27 331 01 0	4014586279749	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 332 01 0	4014586279756	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 333 01 0	4014586279763	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 334 01 0	4014586279770	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 335 01 0	4014586279787	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	98,20	116,86	20	178
6 31 27 336 01 0	4014586279794	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 337 01 0	4014586279800	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 338 01 0	4014586279817	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 339 01 0	4014586279824	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 340 01 0	4014586279831	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,40	121,86	20	178
6 31 27 341 01 0	4014586279848	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 61 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 342 01 0	4014586279855	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 62 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 343 01 0	4014586279862	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 63 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 344 01 0	4014586279879	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 64 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 345 01 0	4014586279886	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 50 mm	115,90	137,92	20	178
6 31 27 346 01 0	4014586279893	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 66 mm, Schnitttiefe 50 mm	132,90	158,15	20	178
6 31 27 347 01 0	4014586279909	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 67 mm, Schnitttiefe 50 mm	132,90	158,15	20	178
6 31 27 348 01 0	4014586279916	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 68 mm, Schnitttiefe 50 mm	132,90	158,15	20	178
6 31 27 349 01 0	4014586279923	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 69 mm, Schnitttiefe 50 mm	132,90	158,15	20	178
6 31 27 350 01 0	4014586279930	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 50 mm	146,80	174,69	20	178
6 31 27 351 01 0	4014586279947	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 71 mm, Schnitttiefe 50 mm	148,20	176,36	20	178
6 31 27 352 01 0	4014586279954	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 72 mm, Schnitttiefe 50 mm	149,60	178,02	20	178
6 31 27 353 01 0	4014586279961	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 73 mm, Schnitttiefe 50 mm	151,00	179,69	20	178
6 31 27 354 01 0	4014586279978	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 74 mm, Schnitttiefe 50 mm	152,40	181,36	20	178
6 31 27 355 01 0	4014586279985	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 75 mm, Schnitttiefe 50 mm	153,70	182,90	20	178
6 31 27 456 01 0	4014586304083	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 76 mm, Schnitttiefe 50 mm	160,70	191,23	20	178
6 31 27 457 01 0	4014586304090	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 77 mm, Schnitttiefe 50 mm	162,10	192,90	20	178
6 31 27 458 01 0	4014586304106	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 78 mm, Schnitttiefe 50 mm	164,10	195,28	20	178
6 31 27 459 01 0	4014586304113	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 79 mm, Schnitttiefe 50 mm	166,20	197,78	20	178
6 31 27 460 01 0	4014586304120	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 80 mm, Schnitttiefe 50 mm	166,20	197,78	20	178
6 31 27 714 01 0	4014586346632	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 714 02 0	4014586375557	Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	227,20	270,37	20	162
6 31 27 715 01 0	4014586346649	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 716 01 0	4014586346656	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 717 01 0	4014586346663	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 718 01 0	4014586346670	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 719 01 0	4014586346687	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 720 01 0	4014586346694	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 721 01 0	4014586346700	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 722 01 0	4014586346717	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 723 01 0	4014586346724	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 724 01 0	4014586346731	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 725 01 0	4014586346748	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 726 01 0	4014586346755	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 727 01 0	4014586346762	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 728 01 0	4014586346779	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 729 01 0	4014586346786	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 730 01 0	4014586346793	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 35 mm	46,90	55,81	20	162
6 31 27 731 01 0	4014586346809	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 732 01 0	4014586346816	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 733 01 0	4014586346823	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 734 01 0	4014586346830	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 735 01 0	4014586346847	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 736 01 0	4014586346854	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 737 01 0	4014586346861	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 35 mm	54,00	64,26	20	162
6 31 27 738 01 0	4014586346878	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 35 mm	62,50	74,38	20	162
6 31 27 739 01 0	4014586346885	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 35 mm	62,50	74,38	20	162
6 31 27 740 01 0	4014586346892	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 35 mm	62,50	74,38	20	162
6 31 27 741 01 0	4014586346908	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 35 mm	62,50	74,38	20	162
6 31 27 742 01 0	4014586346915	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 35 mm	62,50	74,38	20	162
6 31 27 743 01 0	4014586346922	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 35 mm	73,80	87,82	20	162
6 31 27 744 01 0	4014586346939	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 35 mm	73,80	87,82	20	162
6 31 27 745 01 0	4014586346946	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 35 mm	73,80	87,82	20	162

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 746 01 0	4014586346953	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 35 mm	73,80	87,82	20	162
6 31 27 747 01 0	4014586346960	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 35 mm	73,80	87,82	20	162
6 31 27 748 01 0	4014586346977	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 35 mm	82,30	97,94	20	162
6 31 27 749 01 0	4014586346984	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 35 mm	82,30	97,94	20	162
6 31 27 750 01 0	4014586346991	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 35 mm	82,30	97,94	20	162
6 31 27 751 01 0	4014586347004	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 35 mm	82,30	97,94	20	162
6 31 27 752 01 0	4014586347011	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 35 mm	82,30	97,94	20	162
6 31 27 753 01 0	4014586347028	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 35 mm	91,00	108,29	20	162
6 31 27 754 01 0	4014586347035	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 35 mm	91,00	108,29	20	162
6 31 27 755 01 0	4014586347042	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 35 mm	91,00	108,29	20	162
6 31 27 756 01 0	4014586347059	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 35 mm	91,00	108,29	20	162
6 31 27 757 01 0	4014586347066	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 35 mm	91,00	108,29	20	162
6 31 27 758 01 0	4014586347073	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 35 mm	94,90	112,93	20	162
6 31 27 759 01 0	4014586347080	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 35 mm	94,90	112,93	20	162
6 31 27 760 01 0	4014586347097	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 35 mm	94,90	112,93	20	162
6 31 27 761 01 0	4014586347103	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 35 mm	94,90	112,93	20	162
6 31 27 762 01 0	4014586347110	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 35 mm	94,90	112,93	20	162
6 31 27 763 01 0	4014586353265	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 764 01 0	4014586353272	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 765 01 0	4014586353289	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 766 01 0	4014586353296	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 767 01 0	4014586353302	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 768 01 0	4014586353319	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 769 01 0	4014586353326	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 770 01 0	4014586353333	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 771 01 0	4014586353340	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 772 01 0	4014586353357	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 773 01 0	4014586353364	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	176
6 31 27 774 01 0	4014586353371	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	176
6 31 27 775 01 0	4014586353388	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	176
6 31 27 776 01 0	4014586353395	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	176
6 31 27 777 01 0	4014586353401	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	176
6 31 27 778 01 0	4014586353418	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,00	102,34	20	176
6 31 27 779 01 0	4014586353425	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,00	102,34	20	176
6 31 27 780 01 0	4014586353432	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 75 mm	97,40	115,91	20	176
6 31 27 781 01 0	4014586353449	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 75 mm	105,90	126,02	20	176
6 31 27 782 01 0	4014586353456	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 75 mm	114,60	136,37	20	176
6 31 27 783 01 0	4014586353463	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 75 mm	118,50	141,02	20	176
6 31 27 784 01 0	4014586353470	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 75 mm	131,10	156,01	20	176
6 31 27 785 01 0	4014586353487	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 786 01 0	4014586353494	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 787 01 0	4014586353500	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 788 01 0	4014586353517	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 789 01 0	4014586353524	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 790 01 0	4014586353531	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 791 01 0	4014586353548	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 792 01 0	4014586353555	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 793 01 0	4014586353562	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 794 01 0	4014586353579	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 795 01 0	4014586353586	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 75 mm	70,30	83,66	20	178
6 31 27 796 01 0	4014586353593	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	178
6 31 27 797 01 0	4014586353609	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	178
6 31 27 798 01 0	4014586353616	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	178
6 31 27 799 01 0	4014586353623	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,40	92,11	20	178
6 31 27 800 01 0	4014586353630	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,00	102,34	20	178
6 31 27 801 01 0	4014586353647	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,00	102,34	20	178
6 31 27 802 01 0	4014586353654	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 75 mm	97,40	115,91	20	178
6 31 27 803 01 0	4014586353661	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 75 mm	105,90	126,02	20	178
6 31 27 804 01 0	4014586353678	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 75 mm	114,60	136,37	20	178
6 31 27 805 01 0	4014586353685	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 75 mm	118,50	141,02	20	178
6 31 27 806 01 0	4014586353692	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 75 mm	131,10	156,01	20	178

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 807 01 0	4014586424972	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 85 mm, Schnitttiefe 50 mm	181,40	215,87	20	178
6 31 27 808 01 0	4014586424989	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 90 mm, Schnitttiefe 50 mm	196,90	234,31	20	178
6 31 27 809 01 0	4014586424996	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 95 mm, Schnitttiefe 50 mm	212,40	252,76	20	178
6 31 27 810 01 0	4014586425009	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 100 mm, Schnitttiefe 50 mm	228,00	271,32	20	178
6 31 27 811 01 0	4014586425016	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 100 mm	152,30	181,24	20	179
6 31 27 812 01 0	4014586425023	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 100 mm	176,20	209,68	20	179
6 31 27 813 01 0	4014586425030	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 100 mm	196,90	234,31	20	179
6 31 27 814 01 0	4014586425047	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 100 mm	230,10	273,82	20	179
6 31 27 815 01 0	4014586425054	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 100 mm	261,20	310,83	20	179
6 31 27 816 01 0	4014586425061	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 75 mm, Schnitttiefe 100 mm	279,80	332,96	20	179
6 31 27 817 01 0	4014586425078	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 80 mm, Schnitttiefe 100 mm	302,60	360,09	20	179
6 31 27 818 01 0	4014586425085	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 85 mm, Schnitttiefe 100 mm	336,80	400,79	20	179
6 31 27 819 01 0	4014586425092	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 90 mm, Schnitttiefe 100 mm	378,30	450,18	20	179
6 31 27 820 01 0	4014586425108	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 95 mm, Schnitttiefe 100 mm	414,50	493,26	20	179
6 31 27 821 01 0	4014586425115	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 100 mm, Schnitttiefe 100 mm	461,20	548,83	20	179
6 31 27 822 01 0	4014586425962	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 105 mm, Schnitttiefe 50 mm	243,50	289,77	20	178
6 31 27 823 01 0	4014586425979	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 110 mm, Schnitttiefe 50 mm	259,10	308,33	20	178
6 31 27 824 01 0	4014586425771	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 105 mm, Schnitttiefe 100 mm	497,40	591,91	20	179
6 31 27 825 01 0	4014586425788	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 110 mm, Schnitttiefe 100 mm	523,30	622,73	20	179
6 31 27 826 01 0	4014586437811	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 74 mm, Schnitttiefe 100 mm	279,80	332,96	20	179
6 31 27 827 01 0	4014586437828	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 82 mm, Schnitttiefe 100 mm	336,80	400,79	20	179
6 31 30 014 01 0	4014586331034	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 015 01 0	4014586331041	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 016 01 0	4014586331058	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 017 01 0	4014586331065	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 018 01 0	4014586331072	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 019 01 0	4014586331089	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 020 01 0	4014586331096	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 021 01 0	4014586331102	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 022 01 0	4014586331119	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 023 01 0	4014586331126	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 20 mm	43,40	51,65	20	153
6 31 30 024 01 0	4014586331133	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 20 mm	45,20	53,79	20	153
6 31 30 025 01 0	4014586331140	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 20 mm	45,20	53,79	20	153
6 31 30 026 01 0	4014586331157	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 20 mm	45,20	53,79	20	153
6 31 30 027 01 0	4014586331164	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 20 mm	45,20	53,79	20	153
6 31 30 028 01 0	4014586331171	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 20 mm	45,20	53,79	20	153
6 31 30 029 01 0	4014586331188	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 20 mm	48,20	57,36	20	153
6 31 30 030 01 0	4014586331195	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 20 mm	48,20	57,36	20	153
6 31 30 114 01 0	4014586331409	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 20 mm	55,30	65,81	20	153
6 31 30 115 01 0	4014586331416	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 20 mm	55,30	65,81	20	153
6 31 30 115 51 0	4014586368986	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15,5 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,70	63,90	20	–
6 31 30 116 01 0	4014586331423	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 20 mm	55,30	65,81	20	153
6 31 30 117 01 0	4014586331430	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 20 mm	55,30	65,81	20	153
6 31 30 117 51 0	4014586368993	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17,5 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,70	63,90	20	–
6 31 30 118 01 0	4014586331447	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 20 mm	58,30	69,38	20	153
6 31 30 119 01 0	4014586331454	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 20 mm	58,30	69,38	20	153
6 31 30 119 51 0	4014586369006	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19,5 mm, Schnitttiefe 20 mm	56,60	67,35	20	–
6 31 30 120 01 0	4014586331461	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 20 mm	58,30	69,38	20	153
6 31 30 121 01 0	4014586331478	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 20 mm	58,30	69,38	20	153
6 31 30 122 01 0	4014586331485	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 20 mm	58,30	69,38	20	153

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 30 123 01 0	4014586331492	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 20 mm	58,30	69,38	20	153
6 31 30 124 01 0	4014586331508	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 30 125 01 0	4014586331515	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 30 126 01 0	4014586331522	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 30 127 01 0	4014586331539	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 30 128 01 0	4014586331546	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 30 129 01 0	4014586331553	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 30 130 01 0	4014586331560	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 20 mm	62,00	73,78	20	153
6 31 31 014 01 0	4014586333274	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 4 mm	33,80	40,22	20	154
6 31 31 015 01 0	4014586333281	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 4 mm	33,80	40,22	20	154
6 31 31 016 01 0	4014586333298	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 4 mm	33,80	40,22	20	154
6 31 31 017 01 0	4014586333304	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 4 mm	33,80	40,22	20	154
6 31 31 018 01 0	4014586333311	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 4 mm	33,80	40,22	20	154
6 31 31 019 01 0	4014586333328	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 4 mm	33,80	40,22	20	154
6 31 31 020 01 0	4014586333335	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 021 01 0	4014586333922	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 022 01 0	4014586333342	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 023 01 0	4014586333939	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 024 01 0	4014586333359	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 025 01 0	4014586333366	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 026 01 0	4014586333373	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 027 01 0	4014586333380	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 028 01 0	4014586333946	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 4 mm	38,00	45,22	20	154
6 31 31 029 01 0	4014586333397	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 4 mm	40,90	48,67	20	154
6 31 31 030 01 0	4014586333403	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 4 mm	40,90	48,67	20	154
6 31 31 031 01 0	4014586333953	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,00	52,36	20	154
6 31 31 032 01 0	4014586333410	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,00	52,36	20	154
6 31 31 033 01 0	4014586333427	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,00	52,36	20	154
6 31 31 034 01 0	4014586333960	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 4 mm	47,40	56,41	20	154
6 31 31 035 01 0	4014586333434	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 4 mm	47,40	56,41	20	154
6 31 31 036 01 0	4014586333977	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 037 01 0	4014586333441	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 038 01 0	4014586333458	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 039 01 0	4014586333984	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 040 01 0	4014586333465	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 041 01 0	4014586333991	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 042 01 0	4014586333472	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,00	61,88	20	154
6 31 31 043 01 0	4014586334004	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 4 mm	57,00	67,83	20	154
6 31 31 044 01 0	4014586333489	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 4 mm	57,00	67,83	20	154
6 31 31 045 01 0	4014586334011	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 4 mm	57,00	67,83	20	154
6 31 31 046 01 0	4014586334028	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 4 mm	57,00	67,83	20	154
6 31 31 047 01 0	4014586334035	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 4 mm	57,00	67,83	20	154
6 31 31 048 01 0	4014586334042	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 4 mm	60,90	72,47	20	154
6 31 31 049 01 0	4014586334059	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 4 mm	60,90	72,47	20	154
6 31 31 050 01 0	4014586333496	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 4 mm	60,90	72,47	20	154
6 31 31 051 01 0	4014586333502	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 4 mm	60,90	72,47	20	154
6 31 31 052 01 0	4014586334066	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 4 mm	60,90	72,47	20	154
6 31 31 053 01 0	4014586334073	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 4 mm	62,70	74,61	20	154
6 31 31 054 01 0	4014586333519	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 4 mm	62,70	74,61	20	154
6 31 31 055 01 0	4014586366470	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 4 mm	65,10	77,47	20	154
6 31 31 056 01 0	4014586366487	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 4 mm	70,80	84,25	20	154
6 31 31 057 01 0	4014586366494	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 4 mm	76,50	91,04	20	154
6 31 31 058 01 0	4014586366500	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 4 mm	82,20	97,82	20	154
6 31 31 059 01 0	4014586366517	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 4 mm	89,10	106,03	20	154
6 31 31 060 01 0	4014586366524	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 4 mm	95,90	114,12	20	154
6 31 31 065 01 0	4014586366531	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 4 mm	98,20	116,86	20	154

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 31 068 01 0	4014586366548	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 68 mm, Schnitttiefe 4 mm	101,60	120,90	20	154
6 31 31 070 01 0	4014586366555	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 4 mm	106,20	126,38	20	154
6 31 31 075 01 0	4014586366562	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 75 mm, Schnitttiefe 4 mm	108,50	129,12	20	154
6 31 31 080 01 0	4014586366579	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 80 mm, Schnitttiefe 4 mm	113,00	134,47	20	154
6 31 31 421 01 0	4014586333526	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 422 01 0	4014586334349	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 423 01 0	4014586334356	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 424 01 0	4014586334363	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 425 01 0	4014586333533	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 426 01 0	4014586334370	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 427 01 0	4014586333540	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 428 01 0	4014586333557	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 4 mm	42,80	50,93	20	154
6 31 31 429 01 0	4014586334387	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 4 mm	45,80	54,50	20	154
6 31 31 430 01 0	4014586333564	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 4 mm	45,80	54,50	20	154
6 31 31 431 01 0	4014586334394	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 4 mm	51,70	61,52	20	154
6 31 31 432 01 0	4014586334400	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 4 mm	51,70	61,52	20	154
6 31 31 433 01 0	4014586333571	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 4 mm	51,70	61,52	20	154
6 31 31 434 01 0	4014586334417	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 4 mm	54,70	65,09	20	154
6 31 31 435 01 0	4014586333588	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 4 mm	54,70	65,09	20	154
6 31 31 436 01 0	4014586334424	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,40	73,07	20	154
6 31 31 437 01 0	4014586334431	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,40	73,07	20	154
6 31 31 438 01 0	4014586334448	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,40	73,07	20	154
6 31 31 439 01 0	4014586334455	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,40	73,07	20	154
6 31 31 440 01 0	4014586333595	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,40	73,07	20	154
6 31 31 441 01 0	4014586334462	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 4 mm	69,80	83,06	20	154
6 31 31 442 01 0	4014586333601	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 4 mm	69,80	83,06	20	154
6 31 31 443 01 0	4014586334479	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 4 mm	69,80	83,06	20	154
6 31 31 444 01 0	4014586334486	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 4 mm	69,80	83,06	20	154
6 31 31 445 01 0	4014586334493	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 4 mm	69,80	83,06	20	154
6 31 31 446 01 0	4014586334509	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 4 mm	75,80	90,20	20	154
6 31 31 447 01 0	4014586334516	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 4 mm	75,80	90,20	20	154
6 31 31 448 01 0	4014586333618	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 4 mm	75,80	90,20	20	154
6 31 31 449 01 0	4014586334523	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 4 mm	75,80	90,20	20	154
6 31 31 450 01 0	4014586333625	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 4 mm	75,80	90,20	20	154
6 31 31 451 01 0	4014586333632	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 4 mm	78,30	93,18	20	154
6 31 31 452 01 0	4014586334530	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 4 mm	78,30	93,18	20	154
6 31 31 453 01 0	4014586334547	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 4 mm	78,30	93,18	20	154
6 31 31 454 01 0	4014586333649	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 4 mm	78,30	93,18	20	154
6 31 31 455 01 0	4014586366678	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 4 mm	79,90	95,08	20	154
6 31 31 456 01 0	4014586366685	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 4 mm	82,20	97,82	20	154
6 31 31 457 01 0	4014586366692	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 4 mm	85,60	101,86	20	154
6 31 31 458 01 0	4014586366708	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 4 mm	93,60	111,38	20	154
6 31 31 459 01 0	4014586366715	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 4 mm	98,20	116,86	20	154
6 31 31 460 01 0	4014586366722	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 4 mm	102,80	122,33	20	154
6 31 31 465 01 0	4014586366739	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 4 mm	111,90	133,16	20	154
6 31 31 468 01 0	4014586366746	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 68 mm, Schnitttiefe 4 mm	118,80	141,37	20	154
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	179
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	179
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	181
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	181
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	179
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	179
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	181
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	181
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	179
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	179
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	181
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	181
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	179
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	179
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	181

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	181
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	179
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	179
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	181
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	181
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,40	24,28	20	179
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,60	34,03	20	179
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	30,10	35,82	20	181
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,60	44,74	20	181
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,40	24,28	20	179
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,60	34,03	20	179
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	30,10	35,82	20	181
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,60	44,74	20	181
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,40	24,28	20	179
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,60	34,03	20	179
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	30,10	35,82	20	181
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,60	44,74	20	181
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	179
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,80	28,32	20	179
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,80	40,22	20	181
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	42,60	50,69	20	181
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,80	28,32	20	179
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	179
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,80	40,22	20	181
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	42,60	50,69	20	181
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,80	28,32	20	179
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	179
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,80	40,22	20	181
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	42,60	50,69	20	181
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,20	32,37	20	179
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	179
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	41,40	49,27	20	181
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	50,10	59,62	20	181
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,20	32,37	20	179
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,80	42,60	20	179
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	41,40	49,27	20	181
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	50,10	59,62	20	181
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,20	32,37	20	179
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,60	48,31	20	179
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	41,40	49,27	20	181
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	50,10	59,62	20	181
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,80	37,84	20	179
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,60	48,31	20	179
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	45,10	53,67	20	181
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	56,40	67,12	20	181
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,80	37,84	20	179
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,60	48,31	20	179
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	45,10	53,67	20	181
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	56,40	67,12	20	181
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,00	40,46	20	179
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,80	56,88	20	179
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,90	58,19	20	181
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	61,40	73,07	20	181
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,00	40,46	20	179
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,80	56,88	20	179
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,90	58,19	20	181
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	61,40	73,07	20	181
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	179
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,80	56,88	20	179
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	53,90	64,14	20	181
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,70	80,56	20	181

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	179
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,70	63,90	20	179
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	53,90	64,14	20	181
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,70	80,56	20	181
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,00	49,98	20	179
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,70	63,90	20	179
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	61,40	73,07	20	181
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,50	91,04	20	181
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,00	49,98	20	179
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	59,70	71,04	20	179
6 31 33 330 06 7	4014586614496	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	61,40	73,07	20	181
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,50	91,04	20	181
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,60	56,64	20	179
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	59,70	71,04	20	179
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	67,70	80,56	20	181
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,20	101,39	20	181
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,60	56,64	20	179
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	59,70	71,04	20	179
6 31 33 350 06 7	4014586614656	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	67,70	80,56	20	181
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,20	101,39	20	181
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,60	56,64	20	179
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,10	81,04	20	179
6 31 33 360 06 7	4014586614748	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	67,70	80,56	20	181
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,20	101,39	20	181
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,60	66,16	20	179
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,10	81,04	20	179
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	76,50	91,04	20	181
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,30	113,41	20	181
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,60	66,16	20	179
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,10	81,04	20	179
6 31 33 380 06 7	4014586614915	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	76,50	91,04	20	181
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,30	113,41	20	181
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,60	66,16	20	179
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	77,60	92,34	20	179
6 31 33 390 06 7	4014586614991	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	76,50	91,04	20	181
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,30	113,41	20	181
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,40	74,26	20	179
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	77,60	92,34	20	179
6 31 33 400 06 7	4014586615073	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,20	101,39	20	181
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	106,50	126,74	20	181
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,40	74,26	20	179
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	83,60	99,48	20	179
6 31 33 410 06 7	4014586615165	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,20	101,39	20	181
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	106,50	126,74	20	181
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,10	81,04	20	179
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	90,70	107,93	20	179
6 31 33 420 06 7	4014586615240	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	92,80	110,43	20	181
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,60	138,75	20	181
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,10	81,04	20	179
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	90,70	107,93	20	179
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	92,80	110,43	20	181
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,60	138,75	20	181
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,50	85,09	20	179
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	90,70	107,93	20	179
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,00	117,81	20	181
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	181
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,50	85,09	20	179
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,50	113,65	20	179
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,00	117,81	20	181
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	181
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	81,70	97,22	20	179

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,10	125,07	20	179
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	110,30	131,26	20	181
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	140,40	167,08	20	181
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	81,70	97,22	20	179
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,10	125,07	20	179
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	110,30	131,26	20	181
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	140,40	167,08	20	181
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,10	101,27	20	179
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	109,80	130,66	20	179
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,30	143,16	20	181
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,40	178,98	20	181
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,10	101,27	20	179
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	109,80	130,66	20	179
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,30	143,16	20	181
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,40	178,98	20	181
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,10	101,27	20	179
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	113,40	134,95	20	179
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,30	143,16	20	181
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,40	178,98	20	181
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN	170,20	202,54	20	179
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	162
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	163
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	164
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	164
6 31 34 120 30 1	4014586635064	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,10	37,01	20	–
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	162
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	163
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	164
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	164
6 31 34 130 30 1	4014586635071	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,10	37,01	20	–
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	162
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	163
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	164
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	164
6 31 34 140 30 1	4014586635088	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,10	37,01	20	–
6 31 34 143 30 1	4014586635354	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14,3 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,10	37,01	20	–
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	162
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	163
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	164
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	164
6 31 34 150 30 1	4014586635095	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,10	37,01	20	–
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,70	22,25	20	162
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,30	31,30	20	163
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,60	32,84	20	164
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,10	41,77	20	164
6 31 34 160 30 1	4014586635101	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,10	37,01	20	–
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,40	24,28	20	162
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,60	34,03	20	163
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	30,10	35,82	20	164
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,60	44,74	20	164
6 31 34 170 30 1	4014586635118	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,20	39,51	20	–
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,40	24,28	20	162
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,60	34,03	20	163
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	30,10	35,82	20	164
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,60	44,74	20	164
6 31 34 180 30 1	4014586635125	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,20	39,51	20	–
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,40	24,28	20	162
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,60	34,03	20	163
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 75 mm	61,50	73,19	20	163
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	30,10	35,82	20	164
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,60	44,74	20	164

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,80	28,32	20	162
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	163
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 75 mm	61,50	73,19	20	163
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,80	40,22	20	164
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	42,60	50,69	20	164
6 31 34 200 30 1	4014586635132	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	–
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,80	28,32	20	162
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	163
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,40	79,02	20	163
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,80	40,22	20	164
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	42,60	50,69	20	164
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,80	28,32	20	162
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	163
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,40	79,02	20	163
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,80	40,22	20	164
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	42,60	50,69	20	164
6 31 34 220 30 1	4014586635149	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	–
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,20	32,37	20	162
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,40	39,75	20	163
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,40	79,02	20	163
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	41,40	49,27	20	164
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	50,10	59,62	20	164
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,20	32,37	20	162
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	35,80	42,60	20	163
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,40	79,02	20	163
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	41,40	49,27	20	164
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	50,10	59,62	20	164
6 31 34 240 30 1	4014586635156	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	–
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,20	32,37	20	162
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,60	48,31	20	163
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,50	92,23	20	163
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	41,40	49,27	20	164
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	50,10	59,62	20	164
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,80	37,84	20	162
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,60	48,31	20	163
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,50	92,23	20	163
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	45,10	53,67	20	164
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	56,40	67,12	20	164
6 31 34 260 30 1	4014586635163	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,70	56,76	20	–
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,80	37,84	20	162
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,60	48,31	20	163
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,50	92,23	20	163
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	45,10	53,67	20	164
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	56,40	67,12	20	164
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,00	40,46	20	162
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,80	56,88	20	163
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,10	102,46	20	163
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,90	58,19	20	164
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	61,40	73,07	20	164
6 31 34 280 30 1	4014586635170	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	51,80	61,64	20	–
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,00	40,46	20	162
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,80	56,88	20	163
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,10	102,46	20	163
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,90	58,19	20	164
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	61,40	73,07	20	164
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	162
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,80	56,88	20	163
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 75 mm	99,60	118,52	20	163
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	53,90	64,14	20	164
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,70	80,56	20	164
6 31 34 300 30 1	4014586635187	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,90	66,52	20	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	162
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,70	63,90	20	163
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	53,90	64,14	20	164
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	67,70	80,56	20	164
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,00	49,98	20	162
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,70	63,90	20	163
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 75 mm	99,60	118,52	20	163
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	61,40	73,07	20	164
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,50	91,04	20	164
6 31 34 320 30 1	4014586635194	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	64,20	76,40	20	–
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,00	49,98	20	162
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	59,70	71,04	20	163
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	61,40	73,07	20	164
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,50	91,04	20	164
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,60	56,64	20	162
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	59,70	71,04	20	163
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	67,70	80,56	20	164
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,20	101,39	20	164
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,60	56,64	20	162
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	59,70	71,04	20	163
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 75 mm	107,00	127,33	20	163
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	67,70	80,56	20	164
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,20	101,39	20	164
6 31 34 350 30 1	4014586635200	HSS SPECIAL Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	69,40	82,59	20	–
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,60	56,64	20	162
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,10	81,04	20	163
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 75 mm	115,60	137,56	20	163
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	67,70	80,56	20	164
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,20	101,39	20	164
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,60	66,16	20	162
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,10	81,04	20	163
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	76,50	91,04	20	164
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,30	113,41	20	164
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,60	66,16	20	162
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,10	81,04	20	163
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	76,50	91,04	20	164
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,30	113,41	20	164
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,60	66,16	20	162
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	77,60	92,34	20	163
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	76,50	91,04	20	164
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,30	113,41	20	164
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,40	74,26	20	162
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	77,60	92,34	20	163
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 75 mm	141,40	168,27	20	163
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,20	101,39	20	164
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	106,50	126,74	20	164
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,40	74,26	20	162
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	83,60	99,48	20	163
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,20	101,39	20	164
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	106,50	126,74	20	164
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,10	81,04	20	162
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	90,70	107,93	20	163
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	92,80	110,43	20	164
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,60	138,75	20	164
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,10	81,04	20	162
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	90,70	107,93	20	163
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	92,80	110,43	20	164
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,60	138,75	20	164
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,50	85,09	20	162
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	90,70	107,93	20	163
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,00	117,81	20	164

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	164
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,50	85,09	20	162
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	95,50	113,65	20	163
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 75 mm	147,60	175,64	20	163
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,00	117,81	20	164
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	164
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	81,70	97,22	20	162
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,10	125,07	20	163
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	110,30	131,26	20	164
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	140,40	167,08	20	164
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	81,70	97,22	20	162
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,10	125,07	20	163
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	110,30	131,26	20	164
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	140,40	167,08	20	164
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,10	101,27	20	162
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	109,80	130,66	20	163
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,30	143,16	20	164
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,40	178,98	20	164
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,10	101,27	20	162
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	109,80	130,66	20	163
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,30	143,16	20	164
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,40	178,98	20	164
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,10	101,27	20	162
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	113,40	134,95	20	163
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 75 mm	166,00	197,54	20	163
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,30	143,16	20	164
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,40	178,98	20	164
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 25 mm	90,70	107,93	20	162
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	163
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 25 mm	127,90	152,20	20	164
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	160,40	190,88	20	164
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 25 mm	90,70	107,93	20	162
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	163
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 25 mm	127,90	152,20	20	164
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	160,40	190,88	20	164
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 25 mm	96,40	114,72	20	162
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,40	149,23	20	163
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 25 mm	134,10	159,58	20	164
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	169,20	201,35	20	164
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 25 mm	96,40	114,72	20	162
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	131,30	156,25	20	163
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 25 mm	134,10	159,58	20	164
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	169,20	201,35	20	164
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 25 mm	105,50	125,55	20	162
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	131,30	156,25	20	163
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 75 mm	178,30	212,18	20	–
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 25 mm	137,90	164,10	20	164
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	173,00	205,87	20	164
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1 in Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme	111,20	132,33	20	–
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 3 in Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme	196,80	234,19	20	–
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,20	143,04	20	162
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	137,30	163,39	20	163
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 25 mm	144,20	171,60	20	164
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	180,50	214,80	20	164
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,20	143,04	20	162
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	137,30	163,39	20	163
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 25 mm	144,20	171,60	20	164
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	180,50	214,80	20	164
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	162
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	146,80	174,69	20	163
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 25 mm	156,70	186,47	20	164

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	195,60	232,76	20	164
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	162
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	146,80	174,69	20	163
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 25 mm	156,70	186,47	20	164
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	195,60	232,76	20	164
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	162
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	146,80	174,69	20	163
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 75 mm	202,90	241,45	20	163
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 25 mm	156,70	186,47	20	164
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	195,60	232,76	20	164
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Zentrierstift, L 82 mm, Ø 6,35 mm	13,80	16,42	02	164
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Zentrierstift, L 100 mm, Ø 6,35 mm	13,80	16,42	02	164
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Zentrierstift, L 125 mm, Ø 6,35 mm	14,10	16,78	02	164
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Zentrierstift, L 135 mm, Ø 6,35 mm	16,90	20,11	02	183
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	135,90	161,72	20	162
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	85,60	101,86	20	162
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	170,20	202,54	20	162
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	113,00	134,47	20	162
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Zahnkranz-Bohrfutter	34,10	40,58	02	–
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 5-20 mm, Bohrfutter-Aufnahme B 22	99,20	118,05	02	183
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Zahnkranz-Bohrfutter	34,70	41,29	02	–
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 1,5-13 mm	43,30	51,53	02	155
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 3-16 mm	61,10	72,71	02	28
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 0,5-8 mm	37,00	44,03	02	31
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 0,8-10 mm	32,70	38,91	02	31
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 1-10 mm	31,30	37,25	02	27
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 1,5-13 mm	40,10	47,72	02	27
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Zahnkranz-Bohrfutter	47,00	55,93	02	–
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 0-10 mm	64,40	76,64	02	28
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-13 mm	76,40	90,92	02	28
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Schnellspann-Bohrfutter	79,40	94,49	02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 3-16 mm	90,10	107,22	02	28
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Schnellspann-Bohrfutter	66,10	78,66	02	–
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Schnellspann-Bohrfutter	66,20	78,78	02	–
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-13 mm	82,10	97,70	02	155
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Schnellspannbohrfutter	34,70	41,29	02	–
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-13 mm	83,20	99,01	02	27
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1,5-13 mm	70,80	84,25	02	27
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 0,5 - 10 mm	68,30	81,28	02	27
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Bohrfutter	28,20	33,56	02	–
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 3-16 mm	104,00	123,76	02	155
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Backenfutter	94,00	111,86	02	–
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Backenfutter	104,90	124,83	02	155
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Backenfutter	85,50	101,75	02	33
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Pendelbackenfutter	137,40	163,51	02	–
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Pendelbackenfutter	126,20	150,18	02	33
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Pendelzangenfutter	135,60	161,36	02	–
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Zangenfutter	83,90	99,84	02	33
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Spannzange, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Spannzange, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Spannzange, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Zangenfutter	90,60	107,81	02	–
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Zangenfutter	101,30	120,55	02	155
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Spannzange, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Spannzange, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Pendelzangenfutter	131,50	156,49	02	33
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Spannzange, Ø 2,8 mm, Vierkant 2,1 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Spannzange, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	23,30	27,73	02	155
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Spannzange, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	22,60	26,89	02	155
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	70,30	83,66	02	185

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 8, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm	162,60	193,49	02	185
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm	162,60	193,49	02	185
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm	175,10	208,37	02	185
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm	339,10	403,53	02	185
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm	339,10	403,53	02	185
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm	352,40	419,36	02	185
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Wechselreduziereinsatz Gr. 3 auf Gr. 2	200,40	238,48	02	185
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	70,30	83,66	02	185
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	218,80	260,37	02	185
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	20,10	23,92	02	185
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	20,10	23,92	02	185
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	20,10	23,92	02	185
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	20,10	23,92	02	186
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm	424,90	505,63	02	185
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm	435,30	518,01	02	185
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm	206,20	245,38	02	185
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Gewindebohreinsätze Gr. 3, Gewinde M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm	216,60	257,75	02	185
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Spannzange, Ø 6 mm	23,30	27,73	02	97
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Spannzange, Ø 8 mm	23,30	27,73	02	97
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Spannzange, Ø 3 mm	23,30	27,73	02	97
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Spannzange, Ø 1/4 in	23,30	27,73	02	97
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Spannzange, Ø 3 mm	23,30	27,73	02	97
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Spannzange, Ø 6 mm	23,30	27,73	02	97
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Spannzange, Ø 6 mm	21,30	25,35	02	97
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Spannzange, Ø 8 mm	21,30	25,35	02	97
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Spannzange, Ø 3 mm	21,30	25,35	02	97
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Spannzange, Ø 1/4 in	21,30	25,35	02	97
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Spannzange Inox, Ø 3 mm	24,60	29,27	02	97
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Spannzange Inox, Ø 6 mm	24,60	29,27	02	97
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Spannzange Inox, Ø 8 mm	24,60	29,27	02	97
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Spannzange Inox, Ø 1/4 in	24,60	29,27	02	97
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Bohrfutter	44,50	52,96	02	–
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Bohrfutter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	31,70	37,72	02	46
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Bohrfutter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	42,80	50,93	02	46
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Bohrfutterkegel	8,30	9,88	02	–
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Bohrfutterkegel	10,40	12,38	02	–
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Bohrfutterkegel, Aufnahme MK 3/B 16	12,50	14,88	02	28
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Bohrfutterkegel, Aufnahme MK 3/B 22	16,90	20,11	02	28
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Bohrfutterkegel, Aufnahme MK 4/B 22	33,00	39,27	02	183
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Bohrfutterkegel	42,30	50,34	02	–
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Reduzierhülse	11,10	13,21	02	–
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Reduzierhülse	14,90	17,73	02	28
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Reduzierhülse, Aufnahme MK 4/MK 3	21,90	26,06	02	183
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Erweiterungskegel	57,50	68,43	02	–
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Erweiterungskegel, Aufnahme MK 3/MK 4	97,50	116,03	02	28

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Erweiterungskegel, Aufnahme MK 3/MK 3	162,60	193,49	02	184
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Austreibkeil, Aufnahme MK 1/MK 2, Länge 140 mm	5,90	7,02	02	28
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Austreibkeil, Aufnahme MK 3/MK 4, Länge 190 mm	6,10	7,26	02	28
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Spaltkeil	9,80	11,66	02	143
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Abtreibkeile, Aufnahme B 12, Länge 125 mm	28,30	33,68	02	33
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Abtreibkeile	28,10	33,44	02	–
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Keil	131,00	155,89	08	–
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Knarre mit Innenvierkant	48,20	57,36	02	–
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 160 mm	226,00	268,94	08	–
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 60, Ø 180 mm	285,00	339,15	08	–
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 5 mm, Zähne 70, Ø 220 mm	405,00	481,95	08	–
6 35 02 050 00 1	4014586178462	Kreissägeblätter, Form 2, Breite 4 mm, Zähne 40, Ø 160 mm	397,00	472,43	08	–
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 64, Ø 200 mm	385,00	458,15	08	–
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Kreissägeblätter, Form 3, Breite 4 mm, Zähne 44, Ø 180 mm	425,00	505,75	08	–
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Kreissägeblätter, Form 3, Breite 4 mm, Zähne 40, Ø 160 mm	345,00	410,55	08	–
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Kreissägeblätter, Form 3, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 200 mm	505,00	600,95	08	–
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	21,00	24,99	04	232
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 2 St, Aufnahme SL	39,90	47,48	04	232
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	94,50	112,46	04	232
6 35 02 098 00 0	4014586178745	Kreissägeblätter, Form 2, Breite 4 mm, Zähne 46, Ø 180 mm	547,00	650,93	08	–
6 35 02 099 00 4	4014586178752	Kreissägeblätter, Form 2, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 200 mm	589,00	700,91	08	–
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Sägeblätter, Ø 63 mm, VE 2 St	37,20	44,27	04	246
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Sägeblätter, Ø 63 mm, VE 5 St	88,20	104,96	04	246
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Sägeblätter, Ø 80 mm, VE 2 St	39,00	46,41	04	246
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Sägeblätter, Ø 80 mm, VE 5 St	92,40	109,96	04	246
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	22,00	26,18	04	232
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 2 St, Aufnahme SL	41,80	49,74	04	232
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	98,96	117,76	04	232
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Sägeblatt, Ø 85 mm, Aufnahme SL	19,30	22,97	04	232
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	50,80	60,45	04	240
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	228,60	272,03	04	240
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	67,20	79,97	04	248
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 5 St	302,60	360,09	04	248
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	67,20	79,97	04	248
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 5 St	302,60	360,09	04	248
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	24,90	29,63	04	239
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	111,90	133,16	04	239
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St	16,70	19,87	04	247
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 25 St	334,30	397,82	04	247
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 5 St	75,20	89,49	04	247
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St	18,10	21,54	04	247
6 35 02 122 03 6	4014586258850	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St	361,60	430,30	04	247
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St	81,40	96,87	04	247
6 35 02 123 01 8	4014586232386	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 1 St	11,90	14,16	04	246
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 25 St	238,80	284,17	04	246
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 5 St	53,70	63,90	04	246
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 1 St	12,40	14,76	04	246
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 25 St	248,20	295,36	04	246
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 5 St	55,80	66,40	04	246
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	24,90	29,63	04	240
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	112,20	133,52	04	240
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	14,80	17,61	04	235
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	42,00	49,98	04	235
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	66,40	79,02	04	235
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	125,40	149,23	04	235
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	553,20	658,31	04	235
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	16,30	19,40	04	235
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	46,40	55,22	04	235
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	73,20	87,11	04	235
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	138,30	164,58	04	235
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	610,00	725,90	04	235

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS-Sägeblatt	13,50	16,07	04	–
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS-Sägeblatt	13,50	16,07	04	–
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	12,30	14,64	04	234
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	35,00	41,65	04	234
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	55,20	65,69	04	234
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	104,30	124,12	04	234
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	460,00	547,40	04	234
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	13,40	15,95	04	234
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	38,20	45,46	04	234
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	60,40	71,88	04	234
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	114,00	135,66	04	234
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	503,10	598,69	04	234
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St	12,50	14,88	04	246
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 25 St	250,40	297,98	04	246
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 5 St	56,30	67,00	04	246
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St	13,50	16,07	04	246
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St	270,40	321,78	04	246
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St	60,80	72,35	04	246
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantscheibe	110,90	131,97	02	–
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 1 St	16,20	19,28	04	247
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 5 St	73,00	86,87	04	247
6 35 02 147 03 7	4014586264721	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 25 St	324,30	385,92	04	247
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Zubehörset Best of E-Cut	70,30	83,66	04	246
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 1 St	17,10	20,35	04	247
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 5 St	76,70	91,27	04	247
6 35 02 148 03 5	4014586264738	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 25 St	341,00	405,79	04	247
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	16,10	19,16	04	235
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	46,00	54,74	04	235
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	72,60	86,39	04	235
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	137,20	163,27	04	235
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	605,10	720,07	04	235
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	17,10	20,35	04	235
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	48,60	57,83	04	235
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	76,70	91,27	04	235
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	144,90	172,43	04	235
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	639,40	760,89	04	235
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	37,80	44,98	04	248
6 35 02 155 02 0	4014586294186	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 5 St	173,00	205,87	04	248
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	38,40	45,70	04	248
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	10,80	12,85	04	235
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	30,80	36,65	04	235
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	48,60	57,83	04	235
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	91,70	109,12	04	235
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	404,70	481,59	04	235
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	14,00	16,66	04	233
6 35 02 160 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	40,00	47,60	04	233
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	63,20	75,21	04	233
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	119,30	141,97	04	233
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	526,40	626,42	04	233
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	15,50	18,45	04	233
6 35 02 161 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	44,20	52,60	04	233
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	69,90	83,18	04	233
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	132,00	157,08	04	233
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	582,20	692,82	04	233
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 1 St	13,70	16,30	04	246
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 5 St	61,80	73,54	04	246
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 25 St	274,90	327,13	04	246
6 35 02 162 15 0	4014586376295	Zubehörset Best of E-Cut XXL	99,70	118,64	04	246
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 1 St	14,20	16,90	04	246
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 5 St	64,00	76,16	04	246
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 25 St	284,60	338,67	04	246

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St	14,40	17,14	04	246
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 5 St	64,90	77,23	04	246
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 25 St	288,50	343,32	04	246
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St	15,60	18,56	04	246
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St	70,40	83,78	04	246
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St	312,70	372,11	04	246
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	59,00	70,21	04	240
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	265,50	315,95	04	240
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	97,00	115,43	04	–
6 35 02 167 02 0	4014586342030	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St	436,60	519,55	04	–
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	97,00	115,43	04	–
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St	436,60	519,55	04	–
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	29,40	34,99	04	240
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	132,40	157,56	04	240
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	29,40	34,99	04	240
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	132,40	157,56	04	240
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	37,80	44,98	04	–
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St	170,00	202,30	04	–
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	37,80	44,98	04	–
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	37,90	45,10	04	232
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	170,55	202,95	04	232
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	39,98	47,58	04	232
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	179,91	214,09	04	232
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	45,90	54,62	04	232
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Sägeblätter, Ø 85 mm, VE 1 St	42,00	49,98	04	246
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Sägeblätter, Ø 85 mm, VE 5 St	189,00	224,91	04	246
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Sägeblätter, Ø 100 mm, VE 1 St	43,70	52,00	04	246
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Sägeblätter, Ø 100 mm, VE 5 St	196,70	234,07	04	246
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-Sägeblatt Holz, Breite 100 mm, VE 1 St	52,10	62,00	04	247
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS-Sägeblatt Holz, Breite 100 mm, VE 1 St	68,40	81,40	04	247
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Kreissägeblatt	276,00	328,44	08	–
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	10,80	12,85	04	233
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	30,80	36,65	04	233
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	48,60	57,83	04	233
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	91,70	109,12	04	233
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	404,70	481,59	04	233
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	8,30	9,88	04	233
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	23,70	28,20	04	233
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	37,50	44,63	04	233
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	70,80	84,25	04	233
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	312,30	371,64	04	233
6 35 02 185 01 0	4014586369723	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 20 mm, VE 1 St	11,00	13,09	04	–
6 35 02 185 02 0	4014586369730	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 20 mm, VE 5 St	49,50	58,91	04	–
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 20 mm, VE 25 St	220,10	261,92	04	–
6 35 02 186 01 0	4014586369754	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 10 mm, VE 1 St	8,50	10,12	04	246
6 35 02 186 02 0	4014586369761	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 10 mm, VE 5 St	38,30	45,58	04	246
6 35 02 186 03 0	4014586369778	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 10 mm, VE 25 St	170,00	202,30	04	246
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, Aufnahme SLP	39,90	47,48	04	236
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, Aufnahme SLP	79,59	94,71	04	236
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Hartmetall-Sägeblatt mit offener Verzahnung, Breite 1,2 mm, Länge 105 mm	44,90	53,43	04	247
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamant-Segmentsägeblatt mit offener Verzahnung, Ø 105 mm, Schnittbreite 1,2 mm	108,20	128,76	04	247
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut Hartmetall-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, Aufnahme SLP	28,20	33,56	04	236
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, Aufnahme SLP	45,80	54,50	04	236
6 35 02 194 01 0	4014586378176	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm	44,90	53,43	04	247
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 42 mm	49,50	58,91	04	247
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmentsägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St	43,70	52,00	04	246
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Segmentsägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St	196,70	234,07	04	246
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	38,90	46,29	04	232
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	175,50	208,85	04	232
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	11,90	14,16	04	234
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	34,00	40,46	04	234

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	53,70	63,90	04	234
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	101,50	120,79	04	234
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	447,80	532,88	04	234
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	13,50	16,07	04	233
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	38,40	45,70	04	233
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	60,60	72,11	04	233
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	114,40	136,14	04	233
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	504,70	600,59	04	233
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	12,40	14,76	04	234
6 35 02 202 22 0	4014586387345	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	35,34	42,05	04	234
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	55,80	66,40	04	234
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	105,40	125,43	04	234
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	465,00	553,35	04	234
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	14,10	16,78	04	233
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	40,10	47,72	04	233
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	63,30	75,33	04	233
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	119,60	142,32	04	233
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	527,60	627,84	04	233
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, Aufnahme SLM	48,50	57,72	04	236
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	16,20	19,28	04	234
6 35 02 205 22 0	4014586387505	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	46,10	54,86	04	234
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	72,80	86,63	04	234
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	137,60	163,74	04	234
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	607,00	722,33	04	234
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	17,90	21,30	04	234
6 35 02 208 22 0	4014586387741	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	50,90	60,57	04	234
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	80,40	95,68	04	234
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	151,90	180,76	04	234
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	670,00	797,30	04	234
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 35 mm, VE 1 St	16,70	19,87	04	247
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 35 mm, VE 5 St	75,20	89,49	04	247
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 35 mm, VE 25 St	334,30	397,82	04	247
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 1 St	18,10	21,54	04	247
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 5 St	81,40	96,87	04	247
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 25 St	361,60	430,30	04	247
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	162,60	193,49	04	–
6 35 02 215 21 0	4014586390963	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, Aufnahme SLM	45,80	54,50	04	–
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	52,80	62,83	04	240
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	237,80	282,98	04	240
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	59,00	70,21	04	240
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	265,50	315,95	04	240
6 35 02 218 23 0	4014586391021	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	419,30	498,97	04	–
6 35 02 219 23 0	4014586391045	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	419,30	498,97	04	–
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, Aufnahme SLM	108,10	128,64	04	236
6 35 02 221 21 0	4014586400402	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	14,50	17,26	04	233
6 35 02 221 22 0	4014586400419	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	41,33	49,18	04	233
6 35 02 221 23 0	4014586400426	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	65,25	77,65	04	233
6 35 02 221 24 0	4014586400433	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	123,25	146,67	04	233
6 35 02 221 25 0	4014586400440	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	543,75	647,06	04	233
6 35 02 222 21 0	4014586400457	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	15,90	18,92	04	235
6 35 02 222 22 0	4014586400464	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	45,40	54,03	04	235
6 35 02 222 23 0	4014586400471	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	71,60	85,20	04	235
6 35 02 222 24 0	4014586400488	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	135,30	161,01	04	235
6 35 02 222 25 0	4014586400495	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	596,70	710,07	04	235
6 35 02 223 21 0	4014586400501	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	16,70	19,87	04	235
6 35 02 223 22 0	4014586400518	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	47,60	56,64	04	235
6 35 02 223 23 0	4014586400525	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	75,20	89,49	04	235
6 35 02 223 24 0	4014586400532	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	142,00	168,98	04	235
6 35 02 223 25 0	4014586400549	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	626,50	745,54	04	235
6 35 02 224 21 0	4014586408170	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	13,70	16,30	04	233
6 35 02 224 22 0	4014586408187	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	39,05	46,47	04	233

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 224 23 0	4014586408194	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	61,65	73,36	04	233
6 35 02 224 24 0	4014586408200	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	116,45	138,58	04	233
6 35 02 224 25 0	4014586408217	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	513,75	611,36	04	233
6 35 02 225 21 0	4014586408262	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	13,50	16,07	04	234
6 35 02 225 22 0	4014586408279	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	38,48	45,79	04	234
6 35 02 225 23 0	4014586408286	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	60,75	72,29	04	234
6 35 02 225 24 0	4014586408293	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	114,75	136,55	04	234
6 35 02 225 25 0	4014586408309	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	506,25	602,44	04	234
6 35 02 226 21 0	4014586408354	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	12,70	15,11	04	234
6 35 02 226 22 0	4014586408361	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	36,30	43,20	04	234
6 35 02 226 23 0	4014586408378	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	57,30	68,19	04	234
6 35 02 226 24 0	4014586408385	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	108,20	128,76	04	234
6 35 02 226 25 0	4014586408392	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	477,20	567,87	04	234
6 35 02 227 21 0	4014586408446	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	12,20	14,52	04	234
6 35 02 227 22 0	4014586408453	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	34,80	41,41	04	234
6 35 02 227 23 0	4014586408460	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	54,90	65,33	04	234
6 35 02 227 24 0	4014586408477	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	103,80	123,52	04	234
6 35 02 227 25 0	4014586408484	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	457,70	544,66	04	234
6 35 02 228 21 0	4014586408538	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	14,95	17,79	04	233
6 35 02 228 22 0	4014586408545	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	42,61	50,71	04	233
6 35 02 228 23 0	4014586408552	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	67,28	80,06	04	233
6 35 02 228 24 0	4014586408569	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	127,08	151,23	04	233
6 35 02 228 25 0	4014586408576	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	560,63	667,15	04	233
6 35 02 229 21 0	4014586408620	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	15,50	18,45	04	234
6 35 02 229 22 0	4014586408637	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	44,18	52,57	04	234
6 35 02 229 23 0	4014586408644	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	69,75	83,00	04	234
6 35 02 229 24 0	4014586408651	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	131,75	156,78	04	234
6 35 02 229 25 0	4014586408668	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	581,25	691,69	04	234
6 35 02 230 21 0	4014586408712	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	14,10	16,78	04	235
6 35 02 230 22 0	4014586408729	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	40,10	47,72	04	235
6 35 02 230 23 0	4014586408736	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	63,30	75,33	04	235
6 35 02 230 24 0	4014586408743	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	119,60	142,32	04	235
6 35 02 230 25 0	4014586408750	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	527,60	627,84	04	235
6 35 02 232 21 0	4014586417295	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	16,90	20,11	04	234
6 35 02 232 22 0	4014586417301	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	48,17	57,32	04	234
6 35 02 232 23 0	4014586417318	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	76,05	90,50	04	234
6 35 02 232 24 0	4014586417325	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	143,65	170,94	04	234
6 35 02 232 25 0	4014586417332	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	633,75	754,16	04	234
6 35 02 233 21 0	4014586417387	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	15,60	18,56	04	235
6 35 02 233 22 0	4014586417394	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	44,50	52,96	04	235
6 35 02 233 23 0	4014586417400	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	70,20	83,54	04	235
6 35 02 233 24 0	4014586417417	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	132,70	157,91	04	235
6 35 02 233 25 0	4014586417424	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	585,20	696,39	04	235
6 35 02 234 01 0	4014586417479	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 1 St	17,40	20,71	04	247
6 35 02 234 02 0	4014586417486	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 5 St	78,30	93,18	04	247
6 35 02 234 03 0	4014586421049	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 25 St	348,20	414,36	04	247
6 35 02 235 01 0	4014586417493	E-Cut Precision-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 1 St	17,00	20,23	04	247
6 35 02 235 02 0	4014586417509	E-Cut Precision-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 5 St	76,70	91,27	04	247
6 35 02 235 03 0	4014586421056	E-Cut Precision-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 25 St	340,80	405,55	04	247
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	26,40	31,42	04	235
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	75,30	89,61	04	235
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	118,90	141,49	04	235
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	224,60	267,27	04	235
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	990,60	1.178,81	04	235
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	29,00	34,51	04	235
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	82,50	98,18	04	235
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	130,30	155,06	04	235
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	246,20	292,98	04	235
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	1.086,10	1.292,46	04	235
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	30,20	35,94	04	236
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	86,20	102,58	04	236

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	136,10	161,96	04	236
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	257,00	305,83	04	236
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Sägeblätter Holz und Sonstiges, VE 5 St	10,70	12,73	02	138
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Sägeblätter Holz und Sonstiges, VE 5 St	10,70	12,73	02	138
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Sägeblätter Holz und Sonstiges, VE 5 St	12,80	15,23	02	138
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Sägeblätter	13,50	16,07	02	142
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Sägeblätter	12,30	14,64	02	–
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Sägeblätter, VE 3 St	12,30	14,64	02	–
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Sägeblätter, VE 3 St	15,50	18,45	02	–
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Sägeblätter, VE 3 St	15,50	18,45	02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Sägeblätter, VE 3 St	22,50	26,78	02	–
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Sägeblätter, VE 3 St	22,30	26,54	02	–
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Sägeblätter, VE 3 St	22,50	26,78	02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	12,00	14,28	02	138
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Sägeblätter Holz und Sonstiges, VE 1 St	42,80	50,93	02	138
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Sägeblätter	10,80	12,85	02	142
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Sägeblätter	15,00	17,85	02	142
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Sägeblätter	7,00	8,33	02	142
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Sägeblätter	8,60	10,23	02	142
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Sägeblätter, Länge 200 mm, Zahnabstand 1 mm, Dicke 1,5 mm	8,90	10,59	02	142
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Sägeblätter	15,00	17,85	02	142
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Sägeblätter	19,50	23,21	02	142
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Sägeblätter	10,70	12,73	02	142
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Sägeblätter	7,50	8,93	02	142
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Sägeblätter	30,60	36,41	02	142
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Sägeblätter	37,20	44,27	02	142
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	16,40	19,52	02	138
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	18,80	22,37	02	138
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Sägeblätter Holz und Sonstiges, VE 5 St	12,00	14,28	02	138
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	13,20	15,71	02	138
6 35 03 093 00 4	4014586200774	HD-Sägeblätter	19,30	22,97	02	142
6 35 03 094 00 2	4014586200781	HD-Sägeblätter	25,80	30,70	02	142
6 35 03 095 00 6	4014586200798	HD-Sägeblätter	25,80	30,70	02	142
6 35 03 096 01 8	4014586202921	TD-Sägeblätter	188,40	224,20	02	142
6 35 03 097 01 2	4014586202938	TD-Sägeblätter	248,60	295,83	02	142
6 35 03 098 00 1	4014586212548	HD-Sägeblätter	43,50	51,77	02	142
6 35 03 099 00 5	4014586212555	HD-Sägeblätter	35,60	42,36	02	142
6 35 03 100 00 6	4014586212562	HD-Sägeblätter	27,80	33,08	02	142
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	10,70	12,73	02	138
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	10,70	12,73	02	138
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial, VE 5 St	25,40	30,23	02	138
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Sägeblatt, VE 3 St	12,10	14,40	02	–
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Sägeblatt, VE 3 St	12,10	14,40	02	–
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Sägeblatt, VE 3 St	15,00	17,85	02	–
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Formfräser, V-Form 30°, Ø 125 mm, Breite 25 mm, Zähne 32	911,00	1.084,09	08	–
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Formfräser, V-Form 30°, Ø 160 mm, Breite 30 mm, Zähne 36	1.372,00	1.632,68	08	–
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Formfräser, V-Form 30°, Ø 180 mm, Breite 42 mm, Zähne 36	1.833,00	2.181,27	08	–
6 35 08 089 00 7	4014586179551	Formfräser, U-Form, Breite 25 mm, Zähne 40, Ø 160 mm	1.714,00	2.039,66	08	–
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Formfräser, V-Form 37,5°, Ø 160 mm, Breite 30 mm, Zähne 36	1.569,00	1.867,11	08	–
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Winkelfräser, rechts	992,00	1.180,48	08	–
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Winkelfräser, links	992,00	1.180,48	08	–
6 35 08 099 02 0	4014586356426	Dreisatz-Fräser, Ø 154 mm, Breite 30,6 mm	2.178,00	2.591,82	08	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Stößel- und Tischmesser, Blechstärke 1,6 mm	22,60	26,89	02	122
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Schneidmesser bis 2,0 mm	10,00	11,90	02	–
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Schneidmesser bis 2,0 mm	17,40	20,71	02	–
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Stempel, VE 1 St	19,60	23,32	02	132
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Stempel und Matrize	61,10	72,71	02	132
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Stempel, VE 5 St	78,10	92,94	02	132
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Stempel, VE 10 St	136,10	161,96	02	132
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Stempel, VE 1 St	57,90	68,90	02	132
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Stempel und Matrize	134,40	159,94	02	132

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Stempel, VE 2 St	104,60	124,47	02	132
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Stempel, VE 5 St	231,90	275,96	02	132
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 1 St	17,20	20,47	02	131
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 10 St	121,00	143,99	02	131
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 5 St	69,30	82,47	02	131
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Stempel	49,60	59,02	02	132
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Stempel und Matrize im Set	101,20	120,43	02	132
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamant-Feileinsatz	10,90	12,97	04	–
6 37 06 018 01 0	4014586304922	Hartmetall-Feile, VE 2 St	22,90	27,25	04	254
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Hartmetall-Feile, Länge 30 mm, Breite 10 mm, Aufnahme SLP	19,30	22,97	04	241
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Schleifscheibe	96,40	114,72	02	–
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Schleifscheibe	96,40	114,72	02	–
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Schleifscheibe	96,40	114,72	02	–
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Schleifscheibe	108,20	128,76	02	–
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Polierscheibe	113,20	134,71	02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polierscheibe	124,10	147,68	02	214
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polierscheibe	124,10	147,68	02	214
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polierscheibe	124,10	147,68	02	214
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Leinen-Schleifband	2,90	3,45	02	–
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Leinen-Schleifband	2,90	3,45	02	–
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Leinen-Schleifband	2,90	3,45	02	–
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Leinen-Schleifband	2,60	3,09	02	–
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Leinen-Schleifband	2,60	3,09	02	–
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Leinen-Schleifband	3,90	4,64	02	–
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Leinen-Schleifband	3,50	4,17	02	–
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Leinen-Schleifband	3,50	4,17	02	–
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Leinen-Schleifband	3,30	3,93	02	–
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Leinen-Schleifband	3,30	3,93	02	–
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Leinen-Schleifband	3,30	3,93	02	–
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Leinen-Schleifband	3,30	3,93	02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Schleifbänder, Korn 60, VE 10 St	21,50	25,59	02	213
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Schleifbänder, Korn 120, VE 10 St	21,50	25,59	02	213
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Schleifbänder, Korn 240, VE 10 St	21,50	25,59	02	213
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Vliesbänder, Ausführung grob	11,70	13,92	02	213
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Vliesbänder, Ausführung mittel	11,70	13,92	02	213
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Vliesbänder, Ausführung fein	11,70	13,92	02	213
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 120	30,40	36,18	02	208
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Basis-Set Rohrschleifer	202,10	240,50	02	207
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 180	30,40	36,18	02	208
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 320	30,40	36,18	02	208
6 37 14 052 02 3	4014586259482	Polier-Set Rohrschleifer	166,00	197,54	02	207
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 400	30,40	36,18	02	208
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 120	50,00	59,50	02	208
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 180	50,00	59,50	02	208
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Vliesbänder, VE 5 St, Korn 80	35,20	41,89	02	208
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Vliesbänder, VE 5 St, Korn 120	35,20	41,89	02	208
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Vliesbänder, VE 5 St, Korn 280	41,20	49,03	02	208
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 3 mm	13,60	16,18	02	208
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 3 mm	13,60	16,18	02	208
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 3 mm	13,60	16,18	02	208
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 6 mm	15,10	17,97	02	208
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 6 mm	15,10	17,97	02	208
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 6 mm	15,10	17,97	02	208
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 20 mm	20,70	24,63	02	208
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 20 mm	20,70	24,63	02	208
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 20 mm	20,70	24,63	02	208
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Vliesband, Breite 6 mm, Ausführung grob	19,20	22,85	02	208
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Vliesband, Breite 6 mm, Ausführung mittel	19,20	22,85	02	208
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Vliesband, Breite 6 mm, Ausführung fein	19,20	22,85	02	208
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung grob	27,00	32,13	02	208
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung mittel	27,00	32,13	02	208

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung fein	27,00	32,13	02	208
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramik-Schleifbänder, Maße 20 x 815 mm, VE 10 St, Korn 80	43,90	52,24	02	208
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramik-Schleifbänder, Maße 40 x 815 mm, VE 10 St, Korn 80	68,90	81,99	02	208
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Schleifhülse, Korn 60, VE 5 St	12,30	14,64	02	214
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Schleifhülse, Korn 80, VE 5 St	11,90	14,16	02	214
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Schleifhülse, Korn 120, VE 5 St	11,60	13,80	02	214
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Schleifbänder, Korn 80	24,30	28,92	02	210
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Schleifbänder, Korn 120	24,30	28,92	02	210
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Schleifbänder, Korn 180	24,30	28,92	02	210
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Schleifbänder, Korn 320	24,30	28,92	02	210
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Schleifbänder, Korn 400	24,30	28,92	02	210
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Vliesbänder, Ausführung grob	34,50	41,06	02	210
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Vliesbänder, Ausführung mittel	34,50	41,06	02	210
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Vliesbänder, Ausführung fein	34,50	41,06	02	210
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polierbänder	19,30	22,97	02	210
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Schleifhülse Pyramix, Korn 280, VE 5 St	53,40	63,55	02	214
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Schleifhülse Pyramix, Korn 400, VE 5 St	53,40	63,55	02	214
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Schleifhülse Pyramix, Korn 600, VE 5 St	53,40	63,55	02	214
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Schleifhülse Pyramix, Korn 1 400, VE 5 St	53,40	63,55	02	214
6 37 16 066 01 1	4014586181905	Schleifblatt	49,90	59,38	02	–
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Schleifblatt-Set, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	24,00	28,56	04	237
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	237
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	16,50	19,64	04	237
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,00	4,76	04	237
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	27,50	32,73	04	238
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,10	6,07	04	238
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Schleifblatt-Set, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	17,70	21,06	04	238

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	4,30	5,12	04	238
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	18,90	22,49	04	237
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	17,40	20,71	04	237
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	237
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	237
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	237
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	237
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	17,30	20,59	04	237
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	17,30	20,59	04	237
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	17,30	20,59	04	237
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	237
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	237
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	17,30	20,59	04	237
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 40, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 60, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 80, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 100, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 120, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 150, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 180, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 220, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 240, VE 20 St	5,60	6,66	04	237
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Schleifpapier für Profil-Schleifset, Korn 80, VE 25 St	8,90	10,59	04	238
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Schleifpapier für Profil-Schleifset, Korn 120, VE 25 St	8,90	10,59	04	238
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Schleifpapier für Profil-Schleifset, Korn 180, VE 25 St	8,90	10,59	04	238
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Schleifblüte	9,80	11,66	02	219
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Schleifblatt-Set	10,90	12,97	04	239
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Schleifblätter, Korn 60, VE 16 St	10,90	12,97	04	239
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Schleifblätter, Korn 80, VE 16 St	10,90	12,97	04	239
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Schleifblätter, Korn 120, VE 16 St	10,90	12,97	04	239
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Schleifblätter, Korn 40, VE 16 St	10,90	12,97	04	239
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Schleifblätter, Korn 180, VE 16 St	10,90	12,97	04	239
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Schleifblätter, Korn 240, VE 16 St	10,90	12,97	04	239
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Schleifblätter, Zirkon, Korn 40, VE 12 St	18,60	22,13	04	239
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Schleifblatt-Set, Zirkon	18,60	22,13	04	239
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Schleifblätter, Zirkon, Korn 60, VE 12 St	18,60	22,13	04	239
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Schleifblätter, Zirkon, Korn 80, VE 12 St	18,60	22,13	04	239
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	238
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	238
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	16,90	20,11	04	238
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 5 St	23,70	28,20	02	209
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 25 St	103,40	123,05	02	209
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Schleifblatt Pyramix, Korn 400, VE 5 St	23,70	28,20	02	209
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Schleifblatt Pyramix, Korn 400, VE 25 St	103,40	123,05	02	209
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Schleifblatt Pyramix, Korn 800, VE 5 St	23,70	28,20	02	209
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Schleifblatt Pyramix, Korn 800, VE 25 St	103,40	123,05	02	209
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Schleifblatt Pyramix, Korn 1 400, VE 5 St	23,70	28,20	02	209
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Schleifblatt Pyramix, Korn 1 400, VE 25 St	103,40	123,05	02	209
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	15,80	18,80	04	237
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	15,80	18,80	04	237
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	15,80	18,80	04	237
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Schleifblätter, Schaumrücken, Korn 500, VE 5 St	14,00	16,66	04	239
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Schleifblätter, Schaumrücken, Korn 1000, VE 5 St	14,00	16,66	04	239
6 37 17 292 02 0	4014586399140	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	11,10	13,21	04	238
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	11,10	13,21	04	238
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	11,10	13,21	04	238
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	11,10	13,21	04	238
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	11,10	13,21	04	238
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	11,10	13,21	04	238
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	18,60	22,13	04	238
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	18,60	22,13	04	238

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	18,60	22,13	04	238
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Filzscheibe, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	15,30	18,21	02	210
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Reinigungsblock	21,20	25,23	04	143
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Schärfstein	10,90	12,97	04	254
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profilierstein	18,70	22,25	02	210
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Fliesenfugen-Reiniger, VE 2 St, Aufnahme SLP	28,40	33,80	04	241
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamellenschleifrad, Ø 200 mm	127,80	152,08	02	214
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamellenschleifrad	54,80	65,21	02	212
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamellenschleifrad	54,80	65,21	02	212
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamellenschleifrad	54,80	65,21	02	213
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastische Schleifwalze, Korn 60, Ausführung mittel	85,00	101,15	02	212
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Edelstahl-Set Standard Fläche	196,40	233,72	02	212
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastische Schleifwalze, Korn 180, Ausführung fein	85,00	101,15	02	212
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamellenvlieswalze, Korn 100, Ausführung mittel	37,00	44,03	02	213
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamellenvlieswalze, Korn 180, Ausführung fein	37,00	44,03	02	213
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamellenvlieswalze, Korn 280, Ausführung sehr fein	37,00	44,03	02	213
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamellenvlieswalze	27,50	32,73	02	–
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Edelstahl-Set Satinieren Fläche	212,50	252,88	02	212
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Schleifvlieswalze Sinus, Korn 180, Ausführung fein	48,50	57,72	02	212
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamellenschleifrad, Korn 120	24,80	29,51	02	209
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastische Schleifwalze, Korn 60, Ausführung mittel	59,10	70,33	02	212
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Edelstahl-Set Satinieren Profile	176,40	209,92	02	212
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastische Schleifwalze, Korn 180, Ausführung fein	59,10	70,33	02	212
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Schleifvlieswalze Sinus, Korn 180, Ausführung fein	34,20	40,70	02	212
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Filz Lamellenwalze, Ausführung weich	66,60	79,25	02	213
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Filz Lamellenwalze, Ausführung mittel	66,60	79,25	02	213
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Topf-Nylonbürste	38,20	45,46	02	220
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Lammfell, Ø 170 mm	15,70	18,68	02	221
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Lammfell, Ø 120 mm	8,10	9,64	02	219
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Lammfell, Ø 125 mm	7,70	9,16	02	212
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Lammfell, Ø 150 mm	10,20	12,14	02	211
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Lammfell, Ø 200 mm	17,30	20,59	02	211
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polierringe, Sisal, Tuch, Ø 150 mm	17,50	20,83	02	213
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile	112,50	133,88	02	212
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polierringe, Sisal, Tuch, Ø 200 mm	24,10	28,68	02	213
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polierringe, Tuch, fest, Ø 150 mm	10,30	12,26	02	213
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polierringe, Tuch, weich, Ø 150 mm	8,00	9,52	02	213
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polierringe, Tuch, fest, Ø 200 mm	11,90	14,16	02	213
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polierringe, Tuch, weich, Ø 200 mm	11,50	13,69	02	213
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polierschwamm, Ø 125 mm, Ausführung mittel	13,40	15,95	02	219
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polierschwamm, Ø 150 mm, Ausführung mittel	14,80	17,61	02	219
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polierringe, Vliesstoff, extra weich, Ø 150 mm	10,50	12,50	02	213
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polierringe, Vliesstoff, extra weich, Ø 200 mm	15,40	18,33	02	213
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Schleifvlies, Ø 150 mm	15,50	18,45	02	213
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Schleifvlies, Ø 200 mm	18,80	22,37	02	213
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polierschwamm, Ø 100 mm, Ausführung hart	19,30	22,97	02	219
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polierschwamm, Ø 100 mm, Ausführung weich	19,30	22,97	02	219
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polierschwamm, Ø 160 mm, Ausführung hart	24,60	29,27	02	221
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polierschwamm, Ø 160 mm, Ausführung weich	24,60	29,27	02	221
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polierschwamm orange	16,10	19,16	02	219
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Lackaufbereitungs- und Finishing-Set	213,40	253,95	02	219
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Waffelschwamm	16,10	19,16	02	219
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Borstenvlies, VE 2 St, Kantenlänge 80 mm	10,50	12,50	04	239
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Filzpolierpad, VE 5 St, Kantenlänge 80 mm	18,30	21,78	04	239
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Borstenvlies, Ø 195 mm	29,50	35,11	02	220
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polierschwamm, Ø 195 mm	17,80	21,18	02	220
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Lammwollhaube, Ø 230 mm	23,60	28,08	02	220
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Filzpolierpad, VE 5 St	20,60	24,51	04	239
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Filz Fächerscheibe, Ausführung weich, Ø 125 mm	28,30	33,68	02	210
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Filz Fächerscheibe, Ausführung mittel, Ø 125 mm	28,30	33,68	02	210
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Vorpoliercreme rot	26,60	31,65	02	207

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Abglänzcreme weiß	26,60	31,65	02	207
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polierbänder	59,60	70,92	02	208
6 37 26 014 01 0	4014586282978	FEIN 1-Stufen-Poliermittel, Inhalt 1 kg	42,80	50,93	02	219
6 37 26 015 01 0	4014586282985	FEIN Top Wachs Lackversiegelung, Inhalt 1 kg	37,50	44,63	02	220
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polierband, Breite 6 mm	12,30	14,64	02	208
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polierband, Breite 20 mm	17,00	20,23	02	208
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Bürstpaste	8,10	9,64	02	214
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Vorpolierpaste	8,10	9,64	02	214
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Abglänzpaste	8,10	9,64	02	214
6 37 26 030 01 0	4014586335018	Poliermittel, Inhalt 250 ml	18,50	22,02	02	239
6 37 28 001 01 6	4014586184340	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	34,70	41,29	02	211
6 37 28 002 01 9	4014586184364	Schleifblätter, Korn 100, VE 50 St	34,70	41,29	02	211
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Schleifblätter, Korn 40, VE 50 St	97,70	116,26	02	211
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St	91,30	108,65	02	211
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Schleifblätter	39,50	47,01	02	–
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Schleifblätter, Korn 150, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Schleifblätter, Korn 180, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 014 01 0	4014586184609	Schleifblätter, Korn 220, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Schleifblätter, Korn 240, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 017 01 1	4014586184661	Schleifblätter, Korn 320, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St	52,90	62,95	02	211
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Schleifblätter, Korn 100, VE 50 St	83,00	98,77	02	211
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	83,00	98,77	02	211
6 37 28 061 01 0	4014586185101	Schleifblätter, Korn 400, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 072 01 2	4014586185170	Schleifblätter, Korn 40, VE 50 St	48,80	58,07	02	212
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St	46,90	55,81	02	212
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	45,90	54,62	02	211
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Schleifblätter, Korn 120, VE 50 St	39,50	47,01	02	211
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	25,60	30,46	02	211
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Schleifblätter, Korn 80, VE 25 St	25,60	30,46	02	209
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Fächerschleifscheibe, Ausführung weich, Ø 125 mm, VE 5 St	85,60	101,86	02	210
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Fächerschleifscheibe, Ausführung grob, Ø 125 mm, VE 5 St	85,60	101,86	02	210
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Fächerschleifscheibe, Ausführung mittel, Ø 125 mm, VE 5 St	85,60	101,86	02	210
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Hartmetall-Raspel, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	27,00	32,13	04	240
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Hartmetall-Raspel, Aufnahme SLP	34,10	40,58	04	240
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Hartmetall-Raspel, Kantenlänge 130 mm, Aufnahme SLM	28,40	33,80	04	241
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Schleifvliesscheiben, Ausführung grob, VE 10 St	35,20	41,89	02	209
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Schleifvliesscheiben, Ausführung mittel, VE 10 St	33,40	39,75	02	209
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Schleifvliesscheiben, Ausführung fein, VE 10 St	28,60	34,03	02	209
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Schleifvlies für Antifouling, Ø 150 mm, VE 5 St	20,30	24,16	02	220
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finishingscheibe	25,20	29,99	02	209
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Befeuchtungs-Würfel	3,20	3,81	02	219
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Handschleifblock	12,00	14,28	02	219
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Microfasertuch	7,40	8,81	02	207
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	22,50	26,78	04	249
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Halter	57,40	68,31	02	214
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Reinigungsknete	33,30	39,63	02	219
6 37 33 010 01 0	4014586409733	Edelstahl Abdeckband, L 5 m	52,90	62,95	02	207
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Vliesscheibe, Ausführung grob, Ø 150 mm, Dicke 3 mm	28,40	33,80	02	210
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Vliesscheibe, Ausführung grob, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	36,20	43,08	02	210
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Vliesscheibe, Ausführung mittel, Ø 150 mm, Dicke 3 mm	21,20	25,23	02	210
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Vliesscheibe, Ausführung hart, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	26,00	30,94	02	210
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Vliesscheibe, Ausführung fein, Ø 150 mm, Dicke 3 mm	21,20	25,23	02	210
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Vliesscheibe, Ausführung fein, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	26,00	30,94	02	210
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Vliesscheibe, Ausführung sehr fein, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	23,00	27,37	02	210
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Vliesscheibe, Ausführung sehr grob, Ø 150 mm, Dicke 7 mm	31,90	37,96	02	210
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Innenflansch	7,40	8,81	02	81
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Innenflansch	32,10	38,20	02	–
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Schleifscheibe	29,70	35,34	02	–
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Flansch	28,00	33,32	02	–
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Flansch	21,20	25,23	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Flansch	34,10	40,58	02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Gewindeflansch	6,90	8,21	02	209
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flansch	6,90	8,21	02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter	22,30	26,54	02	–
6 38 01 181 00 0	4014586407883	Innenflansch	16,70	19,87	02	–
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Innenflansch	7,40	8,81	02	209
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Gewindeflansch	7,40	8,81	02	209
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Gewindeflansch	7,40	8,81	02	81
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Gewindeflansch	21,20	25,23	02	–
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Schleifscheibe	21,20	25,23	02	–
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Flansch	28,20	33,56	02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Spanneinheit	28,20	33,56	02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Spanneinheit	34,10	40,58	02	–
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Flansch	32,70	38,91	02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Spanneinheit	36,50	43,44	02	88
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Spanneinheit	36,50	43,44	02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Spanneinheit	36,50	43,44	02	88
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Schnellspannmutter	27,40	32,61	02	208
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Aufspanndorn	29,60	35,22	02	214
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Aufspanndorn	32,80	39,03	02	214
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Aufspanndorn, Länge 100 mm	51,30	61,05	02	214
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Aufspanndorn, Länge 50 mm	44,20	52,60	02	214
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Stützteller, Ø 120 mm	16,20	19,28	02	219
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Stützteller, Ø 170 mm	22,50	26,78	02	221
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm	11,90	14,16	02	88
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontaktscheibe	116,40	138,52	02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontaktscheibe	128,20	152,56	02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastischer Schleifteller, Ø 125 mm	11,90	14,16	02	209
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Schleifteller, Ausführung mittel	75,20	89,49	02	211
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Schleifteller, Ausführung mittel	88,30	105,08	02	211
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Schleifteller, Ausführung mittel	110,30	131,26	02	211
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Schleifteller, Ausführung hart	86,60	103,05	02	211
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Schleifteller, Ausführung hart	109,50	130,31	02	211
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Schleifteller, Ausführung hart	74,20	88,30	02	211
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Schleifteller, Ausführung weich	82,70	98,41	02	211
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Schleifteller, Ausführung hart	99,70	118,64	02	211
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Schleifteller, Ausführung weich	96,00	114,24	02	211
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Schleifteller, Ausführung extra weich	110,30	131,26	02	211
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Schleifplatten-Set, ungelocht, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	11,70	13,92	04	236
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Schleifplatten-Set, gelocht, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	14,80	17,61	04	238
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastischer Schleifteller	14,10	16,78	02	–
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Filzpolierplatte, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	29,90	35,58	04	239
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Schleifplatte, superweich, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	14,80	17,61	04	237
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Schleifplatten-Set, flach, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	14,80	17,61	04	237
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastischer Schleifteller	10,60	12,61	02	–
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Schleiffinger, VE 2 St, Aufnahme SL	12,00	14,28	04	237
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Schleifteller, Ausführung extra weich	98,20	116,86	02	211
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Schleifteller	36,10	42,96	02	211
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Stützteller, Ø 115 mm	10,60	12,61	02	209
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Stützteller, Ø 125 mm	13,20	15,71	02	219
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Stützteller, Ø 150 mm	16,00	19,04	02	219
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Stützteller, Ø 200 mm	25,20	29,99	02	221
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Stützteller, Ø 115 mm	14,40	17,14	02	209
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm	16,50	19,64	02	88
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm	47,00	55,93	02	88
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Stützteller, Ø 130 mm	29,70	35,34	02	219
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Stützteller, Ø 80 mm	21,10	25,11	02	219
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Schleifbandrolle	71,10	84,61	02	213
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Edelstahl-Set Standard Rohre	139,50	166,01	02	212
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Stützteller	14,30	17,02	02	–
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Stützteller	32,10	38,20	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Stützteller, Ø 170 mm	38,10	45,34	02	220
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Schleifteller, Ø 150 mm	63,50	75,57	02	220
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expansionswalze	163,00	193,97	02	214
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Edelstahl-Set Schleifen Fläche	197,80	235,38	02	212
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Kühlschleifteller, Ø 115 mm	11,90	14,16	02	209
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche/Rohre/Profile	138,90	165,29	02	210
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Schleifset, Ø 115 mm, Aufnahme SLP	25,30	30,11	04	239
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Kühlschleifteller, Ø 75 mm	11,20	13,33	02	209
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Schleifset, Kantenlänge 130 mm, Aufnahme SLP	29,90	35,58	04	238
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Klebeband	10,60	12,61	02	213
6 38 10 011 01 6	4014586188133	Kontakt-Kleinbandschleifer	586,90	698,41	02	–
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Schleifarm gekröpft, Bandbreite 3/6 mm	64,70	76,99	02	208
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Schleifarm gerade, Bandbreite 6 mm	64,70	76,99	02	208
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Schleifarm gerade, Bandbreite 20 mm	84,60	100,67	02	208
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profil-Schleifset, Aufnahme SLP	40,70	48,43	04	237
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 180 mm	30,60	36,41	02	88
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 230 mm	31,50	37,49	02	88
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Schutzhaube für Trennarbeiten	42,30	50,34	02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 180 mm	44,70	53,19	02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 230 mm	51,70	61,52	02	–
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 115 mm	28,60	34,03	02	80
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 125 mm	28,60	34,03	02	208
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 150 mm	28,60	34,03	02	80
6 39 01 018 01 9	4014586241807	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	164,00	195,16	02	184
6 39 01 019 01 3	4014586241814	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	172,30	205,04	02	184
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme, Spannweite 1 - 16 mm	79,50	94,61	02	183
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme, Spannweite 1,5 - 13 mm	67,00	79,73	02	183
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	44,50	52,96	02	183
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Umrüstsatz	111,30	132,45	02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 1 000 St	46,10	54,86	02	63
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 10 000 St	272,20	323,92	02	63
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 1 000 St	46,10	54,86	02	63
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 10 000 St	272,20	323,92	02	63
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 1 000 St	46,10	54,86	02	63
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 10 000 St	272,20	323,92	02	63
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE 1 000 St	59,90	71,28	02	63
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE 10 000 St	354,40	421,74	02	63
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 1 000 St	49,90	59,38	02	63
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 10 000 St	354,40	421,74	02	63
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Schnellbauschrauben, Ø 4,2 mm, L 35 mm, VE 10 000 St	343,60	408,88	02	63
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Schwerkraft-Kühlschmiereinrichtung	40,70	48,43	02	–
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Berühr- und Späneschutz	75,60	89,96	02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Abtrieb QuickIN MAX, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 50 - 80 mm	238,20	283,46	02	184
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Abtrieb QuickIN, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	162,60	193,49	02	184
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Abtrieb Weldon 32, Aufnahme Jancy	276,00	328,44	02	–
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Abtrieb Weldon 32, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 50 - 80 mm	276,00	328,44	02	184
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Abtrieb Weldon 32, Aufnahme Hougen	276,00	328,44	02	–
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter mit QuickIN MAX- / Weldon 32-Aufnahme	42,90	51,05	02	183
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adapter QuickIN PLUS auf B16	20,80	24,75	02	155
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	164,00	195,16	02	184
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	175,80	209,20	02	184
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	164,00	195,16	02	184
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	175,80	209,20	02	184
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	172,30	205,04	02	184
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	184,00	218,96	02	184
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adapter QuickIN PLUS auf 1/2 in - 20 UNF	20,80	24,75	02	155

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Schnellspann-Bohrfutter	106,90	127,21	02	155
6 39 01 055 02 0	4014586371160	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	184,00	218,96	02	184
6 39 01 057 02 0	4014586371122	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	184,00	218,96	02	184
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Zahnkranzbohrfutter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Spannweite 1,5 - 13 mm	65,70	78,18	02	183
6 39 01 063 02 0	4014586403182	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	164,00	195,16	02	184
6 39 01 064 02 0	4014586403199	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	175,80	209,20	02	184
6 39 01 065 02 0	4014586403205	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	164,00	195,16	02	184
6 39 01 066 02 0	4014586403212	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	175,80	209,20	02	184
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	20,70	24,63	02	183
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Weldon 32-Aufnahmeschaft, Konus MK 4, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 50 - 100 mm	144,00	171,36	02	184
6 39 01 073 02 0	4014586425283	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	102,60	122,09	02	184
6 39 01 074 02 0	4014586425290	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	92,20	109,72	02	184
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adapter mit Weldon 32-Aufnahme	42,90	51,05	02	183
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adapter mit QuickIN MAX- / Weldon 32-Aufnahme	42,90	51,05	02	183
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adapter mit 1-1/4 in Weldon-Aufnahme	42,90	51,05	02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Rührwerk	82,40	98,06	02	27
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 45 mm, Gesamtlänge 80 mm	70,40	83,78	04	256
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 56 mm	49,80	59,26	04	254
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 24 mm	70,40	83,78	04	255
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 36 mm	70,40	83,78	04	255
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60 mm, Gesamtlänge 120 mm	70,40	83,78	04	254
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 14 mm, Gesamtlänge 80 mm	73,60	87,58	04	256
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 18 mm	77,90	92,70	04	255
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 16 mm	77,90	92,70	04	255
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 58 mm, Gesamtlänge 125 mm	73,60	87,58	04	256
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 16 mm, Gesamtlänge 120 mm	73,60	87,58	04	256
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 60 mm	73,60	87,58	04	255
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 75 mm	43,80	52,12	04	256
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 16 mm, Gesamtlänge 75 mm	59,50	70,81	04	256
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Schabmesser, Schneidenlänge 25 mm, Gesamtlänge 64 mm	64,90	77,23	04	255
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 60 mm	81,70	97,22	04	255
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 16 mm	86,60	103,05	04	255
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 75 mm	48,70	57,95	04	256
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 40 mm	77,90	92,70	04	255
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 95 mm	81,70	97,22	04	255
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Schabmesser, Schneidenbreite 13 mm	64,90	77,23	04	255
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Schabmesser-Set	64,90	77,23	04	255
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 32 mm	86,60	103,05	04	255
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 22 mm	86,60	103,05	04	255
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Schneidmesser	70,00	83,30	04	248
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Schneidmesser	21,80	25,94	04	248
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 19,5 mm	81,70	97,22	04	255
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 14 mm, Gesamtlänge 65 mm	64,90	77,23	04	256
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 26 mm, Gesamtlänge 56 mm	64,90	77,23	04	256
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 19 mm, Gesamtlänge 68 mm	64,90	77,23	04	256
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 32 mm, Gesamtlänge 110 mm	75,70	90,08	04	256
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 25 mm, Gesamtlänge 65 mm	75,70	90,08	04	256
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 70 mm, Gesamtlänge 120 mm	70,40	83,78	04	256
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Schneidmesser	15,80	18,80	04	248
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Schabmesser-Set	64,90	77,23	04	255
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Schabmesser, Schneidenlänge 12 mm, Gesamtlänge 64 mm	64,90	77,23	04	255
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Schabmesser, Schneidenbreite 25 mm	64,90	77,23	04	255
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentmesser, Schneidenlänge 30 mm, Gesamtlänge 73 mm	49,00	58,31	04	248
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 16 mm, Gesamtlänge 80 mm	73,60	87,58	04	256
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 16-43 mm, Gesamtlänge 100 mm	98,80	117,57	04	256
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Schabmesser, Schneidenbreite 13 mm	64,70	76,99	04	255
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Schabmesser, Schneidenlänge 18 mm, Gesamtlänge 65 mm	64,70	76,99	04	255
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 32 mm	81,70	97,22	04	255
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 39 mm, Gesamtlänge 85 mm	73,60	87,58	04	256
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 52 mm	73,60	87,58	04	255

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 45 mm	77,90	92,70	04	255
6 39 03 154 03 0	4014586269016	Schneidmesser U-Form, VE 1 St	38,70	46,05	04	–
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 70 mm	80,30	95,56	04	255
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 40 mm	86,80	103,29	04	257
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 60 mm	73,60	87,58	04	255
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 54 mm, Gesamtlänge 120 mm	79,10	94,13	04	256
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Reinigungsmesser	75,20	89,49	04	–
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Reinigungsmesser	338,40	402,70	04	–
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentmesser, VE 1 St	70,20	83,54	04	248
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentmesser, VE 5 St	315,70	375,68	04	248
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 28 mm	77,90	92,70	04	255
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibler Spachtel, Aufnahme SL	8,20	9,76	04	241
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Segmentsägeblatt	64,80	77,11	04	248
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Zubehör-Set Kfz-Werkstatt	204,60	243,47	04	257
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Zubehör-Set Cargo	204,60	243,47	04	257
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Zubehör-Set Autoglaser	204,60	243,47	04	257
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	173,80	206,82	04	249
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Zubehör-Set Innenausbau Holz	173,80	206,82	04	249
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch	173,80	206,82	04	249
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 45 mm, Gesamtlänge 120 mm	70,40	83,78	04	256
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60-76 mm, Gesamtlänge 100 mm	98,80	117,57	04	256
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 18-39 mm, Gesamtlänge 100 mm	98,80	117,57	04	256
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 70 mm, Gesamtlänge 120 mm	70,40	83,78	04	256
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 75 mm	48,70	57,95	04	256
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 23 mm, Gesamtlänge 65 mm	75,70	90,08	04	256
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 27 mm, Gesamtlänge 85 mm	75,70	90,08	04	256
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 40 mm, Gesamtlänge 90 mm	49,80	59,26	04	256
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 65/8 mm, Gesamtlänge 85 mm	72,10	85,80	04	256
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 18 mm, Gesamtlänge 84 mm	75,70	90,08	04	256
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 42-60 mm, Gesamtlänge 145 mm	81,70	97,22	04	256
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Schneidmesser	61,60	73,30	04	–
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Schneidmesser	61,60	73,30	04	–
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Schneidmesser	61,60	73,30	04	–
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Schneidmesser	61,60	73,30	04	–
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 32 mm	77,90	92,70	04	255
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 145 mm	81,70	97,22	04	256
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 32-46 mm, Gesamtlänge 110 mm	98,80	117,57	04	256
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentmesser, VE 1 St	71,20	84,73	04	248
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentmesser, VE 5 St	320,20	381,04	04	248
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Schneidmesser gerade Form	82,90	98,65	04	254
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 20-35 mm, Gesamtlänge 100 mm	98,80	117,57	04	256
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Schneidmesser, Messerbreite 3 mm, Aufnahme SLP	33,10	39,39	04	241
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Schneidmesser, Messerbreite 4 mm, Aufnahme SLP	33,10	39,39	04	241
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Schneidmesser, Messerbreite 5 mm, Aufnahme SLP	33,10	39,39	04	241
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35/20 mm, Gesamtlänge 83 mm	72,10	85,80	04	256
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spachtel, Länge 64 mm, VE 2 St	20,70	24,63	04	248
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Schneidmesser L-Form, Schneidenlänge 25,4 mm	50,10	59,62	04	255
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Schneidmesser L-Form, Schneidenlänge 19 mm	50,10	59,62	04	255
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Schneidmesser L-Form, Schneidenlänge 38 mm	50,10	59,62	04	255
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 19 mm	49,30	58,67	04	255
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 22,5 mm	49,30	58,67	04	255
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 38 mm	49,30	58,67	04	255
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60 mm, Gesamtlänge 120 mm	69,20	82,35	04	256
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Schneidmesser gerade Form, VE 100 St	1.712,70	2.038,11	04	–
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Hook-Form, Schneidenlänge 38 mm	49,30	58,67	04	257
6 39 03 224 01 0	4014586294223	Segmentmesser, hartmetallbesetzt, VE 1 St	37,80	44,98	04	248
6 39 03 224 02 0	4014586294247	Segmentmesser, hartmetallbesetzt, VE 5 St	170,00	202,30	04	248
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentmesser, hartmetallbesetzt, VE 1 St	37,80	44,98	04	248
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Segmentmesser, hartmetallbesetzt, VE 5 St	170,00	202,30	04	248
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Fester Spachtel, Aufnahme SL	14,90	17,73	04	241
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spachtel, Länge 72 mm, VE 2 St	21,00	24,99	04	248

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Fester Spachtel, Aufnahme SLP	14,95	17,79	04	241
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Schneidmesser, VE 5 St, Aufnahme SLM	21,80	25,94	04	241
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamant-Reinigungsmesser, VE 1 St, Aufnahme SLM	75,20	89,49	04	241
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamant-Reinigungsmesser, VE 5 St, Aufnahme SLM	338,40	402,70	04	241
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Schneidmesser, Aufnahme SLM, VE 1 St, Schnitttiefe 90 mm	21,90	26,06	04	241
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Schneidmesser, Aufnahme SLM, VE 5 St, Schnitttiefe 65 mm	70,00	83,30	04	241
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Hartmetall-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	37,50	44,63	04	240
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Hartmetall-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	168,90	200,99	04	240
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Hartmetall-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	37,50	44,63	04	240
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Hartmetall-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	168,80	200,87	04	240
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamant-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	67,70	80,56	04	240
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamant-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	305,30	363,31	04	240
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamant-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	67,70	80,56	04	240
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamant-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	305,30	363,31	04	240
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentsägeblatt, VE 2 St, Aufnahme SLM	63,40	75,45	04	236
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Schneidmesser, VE 5 St, Aufnahme SL	28,40	33,80	04	241
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multimesser, VE 1 St, Aufnahme SL	19,90	23,68	04	241
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multimesser, VE 5 St, Aufnahme SL	89,55	106,56	04	241
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Schutzgitter	27,80	33,08	02	–
6 41 31 019 01 0	4014586369877	Montageset Schraubstock	26,80	31,89	02	37
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Spänehaken m. Teller	37,20	44,27	02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetstab	43,70	52,00	02	165
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Gerüsthalter	4,70	5,59	02	–
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Stecknussadapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	31,80	37,84	02	46
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Gewindebohr-Adapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	75,70	90,08	02	46
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Gewindebohr-Adapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	29,60	35,22	02	46
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Verlängerung	54,00	64,26	02	–
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Verlängerung	107,90	128,40	02	57
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Bohrfutter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	83,60	99,48	02	46
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Lochsäge-Adapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	71,50	85,09	02	46
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Winkelkopf, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	92,20	109,72	02	46
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Gewindebohr-Spannzange, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Gewindebohr-Spannzange, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Gewindebohr-Spannzange, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Gewindebohr-Spannzange, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Gewindebohr-Spannzange, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Gewindebohr-Spannzange, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Gewindebohr-Spannzange, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Gewindebohr-Spannzange, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	45,60	54,26	02	46
6 42 03 017 02 0	4014586436401	QuickIN-Zubehör-Set Metall, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	106,90	127,21	02	46
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Schneidedraht	33,50	39,87	02	–
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut-Set	18,50	22,02	02	–
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Verlängerungs-Set	78,80	93,77	02	–
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Fräser	333,00	396,27	02	146
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Fräser	333,00	396,27	02	146
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Fräser	485,00	577,15	02	147
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Fräser	485,00	577,15	02	147
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Wendeschneidplatte SX, VE 10 St	180,00	214,20	02	146
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Wendeschneidplatte SX, VE 10 St	272,00	323,68	02	146
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Wendeschneidplatte KX, VE 10 St	269,00	320,11	02	147
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Wendeschneidplatte KX, VE 10 St	269,00	320,11	02	147
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Wendeschneidplatte KX, VE 10 St	299,00	355,81	02	147
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Wendeschneidplatte KX, VE 10 St	299,00	355,81	02	147
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Führungsrolle	83,00	98,77	02	146
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Führungsrolle	128,00	152,32	02	146
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Führungsrolle	128,00	152,32	02	146
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Führungsrolle	128,00	152,32	02	146
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Staubbehälter	87,90	104,60	13	280
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Rohrreinigungseinheit	262,70	312,61	13	283
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Absaugvorrichtung	345,90	411,62	13	280
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Edelstahl-Schleifauflage	152,30	181,24	13	280

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Edelstahl-Schleifauflage	174,60	207,77	13	280
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung	201,50	239,79	13	280
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung	223,90	266,44	13	280
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontaktrolle, Ø 193,7 mm, Breite 150,0 mm	452,00	537,88	13	281
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Kontaktrolle, Ø 16,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Kontaktrolle, Ø 18,0 mm, Breite 50,0 mm	59,20	70,45	13	262
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Kontaktrolle, Ø 19,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Kontaktrolle, Ø 20,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Kontaktrolle, Ø 21,0 mm, Breite 50,0 mm	59,20	70,45	13	262
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Kontaktrolle, Ø 21,3 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Kontaktrolle, Ø 22,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Kontaktrolle, Ø 25,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Kontaktrolle, Ø 25,4 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Kontaktrolle, Ø 26,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Kontaktrolle, Ø 26,9 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Kontaktrolle, Ø 27,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Kontaktrolle, Ø 28,0 mm, Breite 50,0 mm	59,20	70,45	13	262
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Kontaktrolle, Ø 28,8 mm, Breite 50,0 mm	59,20	70,45	13	262
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Kontaktrolle, Ø 30,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Kontaktrolle, Ø 31,7 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 5	4014586405452	Kontaktrolle, Ø 32,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Kontaktrolle, Ø 33,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Kontaktrolle, Ø 33,7 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Kontaktrolle, Ø 34,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Kontaktrolle, Ø 35,0 mm, Breite 50,0 mm	59,20	70,45	13	262
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Kontaktrolle, Ø 38,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Kontaktrolle, Ø 38,1 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Kontaktrolle, Ø 38,3 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Kontaktrolle, Ø 40,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Kontaktrolle, Ø 42,0 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Kontaktrolle, Ø 42,4 mm, Breite 50,0 mm	60,30	71,76	13	262
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Längenanschlag	142,00	168,98	13	278
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Absaugstutzen	95,20	113,29	02	–
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Edelstahlspannbacke	124,36	147,99	06	278
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Stahlbürste, Drahtstärke 0,20 mm	179,60	213,72	12	280
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Stahlbürste, Drahtstärke 0,35 mm	165,20	196,59	12	280
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Stahlbürste, Drahtstärke 0,50 mm	165,20	196,59	12	280
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Stahlbürste, Drahtstärke 0,20 mm	315,40	375,33	12	280
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Stahlbürste, Drahtstärke 0,35 mm	273,70	325,70	12	280
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktrolle, Ø 16,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktrolle, Ø 17,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktrolle, Ø 17,2 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktrolle, Ø 18,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktrolle, Ø 19,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktrolle, Ø 20,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktrolle, Ø 21,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktrolle, Ø 21,3 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktrolle, Ø 22,0 mm, Breite 75,0 mm	89,65	106,68	13	278
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktrolle, Ø 22,2 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktrolle, Ø 22,5 mm, Breite 75,0 mm	89,65	106,68	13	278
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktrolle, Ø 23,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktrolle, Ø 23,1 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktrolle, Ø 24,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktrolle, Ø 24,5 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktrolle, Ø 25,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktrolle, Ø 25,4 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktrolle, Ø 25,9 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktrolle, Ø 26,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktrolle, Ø 26,4 mm, Breite 75,0 mm	89,65	106,68	13	278
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktrolle, Ø 26,9 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktrolle, Ø 27,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktrolle, Ø 28,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktrolle, Ø 28,6 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktrolle, Ø 28,8 mm, Breite 75,0 mm	89,65	106,68	13	278
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktrolle, Ø 29,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktrolle, Ø 30,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktrolle, Ø 31,7 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktrolle, Ø 32,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktrolle, Ø 33,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktrolle, Ø 33,7 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktrolle, Ø 34,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktrolle, Ø 35,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktrolle, Ø 36,0 mm, Breite 75,0 mm	89,65	106,68	13	278
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktrolle, Ø 37,5 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktrolle, Ø 38,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktrolle, Ø 38,1 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktrolle, Ø 38,3 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktrolle, Ø 40,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktrolle, Ø 41,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktrolle, Ø 41,2 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktrolle, Ø 42,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktrolle, Ø 42,4 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktrolle, Ø 42,6 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktrolle, Ø 43,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktrolle, Ø 43,3 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktrolle, Ø 44,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktrolle, Ø 44,5 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktrolle, Ø 45,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktrolle, Ø 46,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktrolle, Ø 48,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktrolle, Ø 48,3 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktrolle, Ø 49,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktrolle, Ø 50,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktrolle, Ø 50,8 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktrolle, Ø 51,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktrolle, Ø 53,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktrolle, Ø 53,7 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktrolle, Ø 54,0 mm, Breite 75,0 mm	110,45	131,44	13	278
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktrolle, Ø 55,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktrolle, Ø 57,0 mm, Breite 75,0 mm	110,45	131,44	13	278
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktrolle, Ø 58,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktrolle, Ø 59,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktrolle, Ø 60,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktrolle, Ø 60,3 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktrolle, Ø 63,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktrolle, Ø 63,5 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktrolle, Ø 65,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktrolle, Ø 67,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktrolle, Ø 69,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktrolle, Ø 70,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktrolle, Ø 73,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktrolle, Ø 75,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktrolle, Ø 76,0 mm, Breite 75,0 mm	126,03	149,98	13	278
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktrolle, Ø 76,1 mm, Breite 75,0 mm	128,30	152,68	13	278
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktrolle, Ø 76,2 mm, Breite 75,0 mm	128,30	152,68	13	278
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktrolle, Ø 80,0 mm, Breite 75,0 mm	126,03	149,98	13	278
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktrolle, Ø 82,5 mm, Breite 75,0 mm	128,30	152,68	13	278
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktrolle, Ø 88,9 mm, Breite 75,0 mm	128,30	152,68	13	278
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktrolle, Ø 90,0 mm, Breite 75,0 mm	128,30	152,68	13	278
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Schleif-/ Kühlemulsion	255,70	304,28	13	280
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktrolle, Ø 20,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktrolle, Ø 22,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktrolle, Ø 25,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktrolle, Ø 25,4 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktrolle, Ø 26,9 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktrolle, Ø 28,0 mm, Breite 150,0 mm	128,65	153,09	13	281
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktrolle, Ø 30,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktrolle, Ø 32,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktrolle, Ø 33,7 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktrolle, Ø 35,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktrolle, Ø 38,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktrolle, Ø 38,1 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktrolle, Ø 38,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktrolle, Ø 40,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktrolle, Ø 42,4 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktrolle, Ø 44,5 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktrolle, Ø 48,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktrolle, Ø 50,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktrolle, Ø 50,8 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktrolle, Ø 60,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktrolle, Ø 60,3 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktrolle, Ø 63,5 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktrolle, Ø 69,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Kontaktrolle, Ø 76,1 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktrolle, Ø 76,2 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktrolle, Ø 84,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktrolle, Ø 88,9 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktrolle, Ø 101,6 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktrolle, Ø 104,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktrolle, Ø 108,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktrolle, Ø 114,3 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktrolle, Ø 133,0 mm, Breite 150,0 mm	626,30	745,30	13	281
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktrolle, Ø 139,7 mm, Breite 150,0 mm	626,30	745,30	13	281
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktrolle, Ø 168,3 mm, Breite 150,0 mm	684,40	814,44	13	281
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktrolle, Ø 152,4 mm, Breite 150,0 mm	658,54	783,66	13	281
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Drehgelenk GIT	254,00	302,26	13	283
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Rohrführung für Rundschleifen	212,80	253,23	13	279
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Rohrführung für Rundschleifen, max. Rohrlänge 1 000 mm	355,70	423,28	13	279
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Rohrführung für Rundschleifen, max. Rohrlänge 1 500 mm	874,50	1.040,66	13	279
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Absaugstutzen	138,80	165,17	13	282
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Steckerbox 2 x 7 polig	111,90	133,16	13	283
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktrolle, Ø 16,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktrolle, Ø 18,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktrolle, Ø 19,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktrolle, Ø 19,1 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktrolle, Ø 21,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktrolle, Ø 21,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktrolle, Ø 22,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktrolle, Ø 23,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktrolle, Ø 23,2 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktrolle, Ø 24,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktrolle, Ø 26,1 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktrolle, Ø 26,7 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktrolle, Ø 27,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktrolle, Ø 28,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktrolle, Ø 28,6 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktrolle, Ø 29,2 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktrolle, Ø 31,1 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktrolle, Ø 31,5 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktrolle, Ø 31,8 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktrolle, Ø 33,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktrolle, Ø 33,4 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktrolle, Ø 34,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktrolle, Ø 37,4 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktrolle, Ø 39,8 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktrolle, Ø 40,1 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktrolle, Ø 41,3 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktrolle, Ø 42,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktrolle, Ø 42,1 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktrolle, Ø 42,2 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktrolle, Ø 43,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktrolle, Ø 45,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktrolle, Ø 45,7 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktrolle, Ø 47,4 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktrolle, Ø 48,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktrolle, Ø 49,0 mm, Breite 150,0 mm	131,00	155,89	13	281
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktrolle, Ø 50,1 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktrolle, Ø 51,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktrolle, Ø 53,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktrolle, Ø 93,2 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktrolle, Ø 107,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktrolle, Ø 54,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktrolle, Ø 55,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktrolle, Ø 57,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktrolle, Ø 57,8 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktrolle, Ø 58,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktrolle, Ø 59,5 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktrolle, Ø 62,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktrolle, Ø 63,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktrolle, Ø 64,2 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontaktrolle, Ø 65,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontaktrolle, Ø 66,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontaktrolle, Ø 66,3 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontaktrolle, Ø 66,7 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontaktrolle, Ø 67,1 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontaktrolle, Ø 69,9 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontaktrolle, Ø 70,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontaktrolle, Ø 73,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontaktrolle, Ø 73,8 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontaktrolle, Ø 75,0 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontaktrolle, Ø 75,1 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontaktrolle, Ø 76,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontaktrolle, Ø 78,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontaktrolle, Ø 79,4 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontaktrolle, Ø 79,8 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontaktrolle, Ø 80,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontaktrolle, Ø 80,2 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontaktrolle, Ø 81,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontaktrolle, Ø 82,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontaktrolle, Ø 82,1 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontaktrolle, Ø 82,5 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontaktrolle, Ø 83,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontaktrolle, Ø 84,1 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontaktrolle, Ø 85,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontaktrolle, Ø 86,7 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontaktrolle, Ø 87,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontaktrolle, Ø 88,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontaktrolle, Ø 89,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontaktrolle, Ø 89,3 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontaktrolle, Ø 89,9 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontaktrolle, Ø 90,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontaktrolle, Ø 92,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontaktrolle, Ø 100,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontaktrolle, Ø 100,5 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontaktrolle, Ø 101,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontaktrolle, Ø 101,3 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontaktrolle, Ø 102,0 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontaktrolle, Ø 102,5 mm, Breite 150,0 mm	203,20	241,81	13	281
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontaktrolle, Ø 102,6 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontaktrolle, Ø 105,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontaktrolle, Ø 106,7 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontaktrolle, Ø 110,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontaktrolle, Ø 114,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontaktrolle, Ø 115,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontaktrolle, Ø 117,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontaktrolle, Ø 118,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontaktrolle, Ø 118,2 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontaktrolle, Ø 120,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontaktrolle, Ø 121,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontaktrolle, Ø 122,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontaktrolle, Ø 124,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontaktrolle, Ø 125,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontaktrolle, Ø 127,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontaktrolle, Ø 127,5 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontaktrolle, Ø 128,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontaktrolle, Ø 129,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontaktrolle, Ø 130,0 mm, Breite 150,0 mm	283,00	336,77	13	281
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontaktrolle, Ø 135,0 mm, Breite 150,0 mm	626,30	745,30	13	281
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontaktrolle, Ø 138,0 mm, Breite 150,0 mm	626,30	745,30	13	281
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontaktrolle, Ø 139,0 mm, Breite 150,0 mm	626,30	745,30	13	281
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontaktrolle, Ø 140,0 mm, Breite 150,0 mm	647,80	770,88	13	281
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontaktrolle, Ø 141,3 mm, Breite 150,0 mm	647,80	770,88	13	281
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontaktrolle, Ø 141,9 mm, Breite 150,0 mm	647,80	770,88	13	281
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontaktrolle, Ø 144,2 mm, Breite 150,0 mm	647,80	770,88	13	281
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktrolle, Ø 15,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktrolle, Ø 150,0 mm, Breite 150,0 mm	670,40	797,78	13	281
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktrolle, Ø 152,0 mm, Breite 150,0 mm	670,40	797,78	13	281
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktrolle, Ø 154,0 mm, Breite 150,0 mm	670,40	797,78	13	281
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktrolle, Ø 159,0 mm, Breite 150,0 mm	670,40	797,78	13	281
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktrolle, Ø 160,0 mm, Breite 150,0 mm	684,40	814,44	13	281
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktrolle, Ø 163,0 mm, Breite 150,0 mm	684,40	814,44	13	281
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktrolle, Ø 165,0 mm, Breite 150,0 mm	684,40	814,44	13	281
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktrolle, Ø 165,1 mm, Breite 150,0 mm	684,40	814,44	13	281
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktrolle, Ø 168,0 mm, Breite 150,0 mm	684,40	814,44	13	281
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktrolle, Ø 172,2 mm, Breite 150,0 mm	714,50	850,26	13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktrolle, Ø 180,0 mm, Breite 150,0 mm	452,00	537,88	13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktrolle, Ø 188,4 mm, Breite 150,0 mm	452,00	537,88	13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktrolle, Ø 190,0 mm, Breite 150,0 mm	452,00	537,88	13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktrolle, Ø 195,0 mm, Breite 150,0 mm	452,00	537,88	13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktrolle, Ø 202,0 mm, Breite 150,0 mm	452,00	537,88	13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktrolle, Ø 215,0 mm, Breite 150,0 mm	490,70	583,93	13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktrolle, Ø 219,0 mm, Breite 150,0 mm	490,70	583,93	13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktrolle, Ø 31,0 mm, Breite 75,0 mm	91,30	108,65	13	278
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktrolle, Ø 57,5 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktrolle, Ø 68,0 mm, Breite 75,0 mm	112,40	133,76	13	278
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktrolle, Ø 84,0 mm, Breite 75,0 mm	128,30	152,68	13	278
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktrolle, Ø 68,9 mm, Breite 150,0 mm	149,50	177,91	13	281
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Edelstahl-Schleifauflage	135,90	161,72	13	278
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Funkenkasten	88,70	105,55	13	278
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Edelstahl-Schleifauflage	47,30	56,29	13	279
6 99 02 345 00 0	4014586378589	Kontaktscheibe	305,60	363,66	13	–
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Abzieher für Antriebscheiben	55,96	66,59	07	283
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Schleifmittel R, Korn 24, VE 10 St	133,20	158,51	12	277
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	106,50	126,74	12	277
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	80,80	96,15	12	277

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Schleifmittel R, Korn 40, VE 10 St	101,10	120,31	12	277
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Schleifmittel Z, Korn 40, VE 10 St	76,70	91,27	12	277
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	89,40	106,39	12	277
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	67,90	80,80	12	277
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	84,00	99,96	12	277
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	63,80	75,92	12	277
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Schleifmittel R, Korn 120, VE 10 St	79,90	95,08	12	277
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	60,60	72,11	12	277
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Schleifmittel A, Korn 220, VE 10 St	59,00	70,21	12	278
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Schleifmittel A, Korn 320, VE 10 St	59,00	70,21	12	278
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Schleifmittel A, Korn 400, VE 10 St	59,00	70,21	12	278
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	119,20	141,85	12	277
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	90,50	107,70	12	277
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	56,60	67,35	12	277
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Schleifmittel Z, Korn 40, VE 10 St	53,90	64,14	12	277
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	47,60	56,64	12	277
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	44,80	53,31	12	277
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	42,60	50,69	12	277
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Schleifmittel R, Korn 24, VE 10 St	223,40	265,85	12	277
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	192,70	229,31	12	277
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	150,50	179,10	12	277
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Schleifmittel R, Korn 40, VE 10 St	183,00	217,77	12	277
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Schleifmittel Z, Korn 40, VE 10 St	143,10	170,29	12	277
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	161,80	192,54	12	277
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	126,70	150,77	12	277
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	152,20	181,12	12	277
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	119,10	141,73	12	277
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Schleifmittel R, Korn 120, VE 10 St	144,50	171,96	12	277
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	112,90	134,35	12	277
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Schleifmittel A, Korn 220, VE 10 St	111,70	132,92	12	278
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Schleifmittel A, Korn 320, VE 10 St	111,70	132,92	12	278
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Schleifmittel A, Korn 400, VE 10 St	111,70	132,92	12	278
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	231,20	275,13	12	277
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	180,80	215,15	12	278
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	72,50	86,28	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	63,70	75,80	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	60,00	71,40	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	246,60	293,45	12	277
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	192,90	229,55	12	278
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Vliesband, Ausführung grob, VE 3 St	328,70	391,15	12	278
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Vliesband, Ausführung grob, VE 3 St	164,40	195,64	12	278
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Vliesband, Ausführung mittel, VE 3 St	328,70	391,15	12	278
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Vliesband, Ausführung mittel, VE 3 St	164,40	195,64	12	278
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Vliesband, Ausführung sehr fein, VE 3 St	328,70	391,15	12	278
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Vliesband, Ausführung sehr fein, VE 3 St	164,40	195,64	12	278
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	124,30	147,92	12	277
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Vliesbänder	88,70	105,55	12	–
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	153,70	182,90	12	262
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	135,00	160,65	12	262
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Korn 80, VE 10 St	118,50	141,02	12	262
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	58,20	69,26	12	262
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	39,50	47,01	12	262
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	36,20	43,08	12	262
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	29,60	35,22	12	262
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Schleifmittel A, Korn 220, VE 10 St	28,50	33,92	12	262
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Schleifmittel A, Korn 320, VE 10 St	28,50	33,92	12	262
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Schleifmittel A, Korn 420, VE 10 St	28,50	33,92	12	262
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	63,70	75,80	12	262
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	48,30	57,48	12	262
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	43,90	52,24	12	262
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Schleifmittel R, Korn 120, VE 10 St	42,80	50,93	12	262

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 03 142 00 0	4014586379166	Vliesband, Ausführung grob, VE 3 St	57,50	68,43	12	262
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Vliesband, Ausführung mittel, VE 3 St	54,50	64,86	12	262
6 99 03 144 00 0	4014586379180	Vliesband, Ausführung sehr fein, VE 3 St	52,00	61,88	12	262
6 99 03 145 00 0	4014586385891	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	242,10	288,10	12	276
6 99 03 146 00 0	4014586385907	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	205,50	244,55	12	276
6 99 03 147 00 0	4014586385914	3M™ Cubitron™ II, Korn 80, VE 10 St	193,70	230,50	12	276
6 99 03 148 00 0	4014586385921	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	446,60	531,45	12	276
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	372,30	443,04	12	276
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Korn 80, VE 10 St	349,70	416,14	12	276
6 99 03 151 00 0	4014586385952	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	278,70	331,65	12	276
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	515,40	613,33	12	276
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	431,50	513,49	12	276
6 99 03 156 00 0	4014586386003	3M™ Cubitron™ II, Korn 80, VE 10 St	405,70	482,78	12	276
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	176,50	210,04	12	262
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	73,20	87,11	12	262
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	68,90	81,99	12	262
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Winkelkopf Basic, Werkzeugaufnahme QuickIN 1/4 in Innensechskant	437,00	520,03	05	56
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Winkelkopf Basic, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	437,00	520,03	05	56
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Winkelkopf Basic, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant	437,00	520,03	05	56
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Winkelkopf mit Abtrieb bis 45 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	538,00	640,22	05	57
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Winkelkopf mit Abtrieb bis 60 Nm, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant	538,00	640,22	05	57
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Winkelkopf mit Abtrieb bis 18 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	518,00	616,42	05	56
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazin M55 X	204,00	242,76	01	63
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung	204,20	243,00	02	63
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Sicherheits-Rutschkupplung	1.001,00	1.191,19	02	–
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Geradabtrieb, Werkzeugaufnahme QuickIN 1/4 in Innensechskant	158,00	188,02	05	57
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Geradabtrieb, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	158,00	188,02	05	57
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Saugschutzhaube	234,10	278,58	02	88
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Saugschutzhaube	242,30	288,34	02	88
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Sägeblattführung	272,20	323,92	02	143
9 07 01 002 01 0	4014586878522	Prismenschraubstock	106,50	126,74	02	37
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Spannvorrichtung	246,40	293,22	02	143
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Spannvorrichtung	276,50	329,04	02	143
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Spannvorrichtung	343,30	408,53	02	143
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Spann- und Vorschubeinrichtung	1.968,10	2.342,04	02	143
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Druckluft-Kühlschmiereinrichtung	2.261,00	2.690,59	08	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vakuumpumpe	511,50	608,69	02	165
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Kompressor	1.261,00	1.500,59	08	–
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Zugseil	16,50	19,64	04	257
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Ansaugplatte	477,50	568,23	02	165
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Rohrbohrvorrichtung	260,10	309,52	02	165
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakuumplatte	496,10	590,36	02	165
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Staubabsaugung	53,90	64,14	04	–
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Gewindebohrapparat für KBM 65 Q und KBM 65 QF	1.197,00	1.424,43	01	185
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profil-Set 160	359,00	427,21	01	132
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Gewindebohrapparat für KBM 32 Q und KBM 50 QX	887,00	1.055,53	01	185
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Absaug-Set	51,70	61,52	04	249
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Absaugvorrichtung	66,00	78,54	04	249
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 2 mit QuickIN-Aufnahme	257,90	306,90	02	185
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 3 mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme	364,40	433,64	02	185
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Tisch- und Bohrständerhalterung	47,00	55,93	04	242
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakuumplatte	496,10	590,36	02	–
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 2 mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	262,30	312,14	02	184
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Absaug-Set	41,10	48,91	04	242
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Absaug-Set	50,50	60,10	04	242
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Absaug-Set	50,50	60,10	04	242
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Bohrstaubdüse	51,80	61,64	02	29
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Absaug-Set	35,60	42,36	04	242
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Schnellladegerät ALG 30	146,30	174,10	02	–
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Ladeadapter	21,20	25,23	02	–
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programmieradapter	396,80	472,19	02	57

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Akku-Pack, Spannung 14,4 V, Kapazität 2,5 Ah	74,10	88,18	02	–
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Akku-Pack, Spannung 14,4 V, Kapazität 5 Ah	106,30	126,50	02	–
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah	105,00	124,95	02	118
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah, VE 12 St	1.228,00	1.461,32	02	56
9 26 04 179 02 0	4014586888224	HighPower Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah	125,00	148,75	02	146
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Schnellladegerät ALG 80	59,00	70,21	02	243
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Schnellladegerät ALG 80, VE 25 St	1.199,00	1.426,81	02	56
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah	75,00	89,25	02	118
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah, VE 12 St	875,70	1.042,08	02	56
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 3 Ah	35,00	41,65	02	243
9 26 04 183 03 0	4014586892023	Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 3 Ah, VE 25 St	850,00	1.011,50	02	56
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 6 Ah	75,00	89,25	02	243
9 26 04 184 03 0	4014586892030	Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 6 Ah, VE 15 St	1.076,50	1.281,04	02	56
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Akku LED-Lampe ALED 12-18 V	53,80	64,02	02	118
9 26 04 201 02 0	4014586891439	USB-Akku-Adapter AUSB 12-18 V	39,70	47,24	02	118
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Schnellladegerät ALG 80 BC	75,00	89,25	02	118
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah	285,00	339,15	02	119
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah	225,00	267,75	02	119
9 26 04 325 01 0	4014586892900	HighPower Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah	325,00	386,75	02	146
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Akku-Starter-Set, Spannung 12 V, Kapazität 3 Ah	129,00	153,51	02	243
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Akku-Starter-Set, Spannung 12 V, Kapazität 6 Ah	209,00	248,71	02	243
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Maschinenfuß GX/GIS	145,30	172,91	13	–

Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes Kα (m/s^2)	Vibrationswert 2 ahv 3-Weg (m/s^2)
7 105 01 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 02 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	αh,D 1,5	1,5	αh 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	αh,D 1,5	1,5	αh 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	αh 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	αh 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	αh 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	αh 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6	3	104,6	3	119,5	3	12,9	1,5	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	αh,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	1,5	αh,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	1,5	αh,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	1,5	αh,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	αh,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	αh,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	αh,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	αh,SG50 2,0	1,5	αh,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 33 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 33 62 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 34 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 34 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 35 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 35 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	αh 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	αh 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	αh 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	αh 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	αh 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	αh, 4,0	1,5	αh, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	αh,D 4,2	1,5	αh,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	αh,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	αh,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	

Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes Ka (m/s^2)	Vibrationswert 2 ahv 3-Weg (m/s^2)
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 05 29 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 29 23 5	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 07 29 23 1	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 10 00 23 3	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 10 29 23 8	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 11 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 11 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 13 50 01 4	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 26 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 26 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 27 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 27 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5	1,5	
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 78 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 79 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 87 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 221 90 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 91 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 07 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 10 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 13 61 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 20 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 22 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6

Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes Kα (m/s^2)	Vibrationswert 2 ahv 3-Weg (m/s^2)
7 222 23 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 18 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 21 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	αh, 5,4	1,5	αh, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	αh, 3,7	1,5	αh, 4,3
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 52 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	86,	3	97,7	3	101,2	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	84,0	3	95,0	3	98,7	3	αh,D = 1,4	1,5	
7 270 61 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	αh,D 2,3	1,5	
7 270 65 60 00 0	83	3	94	3	98	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 271 03 61 00 0	81	3	92	3	96	3	αh,D 3,5	1,5	αh,P 5,5

Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes Ka (m/s^2)	Vibrationswert 2 ahv 3-Weg (m/s^2)
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3		1,5	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	αh,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
7 820 62 00 22 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 12 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 17 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 20 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 12 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 17 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 20 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 22 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 70 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 72 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 74 00 12 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 74 00 17 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 74 00 20 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8	1,5	
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7	1,5	
7 820 79 00 20 0	92,0	3	81,0	3	100,00	3	4,3	1,5	
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3	1,5	
7 820 82 00 12 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 17 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 20 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 22 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5	1,5	
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3	αh,AG 2,8	1,5	αh,SG 1,0
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7	1,5	
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5	1,5	
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5	1,5	
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2	1,5	
7 824 39 00 12 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 17 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 20 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 22 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 125 mm = 2,0	1,5	
7 824 41 00 20 0	84	3	95	3	97	3	Ø 80 mm = 11,8 Ø 50 mm = 6,3	1,5	
7 824 42 00 22 0	83	3	94	3	97	3	αh,SG (Ø 80 mm) 11,8	1,5	αh,SG (Ø 50 mm) 6,3
7 824 42 00 26 0	83	3	94	3	97	3	αh,SG (Ø 80 mm) 11,8	1,5	αh,SG (Ø 50 mm) 6,3
7 903 21 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
7 903 22 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



VC = 

FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²



VC = 

FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²




VC = 

FEIN MULTIMASTER

	MM 700 MAX	AMM 700 MAX		MM 700 MAX	AMM 700 MAX
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²



VC =



FEIN MULTIMASTER

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

FEIN ANWENDUNGSBERATUNG

Unsere Fach- und Anwendungsberater stehen Ihnen mit umfangreicher Erfahrung bei allen Fragen gerne telefonisch zur Seite oder vereinbaren einen Vorführtermin.

Wir beraten Sie gerne
Tel. +49 7173 183-430
E-Mail info@fein.de

FEIN PREMIUM SERVICE

36 Monate Rundum-sorglos-Service zum attraktiven Preis.
Kostenlose Reparatur, inklusive Versandkosten, Ersatz- und Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte, kurze Ausfallzeiten, schnelle Schadensabwicklung, Online-Verfolgung im Schadensfall, ausschließlich FEIN Ersatzteile, Neugerät bei Diebstahl.

Wir beraten Sie gerne:
Tel. +49 (0)7173 183 - 466
E-Mail: premium@fein-service.de

FEIN REPARATURSERVICE

Wir bieten Ihnen mit der „C. & E. FEIN Service GmbH" einen zentralen Partner für die Abwicklung Ihrer Reparatur- und Garantieaufträge. Wartungen, Reparaturen und Sicherheitsprüfungen für alle FEIN Produkte werden schnell und effizient vorgenommen.

Tel. +49 7173 183-467
E-Mail: info@fein-service.de

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Registrieren und 3 Jahre Garantie sichern.
Gerät einfach online registrieren und Garantie auf 3 Jahre verlängern.

Weitere Informationen unter
www.fein.com/warranty

Garantie-Hotline:
Tel. +49 7173 183-490
E-Mail: warranty@fein.de

Impressum:
DE: C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

4 014586 443706

Stand 01/2021 Unverbindliche Preisempfehlung. Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Maßgebend für die Berechnung sind die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Vorbehaltlich Druckfehler bzw. Änderungen in Technik, Form und Aussehen.

Printed in Germany. Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise Stand Januar 2021. 1 88 70 508 00 0 01.21 DE