

Modellvergleich: Die Stromzange testo 770.



Einzigartiger Greifmechanismus erleichtert die Arbeit an engen Messstellen



Auto-AC/DC für Strom und Spannung



Großes zweizeiliges Display



Echteffektivwertmessung TRMS



Mit Zusatzfunktionen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und μ A-Messung


Bestell-Nr. 0590 7701
129.00 EUR
[Zum Shop](#)



TRMS Stromzange inkl. Batterie und 1 Satz Messleitungen.

testo 770-1


Bestell-Nr. 0590 7702
169.00 EUR
[Zum Shop](#)



TRMS Stromzange inkl. Batterien, 1 Satz Messleitungen und 1 x Adapter für Thermoelemente Typ K.

testo 770-2

Bestell-Nr. 0590 7703
209.00 EUR
[Zum Shop](#)



TRMS Stromzange inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen.

testo 770-3

Modellvergleich Stromzange

Einzigartiger Greifmechanismus	testo 770-1	✓	testo 770-2	✓	testo 770-3	✓
Automatische Messgrößenerkennung	testo 770-1	✓	testo 770-2	✓	testo 770-3	✓
Zweizeiliges Display	testo 770-1	✓	testo 770-2	✓	testo 770-3	✓
Echteffektivwertmessung TRMS	testo 770-1	✓	testo 770-2	✓	testo 770-3	✓
Anlaufstrommessung	testo 770-1	✓	testo 770-2	✓	testo 770-3	✓
μ A-Strommessbereich	testo 770-1	-	testo 770-2	✓	testo 770-3	✓
Bluetooth und testo Smart Probes App	testo 770-1	-	testo 770-2	-	testo 770-3	✓
Leistungsmessung	testo 770-1	-	testo 770-2	-	testo 770-3	✓

Technische Daten

Messbereich Spannung	testo 770-1	1 mV ... 600 V AC/DC	testo 770-2	1 mV ... 600 V AC/DC	testo 770-3	1 mV ... 600 V AC/DC
Messbereich Strom	testo 770-1	0,1 ... 400 A AC/DC	testo 770-2	0,1 ... 400 A AC/DC	testo 770-3	• 0,1 ... 600 A AC/DC
Messbereich μ A	testo 770-1	-	testo 770-2	• 0,1 ... 400 μ A AC/DC	testo 770-3	• 0,1 ... 400 μ A AC/DC
Messbereich Widerstand	testo 770-1	0,1 Ω ... 40 M Ω	testo 770-2	0,1 Ω ... 40 M Ω	testo 770-3	• 0,1 Ω ... 60 M Ω
Messbereich Frequenz	testo 770-1	0,001 Hz ... 10 kHz	testo 770-2	0,001 Hz ... 10 kHz	testo 770-3	0,001 Hz ... 10 kHz
Messbereich Kapazität	testo 770-1	0,001 μ F ... 100 μ F	testo 770-2	0,001 μ F ... 100 μ F	testo 770-3	• 0,001 μ F ... 60000 μ F
Messbereich Temperatur	testo 770-1	-	testo 770-2	• -20 ... +500 °C	testo 770-3	• -20 ... +500 °C
Anzeige (Counts)	testo 770-1	4000	testo 770-2	4000	testo 770-3	• 6000
Messkategorie	testo 770-1	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	testo 770-2	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	testo 770-3	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Zulassungen	testo 770-1	TÜV, CSA, CE	testo 770-2	TÜV, CSA, CE	testo 770-3	TÜV, CSA, CE
Normen	testo 770-1	EN 61326-1, EN 61140	testo 770-2	EN 61326-1, EN 61140	testo 770-3	EN 61326-1, EN 61140

• Wesentliche Unterschiede der Modelle