



NAVODILA ZA UPORABO

Toplozračna pištola Brüder Mannesmann
M49500, 2.000 W, 350/550 °C, 300/500
l/min

Kataloška št.: 08 29 12

Kazalo

1. Varnostna navodila	2
2. Tehnični podatki	2
3. Namen uporabe	3
4. Predstavitev naprave	3
5. Uporaba toplozračne pištrole	3
6. Odstranjevanje barve in laka	4
7. Opombe	5
8. Vzdrževanje	5
9. Odstranjevanje	5
Garancijski list	6

1. Varnostna navodila

1. Prepričajte se, da je orodje priklopljeno na napetost, ki je označena na imenski tablici.
2. Nikoli ne uporabljajte toplozračne pištrole kot sušilec za lase.
3. Nikoli ne usmerite vročega zraka proti ljudem ali živalim.
4. Nikoli ne uporabljajte toplozračne pištrole blizu vnetljivih materialov ali plinov.
5. Nikoli ne ovirajte tok vročega zraka z blokiranjem ali prekrivanjem zračne odprtine.
6. S šobo se ne dotikajte površine, med uporabo ali takoj po uporabi pištrole.
7. Pazite da bo ročaj pištrole suh, čist, brez olja in maščob.
8. Vedno postavite pištolo v pokončen položaj ali jo obesite s pomočjo priročnega obešala.
9. Ne uporabljajte pištrole na dežju ali v zelo vlažnem okolju.
10. Nikoli ne drezajte v notranjost vroče šobe.
11. Ne držite pištrole za napajalni kabel ali vlecite kabel iz električne vtičnice.
12. Vedno pustite da se pištola popolnoma ohladi, preden jo pospravite.
13. Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
14. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
15. Naprava in njena priključna vrstica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.

2. Tehnični podatki

Delovna napetost 230 V-, 50 Hz, 2000 W

Nastavitve temperature

Nizka 350 °C

Visoka 550 °C

Pretok zraka

Nizek 300 l/min

Visok 500 l/min

Neto teža 0,9 kg

Razred zaščite II

3. Namen uporabe

Uporabljajte samo za namene našete spodaj:

1. Za odstranjevanje barve in laka z vročim zrakom in strgalom.
2. Za odstranjevanje samolepilnih nalepk in okraskov.
3. Za rahljanje zarjavelih ali preveč zategnjenih matic in kovinskih vijakov.
4. Za odmrzovanje zamrznjenih cevi, zamrznjenih ključavnic, žabic. **Opozorilo:** Ne poskušajte odtajevati plastičnih cevi.
5. Za posvetlitev naravnega lesa z lesenimi površinami pred odstranjevanjem madežev ali lakiranjem.
6. Za mehčanje starega kita pred odstranjevanjem in zamenjavo.
7. Za sušenje mokrega, poškodovanega lesa pred polnjenjem s spojino in popravilom.
8. Za varjenje PVC folije, za zaščito embalaže.
9. Za voskanje in razvoskanje smuči.
10. Za varjenje polivinilskih žičnih spojev.
11. Za mehko spajkanje.

4. Predstavitev naprave



- A Odprtina za dodatne šobe
- B Toplotna zaščita
- C Dve stikali za nadzor hitrosti
- D Prezračevalna odprtina

5. Uporaba toplozračne pištrole

Ta izdelek je zelo lahek in preprost za uporabo. Regulacija toplote vam omogoča nastavitve nizke ali visoke delovne temperature. Pred priključitvijo na električno napetost se prepričajte da je stikalo za vklop/izklop izklopljeno.

Ko ste pripravljeni na delo obrnite stikalo na vklopljeno in nastavite na želeno temperaturo. Počakajte minuto ali dve da naprava doseže nastavljen temperaturo.

Toplozračna pištola je oblikovana z vgrajenim stojalom tako, da jo lahko postavite samo v pokončen položaj na katerokoli ravno površino. Tako imate obe roki prosti za enostavno oblikovanje kalupov.

6. Odstranjevanje barve in laka

Vključite pištolo in počakajte da doseže delovno temperaturo.

Držite šobo 7 do 10 cm stran od barve, ki jo želite odstraniti. Po kratkem času se bo barva zmeščala in začeli se bodo delati mehurji. Ne pregrevajte barve ker bo to povzročalo zažganine in posledično bo barvo težje odstraniti. Kadar odstranjujete barvo vedno uporabljajte zaščito za oči.

Barvo odstranjujte v smeri od zgoraj navzdol. Barvo odstranjujte s strgalom z gladkimi črtami, segrevajte površino pred strgalom, tako da premikate pištolo rahlo od ene do druge strani. Če je barva pravilno ogreta lahko tudi debele plasti barve odstranite z enim potegom. Barva je odstranjena v trahih enake dolžine kot je strgalo.

Redno čistite robove strgala da bo ostalo čisto in ostro, in da preprečite kopičenje barve na rezilu. Odstranite barvo takoj ko se zmešča, ker se lahko spet hitro ohladi.

Oblikovane ali profilirane površine lahko, po mehčanju barve s curkom vročega zraka, odstranite z žično krtačo.

Površine, ki jih ne boste segrevali, prekrijte z negorljivo prevleko. Nikoli ne usmerjajte vroč zrak na okna ali druge steklene površine.



Opozorilo: Hlapi svinčene barve so zelo škodljivi. Vedno zagotovite primerno zračenje kadar delate znotraj.

7. Opombe

- Nikoli ne uporabljajte toplozračne pištole v kombinaciji s kemičnim odstranjevalcem.
- Očistite suho barvo ali lak s šobe in strgala po uporabi. Lahko se vžge.
- Uporabljajte samo v dobro zračenih prostorih.
- Opilki in ostanki iz barve na osnovi svinca so strupeni.

8. Vzdrževanje



Opozorilo: Za čiščenje ne uporabljajte mineralnega terpentinovega olja, razredčila, bencina in podobnih substanc.

- Vedno pustite da se pištola popolnoma ohladi, preden jo pospravite.
- Odklopite napravo kadar ni v uporabi.
- Očistite vsak nakopičen prah. Skrbite da bo odprtina za prezračevanje in odzračevanje čista.



Opozorilo: Da zagotovite varnost in zanesljivost mora vsa popravila opraviti avtoriziran servisni center ali drug za to usposobljen serviser.

9. Odstranjevanje

V primeru, da je bilo orodje veliko v uporabi in ga je potrebno zamenjati, ali pa ga ne boste več uporabljali, prosimo razmislite o okolju. Električna in elektronska oprema ne sodi v gospodinjske odpadke. Namesto tega je lahko reciklirana v prid okolju. Pozanimajte se pri vašem prodajalcu naprav BRÜDER MANNESMANN.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Toplozračna pištola Brüder
Mannesmann M49500, 2.000 W, 350/550 °C,
300/500 l/min
Kat. št.: 08 29 12

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.