

SUB-50

SUB-50 aktive Basswelche

Variable Übergangsfrequenzen 50-80-120 Hz / 12 dB

Verbinden sie das rote Kabel mit + 12V und das schwarze mit Fahrzeugmasse. INPUT wird mit dem Cinchausgang des Radios oder des Verstärkers verbunden. OUTPUT wird mit dem VerstärkerCincheingang verbunden.

Mit dem Schalter 50-80-120 stellen Sie die gewünschte Übergangsfrequenz ein.

SUB-50 active bass crossover

variable cross-over frequencies 50-80-120 Hz / 12 dB

Connect the red cable with + 12V and the black with vehicle mass. INPUT is connected with the RCA line out of the radio or the amplifier. OUTPUT is connected with the amplifier RCA input.

With the switch 50-80-120 you select the desired cross-over frequency.

Filtre actif de basses SUB-50

Fréquences de coupure réglables à 50-80-120 Hz. 12 dB/oct.

Reliez le câble rouge à + 12V et le noir à la masse du véhicule. INPUT est relié au câble RCA venant de la radio ou de l'amplificateur. OUTPUT est relié à l'entrée RCA de l'amplificateur. Avec le commutateur 50-80-120 vous choisissez la fréquence de coupure désirée.

SUB-50 actieve basfrequenties

50-80-120 Herz / 12 dB van de oversteekplaats veranderlijke oversteekplaats

Verbind zij de rode kabel aan + 12V en de zwarte met voorruitmassa. De INPUT wordt verbonden aan de lijn RCA uit de radio of de versterker. De OUTPUT wordt verbonden aan de versterkerRCA input.

Met schakelaar 50-80-120 selecteert u de gewenste oversteekplaatsfrequentie.

Sinuslive


the german speaker engineers



Radio



RCA Stereo out



RCA stereo in



Amplifier

www.sinuslive.com