






1a




2a




3a



4



5a



S

1 Förberedelse för användning

a Ta bort plasten och sätt i batteriet.

2 Länka din sändare till en mottagare

Ställ in mottagaren i länkningsläget, följ anvisningarna i mottagarens bruksanvisning.

a Tryck på en av knapparna på vänster sida som du vill länka (A, B, C, D). Mottagarens lysdiod ska då inte lysa.

3 Använda en mottagare

a Tryck på vänster respektive höger knapp (A, B, C, D) för att sätta på och stänga av alla mottagare separat. Tryck på knapparna "I" och "O" på huvudenheten för att sätta på och stänga av alla mottagare samtidigt.

4 (Tillval) Använda en dimmermottagare

a Tryck på knappen "I" för att sätta på dimmern på den senast använda nivån.
b Tryck på "O" för att stänga av dimmern.
c När dimmern är på: tryck lätt på "I" för att dämpa belysningen, tryck på "I" igen för att stoppa dämpningen.

5 Avlänka en länk

Ställ in mottagaren i länkningsläget, följ anvisningarna i mottagarens bruksanvisning.

a Tryck på en av knapparna på höger sida som du vill avlänka (A, B, C, D). Mottagarens lysdiod ska då inte lysa.

NO

1 Klargjøring for bruk

a Fjern plasten og sett inn batteriet.

2 Tilkobling din sender til en mottaker

Skift mottakeren din i koblings-modus, følg brukermanualen til mottakeren.

a Trykk på en bryter på venstre side som du ønsker å forbinde (A, B, C, D). Med dette er LED-lyset til mottakeren av.

3 Drift av en mottaker

Trykk venstre og høyre brytere (A, B, C, D) for å slå alle mottakerne av og på hver for seg. Trykk på "I"- og "O"-bryter på masterenheten for å slå på eller av alle mottakerne på en gang.

4 (Alternativt) Drift av en dimmer-mottaker

a Trykk på "I"-knappen for å slå på dimmeren på sist innstilte dimmernivå.
b Trykk på "O" for å slå av dimmeren.
c Når dimmeren er slått på: trykk kort på "I" for å dimme lyset; Trykk en gang til på "I" for å stoppe dimmingen.

5 Frakobling av en link

Skift mottakeren din i koblings-modus, følg brukermanualen til mottakeren.

a Trykk på en bryter på høyre side som du ønsker å frakoble (A, B, C, D). Med dette er LED-lyset til mottakeren koblet ut.

GR

1 Προετοιμασία χρήσης

a Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα και εισάγετε τη μπαταρία.

2 Σύνδεση του πομπού σας με δέκτη

Γυρίστε το δέκτη σας σε λειτουργία σύνδεσης, ακολουθήστε τις οδηγίες του χειριδίου του δέκτη.

a Πιέστε ένα από τα πλήκτρα της αριστερής πλευράς που θέλετε να συνδέσετε (A, B, C, D). Με αυτή την ενέργεια, απενεργοποιείται η LED του δέκτη.

3 Χειρισμός του δέκτη

a Πιέστε τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα (A, B, C, D) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε όλους τους δέκτες ξεχωριστά. Πιέστε τα κεντρικά πλήκτρα "I" και "O" για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε όλους τους δέκτες μαζί.

4 (Προαιρετικό) Χειρισμός δέκτη ροοστάτη

a Πιέστε "I" για ενεργοποίηση του ροοστάτη στο τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο.
b Πιέστε "O" για απενεργοποίηση του ροοστάτη.
c Όταν ο ροοστάτης είναι ενεργοποιημένος: πιέστε σύντομα "I" για να χαμηλώσετε την ένταση του φωτός. Πιέστε ξανά "I" για να σταματήσετε το χαμηλώνω της έντασης του φωτός.

5 Απενεργοποίηση σύνδεσης

Γυρίστε το δέκτη σας σε λειτουργία σύνδεσης, ακολουθήστε τις οδηγίες του χειριδίου του δέκτη.

a Πιέστε ένα από τα πλήκτρα της δεξιάς πλευράς που θέλετε να αποσυνδέσετε (A, B, C, D). Με αυτή την ενέργεια, απενεργοποιείται η LED του δέκτη.

CZ

1 Příprava k použití

a Sejměte umělou hmotu a vložte baterii.

2 Spárování vysílače s přijímačem

Přepněte váš přijímač do režimu párování, postupujte dle příručky k přijímači.

a Stiskněte tlačítko na levé straně, které chcete spárovat (A, B, C, D). V této chvíli nebude LED dioda na přijímači svítit.

3 Manipulace s přijímačem

a Stiskněte levá a pravá tlačítka (A, B, C, D) a zapněte a opět vypněte postupně všechny spínače. Na hlavním spínači stiskněte tlačítka „I“ a „O“, najednou zapnete a vypnete všechny přijímače.

4 (Volitelně) Manipulace s přijímačem stmívače

a Stiskem tlačítka „I“ zapnete stmívač na poslední nastavenou tlumenou úroveň.
b Stiskem „O“ stmívač vypnete.
c Jakmile je stmívač zapnut: krátce stiskněte „I“ pro stmívání světla; Opětovným stiskem „I“ stmívání zastavíte.

5 Zrušení párování

Přepněte váš přijímač do režimu párování, postupujte dle příručky k přijímači.

a Stiskněte tlačítko na pravé straně, u kterého chcete zrušit párování (A, B, C, D). V této chvíli nebude LED dioda na přijímači svítit.

H

1 Használat előtt

a Távolítsa el a műanyagot, majd helyezze be az elemet.

2 Transzmitter összekapcsolása a vevőegységgel

Kapcsolja a vevőegységet kapcsolás módba, kövesse a vevőegység használati utasításának pontjait.

a Nyomjon meg a bal oldalon egy gombot, amelyet össze akar kapcsolni (A, B, C, D). Ezzel a vevőegység LED jelzése kialszik.

3 Vevőegység működtetése

a Nyomja meg a job és bal oldali gombokat (A, B, C, D), hogy külön-külön be- és kikapcsolja a vevőegységeket. Nyomja meg az "I" és az "O" gombokat a főegységen, hogy valamennyi vevőegységet egyszerre be- vagy kikapcsoljon.

4 (Opcionális) A homályosító vevőegység működtetése

a Nyomja meg az "I"-t a homályosítón az előző homályosítási beállításához.
b Nyomja meg az "O"-t a homályosító kikapcsolásához.
c Amikor a homályosító be van kapcsolva: röviden nyomja meg az "I"-t a fény homályosításához; Nyomja meg az "I"-t újra a homályosítás megállításához.

5 Összekapcsolás megszüntetése

Kapcsolja a vevőegységet kapcsolás módba, kövesse a vevőegység használati utasításának pontjait.

a Nyomjon meg a job oldalon egy gombot, amelyet szét akar kapcsolni (A, B, C, D). Ezzel a vevőegység LED jelzése kialszik.

RO

1 Pregătirea pentru utilizare

a Se scoate plasticul și se introduc bateriile.

2 Conectarea/Deconectarea transmițătorului la/de la receptor

Comutați receptorul la modul de conectare, urmăriți manualul receptorului.

a Apăsati un buton din partea stângă pe care vreți să-l conectați (A, B, C, D). Led-ul receptorului este oprit.

3 Utilizarea receptorului

a Apăsati butoanele din stânga și dreapta (A, B, C, D) pentru a porni și a opri separat receptoarele. Apăsati butoanele "I" și "O" de pe comutatorul principal pentru a porni și a opri receptoarele concomitent.

4 Utilizarea receptorului de atenuare (Opțional)

a Apăsati pe butonul "I" pentru a porni atenuatorul de pe ultimul nivel de setare a atenuării.
b Apăsati pe "O" pentru a opri atenuatorul.
c Când atenuatorul este pornit: apăsați scurt pe "I" pentru a diminua lumina; Apăsati pe "I" din nou pentru a opri atenuarea.

5 Deconectarea unei legături

Comutați receptorul la modul de conectare, urmăriți manualul receptorului.

a Apăsati un buton din partea dreaptă pe care vreți să-l conectați (A, B, C, D). Led-ul receptorului este oprit.