

Type Standard



Spannung 28 V
Voltage

Strom 5 A - 30 A
Current

Ausschaltvermögen 200 A – 300 A
Breaking Capacity



Spezifikation / *Specification:*

Manuelle Rückstellung (Typ III) /
Manual reset type (Type III)

Einpoliger thermischer Schutzschalter /
Single pole temperature circuit breaker

Prüfnorm / *Testing standards:*

SAE J553 Type III

Temperaturbereich / *Operating temperature:*

-40°C (-40°F) bis / to 85°C (185°F)

Lagerung / *storage:*

-40°C (-40°F) bis / to 125°C (260°F)

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:*

100 St. im Polybeutel / *100 pcs. in polybag*

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I	U [V]	I _{BC} [A]	Farbcode / Color code
340.024–Manual Reset	5 A	28	100	Hellbraun / Tan
340.025–Manual Reset	7,5 A	28	100	Moosgrün / Moss green
340.027–Manual Reset	10 A	28	100	Röt / Red
340.029–Manual Reset	15 A	28	150	Blau / Blue
340.031–Manual Reset	20 A	28	200	Gelb / Yellow
340.032–Manual Reset	25 A	28	300	Weiß / White
340.033–Manual Reset	30 A	28	300	Grün / Green

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungsstrom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:
2 · I _N	t _{min} / t _{max} Auf Anfrage
4 · I _N	t _{min} / t _{max} /
10 · I _N	t _{min} / t _{max} On Request

TRIP TIME VS. PERCENT OF RATED CURRENT

