

# PACT V1-21-44-100-5A-05-15

Obj.č.: 2902548


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2902548>

Trubkový proudový měnič, primární proud 100 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 0,5; jmenovitý výkon 1,5 VA

## Údaje

EAN	 4 046356 662970
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85043129
Váha brutto v kusech	0,20 kg

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
28.04.2011


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Vstupní data

Jmenovitá frekvence: Standardní měnič	50 Hz ... 60 Hz
Jmenovitý výkon	1,5 VA
Primární jmenovitý proud $I_{pn}$	0 A ... 100 A
Sekundární jmenovitý proud $I_{sn}$	5 A AC

### Obecná data

Typ měniče	Trubicový měnič
Třída	0,5
Schopný kalibrace	ne
Primární kruhový vodič (průměr)	21 mm
Šířka	30 mm
Výška	66 mm
Hloubka	44 mm
Šířka při alternativní montáži	44 mm
Výška při alternativní montáži	66 mm
Hloubka při alternativní montáži	30 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 40 °C
Izolační pevnost	1 kV
Normy/předpisy	IEC 60044-1
Barva	černá
Materiál pouzdra	Polyamid PA zesílený skelným vláknem

### Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Výkres/schéma

Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.