Výtah z online katalogu

# PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1

Obj.č.:: 2277064



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277064

Násuvný proudový měnič, primární proud 100 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 305273 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85043129 |
| Váha brutto v kusech | 0,2722 kg |
| Informace v katalogu | Strana 214 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 05.12.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Vstupní data

| | |
|---|---|
| Tepelný jmenovitý krátkodobý proud | $I_{th}$ = 60 * $I_n$ |
| Jmenovitý rázový proud | $I_{dyn}$ = 2,5 * $I_{th}$ |
| Jmenovitá frekvence: Standardní měnič | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nadproud-mezní faktor | FS 5 |
| Jmenovitý výkon | 2,5 VA |

| | |
|---|---|
| Primární jmenovitý proud $I_{pn}$ | 0 A ... 100 A |
| Sekundární jmenovitý proud $I_{sn}$ | 5 A AC |

**Obecná data**

| | |
|---|---|
| Typ měniče | Nástrčný měnič proudu |
| Třída | 1 |
| Schopný kalibrace | ne |
| Primární kruhový vodič (průměr) | 28 mm |
| Primární kruhový vodič (šířka) | 30 mm |
| Primární kruhový vodič (výška) | 15 mm |
| Primární kruhový vodič (šířka) | 20 mm |
| Primární kruhový vodič (výška) | 20 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 60 mm |
| Šířka při alternativní montáži | 60 mm |
| Výška při alternativní montáži | 80 mm |
| Hloubka při alternativní montáži | 30 mm |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 40 °C |
| Izolační pevnost | 1 kV |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Normy/předpisy | IEC 60044-1 |
| Barva | černá |
| Materiál pouzdra | Polyamid PA zesílený skelným vláknem |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 2276638 | PACT-FAST-MNT-W16-L40 | Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 40 mm, přídržná spona: 16 mm |
| 2276641 | PACT-FAST-MNT-W16-L65 | Rychloupevnění měniče umožňuje bleskovou montáž měniče proudu PACT na přípojnici. Instalaci lze provést jednoduše silou prstu - kompletně bez použití nářadí. Fixační kolíky: 65 mm, přídržná spona: 16 mm |

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.