

**VPK EX (Ex záslepky v plastu)
VP 7-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP 7-EXE SW
Objednací číslo	1719280000
Verze	VPK EX (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, PG 7, 8 mm, IP66, IP68, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190352530
Mnž.	100 ks

VPK EX (Ex záslepky v plastu) VP 7-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	12 mm	Délka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	1,39 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	15 mm	Délka závitu	8 mm
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál		Poznámka: třída ochrany	IP 54 v souladu s EN 60529, minimální bez plochého těsnění; IP 66 v souladu s EN 60529, minimální bez plochého těsnění; IP 68 v souladu s EN 60529, s plochým těsněním; Kromě 2D aplikace podle Ex-Certifikátu; pro IP 66 je potřeba ploché těsnění.
	Polyamid		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stupeň krytí	IP54, IP66	Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68
Vnější závit	PG 7		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e II, Ex tD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX LCI 08.0035X		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-12	eClass 7.1	27-14-91-12
eClass 8.1	27-14-91-12	eClass 9.1	27-14-44-35
eClass 9.0	27-14-44-25		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

VPK EX (Ex záslepky v plastu) VP 7-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

