


RAD-PIG-EF316-N-SMA

Obj.č.: 2867694


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2867694>

Kabel pro adaptér, Pigtail 30 cm N (zdiřka) -> SMA (zástrčka), vstupní útlum □ 1,5 dB při 2,4 GHz; impedance 50 ohm;

Údaje

EAN	 4 017918 939069
Balení	1 ks
Celní tarif	85442000
Váha brutto v kusech	0,0459 kg
Informace v katalogu	Strana 465 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.10.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Přípojka 1	Konektorová přípojka
Způsob připojení	SMA (zástrčka)
Přípojka 2	Konektorová přípojka
Způsob připojení	N (zdiřka)
Typ kabelu	EF 316

Kabel, tlumení	ca. 1,5 dB/m
	cca 0,83 dB/m při 900 MHz
	cca 1,27 dB/m při 1,8 GHz
	cca 1,52 dB/m při 2,4 GHz
	cca 2,48 dB/m při 5 GHz
Délka kabelu fix.	30 cm
Vnější plášť, materiál	RADOX®(LSFH)
Vnější průměr	2,50 mm
nejmenší poloměr ohybu	12,50 mm
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.