


# FLKM-PA-D37/HW/C300

Obj.č.: 2322029


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322029>

Čelní adaptér VARIOFACE, pro Honeywell C300, Series C I/O, max. připojitelných 1 x 16 kanálů (37pólový konektor D-SUB)

## Údaje

EAN	 4 046356 448253
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,104 kg
Informace v katalogu	Strana 220 (IF-2011)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
30.03.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Zásuvkový konektor druhu připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet zásuvkových konektorů	1
Počet pólů zásuvkových konektorů	37

Počet pólů	37
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu) 4 A (na přípojku, napájení přes samostatný zdroj napětí)
Normy/předpisy	ČSN EN 50178 IEC 60664 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Výkres/schéma

Schéma zapojení




Schéma připojení FLKM-PA-D37/HW/C300

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.