


FL LCX PIG-EF142-N-N

Obj.č.: 2700677


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700677>

Anténní kabel jako příslušenství pro vlnovod s unikající vlnou, 1 m dlouhý; N(zástrčka)-N(zástrčka), tlumení cca 0,93 dB/m při 2,4 GHz a 1,6 dB při 5 GHz

Údaje

EAN	 4 046356 619578
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85442000
Váha brutto v kusech	0,0899 kg
Informace v katalogu	Strana 58 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.09.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Typ kabelu

Typ kabelu	EF 142
Kabel, tlumení	cca. 0,93 dB/m při 2,4 GHz

Vnější plášť

Vnější plášť, materiál	RADOX®(LSFH)
------------------------	--------------

Mechanické vlastnosti

stálý poloměr ohnutí	30 mm
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 105 °C

Všeobecné údaje

Impedance	50 Ω
Způsob připojení	N (zástrčka)
	N (zástrčka)

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.