


PSI-CAB-GSM/UMTS-10M

Obj.č.: 2900981

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900981>

GSM/UMTS anténní kabel, 10 m délka; SMA (zástrčka) -> SMA (zdiřka), impedance 50 ohmů

Údaje

EAN	 4 046356 568890
Balení	1 ks
Celní tarif	85442000
Váha brutto v kusech	0,513 kg
Informace v katalogu	Strana 432 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
09.03.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Přípojka 1	Konektorová přípojka
Způsob připojení	SMA (zástrčka)
Přípojka 2	Konektorová přípojka
Způsob připojení	SMA (zdiřka)

Kabel, tlumení	cca. 0,23 dB/m při 850 MHz
	cca 0,24 dB/m při 900 MHz
	cca 0,35 dB/m při 1,8 GHz
	cca 0,39 dB/m při 2,1 GHz
Délka kabelu fix.	10 m
Vnější plášť, materiál	LSFH
Vnější průměr	5,50 mm
nejmenší poloměr ohybu	82,00 mm
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.