

DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1

Obj.č.: 1723515

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1723515>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 20 A, Počet pólů: 6, Měřitko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	 4 046356 122511
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,026 kg

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
20.01.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřitko rastru	7,62 mm
Rozměr a	38,1 mm
Počet pólů	6

Technická data

Rodina výrobků	DFK-PC 4/...-GF
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	20 A
Jmenovité napětí U _N	400 V

Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	35 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	35 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, GL, LR

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.