

PST 1,3/ 7-5,0 GY VPE100

Obj.č.: 1701239

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701239>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Počet pólů: 7, Měřítka rastru: 5 mm, Barva: šedá, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	 4 046356 520539
Balení	100 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00123 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
20.07.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	30 mm
Počet pólů	7

Technická data

Rodina výrobků	PST 1,3/..-V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Jmenovité napětí U _N	250 V
Barva	šedá

Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	16 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, SEV, CCA

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.