

PST 1,3/24-5,0

Obj.č.: 1935624

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1935624>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 24, Měřítka rastru: 5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Napětí a proud jsou závislé na použité zástrčné svorce.

Údaje

EAN	 4 017918 920555
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00398 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	2,8 mm
Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	115 mm
Počet pólů	24

rozměry kolíku	1,3 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,5 mm

Technická data

Rodina výrobků	PST 1,3/..-V
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A (V závislosti na použité zástrčce)
Jmenovité napětí U_N	250 V
Zatěžovací proud maximální	12 A (V závislosti na použité zástrčce)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	16 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


CSA, cULus Recognized, GOST, SEV, CCA

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.