

**Příslušenství
HDC HP 250 SHOCKPROTEC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
Objednací číslo	1120130000
Verze	Příslušenství, Šroubové připojení, Velikost: 250
GTIN (EAN)	4032248901487
Mnž.	1 ks

Příslušenství HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	37 mm	Délka (v palcích)	1,457 inch
Čistá hmotnost	2 g	Průměr	12,3 mm

Teploty

Provozní teplota, max.	120 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
------------------------	--------	------------------------	--------

Všeobecné údaje

Barevný	Černá	Materiál	PA 66 GF 30, Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Typ připojení	Šroubové připojení	Řada	HighPower

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Ochrana proti dotyku
Typ připojení	Šroubové připojení		

General data

Velikost	250
----------	-----

Material

Izolační materiál	Polyamid s optickými vlákny	Barevný	Černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PA 66 GF 30, Nerezavějící ocel, odolávající rzi

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.1	27-44-01-92	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP