

**RS
FTA-C300-32DIOHV-S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Digitální vstup/výstup, přímá FTA pro Honeywell C300 IOTA.

Pasivní rozhraní (FTA) pro připojování Honeywell C300 digitální IOTA.

- Jasně značení: Stejný konektor a pozice na FTA i na IOTA.
- Světelná kontrolka (LED) signalizuje pozici přepínače.
- Možnost napájení IOTA přes FTA (chráněno pojistkou).
- Ochrana kanálu pojistkou (volitelná).
- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FTA-C300-32DIOHV-S
Objednací číslo	1221550000
Verze	Rozhraní, RS
GTIN (EAN)	4050118005103
Mnž.	1 ks

**RS
FTA-C300-32DIOHV-S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	216 mm	Délka (v palcích)	8,504 inch
Šířka	87 mm	Šířka (v palcích)	3,425 inch
Výška	65 mm	Výška (v palcích)	2,559 inch
Čistá hmotnost	403 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25...50 °C	Skladovací teplota	-40...60 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Stavový displej LED kanálu	Ne	Typ testovacího bodu	Ne
Pojistka kanálu	Ne	LED stav napětí napájení	žlutá
Pojistka napájení	630 mA		

Údaje o připojení

Připojení k řídicí straně SLDV-THR 5.08

Jmenovité údaje

Provozní napětí ≤ 250 V AC Max. proud na kanál 1 A

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2 kV
Napětí při zkoušce izolace	1,2 kVAC		

Připojovací pole

Rozsah upnutí, min. 0,13 mm² Rozsah upnutí, max. 6 mm²

Připojení napájení

Upínací rozsah, min. 0,13 mm² Upínací rozsah, max. 6 mm²

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780	eClass 6.2	27-24-22-04
eClass 7.1	27-14-11-52	eClass 8.1	27-14-11-52
eClass 9.1	27-24-22-16	eClass 9.0	27-14-11-52

Datový list**RS**
FTA-C300-32DIOHV-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

RS FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

