

**FTA-C300-32DIOHV-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Digitální vstup/výstup, přímá FTA pro Honeywell C300 IOTA.

Pasivní rozhraní (FTA) pro připojování Honeywell C300 digitální IOTA.

- Jasné značení: Stejný konektor a pozice na FTA i na IOTA.
- Světelná kontrolka (LED) signalizuje pozici přepínače.
- Možnost napájení IOTA přes FTA (chráněno pojistkou).
- Ochrana kanálu pojistkou (volitelná).
- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby.

**Všeobecné objednáací údaje**

K dispozici do	2014-05-20
Typ	FTA-C300-32DIOHV-Z
Objednáací číslo	<a href="#">1221560000</a>
Verze	
GTIN (EAN)	4050118005073
Mnž.	1 ks

## FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Délka	216 mm	Délka (v palcích)	8,504 inch
Šířka	87 mm	Šířka (v palcích)	3,425 inch
Výška	65 mm	Výška (v palcích)	2,559 inch
Čistá hmotnost	375 g		

## Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25...50 °C	Skladovací teplota	-40...60 °C

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Obecné údaje

Stavový displej LED kanálu	Ne	Typ testovacího bodu	Ne
Pojistka kanálu	Ne	LED stav napětí napájení	žlutá
Pojistka napájení	630 mA		

## Údaje o připojení

Připojení k řídicí straně SLDV-THR 5.08

## Jmenovité údaje

Provozní napětí ≤ 250 V AC Max. proud na kanál 1 A

## Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2 kV
Napětí při zkoušce izolace	1,2 kVAC		

## Připojovací pole

Rozsah upnutí, min. 0,13 mm<sup>2</sup> Rozsah upnutí, max. 2,5 mm<sup>2</sup>

## Připojení napájení

Upínací rozsah, min. 0,13 mm<sup>2</sup> Upínací rozsah, max. 2,5 mm<sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002780
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 9.1	27-24-22-16	eClass 9.0	27-14-11-52

**Datový list****FTA-C300-32DIOHV-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

## FTA-C300-32DIOHV-Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Nákresy

