

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-SFP-1GLSXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



- Podporuje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Splňuje IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet SPFs)
- Splňuje IEEE 802.3u (Gigabit Ethernet SPFs)
- Symetrické LVPECL I/Os (Gigabit Ethernet SPFs)
- Symetrické PECL I/Os (Fast Ethernet SPFs)
- TTL indikátor detekce signálu
- Připojitelné za provozu (hot pluggable)
- Laserový výrobek třídy 1, odpovídá normě EN 60825-1

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-SFP-1GLSXLC
Objednací číslo	124150000
Verze	SFP modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, LC konektory, 2 km
GTIN (EAN)	4050118029314
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-SFP-1GLSXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 25 g

Gigabitový Ethernet na optických vláknech

Citlivost příjmu Gigabit Ethernet	-19 dBm	Max. TX Gigabit Ethernet	-1 dBm
Min. TX Gigabit Ethernet	-9 dBm	Možnosti připojení Gigabit Ethernet	10 dB
Systémová rezerva Gigabit Ethernet		Typické vzdálenosti Gigabit Ethernet	2 km (62,5/125 µm, 750 MHz*km při 1310 nm, kabel z optických vláken s multimode)
	-3 dBm		
Vlnová délka gigabitové sítě Ethernet	1 310 nm		

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)		

Rozhraní

Ethernetové porty 1 Zásuvný konektor Duplex-LC

Shoda a schválení EMC

Odeslat použití DNV-GL Zabezpečení UL, TÜV

Záruka

Časový interval 3 roky

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.1	27-44-02-92	eClass 9.0	27-44-03-92

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNV-GL certificate](#)
[EU Declaration of Conformity](#)