

SAISW-M16-6/9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory M16 umožňují přenos obrovského množství energie a již řadu let se podle nich řídí standard trhu. Pájené připojení poskytuje vysokou hustotu kontaktů na malé ploše. S touto technologií se odizolovaný vodič připájí ke kontaktům, čímž se docílí dobré elektrické vodivosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAISW-M16-6/9
Objednací číslo	1304380000
Verze	Zástrčky vyrobené podle specifikace zákazníka, M 16, pin, 90°
GTIN (EAN)	4050118103618
Mnž.	1 ks

SAISW-M16-6/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 37 g

Teploty

Provozní teplota, max. 85 °C Provozní teplota, min. -40 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 500	Hlavní materiál krytu	PA
Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	5 A	Kabelové vývodky	PG 9
Kódování	žádná	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu	Ag (stříbro)	Počet pólů	6
Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	6 mm
Průřez připojení max.	0,5 mm ²	Průřez připojení min.	0,14 mm ²
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP40	Typ připojení	Pájené připojení
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002636	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-01-01
eClass 8.1	27-44-01-01	eClass 9,1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)
 Uživatelská dokumentace [Manual](#)