

HDC pouzdra HDC 24B KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC 24B KBU 1PG21G
Objednávací číslo	1661720000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, Spojka - kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418274
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 24B KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2,165 inch
Výška	65 mm	Výška (v palcích)	2,559 inch
Čistá hmotnost	328 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	120 mm	Kabelový vstup	se závitů
Výška pouzdra B	65 mm	Šířka pouzdra C	43 mm

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Spojka - kryt
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	se závitů	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Typ	spojovací nástavec
Těsnění	NBR	Velikost	8
Velikost kabelových vstupů	PG 21	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne	Vnitřní závit	PG 21

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	spojovací nástavec	Kabelový vstup	se závitů

General data

Velikost kabelových vstupů	PG 21	Typ zámku	Boční uzamykací svorka
Velikost	8	Stupeň krytí	IP65

Material

Barevný Šedá

Datový list

**HDC pouzdra
HDC 24B KBU 1PG21G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1661720000 HDC 24B KBU 1PG21G STP Blatt 1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**HDC pouzdra
HDC 24B KBU 1PG21G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy