

**HDC pouzdra
HDC 24B DMDQ 4B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B DMDQ 4B0
Objednací číslo	1665650000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně
GTIN (EAN)	4008190422677
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	43 mm	Šířka (v palcích)	1,693 inch
Výška	22,5 mm	Výška (v palcích)	0,886 inch
Čistá hmotnost	87 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	120 mm	Kabelový vstup	Pro vrchní části krytů
Výška pouzdra B	22 mm	Šířka pouzdra C	43 mm

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Kryt horní části pouzdra
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na horní straně	Horní část/dolní část/víčko	Kryt
Kabelový vstup	Pro vrchní části krytů	Typ	Kryt
Těsnění	NBR	Velikost	8
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Kryt	Kabelový vstup	Pro vrchní části krytů

General data

Typ zámku	Boční uzamykací svorka	Velikost	8
Stupeň krytí	IP65		

Material

Barevný Šedá

HDC pouzdra HDC 24B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1665650000 HDC 24B DMDQ 4BO STP Blatt_1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

**HDC pouzdra
HDC 24B DMDQ 4B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy