SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdířek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M
Objednací číslo	1791453400
Verze	Pasivní rozvaděč senzor / aktor, Verze krytu, 34 m, Ne
GTIN (EAN)	4032248221158
Mnž.	1 ks

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	3 372 g

Teploty

Provozní teplota	-

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Kabelové vývodky	M 20	Výstup rozvaděče	Verze krytu

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot	4 A

Technické údaje kabelu

Délka kabelu	34 m	Počet pólů	4

Všeobecné technické údaje

Počet pólů	4	Závažnost znečištění	3
LED	Ne		

Údaje o materiálu

Materiál rozvaděče	Plast	Materiál kontaktu	CuZn

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9,1	27-44-01-08
eClass 9.0	27-44-01-08		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN