

**Vložka
MCP EP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Plotter MCP Basic 2 je flexibilní a přenosné řešení, které vám umožní tisknout štítky na místě, snadno a rychle.

MCP Basic je vhodný pro označování malého počtu položek, částí štítků a pro zpracování zbytků.

Malý, prostorově úsporný plochý plotter

- Montážní deska na 3 MultiCard, snadné umístění MultiCard podložek
- Volitelně k dispozici jsou montážní desky pro SlimFix velikosti 4 až 6, a pro štítky
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

MCP Plus završuje systém označení a koncept MultiCard společnosti Weidmüller. Její automatický systém skladování per umožňuje jejich ukládání přímo na plotru a speciální těsnicí kroužky zabraňují vysychání hrotů. Ke značení kompletní řady našich MultiCard produktů jsou zapotřebí jen dvě montážní desky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MCP EP
Objednací číslo	1935130000
Verze	Vložka pro MC plotter
GTIN (EAN)	4032248593583
Mnž.	1 ks

**Vložka
MCP EP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	63 mm	Šířka (v palcích)	2,48 inch
Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0,197 inch
Hloubka	255 mm	Hloubka (v palcích)	10,039 inch
Čistá hmotnost	108 g		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	44-10-17-05
eClass 5.1	24-20-05-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.1	19-14-92-90	eClass 9.0	19-14-92-90

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda