

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Připojovací modul společnosti Weidmüller se hodí na opravy nebo prodlužování porušených instalačních kabelů bez kabelových rezerv a ve stísněných prostorech.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CCM
Objednací číslo	8808410000
Verze	Spojovací modul, Kat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
GTIN (EAN)	4032248505999
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	112 mm	Délka (v palcích)	4,409 inch
Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	157 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné informace

Připojení 1	IDC	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Spojovací modul	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	plně odstíněný kovový kryt	Kategorie	Kat.7 (ISO/IEC 11801)
Průměr pláště, min.	5,5 mm	Průměr pláště, max.	9,6 mm
Typ montáže		Stínění	Upevněné 360° stíněné připojení se samostatným zajištěním proti napínání
	Montáž na stěnu		
Stupeň krytí	IP20		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-11-52		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN