

IE-CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zkontrolujte svou Ethernetovou síť - přerušené vedení, zkratky, správné připojení, překřížené vodiče a rušivá napětí - jednoduše pomocí kabelové zkoušečky od společnosti Weidüller.

Vlastnosti:

- 7-segmentový displej
- pouze 185 g

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT
Objednací číslo	8808420000
Verze	Zkoušečka propojení pro datové kabely
GTIN (EAN)	4032248506002
Mnž.	1 ks

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5,512 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1,417 inch
Váha	185 g	Čistá hmotnost	417 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000305	ETIM 4.0	EC000305
ETIM 5.0	EC000305	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-09
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 7.1	27-20-11-09
eClass 8.1	27-20-11-09	eClass 9,1	27-20-03-90
eClass 9.0	27-20-11-08		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	Manual MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN