

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-OP-V04P-1S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů
ver.4 podle IEC 61076-3-106, plast

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-OP-V04P-1S
Objednací číslo	1045780000
Verze	Spojovací skříňka montovaná na stěnu, IP67, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248779963
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	82 g
----------------	------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Barevný	Černá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	PA	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Průměr pláště, max.	9,5 mm	Průměr pláště, min.	6 mm
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-92	eClass 9.0	27-44-02-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

