Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Objednací číslo	1085260000
Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 14 kov, bez nářadí, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248850525
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	46,58 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 14 kov, bez nářadí, PROFINET	Propojení	PROFINET
Materiál těsnění	EPDM	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průřez izolace, max.	1,6 mm
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Typ montáže	2 šrouby	Stínění	360° celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-01
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9,1	27-44-03-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení	c UL us LISTED
ROHS	Shoda

Datum vytvoření 18. července 2019 15:35:36 CEST

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	PROFINET Manufacturer's Declaration
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace

