

## GH 10P PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GH 10P PT6
Objednací číslo	<a href="#">1121980000</a>
GTIN (EAN)	4032248903023
Mnž.	10 ks

## GH 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Délka	181 mm	Délka (v palcích)	7,126 inch
Šířka	192 mm	Šířka (v palcích)	7,559 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Čistá hmotnost	399,5 g		

## Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...85 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

## Osvědčení

Institut (UL)



Č. osvědčení (UL)

E256877

## Všeobecné specifikace

Halogen	Ne	Izolační materiál	Polykarbonát, GF 10
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu
Barevný	Černá	Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA
Utahovací moment šroubů víka	2 Nm	Připojení krytu	Upevňovací oka

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	35-03-01-11
eClass 7.1	35-03-01-11	eClass 8.1	35-03-01-11
eClass 9.1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-01-90

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)Technické údaje [WSCAD](#)