

## Powerbox série PA

**Obj. č.: 31 08 78**

PA 802



310878



310880

**Obj. č.: 31 08 80**

PA 1002



310877



304393

**Obj. č.: 31 08 77**

PA 2802

**Obj. č.: 30 43 93**

PA 1202



310886

**Obj. č.: 31 08 86**

PA 1502

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup powerboxu série PA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbějte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Účel použití

Powerbox slouží k převodu elektrického signálu z výstupu zesilovače na zvukový signál a je určen pro připojení k výstupům reproduktorů nebo podobným zařízením.

## Vlastnosti

- Velice odolný 2-pásmový systém
- Bass reflex
- Subwooferové šasi se středovým reproduktorem
- Výškový reproduktor
- Odolný koberecový povrch
- Pevná přední mřížka
- Otvory pro manipulaci
- Ochranné rohy

## Instalace



Neumísťujte powerbox do blízkosti televizorů nebo počítačových monitorů. Hrozí nebezpečí rušení obrazu v důsledku magnetického pole vytvářeného reproduktory.

Powerbox umístěte na odpovídající stabilní povrch.

Pokud powerbox chcete umístit na vyvýšené místo, nebo pokud reproduktory vršíte na sebe, je třeba je patřičně zajistit pomocí vhodného a dostatečně dimezovaného montážního materiálu.

V případě pádu reproduktoru hrozí riziko vážného poranění osob. Z toho důvodu musí být powerbox instalován zkušeným odborníkem

- Umístěte Powerbox na požadované místo
- Nasměrujte zvukový výstup požadovaným směrem.

## Připojení



Při připojování powerboxu dejte pozor, aby připojovací kabel nebyl přerušený nebo poškozený ostrými hranami.

Reproduktory smí být připojeny pouze ke vhodným zvukovým výstupům ze zvukového zařízení určených pro reproduktory.

Ujistěte se, že je impedance a výkon powerboxu v souladu s výstupními parametry zesilovače, ke kterému má být připojen. V opačném případě může dojít k poškození reproduktorů nebo zesilovače.

Zesilovač, ke kterému má být powerbox připojen musí být v průběhu připojování vypnutý. Nenechávejte připojovací kabel ležet tak, aby o něj mohl někdo zakopnout.

- Připojte kladný výstup pro reproduktor ze zesilovače k červené nebo (+) označené svorce Powerboxu.
- Připojte záporný výstup pro reproduktor ze zesilovače k černé nebo (-) označené svorce Powerboxu.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do powerboxu. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Powerbox nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro powerboxu.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

	PA 802	PA 1002	PA 2802	PA 1202	PA 1502
Subwoofer	20 cm	25 cm	2 x 20 cm	30 cm	38 cm
Výškové reproduktory	1	2	2	2	4
Impedance ( $\Omega$ )	4	4	4	4	4
Frekv. rozsah (Hz)	40 – 20000	35 – 20000	30 – 20000	30 – 20000	25 – 20000
Zatížitelnost (RMS/max.)	100 / 250 W	130 / 300 W	150 / 400 W	150 / 400 W	200 / 500 W
Citlivost	91 dB	92 dB	93 dB	93 dB	94 dB
Rozměry (mm)	430 x 280 x 260	515 x 325 x 275	640 x 280 x 260	560 x 390 x 275	120 x 520 x 275
Hmotnost	5,8 kg	7,9 kg	9,2 kg	11 kg	13 kg

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV7/2012