

**P řada  
BZT PRV16 SW 35X7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku****DCS Marshalling**

Naše inovativní PRV svorkovnice pro DCS seřazení jsou vybaveny připojením PUSH IN a naše multifunkční svorky pro DCS seřazení se šroubovým připojením (WMF) nejen šetří místem na panelu, ale také zaručují efektivnější přenos signálu v systémech řízení procesu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ             | BZT PRV16 SW 35X7.5                                                |
| Objednací číslo | <a href="#">1173550000</a>                                         |
| Verze           | P řada, Držák štítku značení, Černá, Počet úrovní: 16, TS 35 x 7,5 |
| GTIN (EAN)      | 4032248966219                                                      |
| Mnž.            | 20 ks                                                              |

## P řada BZT PRV16 SW 35X7.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 10,2 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,402 inch |
| Výška          | 225 mm   | Výška (v palcích)   | 8,858 inch |
| Hloubka        | 105,9 mm | Hloubka (v palcích) | 4,169 inch |
| Čistá hmotnost | 50,72 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|                               |                    |              |             |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Verze                         | Pro montážní lišty | Počet úrovní | 16          |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2                  | Lišta        | TS 35 x 7,5 |

### Údaje materiálu

|                              |              |         |       |
|------------------------------|--------------|---------|-------|
| Materiál                     | Polykarbonát | Barevný | Černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0          |         |       |

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                 |    |
|-----------------|----|
| Počet připojení | 32 |
|-----------------|----|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000761    |
| ETIM 5.0   | EC000761    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |