

**VPMS Ex (ex záslepka, mosaz)
VP M16 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M16 EXE MS
Objednací číslo	1210890000
Verze	VPMS Ex (ex záslepka, mosaz), Nulovací zástrčka, M 16, 12 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248991969
Mnž.	50 ks

VPMS Ex (ex záslepka, mosaz) VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	15 mm	Délka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	23,94 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	18 mm	Délka závitu	12 mm
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54, IP64, IP68	Těsnicí O-kroužek	NBR
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	18 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	9 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	5,4 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	3,6 Nm
Vnější závit	M 16		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
--------------	-----------------------------------	--	----------------------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12	eClass 8.1	27-14-91-12
eClass 9.1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

VPMS Ex (ex záslepka, mosaz) VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

