

**VPMS Ex (ex záslepka, mosaz)
VP M20 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M20 EXE MS
Objednací číslo	1210900000
Verze	VPMS Ex (ex záslepka, mosaz), Nulovací zástrčka, M 20, 12 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248992263
Mnž.	50 ks

VPMS Ex (ex záslepka, mosaz) VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	15 mm	Délka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	30,52 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	23 mm	Délka závitu	12 mm
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54, IP64, IP68	Těsnicí O-kroužek	NBR
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	23 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	11,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	6,9 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	4,6 Nm
Vnější závit	M 20		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
--------------	-----------------------------------	--	----------------------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12	eClass 8.1	27-14-91-12
eClass 9.1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

VPMS Ex (ex záslepka, mosaz) VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

