

**P řada
BZT PRV8 BL 35X7.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**DCS Marshalling**

Naše inovativní PRV svorkovnice pro DCS seřazení jsou vybaveny připojením PUSH IN a naše multifunkční svorky pro DCS seřazení se šroubovým připojením (WMF) nejen šetří místem na panelu, ale také zaručují efektivnější přenos signálu v systémech řízení procesu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT PRV8 BL 35X7.5
Objednací číslo	1267970000
Verze	P řada, Držák štítku značení, Modrá, Počet úrovní: 8, TS 35 x 7,5
GTIN (EAN)	4032248113293
Mnž.	20 ks

P řada BZT PRV8 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	10,2 mm	Šířka (v palcích)	0,402 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Hloubka	65,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,583 inch
Čistá hmotnost	21,7 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	125 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Počet úrovní	8
Lišta	TS 35 x 7,5		

Údaje materiálu

Materiál	Polykarbonát	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks