

**Příslušenství
CBH 27/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Vlastnostmi vázacích pásků jsou maximální vázací síla a dlouhá životnost. Ocelové vázací pásky poskytují trvalé připevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo silné chemické vlivy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CBH 27/27 SW
Objednací číslo	1697960000
Verze	Kabelové vázací pásky, Výška x šířka: 27 x 27 mm, Plast, 80 N
GTIN (EAN)	4008190883034
Mnž.	100 ks

Příslušenství CBH 27/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1,063 inch
Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	1,6 g		

Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Plast
Max. šířka stahovací pásky	4,8 mm	Pevnost v tahu	80 N
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Verze	Samolepicí		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.1	27-40-07-90
eClass 9.0	23-15-90-07		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Příslušenství CBH 27/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing

