

**GWDR NP (ploché těsnění – neopren)
GWDR M25-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-NP
Objednací číslo	1736250000
Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956042
Mnž.	100 ks

GWDR NP (ploché těsnění – neopren) GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,32 g
----------------	--------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Neoprén
Průměr těsnění	30 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	1,5 mm	Vnitřní průměr D2	25 mm
Vnější průměr	30 mm	Vnější závit	M 25

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000781
ETIM 5.0	EC000781	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

GWDR NP (ploché těsnění – neopren) **GWDR M25-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

