

**VPK EX (Ex záslepky v plastu)  
VP M32-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP  
stupně krytí

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | VP M32-EXE SW                                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">1737100000</a>                                                          |
| Verze           | VPK EX (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, M 32, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid |
| GTIN (EAN)      | 4008190956578                                                                       |
| Mnž.            | 100 ks                                                                              |

## VPK EX (Ex záslepky v plastu) VP M32-EXE SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka          | 20,5 mm | Délka (v palcích) | 0,807 inch |
| Čistá hmotnost | 10,4 g  |                   |            |

### Všeobecné informace

|                               |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF velikost 1                 | 36 mm      | Délka závitu                  | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabelové vývodky              | metrické   | Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiál                      |            | Poznámka: třída ochrany       | IP 54 v souladu s EN 60529, minimální bez plochého těsnění; IP 66 v souladu s EN 60529, minimální bez plochého těsnění; IP 68 v souladu s EN 60529, s plochým těsněním; Kromě 2D aplikace podle Ex-Certifikátu; pro IP 66 je potřeba ploché těsnění. |
|                               | Polyamid   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C      | Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stoupání závitu               | 1,5 mm     | Stupeň krytí                  | IP54, IP66                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stupeň krytí s GWDR           | IP66, IP68 | Vnější závit                  | M 32                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Číslo certifikátů, kabelová průchodka

|                                               |                    |                                              |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Identifikace                                  | Ex e II, Ex tD     | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | LCIE 08 ATEX 6085X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX LCI 08.0035X |                                              |                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-12 | eClass 7.1 | 27-14-91-12 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-12 | eClass 9.1 | 27-14-44-35 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-25 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                      |

Datum vytvoření 18. července 2019 20:32:43 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

### VPK EX (Ex záslepky v plastu) VP M32-EXE SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

