

Propojovací prvky H35,0/32D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H35,0/32D R
Objednací číslo	9019320000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 19 mm, 18 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190111847
Mnž.	50 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H35,0/32D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	1,4 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	19 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	32 mm
Průměr objímky (D2)	12,7 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	8,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 2	Průřez vodiče	35 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm
Vojenské určení	T 20A 032 A		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP