

**THM
THM GEW FLAG 54/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Podobné ilustraci

Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Pole použití sahá od tenkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder a značek, které lze připevnit vázacími pásky.

K dispozici jsou otevřené i zavřené značky, potiskované i čisté pro individuální značení. Značky na vodiče s nízkými emisemi a bez obsahu halogenů od společnosti Weidmüller jsou v souladu s evropskými standardy i interními standardy známých výrobců.

Značky na vodiče a kabely - k dispozici jsou systémy pro:

- Přicvakávání předtištěných značek podle individuálních požadavků
- Značení pomocí znaků ze standardní sady
- Kombinování jednotlivých předtištěných znaků k vytvoření znakového kódu
- Individuální značení pomocí SMark laser, PrintJet, MCP Plus plotter, MC Mobilo, laserová tiskárna (ve formátu DIN A4), termotransferová tiskárna nebo STI fix

Výběr vzorků naleznete ve sáčku vzorových značek společnosti Weidmüller, objednáč číslo 1640420000.

Všeobecné objednáč údaje

Typ	THM GEW FLAG 54/8 WS
Objednáč číslo	1107350000
Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248882885
Mnž.	1 ks

THM THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Čistá hmotnost	673 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo
Materiál	Vínylem potažená bavlněná tkanina	Metoda tisku	Termotransfer
Počet na roli	4 000	Počet štítků v balení	4 000
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C	Velikost pole na označení	21.4 x 8 mm
Šířka	8 mm		

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	70 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	1 - 12 mm	Vnější prům. vodiče, max.	12 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

THM THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

