THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
Objednací číslo	1110610000
Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248885978
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	95,2 mm	Šířka (v palcích)	3,748 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Hloubka	0,065 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	557 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Materiál	Vinylová fólie
Počet na roli	1 000	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	25.4 x 25.4 mm	Verze	Samolepicí
Šířka	95,2 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	400 mm²
Průřez vodiče, min.	0,75 mm²	Vnější prům. vodiče	8.1 - 22.3 mm
Vnější prům. vodiče, max.	22,3 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8,1 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

