



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Rychlovarná konvice WK 3482

SEVERIN

Obj. č.: 39 60 80



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rychlovarné konvice Severin..

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Rychlovarná konvice je určena k ohřívání pitné vody v domácnostech a pro osobní použití. Spotřebič lze zapojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky s napětím 230 V/50 Hz. Pro napájení nelze použít žádný jiný zdroj energie.

Popis a ovládací prvky



- 1 Napájecí kabel
- 2 Podstavec
- 3 Vypínač s LED kontrolkou
- 4 Bezpečnostní zámek víka
- 5 Nádoba na vodu

Před použitím

Rychlovarnou konvici používejte pouze na pevném, suchém a vodorovném povrchu. Dbejte na to, aby se spotřebič, podstavec nebo napájecí kabel nedostali do kontaktu s horkým povrchem, např. varnou deskou nebo ohněm.

- Umístěte podstavec (2) do blízkosti elektrické zásuvky instalované ve stěně.
- Na podstavec postavte konvici.

Připojení do sítě

Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá specifikaci spotřebiče. Tu najdete vytištěnou na štítku spotřebiče. Pokud napětí ve Vaší síti neodpovídá, rozhodně do ní spotřebič nezapojujte. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému poškození rychlovarné konvice a ohrožení uživatele.

Zásuvka, do které spotřebič zapojíte, musí být dobře dostupná, abyste z ní v případě poruchy mohli rychle vytáhnout napájecí kabel.

Rychlovarnou konvici zapojte přímo do elektrické zásuvky; nepoužívejte pro zapojení žádné prodlužovací kabely ani zásuvkové lišty na prodlužovacím kabelu, neboť při používání více spotřebičů najednou může dojít k přetížení daného elektrického okruhu.

Zásuvka, do které zapojíte rychlovarnou konvici, by měla být chráněna minimálně pojistkou 16A.

Před zapojením rychlovarné konvice do elektrické sítě se ujistěte, že je konvice vypnuta. Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti ostrých předmětů, které by ho mohly poškodit. Zajistěte, aby byl během provozu spotřebiče napájecí kabel umístěn tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Přebytečná délka kabelu, která k provozu není potřeba, může být smotána do kabelového prostoru umístěného v podstavci rychlovarné konvice.

Při manipulaci s napájecím kabelem a elektrickou zásuvkou buďte nanejvýš opatrní.

Zapojte zástrčku rychlovarné konvice do elektrické zásuvky.

Použití

Rychlovarnou konvici začněte používat až po pečlivém prostudování návodu k obsluze.

Konvici používejte pouze pro ohřívání pitné vody. Nepoužívejte ji pro ohřívání jiných tekutin ani substancí.

Před zapnutím rychlovarné konvice se ujistěte, že je voda nalita alespoň po minimální hranici označenou ryskou MIN (naleznete ji na průhledné části konvice).

Spotřebič nikdy nezapínejte, pokud v něm není alespoň minimální množství, nebo pokud je rychlovarná konvice prázdná. Pokud se tak stane, je v rychlovarné konvici zabudována automatická pojistka proti přehřátí, která spotřebič vypne. Po automatickém vypnutí konvice vyčkejte alespoň 15 minut, dokud spotřebič nevychladne, a teprve poté do něj nalijte vodu a zapněte jej.

Během provozu s rychlovarnou konvicí nemanipulujte.

Před sundáním konvice z podstavce nebo před postavením konvice na podstavec se vždy ujistěte, že je vypnutá.

Rychlovarnou konvici nikdy nepřepřlňujte nad hranici označenou ryskou MAX.

V opačném případě může při ohřívání vody dojít k jejímu vystříknutí ven z konvice a opaření.

Nikdy za provozu konvice neotevírejte její víko.

Když se při provozu konvice zahřeje, manipulujte s ní pouze pomocí držadla a držte ji ve svislé poloze tak, aby z ní nechtěně neunikla žádná horká voda.

Před prvním použitím rychlovarnou konvici naplňte po rysku MAX vodou a přiveďte ji k varu způsobem, který je popsán níže. Pro toto první spuštění použijte pouze čistou vodu bez přísad. Tuto převařenou vodu nekonzumujte.

Celý proces zopakujte předběžným použitím konvice celkem třikrát. Docílíte tím odstranění veškerých zbytkových usazenin z výroby.

- Stiskněte tlačítko pro otevření víka (4) a víko se otevře.
- Naplňte rychlovarnou konvici pitnou vodou. Hladina vody se musí pohybovat mezi ryskami MIN a MAX.
- Zavřete víko konvice.
- Postavte rychlovarnou konvici na podstavec (2).
- Rychlovarnou konvici zapnete tak, že tlačítko pro zapnutí/vypnutí (3) dáte do pozice „I“.
- Jakmile se spotřebič zapne, rozsvítí se indikátor provozu.
- Po dosažení bodu varu se rychlovarná konvice automaticky vypne, tlačítko pro vypnutí/zapnutí (3) se samo vrátí do pozice „O“ a indikátor provozu na tlačítku zhasne.
- Uchopte rychlovarnou konvici za držadlo a sundejte ji z podstavce (2). Vylijte vodu z hubice.
- V průběhu provozu můžete rychlovarnou konvici kdykoliv vypnout pomocí nastavení tlačítka pro zapnutí/vypnutí do pozice „O“.
- Po použití vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a před ukližením konvice vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Přebytečnou délku napájecího kabelu můžete smotat do prostoru pro napájecí kabel, který se nachází v podstavci spotřebiče.



Mytí a údržba

K čištění použijte měkký, mírně vodou navlhčený hadřík bez žmolků. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro rychlovarné konvice, či změnit jeho zabarvení.

Před mytím a údržbou nejprve přístroj vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Po provozu také vyčkejte, dokud rychlovarná konvice úplně nevychladne.

Nenamáčejte konvici ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.

Konvice není vhodná k mytí v myčce.

- Vypláchněte nádobu rychlovarné konvice čistou pitnou vodou a vytřete ji dosucha měkkým hadříkem.
- V případě potřeby můžete vyjmout z hubice (1) sítko. Vyčistěte filtr za pomoci jemného kartáče a připevněte ho zpět na místo.

Odvápnění

Jednou za čas je potřeba rychlovarnou konvici odvápnit. Frekvence odvápnování závisí na tom, jak tvrdou vodu v konvici ohříváte a jak často konvici používáte.

- Pro odvápnění použijte běžně prodávaný ve vodě rozpustný prostředek a řiďte se přiloženým návodem výrobce. K odvápnění konvice nikdy nepoužívejte ocet!
- Konvici naplňte odvápnovacím roztokem a nechte odstát nejlépe přes noc.
- Poté vylijte odvápnovací roztok, několikrát konvici propláchněte čistou pitnou vodou a případné zbytky vodního kamene otřete měkkým hadříkem.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí: 230 V, 50 Hz
Výkon: 2200 W
Kapacita: 0,5 – 1,7 l
Rozměry: 250 x 237 mm



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2017