

Ultrazvuková ochrana proti kunám



Obj. č.: 39 87 65

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové ochrany proti kunám.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto zařízení Vám poslouží k ekologickému odhánění kun z domů, skladů, stájí, chlévů, kurníků, králíkáren, kůlen, garáží (prokousávání pneumatik a ohlodávání zapalovacích kabelů) a z půd nebo z jiných prostorů, kde vyhledávají tato nevídaná zvířata pamlsky nebo potravu a kde mohou způsobit škody například zadávením drůbeže. Tento přístroj vyhání a odpuzuje nejen šelmy kunovité (kuny, tchoře), ale i šelmy lasicovité.

Hluk (zvuk), který zařízení vysílá, lidské ucho téměř neslyší. Každých 15 sekund po dobu 12 sekund (s přerušením dalších 12 sekund) vysílá tento přístroj velmi vysoký tón (o frekvenci 22 kHz). Tento zvuk je velmi nepříjemný pro kuny (a jiné podobné šelmy), které rychle opustí tímto způsobem chráněný prostor.



Žádné líčení speciálních pastí,

žádné zabíjení jinak užitečných zvířat!

Instalace

Instalace tohoto zařízení je velmi jednoduchá. Pomocí šroubků zajistíte zařízení na vhodném místě. Lze použít i oboustrannou lepicí pásku.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače kun. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit odpuzovač.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Působí všemi směry - 360°



Technické údaje

Napájení:	12 V / 24 V DC
Frekvence:	22 kHz
Interval vysílání:	Přerušovaně po 12 s
Délka přívodních kabelů:	150 cm
Rozměry (D x Š x V):	68 x 77 x 55 mm
Dosah:	350 m

Záruka

Na ultrazvukový odpuzovač kun poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/05/2015