



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Napájecí adaptér

Obj. č.: 44 88 77
PLC-1000S

Obj. č.: 44 88 94
PLC-4800USB

Obj. č.: 44 89 03
PLC-2000USB



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup napájecího adaptéru Voltcraft PLC-4800 USB. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblastí techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Tento výrobek slouží pro napájení a nabíjení přístrojů Apple s 8 pinovým konektorem Lightning. Další USB výstup lze použít k nabíjení a k napájení USB zařízení (platí jen pro modely s obj. číslem 44 88 94 a 44 89 03). Zástrčka přístroje se připojuje k standardní zásuvce domovního rozvodu elektrického proudu. Výrobek je vybaven ochranou proti přetížení a proti zkratu.

Obsluha



Všechna zařízení vždy před jejich připojením nebo odpojením od příslušného konektoru na napájecím adaptéru vypněte. Dejte pozor, aby bylo připojení správné. V případě, že se výrobek nepřipojí správně, může se přehřát nebo způsobit požár, resp. zásah elektrickým proudem.

Ubezpečte se, že Vaše zařízení je vhodné pro použití s tímto napájecím adaptérem. Řiďte se údaji, které jsou uvedeny níže v části „Technické údaje“.

1. Vypněte zařízení Apple a připojte ho k Lightning konektoru na napájecím adaptéru.
2. Vypněte své USB zařízení a připojte ho k USB konektoru na napájecím adaptéru (platí jen pro model s obj. číslem 44 88 94 a 44 89 03).
3. Zapijte napájecí adaptér do standardní zásuvky domácího rozvodu elektrické sítě. Rozsvítí se LED indikátor napájení na adaptéru, který signalizuje, že přístroj je připraven k použití (nevztahuje se na model 44 88 77).
4. Připojená zařízení se začnou nabíjet. Pokud je chcete používat, můžete je nyní zapnout.
5. Vypněte všechna připojená zařízení předtím, než je odpojíte od napájecího adaptéru.
6. Po použití přístroj odpojte od síťové zásuvky.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do napájecího adaptéru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Napájecí adaptér nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro adaptéru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní (vstupní) napětí:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Výstupní napětí:	5 V DC
Provozní teplota a relativní vlhkost:	0 °C až +40 °C, 20% až 80% (nekondenzující)
Skladovací teplota a relativní vlhkost:	-20 °C až +60 °C, 10% až 90% (nekondenzující)
Délka kabelu:	1 m
Výstupní proud a výkon:	1 A, max. 5 W (model č. 44 88 77) 2 x 2,4 A, max. 24 W (model č. 44 88 94) 2 x 1 A, max. 10 W (model č. 44 89 03)
Rozměry (Š x V x H):	38 x 17 x 67 mm (model č. 44 88 77) 48 x 35 x 85 mm (model č. 44 89 03) 61 x 35 x 98 mm (model č. 44 88 94)
Hmotnost:	40 g (model č. 44 88 77) 144 g (model č. 44 88 94) 76 g (model č. 44 89 03)

Záruka

Na napájecí adaptér Voltcraft poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

VOLTCRAFT.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/08/2016