


ME 17,5 OT-MSTBO KMGY

Obj.č.: 2853747


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2853747>

Horní díl pouzdra, pro přípojku COMBICON, dvoupatrová svornice

Údaje

EAN	 4 017918 450120
Balení	10 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,01369 kg
Informace v katalogu	Strana 670 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Horní díl
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	světle šedá

Rozměry / póly

Konstrukční výška	38,5 mm
Šířka	17,5 mm

Počet pólů	12
	24

Technická data

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
2854089	ME 17,5 OT-MKDSO KMGY	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
2853776	ME B-17,5 MSTBO KMGY	Záslepka, pro neosazené svorky
2706302	ME B-KA KMGY	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2908760	ME DH27 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje
2854102	MKDSO 2,5/ 3-L KMGY	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 320 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: světle šedá, Výrobek s postranním vývodem pinu
2854092	MKDSO 2,5/ 3-R KMGY	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 320 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: světle šedá, Výrobek s postranním vývodem pinu

Obecně

1936186	MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: světle šedá, Povrch kontaktů: Zlato
2854115	ME B-17,5 MKDSO KMGY	Záslepka, pro neosazené svorky
2706700	ME B-SA/NS 35 KMGY	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2853750	MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení
2853763	MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení
1971947	MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: světle šedá, Povrch kontaktů: Cín

Zástrčka / adaptér

1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato
---------	------------------------	---

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.